


## Conector HDMI



### 1. USO

Las bases HDMI se utilizan para transmitir audio digital de alta definición/transmisiones de vídeo entre una fuente (ordenador, reproductor de DVD o Blu-Ray, etc) y un receptor compatible (TV, proyector de vídeo, etc).

Longitud máxima entre 2 bases: 10 m.

Para garantizar un resultado de alta calidad, la conexión entre los dos dispositivos no debe exceder una cierta distancia (ver las características audio/vídeo en la sección 5.3). Para conexiones más largas, es necesario prever un sistema de refuerzo en la instalación.


Fijación con clip.

Para una instalación en una caja de empotrar de 50mm de profundidad.

### 2. GAMA

| Denominación                                                                                                          | Ref.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Conector HDMI tipo A - preconectado - versión 2.0 - 1 módulo<br>Equipado con un cable de 15cm y 2 conectores hembras. | K4284P |

### 3. DIMENSIONES (mm)



| A  | B    | C   | D   |
|----|------|-----|-----|
| 45 | 22.5 | 155 | 6.5 |

### 4. CONEXIÓN

Se debe conectar el dispositivo.

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ■ 5.1 Grado de protección

Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

Penetración de materia líquida/sólida: IP 20

#### ■ 5.2 Características del material

Mecanismo: PC negro

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.


#### ■ 5.3 Características audio-vídeo

**Nota:** Estos valores se indican para una instalación configurada de acuerdo con las mejores prácticas y conectada en conformidad con las normas vigentes.

Cualquier accesorio y cable adicional debe cumplir con estos mismos criterios.

#### HDMI 1.4:

Definición máx. (pixels): 1080 p




#### HDMI 2.0:

Definición máx. (pixels): 2160 p

Formato 16/9: 2160 p - 60 Hz - RGB

Formato 21/9: 3840 x 2160 p - 60 Hz - RGB

#### Configuración1:




## Conector HDMI

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

HDMI 2.0: (continuación)

Configuración 2:



#### ■ 5.4 Características ambientales

Temperatura de uso: -5°C a +35°C

Temperatura de almacenamiento : -10°C a +70°C

### 6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

**Precaución:** Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.