


Valena™ Life

Pack de démarrage connecté sans fil

Valena Life "with Netatmo"

Références : 1 993 06/07/08/09



1. USAGE

Le pack de démarrage connecté permet de contrôler à distance les éclairages, les appareils électriques et les prises connectés :


- via le smartphone et l'application Home + Control,
- via les assistants vocaux,
- via la commande sans fil d'éclairage et de prises.

2. GAMME

Description du pack de démarrage connecté :	Blanc	Aluminium
Comprend : • Une prise Control mobile connectée, avec fiche 2 P plug type C pour branchement dans une prise existante. Equipée d'un voyant LED (pour la configuration) et d'un bouton Réglages. • Une commande sans fil d'éclairage et de prises, pour des fonctions ON/OFF et variateur. Livrée complète avec plaque et pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à la réinitialisation. • Une ampoule classique dimmable 60 W (LEDVANCE). • Fixations autocollantes repositionnables fournies. • Une borne de connexion fournie.	1 993 06	1 993 07
Comprend : • Une prise Control mobile connectée, avec fiche 2 P plug type C pour branchement dans une prise existante. Equipée d'un voyant LED (pour la configuration) et d'un bouton Réglages. • Une commande sans fil d'éclairage et de prises, pour des fonctions ON/OFF et variateur. Livrée complète avec plaque et pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à la réinitialisation. • Une ampoule vintage dimmable 52 W (LEDVANCE). • Fixations autocollantes repositionnables fournies. • Une borne de connexion fournie.	1 993 08	1 993 09

3. PRISE CONTROL MOBILE

■ 3.1 DIMENSIONS (mm)




3. PRISE CONTROL MOBILE (suite)

■ 3.2 CONNEXION

Se branche directement sur une prise 2 P ou 2 P+T compatible Europlug Type C.

■ 3.3 FONCTIONNEMENT



■ 3.4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• 3.4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 08
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

• 3.4.2 Caractéristiques matières

Boîtier : ABS + PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes

• 3.4.3 Caractéristiques électriques

Technologie radio zigbee : Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre

10 m sont recommandés entre les produits en intérieur

Fiche :

Intensité : 2,5 A

Tension : 100 - 240 V~

Fréquence : 50/60 Hz


• 3.4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C



4. COMMANDE SANS FIL D'ÉCLAIRAGE ET DE PRISES

■ 4.1 DIMENSIONS (mm)



A	B	C
86	86	12

■ 4.2 FONCTIONNEMENT



Bouton RESET servant à la réinitialisation

■ 4.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 4.3.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
 IP 40 produit monté

• 4.3.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre

Plaque : ABS

Sous-plaque : PC

Doigt : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

• 4.3.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee :

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

• 4.3.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

6. AMPOULES A LED (LEDVANCE)

■ 6.1 AMPOULE CLASSIQUE

Lampe LED dimmable, culot E27

Classe A

Sans mercure

Technologie de maison intelligente compatible ZigBee

Durée de vie : 15 000 heures

Contrôle via un système de maison connectée compatible (passerelle et application).

• 6.1.1 Caractéristiques électriques

Tension : 220-240 V~

Puissance : 8,50 W (conventionnel 60 W)

Fréquence : 50/60 Hz

Couleur de la lumière : blanc chaud

Flux lumineux : 810 lm

Température de couleur : 2700 K

Intensité de lumière réglable


Indice : Ra = 80

Temps de démarrage de l'éclairage : < 0,5 secondes

• 6.1.2 Réglages usine

Réinitialiser le produit en l'allumant pendant 5 secondes, puis éteindre pendant 5 secondes. Répéter ce processus 5 fois.

• 6.1.3 Dimensions (mm)



• 6.1.4 Entretien



Précaution de recyclage de la lampe

6. AMPOULES A LED (LEDVANCE) (suite)

■ 6.2 AMPOULE VINTAGE

Lampe LED dimmable, culot E27

Classe E

Sans mercure

Technologie de maison intelligente compatible ZigBee

Durée de vie : 15 000 heures

Contrôle via un système de maison connectée compatible (passerelle et application).

• 6.2.1 Caractéristiques électriques

Tension : 220-240 V~

Puissance : 6,00 W (conventionnel 52 W)

Puissance en veille : 0,5 W

Courant nominal : 55 mA

Fréquence : 50/60 Hz

Couleur de la lumière : confort chaud

Flux lumineux : 680 lm

Température de couleur : 2400 K

Température de couleur réglable

Indice : Ra ≥ 80


Temps de démarrage de l'éclairage : < 0,5 secondes

Angle de faisceau : 300°

• 6.2.2 Température d'utilisation

- 20° C à + 40° C.

• 6.2.3 Dimensions (mm)



• 6.2.4 Entretien



Précaution de recyclage de la lampe

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (1 993 06/07/08/09) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com