


# Urbano™ Commande Volets roulants

Références : UB2610GR/WH



## 1. USAGE


Mécanismes de commande de volets roulants, stores, bannes.  
 3 positions : montée/stop/descente.  
 Les mécanismes sont livrés avec les doigts les supports et les plaques.  
 Equiper de plaques monoposte.  
 Montage des mécanismes en encastré.  
 Fixation à griffes et/ou à vis.

## 2. GAMME

### COMMANDE VOILETS ROULANTS 10 AX - 250 V~ - avec griffes

Description	Blanc	Gris
Va-et-vient volets roulants	UB2610WH	UB2610GR

## 3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D
UB2610GR/WH	80	80	44,1	30

## 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
 Capacité des bornes : de 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> (1 ou 2 conducteurs)  
 Longueur de dénudage : 8 mm  
 Câbles souples ou rigides compatibles

## 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP20  
 Protection contre les impacts : IK 04

### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque, doigt : ABS  
 Mécanisme, support : PC  
 Griffes : acier


Résistant aux UV  
 Sans halogène

### Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
 65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
 Intensité : 10 AX  
 Fréquence : 50/60 Hz  
 Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact) : 100 W



### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
 Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
 Voir e.catalogue.