



Multiprises standard Franco-Belge

Référence(s) : 0 496 20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/33/34/35
0 496 36/37/38/39/40/41/42/43/52/54/56/57/58/59



0 496 52/54



0 496 40/41


1. USAGE

Rallonges multiprises : 3, 4 et 5 prises 2 P+T surface avec éclips, avec fiche 2 P+T, équipées ou non d'un cordon.
Blocs de prises avec puits inclinés à 45° (sauf 1 à 90° pour brancher un transformateur).
Avec chargeur USB Type-A+C.

2. GAMME

STANDARD FRANCO-BELGE	Longueur du câble 1,5 m 3 G 1 mm ²		Longueur du câble 1,5 m 3 G 1,5 mm ²		Longueur du câble 3 m 3 G 1,5 mm ²		A câbler	
	Blanc/ Gris clair	Noir/ Gris foncé	Blanc/ Gris Clair	Noir/ Gris foncé	Blanc/ Gris Clair	Noir/ Gris foncé	Blanc/ Gris Clair	Noir/ Gris foncé
3 x 2 P+T + interrupteur	0 496 20	0 496 22	0 496 21	0 496 23	0 496 32	0 496 33	0 496 38	0 496 39
4 x 2 P+T + interrupteur	0 496 24	0 496 26	0 496 25	0 496 27	0 496 34	0 496 35	0 496 40	0 496 41
5 x 2 P+T + interrupteur	0 496 28	0 496 30	-	-	0 496 36	0 496 37	0 496 42	0 496 43
3 x 2 P+T + 2 USB Type-A+C	0 496 52	0 496 54	-	-	-	-	-	-
4 x 2 P+T + 2 USB Type-A+C	0 496 56	0 496 58	0 496 57	0 496 59	-	-	-	-

3. DIMENSIONS (mm)



4. CONNEXION

Références	A	B	C
3 x 2 P+T	54	166,5	37,5
4 x 2 P+T	54	209,5	37,5
5 x 2 P+T	54	252,5	37,5

Pour les références à câbler 0 496 38/39/40/41/42/43

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 3 x 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique
Blanc mat RAL 9003 / Gris clair mat RAL 7047
Noir RAL 9017 / Gris foncé RAL 7024
Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 16 A
Puissance 3680 W MAXI

Prise USB :

1 port USB Type-A + 1 port USB Type-C
5,0 V~ - 3,0 A - 15 W MAXI
Rendement moyen en mode actif : 84,3 %
Rendement à faible charge (10 %) : 82,4 %
Consommation électrique hors charge : 0,09 W

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C
Température de stockage : - 20° C à + 70° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques
autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.