

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Valena™ Next
Interruptor conectado con opción regulación

Referencias: 7 418 10B/70B



7 418 10B



0 401 49


1. USO

Interruptor conectado sin neutro con opción de regulador, configurado por defecto en ON/OFF.
Puede conectarse con uno o varios comandos inalámbricos de iluminación (se puede activar el modo regulación desde la aplicación Home + Control).
Permite controlar sus luces de forma local o remota.
Suministrado con un compensador activo (Ref. 0 401 49) obligatorio para garantizar un funcionamiento óptimo con las lámparas existentes en el mercado. Un único compensador por cada circuito de iluminación.
Se instala fácilmente en sustitución de un interruptor estándar en una caja con una profundidad mínima de 40 mm.
Fijación con garras y/o tornillo.

2. GAMA

Descripción	Blanco	Negro
Este producto se debe asociar a un Starter Pack. Con un indicador LED (configuración) y un pulsador de RESET (oculto) para volver al modo predeterminado de fábrica. Suministrado con protector de obra. Se debe equipar con placas embellecedoras.	7 418 10B	7 418 70B

3. DIMENSIONES (mm)




A	B	C	D
74	74	45	12

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: con tornillo
Capacidad de los terminales: 2 x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm²
Longitud pelado del cable: 8 mm
Destornillador: plano de 3 mm


5. FUNCIONAMIENTO



Pulsación corta: encendido/apagado
Pulsación larga: regulación **+**

Indicador LED:
- útil desde su instalación
- función luminosa LED azul que se puede activar desde la aplicación Home + Control.

Pulsación corta: encendido/apagado
Pulsación larga: regulación **-**



Pulsador RESET
para volver al modo predeterminado de fábrica

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04
Protección contra los cuerpos sólidos/líquidos: IP 20

■ 6.2 Características del material

Soporte: PA 6,6 + acero Galfan
Carcasa del mecanismo: PC
Tecla: PC

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las partes bajo tensión en su lugar.
650 °C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 6.3 Características eléctricas

Tensión: 110-240 V~
Potencia: 125 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo en reposo: 2,2 mA

Tecnología Zigbee : De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Nivel de potencia: < 100 mW

Alcance: 200 m en campo libre
10 m entre los productos en interior.

■ 6.4 Rango de temperaturas

Temperatura de uso: de 5 °C a + 45 °C
Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a + 45 °C

7. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, disolvente, tricloroetileno.

Resistencia a los siguientes productos:
Hexano, alcohol para quemar, agua jabonosa, amoniaco diluido, lejía pura diluida a un 10 %, limpiacristales, toallitas húmedas.

Advertencia: Se necesita una prueba previa antes de utilizar productos de mantenimiento específicos.

8. NORMAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.
Consultar el catálogo.

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico del tipo (7 418 10B/70B) cumple la directiva 2014/53/UE.
Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en el siguiente enlace: **www.legrand.com/ecatalogue**