

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Valena™ Next
Interrupteur connecté sans neutre avec option variateur

Référence(s) : 7 418 10B/70B



7 418 70B



0 401 49


1. USAGE

Interrupteur connecté sans neutre avec option variateur, configuré par défaut en ON/OFF.
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil d'éclairage (mode variation activable depuis l'Application Home + Control).
Permet de contrôler en local ou à distance vos éclairages.
Livré avec un compensateur actif (Réf. 0 401 49), obligatoire pour assurer un fonctionnement optimale avec les lampes du marché. Un seul compensateur par circuit d'éclairage.
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte profondeur 40 mm minimum.
Fixation à vis et/ou à griffes.

2. GAMME

Description	Blanc	Noir
Produit à associer au pack de démarrage. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Livré avec protection de chantier. A équiper de plaque de définition.	7 418 10B	7 418 70B

3. DIMENSIONS (mm)




A	B	C	D
74	74	45	12

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm
Tournevis plat : 3 mm


5. FONCTIONNEMENT



Appui court ON/OFF
Appui long : Variation **+**

Voyant LED :
- utile lors de l'installation
- fonction lumineuse LED bleue activable depuis l'application Home + Control.

Appui court ON/OFF
Appui long : Variation **-**



Bouton RESET
servant à revenir en mode usine

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques matières

Support : PA 6,6 + acier Galfan
Boîtier du mécanisme : PC
Doigt : PC

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 110-240 V~
Puissance : 125 W
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation en veille : 2,2 mA

Technologie Zigbee 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre
10 m entre les produits en intérieur.

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation: + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :
Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 418 10B/70B) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrand.com/ecatalogue**