


ZF31 H75

Reference(s) : 348 021/22/23/24/25/26/27/28

348 171/72/73/74/75/76/77/78

348 071/72/73/74/75/76/77/78


1. GAMME / RANGE

Designation	Code	Poids / Weight (Kg) (lb)		Matière / Material	Norme / Standard	Finition / Coating	Classe de résistance contre la corrosion / Class for resistance against corrosion
ZF31 75/75 EZ	348 021	2.190	4.828	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/100 EZ	348 022	2.345	5.171	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/150 EZ	348 023	2.741	6.042	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/200 EZ	348 024	3.717	8.195	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/300 EZ	348 025	5.083	11.206	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/400 EZ	348 026	7.209	15.893	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/500 EZ	348 027	8.169	18.009	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537
ZF31 75/600 EZ	348 028	9.129	20.126	C9D	EN ISO 16120-2	Fe/Zn12/A	Classe 3 suivant CEI 61537 / Class 3 according to IEC 61537

Designation	Code	Poids / Weight (Kg) (lb)		Matière / Material	Norme / Standard	Finition / Coating	Classe de résistance contre la corrosion / Class for resistance against corrosion
ZF31 75/75 GC	348 171	2.275	5.015	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/100 GC	348 172	2.436	5.371	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/150 GC	348 173	2.847	6.277	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/200 GC	348 174	3.862	8.513	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/300 GC	348 175	5.280	11.641	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/400 GC	348 176	7.489	16.510	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/500 GC	348 177	8.486	18.709	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537
ZF31 75/600 GC	348 178	9.483	20.907	C9D	EN ISO 16120-2	GC / HDG	Classe 6 suivant CEI 61537 / Class 6 according to IEC 61537

Designation	Code	Poids / Weight (Kg) (lb)		Matière / Material	Norme / Standard	Finition / Coating	Classe de résistance contre la corrosion / Class for resistance against corrosion
ZF31 75/75 304L	348 071	2.177	4.800	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/100 304L	348 072	2.332	5.140	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/150 304L	348 073	2.725	6.007	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/200 304L	348 074	3.696	8.147	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/300 304L	348 075	5.053	11.141	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/400 304L	348 076	7.167	15.800	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/500 304L	348 077	8.121	17.904	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-
ZF31 75/600 304L	348 078	9.076	20.009	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	IN304L / SS304L	-




ZF31 H75

Reference(s) : 348 021/22/23/24/25/26/27/28

348 171/72/73/74/75/76/77/78

348 071/72/73/74/75/76/77/78

2. DIMENSIONS (mm/inch)



Designation	Capacité / Capacity (mm²)	Ø1 (mm) (inch)	Ø2 (mm) (inch)	Ø3 (mm) (inch)	Ø4 (mm) (inch)	Ø5 (mm) (inch)	L int (mm) (inch)	L (mm) (inch)	H int (mm) (inch)	H (mm) (inch)
ZF31 75/75	4 435	3.9 0.15	3.9 0.15	3.6 0.14	- -	3.6 0.14	60.4 2.38	74 2.91	73.6 2.90	80.1 3.15
ZF31 75/100	6 128	3.9 0.15	3.9 0.15	3.9 0.15	- -	3.6 0.14	83.4 3.28	97 3.82	73.6 2.90	80.1 3.15
ZF31 75/150	9 808	3.9 0.15	3.9 0.15	3.9 0.15	- -	3.6 0.14	133.4 5.25	147 5.79	73.6 2.90	80.1 3.15
ZF31 75/200	13 250	4.4 0.17	4.4 0.17	4.4 0.17	- -	3.6 0.14	181.4 7.14	197 7.76	73.1 2.88	80.1 3.15
ZF31 75/300	20 560	4.4 0.17	4.4 0.17	4.4 0.17	3.6 0.14	3.6 0.14	281.4 11.08	297 11.69	73.1 2.88	80.1 3.15
ZF31 75/400	27 709	4.4 0.17	5.5 0.22	5.5 0.22	3.9 0.15	3.9 0.15	379.2 14.93	397 15.63	73.1 2.88	80.4 3.17
ZF31 75/500	35 019	4.4 0.17	5.5 0.22	5.5 0.22	3.9 0.15	3.9 0.15	479.2 18.87	497 19.57	73.1 2.88	80.4 3.17
ZF31 75/600	42 329	4.4 0.17	5.5 0.22	5.5 0.22	3.9 0.15	3.9 0.15	579.2 22.80	597 23.50	73.1 2.88	80.4 3.17

3. CHARGE PRATIQUE DE SECURITE / SAFE WORKING LOAD

détails complémentaires:
voir déclaration de conformité /
further details:
see declaration of conformity

