






P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS




HD CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE
HD PERFORATED CABLE TRAYS



P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS

 Référence(s): **481387/480440/42/43/44**
 Item(s): **480123/24/25/483387**
482440/42/43/44
482003/04/05
487790/91/92/93/94/95/96
487780/81/82/83/84/85/86
1. GAMME/RANGE
GS, GCI PG, HDG


<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->
50	75	100	150	200	300/400	500
Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat



P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS

 Référence(s): **481387/480440/42/43/44**
 Item(s): **480123/24/25/483387**
482440/42/43/44
482003/04/05
487790/91/92/93/94/95/96
487780/81/82/83/84/85/86
HD CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 3M TH 1.2÷1.5 (3030mm)
HD PERFORATED CABLE TRAYS PG 3M TH 1.2÷1.5 (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE 3M 25X50 EP 1,2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X50 TH1,2 PG	480440	2,50	1,2	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	1128
P31-DALLE 3M 25X75 EP 1,2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X75 TH1,2 PG	481387	3,56	1,2	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	1776
P31-DALLE 3M 25X100 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X100 TH 1,5 PG	480442	5,21	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	2328
P31-DALLE 3M 25X150 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X150 TH 1,5 PG	480443	6,76	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	3528
P31-DALLE 3M 25X200 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X200 TH 1,5 PG	480444	8,34	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4728
P31-DALLE 3M 25X300 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X300 TH 1,5 PG	480123	12,29	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	7128
P31-DALLE 3M 25X400 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X400 TH 1,5 PG	480124	16,10	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	9528
P31-DALLE 3M 25X500 EP 1,5 GS P31-TRAY PERF 3M 25X500 TH 1,5 PG	480125	19,86	1,5	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11928

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

HD CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GC 3M TH 1.2÷1.5 (3030mm)
HD PERFORATED CABLE TRAYS HDG 3M TH 1.2÷1.5 (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE 3M 25X50 EP 1,2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X50 TH1,2 HDG	482440	2,75	1,2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	1128
P31-DALLE 3M 25X75 EP 1,2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X75 TH 1,2 HDG	483387	3,92	1,2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	1776
P31-DALLE 3M 25X100 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X100 TH 1,5 HDG	482442	5,73	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	2328
P31-DALLE 3M 25X150 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X150 TH 1,5 HDG	482443	7,44	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	3528
P31-DALLE 3M 25X200 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X200 TH 1,5 HDG	482444	9,17	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	4728
P31-DALLE 3M 25X300 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X300 TH 1,5 HDG	482003	13,52	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	7128
P31-DALLE 3M 25X400 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X400 TH 1,5 HDG	482004	17,71	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	9528
P31-DALLE 3M 25X500 EP 1,5 GC P31-TRAY PERF 3M 25X500 TH 1,5 HDG	482005	21,85	1,5	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	11928

 Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)

P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS

 Référence(s): **481387/480440/42/43/44**
 Item(s): **480123/24/25/483387**
482440/42/43/44
482003/04/05
487790/91/92/93/94/95/96
487780/81/82/83/84/85/86
HD CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 3M TH 2 (3030mm)
HD PERFORATED CABLE TRAYS PG 3M TH 2 (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE 3M 25X75 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X75 TH 2 PG	487790	5,93	2	DX51D+Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	1679
P31-DALLE 3M 25X100 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X100 TH 2 PG	487791	6,95	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	2208
P31-DALLE 3M 25X150 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X150 TH 2 PG	487792	9,02	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	3358
P31-DALLE 3M 25X200 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X200 TH 2 PG	487793	11,12	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4508
P31-DALLE 3M 25X300 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X300 TH 2 PG	487794	16,42	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	6808
P31-DALLE 3M 25X400 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X400 TH 2 PG	487795	21,46	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	9108
P31-DALLE 3M 25X500 EP 2 GS P31-TRAY PERF 3M 25X500 TH 2 PG	487796	26,49	2	DX51D + Z275	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11408

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

HD CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GC 3M TH 2 (3030mm)
HD PERFORATED CABLE TRAYS HDG 3M TH 2 (3030mm)



Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE 3M 25X75 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X75 TH 2 HDG	487780	6,52	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	1679
P31-DALLE 3M 25X100 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X100 TH 2 HDG	487781	7,65	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	2208
P31-DALLE 3M 25X150 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X150 TH 2 HDG	487782	9,92	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	3358
P31-DALLE 3M 25X200 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X200 TH 2 HDG	487783	12,23	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	4508
P31-DALLE 3M 25X300 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X300 TH 2 HDG	487784	18,06	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	6808
P31-DALLE 3M 25X400 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X400 TH 2 HDG	487785	23,61	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	9108
P31-DALLE 3M 25X500 EP 2 GC P31-TRAY PERF 3M 25X500 TH 2 HDG	487786	29,14	2	DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	11408

 Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)





P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS

Référence(s): **481387/480440/42/43/44**
Item(s): **480123/24/25/483387**
482440/42/43/44
482003/04/05
487790/91/92/93/94/95/96
487780/81/82/83/84/85/86




2. DIMENSIONS (mm)



Designation Description	Largeur Width W (mm)
P31-TÔLE PERFORÉE 25X50 P31-TRAY PERFORATED 25X50	50
P31-TÔLE PERFORÉE 25X75 P31-TRAY PERFORATED 25X75	77
P31-TÔLE PERFORÉE 25X100 P31-TRAY PERFORATED 25X100	100
P31-TÔLE PERFORÉE 25X150 P31-TRAY PERFORATED 25X150	150
P31-TÔLE PERFORÉE 25X200 P31-TRAY PERFORATED 25X200	200
P31-TÔLE PERFORÉE 25X300 P31-TRAY PERFORATED 25X300	300
P31-TÔLE PERFORÉE 25X400 P31-TRAY PERFORATED 25X400	400
P31-TÔLE PERFORÉE 25X500 P31-TRAY PERFORATED 25X500	500


P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
*P31 - HD CABLE TRAYS*Référence(s): **481387/480440/42/43/44**
Item(s): **480123/24/25/483387**
482440/42/43/44
482003/04/05
487790/91/92/93/94/95/96
487780/81/82/83/84/85/86Référence(s): **341895 (GS/PG)**
Item(s):**3. INSTALLATION**External coupler
LG-487470

P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS





4. CHARGES ADMISSIBLES
LOADING GRAPH

H25 HD 1,2/1,5 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)



P31 - HD CHEMIN DE CÂBLES
P31 - HD CABLE TRAYS



4. CHARGES ADMISSIBLES
LOADING GRAPH

H27 HD 2 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

