




P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES  
P31 - MBR CABLE TRAYS





CHEMIN DE CÂBLES MBR TÔLE PERFORÉE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE  
PERFORATED MBR CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC



**P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES**  
*P31 - MBR CABLE TRAYS*

Référence(s): **481823**  
Item(s): **481824**  
**481825**  
**481826**  
**481827**

**1. GAMME/RANGE**  
**GS/ PG**








<->  
75  
Plat  
Flat

<->  
100  
Plat  
Flat

<->  
150  
Plat  
Flat

<->  
200  
Plat  
Flat

<->  
300  
Plat  
Flat



**P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES**  
**P31 - MBR CABLE TRAYS**

 Référence(s): **481823**  
 Item(s): **481824**  
**481825**  
**481826**  
**481827**

 CHEMIN DE CÂBLES MBR TÔLE PERFORÉE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE GS 3M (3000mm + 30mm)  
 PERFORATED MBR CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC PG 3M (3000mm + 30mm)


Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm <sup>2</sup> )
P31-DALLE PLAT 3M M/F 60X75 MBR AUT GS P31-TRAY PERF FLAT 3M M/F 60X75 MBR AUT PG	481823	2,95	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4333
P31-DALLE PLAT 3M M/F 60X100 MBR AUT GS P31-TRAY PERF FLAT 3M M/F 60X100 MBR AUT PG	481824	3,28	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5667
P31-DALLE PLAT 3M M/F 60X150 MBR AUT GS P31-TRAY PERF FLAT 3M M/F 60X150 MBR AUT PG	481825	3,80	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8567
P31-DALLE PLAT 3M M/F 60X200 MBR AUT GS P31-TRAY PERF FLAT 3M M/F 60X200 MBR AUT PG	481826	4,71	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11467
P31-DALLE PLAT 3M M/F 60X300 MBR AUT GS P31-TRAY PERF FLAT 3M M/F 60X300 MBR AUT PG	481827	7,14	0,75	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	17267

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)  
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)


**P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES**  
**P31 - MBR CABLE TRAYS**

Référence(s): **481823**  
Item(s): **481824**  
**481825**  
**481826**  
**481827**


**2. DIMENSIONS (mm)**




Designation Description	Largeur Width W (mm)
P31-DALLE PLAT 60X75 MBR AUT GS P31-TRAY PERF 60X75 MBR AUT PG	77
P31-DALLE PLAT 60X100 MBR AUT GS P31-TRAY PERF M/F 60X100 MBR AUT PG	100
P31-DALLE PLAT 60X150 MBR AUT GS P31-TRAY PERF M/F 60X150 MBR AUT PG	150
P31-DALLE PLAT 60X200 MBR AUT GS P31-TRAY PERF M/F 60X200 MBR AUT PG	200
P31-DALLE PLAT 60X300 MBR AUT GS P31-TRAY PERF M/F 60X300 MBR AUT PG	300



Mâle/Femelle Automatique  
Male/Female Automatic






Coupleur Automatique  
Automatic Coupler




**P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES**  
**P31 - MBR CABLE TRAYS**



Référence(s): **481823**  
Item(s): **481824**  
**481825**  
**481826**  
**481827**


	M6		11 Nm
	M6		



Référence(s): **341895 (GS/PG)**  
Item(s):

**3. INSTALLATION**



 75 ->200 mm



 300 mm




P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES  
P31 - MBR CABLE TRAYS



**4. CHARGES ADMISSIBLES**  
**LOADING GRAPH**

**H60 MBR M/F Auto - TEST TYPE 2 (IEC 61537)**




**P31 - MBR CHEMIN DE CÂBLES**  
**P31 - MBR CABLE TRAYS**

**5. INFORMATION COMPLEMENTAIRE POUR UL**  
**ADDITIONAL INFORMATION FOR UL**


Référence(s): **585357**  
Item(s): **585367**  
**585377**

BORNE LAITON POUR CONDUCTEURS DE PROTECTION (BLT)  
BRASS EARTH GROUNDING CONNECTION (EGC)


Obligatoire aux USA quand le systeme est utilisé  
conformément à la NFPA 70®  
Requires mandatory usage in USA when the system is used  
according to NFPA 70®




Designation Description	Code	Matière Material	Section (mm²)
BLT6-16 BORNE DE TERRE BLT6-16 CU EARTH TERMINAL	585357	BRASS	16
BLT6-35 BORNE DE TERRE BLT6-35 CU EARTH TERMINAL	585367		35
BLT6-50 BORNE DE TERRE BLT6-50 CU EARTH TERMINAL	585377		50



①



②



③

\*Consulter le fiche technique FT1036 pour trouver d'autres infos complémentaires  
\*Refer to technical sheet FT1036 for further information