


Céliane™

Références : CM0153

Chargeur USB Type-A + Type-C - 15W



CM0153


1. USAGE

Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédia : tablettes et smartphones (Android, Apple).

2. GAMME

2 USB Type-A + Type-C / 15 W	Références
A équiper avec support, enjoliveur et plaques de finition 2 modules - S'installe en boîte de profondeur 40 mm min.	CM0153

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
45	45	42	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Tournevis : plat 3,5 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Polycarbonate
Sans halogène
Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie max.	15 W
Courant nominal d'entrée	0.3 A
Courant nominal de sortie max. Type-A + Type-C Courant nominal de sortie max. Type-C	3.0 A à partager sur les sorties A et C 3.0 A
Consommation veille	0.07 W
Tension nominale de sortie	5 V~ *
Rendement moyen de l'alimentation	80.3%
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité	Niveau VI
Classe de protection	II - Basse tension

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.