


2 USB Type-C - 20 W - Power Delivery



1. USAGE


Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédia : ordinateurs (PC, Mac), tablettes et smartphones (Android, Apple) équipés ou non de la technologie Power Delivery.

Optimise la vitesse de chargement des terminaux compatibles avec les protocoles **USB Power Delivery et Quick Charge**.

2. GAMME

2 USB Type-C + Type-C / 20 W - Power Delivery	Référence
A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition 2 modules - S'installe en boîte de profondeur 40 mm min.	CM0154

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
45	45	28	8

4. CONNEXION

Compatible avec peigne Rapido réf. CM0100

Type de bornes : automatiques

Capacité des bornes : 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 12 mm

Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

PC

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante à 20°C et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie max.	20 W
Courant nominal d'entrée	0.5 A
Courant nominal de sortie max.	3.0 A
Consommation veille	0.05 W
Tension nominale de sortie	5 V~ *
Rendement moyen de l'alimentation	87%
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité	Niveau VI
Classe de protection	II - Basse tension

Tension optimisée *

1 sortie	
5.0 V	3.0 A
9.0 V	2.2 A
12.0 V	1.6 A

2 sorties	
Type C ₁ : 5.0 V	1.5 A
Type C ₂ : 5.0 V	1.5 A

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : +5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e-catalogue.