



Multiprises rotatives avec interrupteur, USB avec ou sans parafoudre

Référence(s) : 0 496 11/12/13/15/16/17/44/45/46/47
6 944 28/29/30/31/40/41/42/43



0 496 12



6 944 28

1. USAGE

Rallonges multiprises : 3 et 5 prises surface avec éclips, avec fiche 2 P+T équipées d'un cordon.

Bloc de prises pivotant sur son axe avec interrupteur ON/OFF à voyant LED, avec puits inclinés à 45° (sauf 1 à 90° pour brancher un transformateur).

Câblé et équipé d'un cordon 1,5 m muni d'une fiche 2 P+T (H05VVf 3 G 1 mm² ou 1,5 mm²).

Avec parafoudre : protège les appareils électriques et électroniques de la foudre et des surtensions.

Avec voyant signalant l'état du parafoudre.

Avec chargeur USB Type-C, Power Delivery pour une recharge rapide.


Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail.

2. GAMME

STANDARD FRANCO-BELGE	Longueur du câble 1,5 m 3 G 1,5 mm²		Longueur du câble 1,5 m 3 G 1 mm²	
	Blanc/Noir	Noir	Blanc/Noir	Noir
3 x 2 P+T + parafoudre + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	-	-	0 496 11	0 496 15
5 x 2 P+T + parafoudre + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	0 496 12	0 496 16	0 496 13	0 496 17
3 x 2 P+T + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	-	-	0 496 45	0 496 44
5 x 2 P+T + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	-	-	0 496 46	0 496 47

STANDARD GERMANIQUE	Longueur du câble 1,5 m 3 G 1,5 mm²	
	Blanc/Noir	Noir
3 x 2 P+T + parafoudre + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	6 944 28	6 944 30
5 x 2 P+T + parafoudre + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	6 944 29	6 944 31
3 x 2 P+T + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	6 944 40	6 944 42
5 x 2 P+T + câble avec module de charge 2 USB Type-C+C	6 944 41	6 944 43

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D	E
0 496 11/15- 6 944 28/30	100	324	65	310	90
0 496 12/13/16/17 - 6 944 29/31	100	410	65	396	90
0 496 44/45- 6 944 40/42	100	300	65	285	90
0 496 46/47 - 6 944 41/43	100	386	65	371	90

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique Blanc mat RAL 9003/Noir mat RAL 9017

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 16 A

Puissance 3680 W MAX

Parafoudre :

Type de parafoudre	Uc	Uoc	Up	IscCR
Mode différentiel Type 3	275 V	4 kV	1 kV	1,5 kA

• **L'interrupteur est sur ON et le voyant vert est allumé :** le parafoudre est actif et protège les équipements branchés.

• **L'interrupteur est sur ON et le voyant vert est éteint :** le parafoudre a rempli sa fonction de protection contre la foudre mais il ne protège plus les équipements branchés.

Note : La multiprise reste fonctionnelle sans protection.

Prises USB :

2 ports USB Type-C

Puissance délivrée:

1 x USB C : 5V~ 3A 15W; 9V~ 2.22A 20W, 12V~ 1.67A 20W

2 x USB C : 5V~ 3A 15W max

Rendement moyen en mode actif :

— 5V~ : 84%

— 9V~ : 87%

— 12V~ : 87%

Rendement à faible charge (10 %) :

— 5V~ : 81%

— 9V~ : 76%

— 12V~ : 77%

Consommation électrique hors charge : 0,06 W

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 15° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.