


Valena™ Next with Netatmo Interruptor conectado con neutro

Referencia(s): 7 418 14B / 74B




1. USO

Interruptor conectado con neutro con opción de regulación, configurado por defecto en modo ON/OFF.
Se puede asociar con uno o varios comandos de iluminación inalámbricos o con uno o varios pulsadores mecánicos (el modo regulación se puede activar por medio de la aplicación Home + Control).
Permite controlar las luces localmente o a distancia.
Se instala fácilmente en sustitución de un interruptor tradicional cuya caja tenga una profundidad de 40 mm como mínimo.
Fijación con garras y/o tornillos.

2. GAMA

Descripción	Blanco	Negro
El producto se debe asociar con el starter pack «with Netatmo». Con indicador led (configuración) y botón RESET (oculto) para restablecer los ajustes de fábrica. Se debe equipar con placas embellecedoras.	7 418 14B	7 418 74B

3. DIMENSIONES (mm)




A	B	C	D
74	74	35	11

4. CONEXIÓN

Tipo de bornas: de tornillo
Capacidad de las bornas: 1 x 2,5 mm² - 2 x 1,5 mm²
Longitud de pelado de cable: 7 mm
Destornillador plano: 3 mm

5. FUNCIONAMIENTO



6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Características mecánicas

Resistencia a los golpes: IK 04
Protección frente a los cuerpos sólidos/líquidos: IP 41 producto montado

■ 6.2 Características de los materiales

Soporte: PA 6,6 + acero Galfan
Caja de mecanismo: PC
Subplaca: PC Blanco opalescente
Pulsador: PC
Sin halógeno
Resistente a los UV

Autoextinguibilidad:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las piezas con tensión.
650 °C/30 s para las otras piezas de materiales aislantes.

■ 6.3 Características eléctricas

Tensión: 110/240 V~
Potencia: 150 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo en modo espera: 3,7 mA
Banda de frecuencia: de 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Nivel de potencia: < 100 mW
Alcance: 200 m en campo abierto
10 m entre productos en interior.

Tecnología Zigbee de 2,4 GHz a 2,4835 GHz.

Nivel de potencia: < 100 mW
Alcance: 200 m en campo abierto
10 m entre dispositivos en interiores.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *(continuación)*

■ 6.4 Características térmicas

Temperatura de uso: de +5 °C a +45 °C

Temperatura de almacenaje: de 0 °C a + 45 °C

7. MANTENIMIENTO

Limpieza de la superficie con un paño.

No utilizar: acetona, limpiadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los siguientes productos:

Hexano, alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10 %, limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

Atención: Para usar productos de limpieza específicos es necesaria una prueba previa.

No aplicar ningún tipo de pintura sobre las placas.

8. NORMAS Y REGLAMENTOS

Conforme a las normas de instalación y fabricación.

Véase catálogo.

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico de tipo (7 418 14B / 7 418 74B) cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la siguiente dirección: www.legrand.com/ecatalogue