



Classia Soportes


R4702 - R4702P - R4702G
R4703 - R4703P
R4704 - R4704P
R4707




R4702
R4702P




R4702G



R4703
R4703P



R4704
R4704P







R4707

USO


Soportes de sujeción para el montaje de mecanismos Classia.

GAMA

Soporte para montaje empotrado	Módulos	Ref.
	2	R4702 R4702P
	2	R4702G
	3	R4703 R4703P
	4	R4704 R4704P
	7	R4707


DIMENSIONES TOTALES (mm)

Soporte 2 módulos con GARRAS



DIMENSIONES TOTALES (mm) (continuación)

Soporte para 2/3/4/7 módulos



	A	B	C	D	E
R4702.	75	75	8.6	5.5	
R4702G	76	76	14	6.2	22
R4703.	79	116	8	6	
R4704.	79	138.4	8	6	
R4707	79	202	13.3	6	

INSTALACIÓN

Los soportes se atornillan a las cajas de empotrar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material

R4702.: acero inoxidable y fibra de vidrio de policarbonato

Todos los otros soportes: policarbonato

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 650°C / 30 sec

- Características climáticas

Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma: IEC/EN 60669-1

Consultar el e-catálogo