


..4129



..4188

USO

Base de corriente - estándar euro-americano

GAMA


Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Base de corriente 2P 15A 127/250V.ac - alvéolos protegidos	☐ KW4129	☐ KW51
	☒ KG4129	☒ KG51
	☐ KM4129	☐ KM51
Doble base de corriente 2P 15A 127/250V.ac - alvéolos protegidos	☐ KW4188	☐ KW52
	☒ KG4188	☒ KG52
	☐ KM4188	☐ KM52

Colores:

☐ Blanco

☒ Dark

☐ Sand

DIMENSIONES TOTALES (mm)


	A	B	C	D
..4128	45.2	44.7	35.3	10
..4188	45.2	67	34.4	10

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillos

Capacidad bornas: 2 x 4 mm² máx.

Longitud de pelado de cable: 11 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

Penetración de materia líquida/sólida: IP20D

- Características mecánicas

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material

Material:

Mecanismo y frontal: PC (Policarbonato)

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas

Tensión: 127/250 VAC

Intensidad: 16 A

- Características climáticas

Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.
NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma IEC 60884-1

Consultar el e-catálogo