



CONSOLE CB 50 à 600 **CB COMPACT BRACKET 50 to 600**

Reference(s) : 350 800/810/820/830/840/850/860/870/895
350 804/814/824/834/844/854/864/874/894/896
350 806/816/826/846/856/866/876


CB 300




CB 200



CB 150




CB 100




CB 50




CB 600




CB 500



CB 450



CB 400




1. GAMME / RANGE

Designation	Code	Poids / Weight (Kg)	(lb)	Epaisseur / Thickness (mm) (inch)		Matière / Material	Norme / Standard	Finition / Coating	Classe de résistance contre la corrosion / Resistance class against corrosion
CB 50 GS	350 800	0.090	0.198	1.2	0.047	S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 50 316L	350 804	0.092	0.203			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 100 GS	350 810	0.117	0.258			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 100 316L	350 814	0.120	0.265			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 100 ZnMg-HR	350 816	0.117	0.258			S250 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 150 GS	350 820	0.162	0.357			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 150 316L	350 824	0.166	0.366			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 150 ZnMg-HR	350 826	0.162	0.357			S250 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 200 GS	350 830	0.188	0.415			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 200 316L	350 834	0.193	0.425			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 200 ZnMg-HR	350 846	0.188	0.415	1.5	0.059	S250 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 300 GS	350 840	0.347	0.765			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 300 316L	340 844	0.355	0.783			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 300 ZnMg-HR	350 856	0.347	0.765			S250 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 350 GS	sur projet	0.449	0.990			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 350 316L	sur projet	0.460	1.014			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 400 GS	350 850	0.480	1.058			S250 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 400 316L	350 854	0.492	1.085			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 400 ZnMg-HR	350 866	0.480	1.058			S250 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 450 GS	350 895	0.947	2.088			S280 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 450 316L	350 894	0.970	2.138	2	0.079	X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 450 ZnMg-HR	350 896	0.947	2.088			S280 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 500 GS	350 860	1.017	2.237			S280 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 500 316L	350 864	1.041	2.295			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 500 ZnMg-HR	350 876	1.017	2.237			S280 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537
CB 600 GS	350 870	1.124	2.478			S280 GD Z200	EN 10 346	GS / PG	Class 3 / CEI 61537
CB 600 316L	350 874	1.151	2.537			X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-2	IN316L / SS316L	Class 9D / CEI 61537
CB 600 ZnMg-HR	350 806	1.124	2.478			S280 GD ZM	EN 10 346	ZnMg-HR	Class 8 / CEI 61537



CONSOLE CB 50 à 600 **CB COMPACT BRACKET 50 to 600**

Reference(s) : 350 800/810/820/830/840/850/860/870/895
350 804/814/824/834/844/854/864/874/894/896
350 806/816/826/846/856/866/876

2. DIMENSIONS (mm/inch)



* I = dimension griffes incluses pour CB 50 à 400 / Hooks included for CB 50 to 400




Designation	L : Longueur / Length (mm) (inch)		I : Largeur / Width (mm) (inch)		H : Hauteur / Height (mm) (inch)		A (mm) (inch)		B (mm) (inch)		C (mm) (inch)	
CB 50	80.7	3.17	40.9	1.61	71.4	2.81	28.5	1.12	25	0.98	17.5	0.69
CB 100	130.7	5.14	40.9	1.61	71.4	2.81	28.5	1.12	25	0.98	17.5	0.69
CB 150	180.7	7.11	40.9	1.61	74.8	2.94	28.9	1.12	28	1.10	17.5	0.69
CB 200	230.7	9.08	40.9	1.61	74.8	2.94	28.9	1.12	28	1.10	17.5	0.69
CB 300	334.7	13.17	41.6	1.64	88.4	3.48	30.4	1.20	39	1.53	17.5	0.69
CB 350	384.7	15.13	41.6	1.64	102	4.01	30.4	1.20	39	1.53	17.5	0.69
CB 400	434.7	17.10	41.6	1.64	102	4.01	33	1.30	50	1.97	17.5	0.69
CB 450	484.7	190.83	37	5.39	136.3	1.46	41.5	1.63	69	2.72	17.5	0.69
CB 500	534.7	21.05	37	5.39	136.9	1.46	41.5	1.63	69	2.72	17.5	0.69
CB 600	637.7	24.99	37	5.39	136.9	1.46	41.5	1.63	69	2.72	17.5	0.69

CONSOLE CB 50 à 600 **CB COMPACT BRACKET 50 to 600**

Reference(s) : 350 800/810/820/830/840/850/860/870/895
350 804/814/824/834/844/854/864/874/894/896
350 806/816/826/846/856/866/876

3. INSTALLATION / MOUNTING **Pose murale / Wall mounting**




Fixation / fixing :
CB 50 to 400

1x VHM10x20 + RM10

CB 450 to 600

2x VHM10x20 + RM10

pose façade RAIL 41 / **Front RAIL mounting**



Fixation / fixing :
CB 50 to 400

1x VHM10x20 + RM10 + E41M10

8 Nm

CB 450 to 600

2x VHM10x20 + RM10 + E41M10


15 Nm

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN / SWL (Safe working load) daN					
CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400
80	110	100	110	150	150

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN / SWL (Safe working load) daN					
CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400
50	50	80	80	90	100

Pose RAIL EDF / RAIL EDF mounting **Seulement pour GS / INOX - Only for PG/SS**

CB50 to 400




CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN

CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400
/	/	/	/	/	/

Pose coté RAIL 41 / Side RAIL 41 mounting **Seulement pour GS / INOX - Only for PG/SS**

CB50 to 400


- R41SP E20 - E15 only



CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN

CB 50	CB 100	CB 150	CB 200	CB 300	CB 400
50	50	50	40	40	60

CB450 to 600




Fixation / fixing :

2 x VHM 8x20+ EEC M8

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN

CB 450	CB500	CB 600
/	/	/

CB450 to 600



Fixation / fixing :

2 x VHM 8x20 + EECM 8

CPS (Charge Pratique de Sécurité) daN /
SWL (Safe working load) daN


CB 450	CB500	CB 600
120	120	110

**CONSOLE CB 50 à 600
CB COMPACT BRACKET 50 to 600**


Reference(s) : 350 800/810/820/830/840/850/860/870/895
350 804/814/824/834/844/854/864/874/894/896
350 806/816/826/846/856/866/876

INSTALLATION / MOUNTING


Montage chemin de câbles fil / *Wire mesh mounting*



Fixation / Locking



Montage chemin de câbles tôle / *Cable tray mounting*



Fixation / Locking

BFC




OU / OR

BTRCC 6x12




1 par 100mm / 1 per 100mm

Montage échelle à câbles / *Ladder mounting*



Fixation / Locking

2x GLOKSK



2x BTRCC 6x12

