





P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS




CHEMIN DE CÂBLES CPC TÔLE PERFORÉE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE
PERFORATED CPC CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC



P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS

Référence(s): **481260**
Item(s): **481261**
481262
481263
481264
481265

1. GAMME/RANGE






<->
75
Plat
Flat

<->
100
Plat
Flat

<->
150
Plat
Flat

<->
200
Embouti
Embossing

<->
300/400
Embouti
Embossing




P31 - CPC CHEMIN DE CâBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS

 Référence(s): **481260**
 Item(s): **481261**
481262
481263
481264
481265
CHEMIN DE CâBLES CPC TÔLE PERFORÉE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE GS 3M (3000mm + 30mm)
PERFORATED CPC CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC PG 3M (3000mm + 30mm)




Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-CPC 3M M/F 60X75 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X75 (30X60) AUT PG	481260	2,76	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4333
P31-CPC 3M M/F 60X100 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X100 (30X60) AUT PG	481261	3,09	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5667
P31-CPC 3M M/F 60X150 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X150 (30X60) AUT PG	481262	3,71	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8567
P31-CPC 3M M/F 60X200 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X200 (30X60) AUT PG	481263	4,46	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11467
P31-CPC 3M M/F 60X300 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X300 (30X60) AUT PG	481264	7,18	0,75	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	17267
P31-CPC 3M M/F 60X400 AUT GS P31-CPC 3M M/F 60X400 (30X60) AUT PG	481265	10,56	0,9	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	23032

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS


 Référence(s): **481260**
 Item(s): **481261**
481262
481263
481264
481265
2. DIMENSIONS (mm)


Designation Description	Largeur Width W (mm)
P31 - CPC M/F 60X75	77
P31 - CPC M/F 60X75	
P31 - CPC M/F 60X100	100
P31 - CPC M/F 60X100	
P31 - CPC M/F 60X150	150
P31 - CPC M/F 60X150	
P31 - CPC M/F 60X200	200
P31 - CPC M/F 60X200	
P31 - CPC M/F 60X300	300
P31 - CPC M/F 60X300	
P31 - CPC M/F 60X400	400
P31 - CPC M/F 60X400	


 Mâle/Femelle Automatique
 Male/Female Automatic

 Coupleur Automatique
 Automatic Coupler







P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS

Référence(s): 481260
Item(s): 481261
481262
481263
481264
481265






Référence(s): 341895 (GS/PG)
Item(s):

3. INSTALLATION




P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS



4. CHARGES ADMISSIBLES
LOADING GRAPH

H60 CPC M/F Auto - TEST TYPE 2 (IEC 61537)



Eclisse fond pour largeurs de 400mm*
Bottom plate for width 400mm*

Designation Description	Finition GS Coating PG
Eclisse fond 400 Bottom plate 400	481181

*Consulter le guide de montage pour trouver d'autres infos complémentaires
*Refer to mounting guide for further informations


P31 - CPC CHEMIN DE CÂBLES
P31 - CPC CABLE TRAYS

5. INFORMATION COMPLEMENTAIRE POUR UL
ADDITIONAL INFORMATION FOR UL


Référence(s): **585357**
Item(s): **585367**
585377

BORNE LAITON POUR CONDUCTEURS DE PROTECTION (BLT)
BRASS EARTH GROUNDING CONNECTION (EGC)


Obligatoire aux USA quand le systeme est utilisé conformément à la NFPA 70®
Requires mandatory usage in USA when the system is used according to NFPA 70®




Designation Description	Code	Matière Material	Section (mm²)
BLT6-16 BORNE DE TERRE BLT6-16 CU EARTH TERMINAL	585357	BRASS	16
BLT6-35 BORNE DE TERRE BLT6-35 CU EARTH TERMINAL	585367		35
BLT6-50 BORNE DE TERRE BLT6-50 CU EARTH TERMINAL	585377		50



①



②



③

*Consulter le fiche technique FT1036 pour trouver d'autres infos complémentaires
*Refer to technical sheet FT1036 for further information