





P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS




LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES TÔLE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE
LIGHTING CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC




P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS

Référence(s): **487000 487050**
Item(s): **487001 487051**
487002 487053
487003
487004
487005

1. GAMME/RANGE
GS, RAL/ PG, RAL



<->	<->	<->	<->	<->	<->
75	100	150	200	300	400
Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat



P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS

 Référence(s): **487000 487050**
 Item(s): **487001 487051**
487002 487053
487003
487004
487005
LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES TÔLE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE GS 3M (3000mm + 30mm)
LIGHTING CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC PG 3M (3000mm + 30mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X75 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X75 AUT PG	487000	2,71	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4333
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X100 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X100 AUT PG	487001	3,04	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5667
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X150 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X150 AUT PG	487002	3,60	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8567
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X200 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X200 AUT PG	487003	4,29	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11467
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X300 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X300 AUT PG	487004	6,90	0,75	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	17267
P31-DALLE ECLAIRAGE 3M 60X400 AUT GS P31-LIGHTING TRAY 3M 60X400 AUT PG	487005	10,15	0,9	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	23032


 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES TÔLE MÂLE FEMELLE AUTOMATIQUE RAL9010 3M (3000mm + 30mm)
LIGHTING CABLE TRAYS MALE FEMALE AUTOMATIC RAL9010 3M (3000mm + 30mm)




Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm ²)
P31-DALLE ECLAIR. 3M 60X75 AUT RAL9010 P31-LIGHTING TRAY 3M 60X75 AUT RAL9010	487050	2,71	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	RAL9010	---	4333
P31-DALLE ECLAIR. 3M 60X100 AUT RAL9010 P31-LIGHTING TRAY 3M 60X100 AUT RAL9010	487051	3,04	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	RAL9010	---	5667
P31-DALLE ECLAIR. 3M 60X200 AUT RAL9010 P31-LIGHTING TRAY 3M 60X200 AUT RAL9010	487053	4,29	0,6	DX51D + Z200	EN 10346	RAL9010	---	11467

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS


 Référence(s): **487000 487050**
 Item(s): **487001 487051**
487002 487053
487003
487004
487005
2. DIMENSIONS (mm)


Designation Description	Largeur Width W (mm)
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X75 P31-LIGHTING TRAY 60X75	77
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X100 P31-LIGHTING TRAY 60X100	100
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X150 P31-LIGHTING TRAY 60X150	150
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X200 P31-LIGHTING TRAY 60X200	200
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X300 P31-LIGHTING TRAY 60X300	300
P31-DALLE ECLAIRAGE 60X400 P31-LIGHTING TRAY 60X400	400


 Mâle/Femelle Automatique
 Male/Female Automatic

 Coupleur Automatique
 Automatic Coupler







P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS

Référence(s): **487000 487050**
Item(s): **487001 487051**
487002 487053
487003
487004
487005






Référence(s): **341895 (GS/PG)**
Item(s):

3. INSTALLATION




P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS



4. CHARGES ADMISSIBLES
LOADING GRAPH

H60 LIGHTING M/F Auto - TEST TYPE 2 (IEC 61537)



Eclisse fond pour largeurs de 400mm*
Bottom plate for width 400mm*

Designation Description	Finition GS Coating PG
Eclisse fond 400 Bottom plate 400	481181

*Consulter le guide de montage pour trouver d'autres infos complémentaires
*Refer to mounting guide for further informations


P31 - LIGHTING CHEMIN DE CÂBLES
P31 - LIGHTING CABLE TRAYS

5. INFORMATION COMPLEMENTAIRE POUR UL
ADDITIONAL INFORMATION FOR UL


Référence(s): **585357**
Item(s): **585367**
585377

BORNE LAITON POUR CONDUCTEURS DE PROTECTION (BLT)
BRASS EARTH GROUNDING CONNECTION (EGC)


Obligatoire aux USA quand le systeme est utilisé conformément à la NFPA 70®
Requires mandatory usage in USA when the system is used according to NFPA 70®




Designation Description	Code	Matière Material	Section (mm²)
BLT6-16 BORNE DE TERRE BLT6-16 CU EARTH TERMINAL	585357	BRASS	16
BLT6-35 BORNE DE TERRE BLT6-35 CU EARTH TERMINAL	585367		35
BLT6-50 BORNE DE TERRE BLT6-50 CU EARTH TERMINAL	585377		50



①



②



③

*Consulter le fiche technique FT1036 pour trouver d'autres infos complémentaires
*Refer to technical sheet FT1036 for further information