


Quadros de acabamento



UTILIZAÇÃO

Quadros de acabamento retangulares de 2 a 7 módulos para instalação de mecanismos.

GAMA

SISTEMA DE INSTALAÇÃO EM CAIXA RETANGULAR

Acabamento	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	4 módulos	7 módulos
CIRCULAR					
WHITE	YA4802WW	YA4819WW	YA4803WW	YA4804WW	YA4807WW
WHITE FIBER	YA4802WV	YA4819WV	YA4803WV	YA4804WV	YA4807WV
WHITE MICA	YA4802WM	YA4819WM	YA4803WM	YA4804WM	YA4807WM
STONE					
STONE	YA4802GG	YA4819GG	YA4803GG	YA4804GG	YA4807GG
SAND STONE	YA4802GS	YA4819GS	YA4803GS	YA4804GS	YA4807GS
MOKA STONE	YA4802GM	YA4819GM	YA4803GM	YA4804GM	YA4807GM
PÁTINA					
DARK	YA4802DD	YA4819DD	YA4803DD	YA4804DD	YA4807DD
DARK GREY	YA4802DS	YA4819DS	YA4803DS	YA4804DS	YA4807DS
DARK GREEN	YA4802DG	YA4819DG	YA4803DG	YA4804DG	YA4807DG


Quadros de acabamento

GAMA

SISTEMA DE INSTALAÇÃO EM CAIXA UNIVERSAL

Acabamento	2 módulos	2+2 módulos 71 mm	2+2+2 módulos 71 mm	2+2+2 módulos 71 mm	2+2 módulos standard belga	2+2+2 módulos standard belga
CIRCULAR						
 WHITE	YA4802WW	YA4802M2WW	YA4802M3WW	YA4802M4WW	YA4832M2WW	YA4832M3WW
 WHITE FIBER	YA4802WV	YA4802M2WV	YA4802M3WV	YA4802M4WV	YA4832M2WV	YA4832M3WV
 WHITE MICA	YA4802WM	YA4802M2WM	YA4802M3WM	YA4802M4WM	YA4832M2WM	YA4832M3WM
STONE						
 STONE	YA4802GG	YA4802M2GG	YA4802M3GG	YA4802M4GG	YA4832M2GG	YA4832M3GG
 SAND STONE	YA4802GS	YA4802M2GS	YA4802M3GS	YA4802M4GS	YA4832M2GS	YA4832M3GS
 MOKA STONE	YA4802GM	YA4802M2GM	YA4802M3GM	YA4802M4GM	YA4832M2GM	YA4832M3GM
PÁTINA						
 DARK	YA4802DD	YA4802M2DD	YA4802M3DD	YA4802M4DD	YA4832M2DD	YA4832M3DD
 DARK GREY	YA4802DS	YA4802M2DS	YA4802M3DS	YA4802M4DS	YA4832M2DS	YA4832M3DS
 DARK GREEN	YA4802DG	YA4802M2DG	YA4802M3DG	YA4802M4DG	YA4832M2DG	YA4832M3DG

DIMENSÕES TOTAIS (mm)



	A	B	C
..4802..	90	94,8	8,4
..4819..	90	126,7	7,4
..4803..	90	126,7	7,4
..4804..	90	147,5	7,4
..4807..	90	216,7	7,4
..4802M2..	90	165,8	8,4
..4802M3..	90	236,8	8,4
..4802M4..	90	307,8	8,4
..4832M2..	150	94,8	8,4
..4832M3..	210	94,8	8,4

INSTALAÇÃO

Os quadros de acabamento são fixados encaixando-os nos respectivos suportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Teste mecânico:**
 - Teste de resistência ao impacto: IK04
 - **Características do material:**
 - ABS - PHB
 - Sem halogéneos
 - Resistente aos raios UV
 - Auto-extinguível: 650°C - 30 s
- 650 °C/30 s para outras peças de materiais isolant
- **Características ambientais:**
 - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.