


Termostato electrónico de ambiente



USO


Equipo de regulación de los sistemas de calefacción o refrigeración.
Producto para instalar con una placa.

GAMA

Denominación	Referencia
Termostato electrónico de ambiente	
- salida relé con un contacto	□ YW4441
- 2A-250Va.c.	■ YG4441
- Alimentación 230 Va.c	■ YD4441
- 2 módulos	

Colores: □ Blanco ■ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D	E
45.1	22.5	46.6	8.6	13.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- **Características del material:**
 - Cuerpo: PC (polycarbonato)
 - Frontal: ABS
 - Botón: PA6
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 230 V a.c.
 - Intensidad: 8 A /250V a.c. $\mu \cos \varphi = 1$
2 A /250V a.c. $\mu \cos \varphi = 0,6$
 - Frecuencia: 50/60 Hz
- **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares EN 60730-1-2-9 / IEC/EN 60669-1.
Consultar el e-catálogo.