



Bases de televisión TV - RD - SAT


YW4202M2D - YG4202M2D - YD4202M2D
 YW4210M2D - YG4210M2D - YD4210M2D
 YW4217M2D - YG4217M2D - YD4217M2D
 YW4217M2P10 - YG4217M2P10 - YD4217M2P10
 YW4217M2P14 - YG4217M2P14 - YD4217M2P14



..4202M2D



..4217M2D
 ..4217M2P10
 ..4217M2P14



..4210M2D

USO

Bases de televisión TV y SAT

GAMA

Denominación

Referencia

Base coaxial única
 Conector macho de Ø 9,5 mm
 2 módulos

□ YW4202M2D
 ■ YD4202M2D
 ■ YG4202M2D

Base coaxial única desmezclada
 Conector TV macho de Ø 9,5 mm
 Conector SAT hembra de Ø 9,5 mm
 2 módulos

□ YW4217M2D
 ■ YD4217M2D
 ■ YG4217M2D

Base coaxial final desmezclada - 10dB de atenuación
 Conector TV macho de Ø 9,5 mm
 Conector SAT hembra de Ø 9,5 mm
 adaptador de impedancia final integrado de 75 Ω
 2 módulos

□ YW4217M2P10
 ■ YD4217M2P10
 ■ YG4217M2P10

Base coaxial intermedia, -14 dB de atenuación
 Conector TV macho de Ø 9,5 mm
 Conector SAT hembra de Ø 9,5 mm
 2 módulos


□ YW4217M2P14
 ■ YD4217M2P14
 ■ YG4217M2P14

Base coaxial única desmezclada
 Conector TV macho de Ø 9,5 mm
 Conector tipo F SAT
 Conector R hembra de Ø 9,5 mm
 2 módulos

□ YW4210M2D
 ■ YD4210M2D
 ■ YG4210M2D


Colores: □ Blanco ■ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D	E
..4202..	45.1	22.5	22.9	8.6	10.4
..4202..	45.1	44.7	28.1	8.6	---
..4202..	45.1	45	28.1	8.6	12.8

CONEXIÓN



PRECAUCIONES CABLEADO

Longitud pelado de cable



Bases de televisión TV - RD - SAT

YW4202M2D - YG4202M2D - YD4202M2D
YW4210M2D - YG4210M2D - YD4210M2D
YW4217M2D - YG4217M2D - YD4217M2D
YW4217M2P10 - YG4217M2P10 - YD4217M2P10
YW4217M2P14 - YG4217M2P14 - YD4217M2P14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

 - Penetración de materia líquida/sólida: IP20D
- Características mecánicas:**

 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- Características del material:**

 - Mecanismo: Zamak
 - Frontal: ABS
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- Características eléctricas:**

 - Conector TV macho Ø 9,52 mm, cumple IEC 61169-2
 - Conector FM hembra Ø 9,52 mm, cumple IEC 61169-2
 - Conector SAT FM Ø 9,52 mm, cumple IEC 61169-2
 - Conector de rosca «F» SAT Ø 9,4 mm
 - Autoextinguible: 650 °C/30 s
 - Bandas de frecuencia: TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
FM: 87.5 - 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz
 - Impedancia típica: 75 Ω
 - Canal de retroalimentación en el conector de TV
 - Pérdida por apantallamiento: UHF > 65 dB
VHF > 75 dB
SAT > 55 dB
 - Ø máx. del cable de entrada: 7 mm
- Características ambientales:**

 - Temperatura almacenamiento: 10° C a + 70° C
 - Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

RESULTADOS

Ref.	Zo				B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
	Ohm			22 / 0.6	40 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
	Ω		V/mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
..4202M2D	75		500 mA	1.5 dB					
..4217M2D	75	TV							
		SAT	500 mA	1.5 dB					1.5 dB
..4217M2P14	75	TV			14 dB				
		SAT	500 mA	1.5 dB					1.5 dB
..4217M2P10	75	TV			10 dB				
		SAT	500 mA	1.5 dB					1.5 dB
..4210M2D	75	TV			1.5 dB		1.5 dB		
		RD				1.5 dB			
		SAT	500 mA	1.5 dB					1.5 dB

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares: CEI/EN 61169-1
CEI/EN 61169-2
CEI/EN 61169-24

Consultar el e-catálogo.

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.