

Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es


LIVING now

K4003TL - K4005TL
KW70M2 - KM70M2 - KG70M2

Mecanismo sin contacto para iluminación
Mecanismo sin contacto para puertas


..4003TL


..4005TL


..70M2

1. USO

K4003TL: Enciende o apaga la luz sólo pasando la mano delante del mecanismo. Distancia de detección: 6 cm aproximadamente.
Se puede usar como:
- Interruptor simple: cablear sin neutro
- Conmutador: cablear con neutro
- Maestro/esclavo: cablear con neutro, 3 esclavos máx.
- Pulsador NA: cablear con neutro, para controlar un relé, relé con enclavamiento o un micromódulo "with Netatmo".


Instalar en cualquier tipo de caja.

K4005TL: Abre la puerta pasando la mano delante del mecanismo.
- Distancia de detección ajustable de 10 cm (por defecto) to 30 cm.
- Modos disponibles:
  - Modo ON/OFF por impulsos (modo predeterminado)
  - Modo NC/NA (modo predeterminado)
- Instalar en cualquier tipo de caja.

2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Mecanismo sin contacto para iluminación. Con indicador luminoso, activado por defecto (se puede desactivar).	K4003TL	☐ KW70M2 ▒ KM70M2 ■ KG70M2
Mecanismo sin contacto para puertas. Con indicador luminoso, activado por defecto (se puede desactivar).	K4005TL	

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45.5	40.3	26.3	10.9

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 8 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 41

■ 5.2 Características del material
Mecanismo: PC
Frontal: Mezcla PC/ABS

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas
Tensión: 110-240 V~
Potencia: 200 W
Frecuencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: -10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los productos siguientes: Hexano, metilado, agua con jabón, amoníaco diludio, legía diluida al 10%, productos limpiacristales, toallitas preimpregnadas

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las normas de instalación y fabricación.
Consultar el e-catálogo.