



YW4003CWI - YG4003CWI - YD4003CWI
YW4027CWI - YG4027CWI - YD4027CWI
YW4007CWI - YG4007CWI - YD4007CWI
YW4570CWI - YG4570CWI - YD4570CWI
YW4574CWI - YG4574CWI - YD4574CWI


Comandos inalámbricos




YW4003CWI
YG4003CWI
YD4003CWI




YW4027CWI
YG4027CWI
YD4027CWI



YW4007CWI
YG4007CWI
YD4007CWI



YW4570CWI
YG4570CWI
YD4570CWI



YW4574CWI
YG4574CWI
YD4574CWI

USO

Comandos inalámbricos de empotrar. Se puede personalizar todos los comandos a través de la App Home + Control. Instalación en una caja de empotrar. Led indicador de batería baja.

Suministrado con una pila tipo CR2032 3V para su alimentación.

1 módulo

GAMA

Denominación	Referencias
Comando inalámbrico con dos botones para el On/Off y la regulación de una o varias lámparas.	☐ YW4003CWI ☐ YG4003CWI ☐ YD4003CWI
Comando inalámbrico para persianas.	☐ YW4027CWI ☐ YG4027CWI ☐ YD4027CWI
Comando inalámbrico para iluminación RGB.	☐ YW4007CWI ☐ YG4007CWI ☐ YD4007CWI
Comando inalámbrico para escenario Entrar/Salir.	☐ YW4570CWI ☐ YG4570CWI ☐ YD4570CWI
Comando inalámbrico para escenario Día/Noche.	☐ YW4574CWI ☐ YG4574CWI ☐ YD4574CWI

Colores: ☐ Blanco ☐ Stone ☐ Dark

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

El abajo firmante, BTICINO, declara que este tipo de equipo radioeléctrico (YW4003CWI- YG4003CWI - YD4003CWI - YW4027CWI YG4027CWI - YD4027CWI - YW4007CWI - YG4007CWI - YD4007CWI YW4570CWI - YG4570CWI - YD4570CWI - YW4574CWI - YG4574CWI YD4574CWI) cumple con la normativa 2014/53/EU.


El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web:

www.bticino.it/red

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Características mecánicas:**
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK02
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP20 sin placa ni tecla
- Características del material:**
 - Mecanismo: ABS
 - Tecla: PC
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible: 650°C/30 s
- Características eléctricas:**
 - Suministrado con una pila CR2032 3V para su alimentación.
 - Duración pila: 8 años (para 10 activaciones diarias).
 - Frecuencia de la tecnología Zigbee: 2.4 GHz a 2.4835 GHz.
 - Red inalámbrica mesh (AES 128) conforme al estándar IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).
 - Nivel potencia: < 100 mW
 - Consumo en reposo: 1mA
- Características ambientales:**
 - Temperatura de uso: +5° C a +45° C
 - Temperatura de almacenamiento: 0° C a +45° C

DIMENSIONES TOTALES (mm)




A	B	C	D
45	22.5	43.2	8.6


Comandos inalámbricos

FUNCIONAMIENTO

Vista frontal



Vista frontal sin tecla



Legenda

- 1. Piloto LED: útil durante la instalación.
- 2. Botón Reset: para volver a los ajustes de fábrica.
- 3. Pulsador.

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

No se puede pintar las placas

Reciclar las pilas



RAEE/WEEE: bticino.com/disposal