



LIVING NOW

Cargador USB - Tipo A - 15W
Cargador USB - Tipo A+A - 15W
Cargador USB - Tipo A+C - 15W
Cargador USB - Tipo C+C - 15W


K4191A
K4191AA
K4191AC
K4191CC




Tipo-A



Tipo-A+A



Tipo-A+C



Tipo-C+C

1. USO


Para cargar dispositivos móviles como smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Cargador USB tipo A - 1 módulo	K4191A	☐ KW11 ☐ KM11 ☒ KG11
Cargador USB tipo A+A - 1 módulo	K4191AA	☐ KW13 ☐ KM13 ☒ KG13
Cargador USB tipo A+C - 1 módulo	K4191AC	
Cargador USB tipo C+C - 1 módulo	K4191CC	

Colores: ☐ Blanco ☐ Sand ☒ Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45	22	41	8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento por tornillos
Capacidad de las bornas: 1 x 2,5 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Interruptor automático: 16A Máx.

Medidas de precaución necesarias:



Quitar la corriente del cuadro eléctrico.
Asegurarse de la ausencia de tensión antes de seguir con la instalación.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 40

■ 5.2 Características del material

Base: PC clase V-0
Frontal: PC clase V-0

Autoextinguible:

850°C / 30s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650°C / 30s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20° y después de un uso de 30 minutos.

Tensión nominal de entrada	100-240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50/60 Hz
Corriente nominal de entrada	0.5 A
Corriente nominal de salida	3.0 A
Potencia	15 W
Tensión nominal de salida	5.0 V ~
Rendimiento medio en modo activo	85 %
Consumo en modo Stand-by	< 0.1W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura almacenamiento: - 20° C a + 70° C
Temperatura de uso: 5° C a + 40° C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las normas de instalación de y de fabricación.
Consultar el e-catálogo