
Lámpara led extraíble



USO

Lámpara led extraíble y recargable con dispositivo de encendido automático.

Se enciende automáticamente en caso de fallo eléctrico.

Sistema de extracción Push&Pull (presionar y presionar) con base de recarga.


Led de luz blanca de alta eficiencia luminosa.

GAMA

Denominación	Referencias
Lámpara led extraíble. - 2 módulos	☐ Y4380

Colores: ☐ Blanco opalescente

DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45.1	45	44.6	13.7

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 1.5mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 8 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Cuerpo: PC (policarbonato)
  - Frontal: ABS
  - Difusor: PC
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**
  - Tensión: 230 V a.c.
  - Frecuencia: 50/60 Hz
  - Batería NI-MH: - 3.6 V - 80 mA - tiempo de carga: 48 h
  - Consumo en standby a 230 V : 0.2 W - 8.6 mA
  - Consumo en standby a 110 V : 0.4 W - 13.3 mA
  - Flujo luminoso Modo ON: 5 lm - Modo SPOT: 19 lm
  - Lámpara LED
  - Autonomía de 2 horas

- **Características ambientales:**
  - Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

PIEZAS DE RESPUESTO

BT-4380NB: Batería de repuesto

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES


Cumple con los estándares:
EN60598-1 / EN60598-2-2 / EN60825-1 EN61547 / EN61000-3-2 EN61000-3-3 / EN55015

Consultar el e-catálogo.

Lámpara led extraíble

CARACTERÍSTICAS FOTOELÉCTRICAS

Modo ON



Modo SPOT

