



Base de corriente 2P+T

YW4141 - YG4141 - YD4141 - Y4141R - Y4141G
YW4141G - YG4141G - YD4141G - Y4141GR - Y4141GG
YW4141P - YG4141P - YD4141P
YW4141PG - YG4141PG - YD4141PG



..4141



..4141P

USO

Base de corriente 2P+T

GAMA

Denominación

Referencia

Base 2P+T 16 A 250 Va.c
- con contactos laterales de tierra
- alvéolos protegidos


□ YW4141 - YW4141G ■ Y4141R
■ YG4141 - YG4141G ■ Y4141G
■ YD4141 - YD4141G

Base 2P+T 16 A 250 Va.c
- con contactos laterales de tierra
- alvéolos protegidos con tapa IP20

□ YW4141P - YW4141GP
■ YG4141P - YG4141GP
■ YD4141P - YD4141GP

Colores: □ Blanco ■ Stone ■ Dark ■ Rojo ■ Verde

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D
..4141.	45.1	44.7	31.7	8.6
..4141C	45.1	44.7	31.7	12.1

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillos
Capacidad bornas: 2 x 4 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 11 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP20D
 - **Características mecánicas:**
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
 - **Características del material:**
 - Base y frontal: PC (polycarbonato)
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- 850° C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650° C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 250 V a.c.
 - Intensidad: 16A
 - **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: 10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC 60884-1.
Consultar el e-catálogo.