


Cargador USB tipo C - 45W



1. USO

Para cargar dispositivos como PC, smartphones, tablets, relojes, altavoces, powerbanks.

Power Delivery: tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/Apple y Android/Google.


Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery, más rápido que la tecnología tradicional.

2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Cargador USB - 45W	K4294C	☐ KW12PD ☐ KG12PD ☒ KM12PD

Colores: ☐ Blanco ☐ Sand ☒ Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45.2	44.8	44.5	9

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo

Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm²

Longitud de pelado de cable: 6 mm

Destornillador: plano 3.5mm

Uso recomendado: salida de terminal de circuito

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

Penetración de materia líquida/sólida: IP 20

■ 5.2 Características del material

Material:

- Base: PC

- Frontal: PC

- Sin halógeno

- Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

■ 5.3 Características climáticas

Temperatura almacenamiento: - 20° C a + 70° C

Temperatura de uso: 0° C a + 45° C

■ 5.4 Características eléctricas

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +25° y después de un uso de 15 minutos.

Tensión nominal de entrada	220 - 240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Intensidad máxima de entrada	0.8A
Consumo máximo en modo reposo	0.08 W
Rendimiento medio en modo activo	88 %
Tensión nominal de salida	5 V ~*
Potencia de salida máx.	45W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI**	
Norma de seguridad	EN60950-1
Clase de protección	II - Baja tensión

**NB: Reglamento europeo n.º 278/2009, de 6 de abril de 2009, Directiva 2005/32/CE sobre requisitos de diseño ecológico para fuentes de alimentación de CA/CC.

(*)Tensión carga

5.0 V ~ →	3,0 A
9.0 V ~ →	3,0 A
12.0 V ~ →	3,0 A
12.0 V ~ →	3,0 A
12.0 V ~ →	2,2 A

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

Cargador USB tipo C - 45W

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Artículo certificado Power Delivery: Estándar abierto para cargador rápido.

Cumple con los estándares de instalación y de fabricación.

Consultar el e-catálogo.

(1)

Es capaz de proporcionar una carga más rápida en comparación con el USB tradicional gracias al intercambio de información entre el cargador y el terminal.

Nota: Integración en curso en smartphones IOS-Android desde 2015, 100 % durante 2020.