



LIGHT now

- Interruptor axial
- Comutador de escada
- Botão axial


Y4051A - Y4053A - Y4055A
Y4051M2A - Y4053M2A - Y4055M2A
YW4051A - YG4051A - YD4051A
YW4053A - YG4053A - YD4053A
YW4055A - YG4055A - YD4055A
YW4051M2A - YG4051M2A - YD4051M2A
YW4053M2A - YG4053M2A - YD4053M2A
YW4055M2A - YG4055M2A - YD4055M2A




Y4051A - Y4053A - Y4055A



Y4051M2A - Y4053M2A - Y4055M2A



..4051A - ..4053A - ..4055A



..4051M2A - ..4053M2A - ..4055M2A

UTILIZAÇÃO

Mecanismos axiais para iluminação e outras cargas, 1M e 2M.


GAMA

Designação	Referência
Interruptor axial 1P 10AX - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4051A - YW4051M2A ☐ YG4051A - YG4051M2A ☐ YD4051A - YD4051M2A ☒ Y4051A - Y4051M2A
Comutador de escada 1P 10AX - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4053A - YW4053M2A ☐ YG4053A - YG4053M2A ☐ YD4053A - YD4053M2A ☒ Y4053A - Y4053M2A
Botão axial 1P 10AX - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4055A - YW4055M2A ☐ YG4055A - YG4055M2A ☐ YD4055A - YD4055M2A ☒ Y4055A - Y4055M2A

Cor do LED	230 Va.c	12/24 Va.c
Branco	LN4743/230T	LN4743/12T
Azul	Y4743V230B	Y4743V12B

Cores: ☐ White ☐ Stone ☒ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)



Referência parede

	A	B	C	D
..4051A / ..4053A / ..4055A	45,1	22,3	35,5	8,6
..M2A	45,1	44,7	35,5	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores automáticos
Capacidade bornes: 2 x 2,5 mm² máx.
Comprimento de descarte do cabo: 12 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**
(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
 - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
 - Teste de resistência ao impacto: IK04
- **Características do material:**
 - Mecanismo: PC (poli carbonato)
 - Tecla: ABS
 - Sem halogéneos
 - Resistente aos raios UV
 - Auto-extinguível:
- **Características elétricas:**
 - Tensão: 250 V a.c.
 - Corrente: 10AX para ..4051 - ..4053 - ..4054..
 - Corrente: 10A para ..4055
- **Características ambientais:**
 - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.