


LIGHT now

- Interruptor axial
- Conmutador axial
- Pulsador axial

Y4051A - Y4053A - Y4055A
Y4051M2A - Y4053M2A - Y4055M2A
YW4051A - YG4051A - YD4051A
YW4053A - YG4053A - YD4053A
YW4055A - YG4055A - YD4055A
YW4051M2A - YG4051M2A - YD4051M2A
YW4053M2A - YG4053M2A - YD4053M2A
YW4055M2A - YG4055M2A - YD4055M2A - YW4055AM2A - YW4055DM2A



USO

Mecanismos de mando axiales para iluminación y otras cargas, 1M y 2M.


GAMA

Denominación	Referencia
Interruptor axial 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4051A - YW4051M2A ☐ YG4051A - YG4051M2A ☐ YD4051A - YD4051M2A ☐ Y4051A - Y4051M2A
Conmutador axial 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4053A - YW4053M2A ☐ YG4053A - YG4053M2A ☐ YD4053A - YD4053M2A ☐ Y4053A - Y4053M2A
Pulsador axial 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4055A - YW4055M2A ☐ YG4055A - YG4055M2A ☐ YD4055A - YD4055M2A ☐ Y4055A - Y4055M2A
Pulsador axial 1P 10AX - 250Va.c. - serigrafiado iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4055AM2A ☐ YW4055DM2A

Color LED	230 Va.c	12/24 Va.c
Blanco	LN4743/230T	LN4743/12T
Azul	Y4743V230B	Y4743V12B

Colores: ☐ Blanco ☐ Stone ☐ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D
..4051A / ..4053A / ..4055A	45.1	22.3	35.5	8.6
..M2A	45.1	44.7	35.5	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento automático
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 12 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- **Características del material:**
 - Mecanismo: PC (polycarbonato)
 - Tecla: ABS
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 250 V a.c.
 - Intensidad: 10AX para ..4051 - ..4053 - ..4054..
 - Intensidad: 10A para ..4055
- **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.
Consultar el e-catálogo.