

### ⚠️ **Consignas de seguridad**

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

(ES)

### ⚠️ **Instrucțiuni de siguranță**

Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de șocuri electrice sau incendii.

(RO)

### ⚠️ **Instruções de segurança**

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá proocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

(PT)

### ⚠️ **Varnostna navodila**

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

(SI)

### ⚠️ **Sicherheitshinweise**

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

(DE)

### ⚠️ **Šignurnosne napomene**

Ako se ne pridržavate strogo uvjeta za instalaciju i uporabu, može doći do strujnog udara ili požara.

(HR)

### ⚠️ **Συστάσεις ασφαλείας**

Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

(GR CY)

### ⚠️ **Указания за безопасност**

Неспазването стриктно на указанията за сплoбяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар.

(BG)

### ⚠️ **Przepisy bezpieczeństwa**

Niezastosowanie się ściśle do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem.

(PL)

### ⚠️ **Šignurnosne preporuke**

Ukoliko se ne pridržavate striktno slova instaliranja i korišćenja, može doći dostrujnog udara ili požara.

(RS)

### ⚠️ **Bezpečnostní pokyny**

Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k rizikům zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

(CZ)

### ⚠️ **Consignes de sécurité**

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

(FR LU BE CH)

### ⚠️ **Bezpečnostné nariadenia**

V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

(SK)

### ⚠️ **Veiligheidsvoorschriften**

Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

(NL BE)

### ⚠️ **Biztonsági előírások**

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

(HU)

— N

— L


- - - ⊥

Neutro = azul  
 Neutraleiter = blau  
 Neutro = azul  
 Ουδέτερος = μπλε  
 Neutralny = niebieski  
 Střední vodič = modra  
 Nulový vodič = modra  
 Nulla vezeték = kék  
 Neutru = albastru  
 Ničelni vodnik = modra  
 Нейтрала = синьо  
 Multi provodnik = plava  
 Nula = plava  
 Neutre = bleu  
 Nulleider = blauw

Fase = todos excepto azul e verde/amarelo  
 Aussenleiter = aller außer blau und grün/gelb  
 Fase = todos excepto azul y verde/amarillo  
 Φάση = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο  
 Fazowy = inny niż niebieski i zielono-żółty  
 Fázový vodič = všechny mimo modré a žlutozelené  
 Faza = ktorékoľvek okrem modrá a zelená/žltá  
 Fázis = mind, kivéve a zöld/sárga  
 Faza = oricare, cu exceptia albastru si galben/verde  
 Fazni vodnik = katerakoli, razen modre in zeleno/rumene  
 Фаза = всичко освен синьо, зелено/жълто  
 Fazni provodnik = sve osim plave i zelene/žute boje  
 Faza = sve osim plave i zelene/žute  
 Phase = tout sauf bleu et vert/jaune  
 Fase = alles behalve blauw en groen/geel

Terra = verde/amarelo  
 Schulzleiter = grün/gelb  
 Tierra = verde/amarillo  
 Γειωση = Πράσινο/Κίτρινο  
 Uziemienie = zielony-żółty  
 Zemnicí vodič = zelená/žlutá  
 Uzemnenie = zelená/žltá  
 Föld = zöld/sárga  
 Impamantare = verde/galben  
 Ozemljitveni vodnik = zelena/rumena  
 Земля = зелено/жълто  
 Uzemljenje = zelena/žuta  
 Zemlja = zelena/ žuta  
 Terre = vert/jaune  
 Aarding = groen/geel


396 x01 - 396 x11




10 A - 230 V~





396 x05 - 396 x15



6 A - 230 V~




396 x07 - 396 x17




10 A - 230 V~




396 x09



6 A - 230 V~




396 637/648



16 A - 230 V~



396 x19 - 396 x20



16 A - 230 V~

