

**⚠️ Consignas de seguridad**

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

**⚠️ Instrucțiuni de siguranță**

Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de șocuri electrice sau incendii.

**⚠️ Instruções de segurança**

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá proocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

**⚠️ Varnostna navodila**

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

**⚠️ Sicherheitshinweise**

Bei Nichtbeachtung der Einbauund Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

**⚠️ Sigurnosne napomene**

Ako se ne pridržavate strogo uvjeta za instalaciju i uporabu, može doći do strujnog udara ili požara.

**⚠️ Συστάσεις ασφαλείας**

Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαϊιάς.

**⚠️ Указания за безопасност**

Неспазването стриктно на указанията за сплoбяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар.

**⚠️ Przepisy bezpieczeństwa**

Niezastosowanie się ściśle do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem.

**⚠️ Sigurnosne preporuke**

Ukoliko se ne pridržavate striktno uslova instaliranja i korišćenja, može doći dostrujnog udara ili požara.

**⚠️ Bezpečnostní pokyny**

Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k rizikům zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

**⚠️ Consignes de sécurité**

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

**⚠️ Bezpečnostné nariadenia**

V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

**⚠️ Veiligheidsvoorschriften**

Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

**⚠️ Biztonsági előírások**

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

— N

— L


--- ⊥

Neutro = azul  
 Neutralleiter = blau  
 Neutro = azul  
 Ουδέτερος = Μπλε  
 Neutralny = niebieski  
 Střední vodič = modra  
 Nulový vodič = modra  
 Nulla vezeték = kék  
 Neutru = albastru  
 Ničelni vodnik = modra  
 Нейтрала = синьо  
 Nulti provodnik = plava  
 Nula = plava  
 Neutre = bleu  
 Nulleider = blauw

Fase = todos excepto azul e verde/amarelo  
 Aussenleiter = aller außer blau und grün/gelb  
 Fase = todos excepto azul y verde/amarillo  
 Φάση = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο  
 Fazowy = inny niż niebieski i zielono-żółty  
 Fázový vodič = všechny mimo modré a žlutozelené  
 Fáza = ktorékoľvek okrem modrá a zelená/žltá  
 Fázis = mind, kivéve a zöld/sárga  
 Faza = oricare, cu exceptia albastru si galben/verde  
 Fazni vodnik = katerakoli, razen modre in zeleno/rumene  
 Фаза = всичко освен синьо, зелено/жълто  
 Fazni provodnik = sve osim plave i zelene/žute boje  
 Faza = sve osim plave i zelene/žute  
 Phase = tout sauf bleu et vert/jaune  
 Fase = alles behalve blauw en groen/geel

Terra = verde/amarelo  
 Schulzleiter = grün/gelb  
 Tierra = verde/amarillo  
 Γειωση = Πράσινο/Κίτρινο  
 Uziemienie = zielony-żółty  
 Zemníci vodič = zelená/žlutá  
 Uzmanjenje = zelená/žltá  
 Föld = zöld/sárga  
 Impamantare = verde/galben  
 Ozemljitveni vodnik = zelena/rumena  
 Земля = зелено/жълто  
 Uzemljenje = zelena/žuta  
 Zemlja = zelena/ žuta  
 Terre = vert/jaune  
 Aarding = groen/geel


3 96x 34 - 3 96x 45 - 3 977 58



16 A - 230 V~




3 96x 35 - 3 96x 46 - 3 97x 12 - 3 97x 59



16 A - 230 V~




3 96x 36 - 3 96x 47



16 A - 230 V~




3 966 41/52 - 3 971 10 - 3 976 61



16 A - 230 V~




3 96x 57 - 3 96x 60 - 3 971 31 - 3 976 23



16 A - 230 V~




3 96x 43 - 3 96x 54 - 3 97x 14 - 3 97x 86



16 A - 230 V~



3 96x 58 - 3 96x 61



16 A - 230 V~

