





Consignes de sécurité / Safety instructions



DEEE / WEEE







FR / EN

ES / PT








IT


DE / HU






0 590 05/06/07/08/09/70/71







0 590 05/06/07/08/09/70/71 - 0 590 52







 x 3 Ref. 0 590 52
ISO 20
ISO 20 max.







0 590 52








0 590 52



Réf./Cat. No. 0 019 04 - 06 - 08






0 590 05/06/07/08/09/70/71




Non livré
Not supplied
Non consegnato
No entregado
Não entregue
Nicht zugestellt



				Protection/Protection					
Références Cat. Nos	A	kW	Ø mm ²			Ou/ Or			
0 580 00	16	3,7	2,5	12 V à/to 48 V	U+N 230V~ 20A (C) - Type F 30 mA	Ou/ Or	30 mA type F	20A (C)	
	20	4,6	4		U+N 230V~ 25A (C) - Type F 30 mA			25A (C)	
0 580 01	16	3,7	2,5	12 V à/to 48 V	U+N 230V~ 20A (C) - Type F 30 mA		30 mA type F (ex HPI)	20A (C)	Type 2 I _{max} 12kA/pole 1P+N
	20	4,6	4		U+N 230V~ 25A (C) - Type F 30 mA			25A (C)	
	25	5,8	6		U+N 230V~ 32A (C) - Type F 30 mA			32A (C)	
	32	7,4	10		U+N 230V~ 40A (C) - Type F 30 mA			40A (C)	
0 580 02	16	11	2,5	12 V à/to 48 V	3P 400V~ 20A (C) - Type F 30 mA		30 mA type F (ex HPI)	20A (C)	Type 2 I _{max} 12kA/pole 3P+N
	20	15	4		3P 400V~ 25A (C) - Type F 30 mA			25A (C)	
	25	18	6		3P 400V~ 32A (C) - Type F 30 mA			32A (C)	
	32	22	10					40A (C)	
0 580 03/30	16	3,7	2,5	12 V à/to 48 V	U+N 230V~ 20A (C) - Type F 30 mA		30 mA type F	20A (C)	
	20	4,6	4		U+N 230V~ 25A (C) - Type F 30 mA			25A (C)	
0 580 04/35	16	3,7	2,5	12 V à/to 48 V	U+N 230V~ 20A (C) - Type F 30 mA		30 mA type F (ex HPI)	20A (C)	Type 2 I _{max} 12kA/pole 1P+N
	20	4,6	4		U+N 230V~ 25A (C) - Type F 30 mA			25A (C)	
	25	5,8	6		U+N 230V~ 32A (C) - Type F 30 mA			32A (C)	
	32	7,4	10		U+N 230V~ 40A (C) - Type F 30 mA			40A (C)	



Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 580 00/01/02/03/04/30/35) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com
The undersigned, LEGRAND, declares that radio equipment of type (0 580 00/01/02/03/04/30/35) complies with the Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.legrandoc.com



0 590 05/06/08/09/70/71



				legrand®			legrand® Export		
Références Cat. Nos	A	kW	Ø mm²	KM1	Q1		KM1	Q1	
0 590 05	16	3,7	2,5	4 062 76	4 107 54	0 039 51	4 062 76	4 110 95	0 039 51
	20	4,6	4		4 107 55			4 110 96	
0 590 06	16	3,7	2,5	4 062 76	4 107 54		4 062 76	4 110 95	
	20	4,6	4		4 107 55			4 110 96	
	25	5,8	6		4 107 56			4 110 97	
	32	7,4	10		4 108 59			4 110 98	
0 590 08 0 590 70	16	3,7	2,5	4 062 76	4 107 54		4 062 76	4 110 95	
	20	4,6	4		4 107 55			4 110 96	
0 590 09 0 590 71	16	3,7	2,5	4 062 76	4 107 54		4 062 76	4 110 95	
	20	4,6	4		4 107 55			4 110 96	
	25	5,8	6		4 107 56			4 110 97	
	32	7,4	10		4 108 59			4 110 98	

Attention : Les valeurs indiquées sont des préconisations, se référer à la note de calculs

Caution: The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.


Avvertenza: I valori indicati sono raccomandazioni, fare riferimento alla nota di calcolo

Advertencia: Los valores indicados son recomendaciones, consulte la nota de cálculo



Atenção: Os valores indicados são recomendações, consulte a nota de cálculo

Achtung: Die angegebenen Werte sind Empfehlungen, siehe Berechnungshinweis

FRANCE : Le décret N° 2021-546 du 4 mai 2021, ARTICLE 15 impose que les points de recharge pour véhicules électriques (>3.7kVA) soient installés par un professionnel habilité et certifié IRVE.



0 590 07



				legrand®			legrand® Export		
Références Cat. Nos	A	kW	Ø mm²	KM1	Q1		KM1	Q1	
0 590 07	16	11	2,5	4 062 76	4 112 45	0 039 53	4 062 76	4 112 45	0 039 53
	20	15	4		4 112 46			4 112 46	
	25	18	6		4 112 47			4 112 47	
	32	22	10		4 079 02 + 4 105 33			4 079 32 + 4 105 34	

Attention : Les valeurs indiquées sont des préconisations, se référer à la note de calculs

Caution: The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.



Avvertenza: I valori indicati sono raccomandazioni, fare riferimento alla nota di calcolo

Advertencia: Los valores indicados son recomendaciones, consulte la nota de cálculo

Atenção: Os valores indicados são recomendações, consulte a nota de cálculo

Achtung: Die angegebenen Werte sind Empfehlungen, siehe Berechnungshinweis

FRANCE : Le décret N° 2021-546 du 4 mai 2021, ARTICLE 15 impose que les points de recharge pour véhicules électriques (>3.7kVA) soient installés par un professionnel habilité et certifié IRVE



4 125 58 230 V~ - 2P - 250 V~/25 A - 2F


Raccordement TIC/TIC connection


Uniquement marché France/French market only

Préconisation de câble (avec longueur max 100m)


Cable recommendation (with max length 100m)


- Belden 9842 /3106A
- Ethernet cat 6







0 590 05/06/08/09/70/71




		 EV charge App	Modbus	OCPP
0 590 56 	RJ 45 ou/or WIFI		RS 485	RJ 45





RJ 45





RS485






⁽¹⁾ Belden 9842, Belden 3106A

⁽²⁾ Résistance R_T 120Ω non fournie
Resistance R_T 120Ω not supplied


⁽³⁾ Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)

Belden :





0 590 05/08/70



0 590 06/07/09/71

