

⚠️ **Consignas de seguridad**

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

⚠️ **Instruções de segurança**

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá proocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

⚠️ **Sicherheitshinweise**

Bei Nichtbeachtung der Einbauund Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

⚠️ **Συστάσεις ασφαλείας**

Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

⚠️ **Przepisy bezpieczeństwa**

Niezastosowanie się ściśle do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem.

⚠️ **Bezpečnostní pokyny**

Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k rizikům zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

⚠️ **Bezpečnostné nariadenia**

V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

⚠️ **Biztonsági előírások**

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

(ES)

⚠️ **Instrucțiuni de siguranță**

Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de șocuri electrice sau incendii.

(PT)

⚠️ **Varnostna navodila**

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

(DE)

⚠️ **Sigurnosne napomene**

Ako se ne pridržavate strogo uvjeta za instalaciju i uporabu, može doći do strujnog udara ili požara.

(GR) (CY)

⚠️ **Указания за безопасност**

Неспазването стриктно на указанията за спгобяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар.

(PL)

⚠️ **Sigurnosne preporuke**

Ukoliko se ne pridržavate striktno uslova instaliranja i korišćenja, može doći dostrujnog udara ili požara.

(CZ)

⚠️ **Consignes de sécurité**

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

(SK)

⚠️ **Veiligheidsvoorschriften**

Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

(HU)

— N

— L


--- ⊕




Neutro = azul
 Neutraleiter = blau
 Neutro = azul
 Ουδέτερος = Μπλε
 Neutralny = niebieski
 Střední vodič = modra
 Nulový vodič = modra
 Nulla vezeték = kék
 Neutru = albastru
 Ničelni vodnik = modra
 Нейтрала = синьо
 Nulti provodnik = plava
 Nula = plava
 Neutre = bleu
 Nulleider = blauw

Fase = todos excepto azul e verde/amarelo
 Aussenleiter = aller außer blau und grün/gelb
 Fase = todos excepto azul y verde/amarillo
 Φάση = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο
 Fazowy = inny niż niebieski i zielono-żółty
 Fázový vodič = všechny mimo modré a žlutozelené
 Faza = ktorékoľvek okrem modrá a zelená/žltá
 Fázis = mind, kivéve a zöld/sárga
 Faza = oricare, cu excepția albastru si galben/verde
 Fazni vodnik = katerakoli, razen modre in zeleno/rumene
 Фаза = всичко освен синьо, зелено/жълто
 Fazni provodnik = sve osim plave i zelene/žute boje
 Faza = sve osim plave i zelene/žute
 Phase = tout sauf bleu et vert/jaune
 Fase = alles behalve blauw en groen/geel


Terra = verde/amarelo
 Schulzleiter = grün/gelb
 Tierra = verde/amarillo
 Γειωση = Πράσινο/Κίτρινο
 Uziemienie = zielony-żółty
 Zemnícni vodič = zelená/žlutá
 Uzemljenje = zelená/žltá
 Föld = zöld/sárga
 Impamantare = verde/galben
 Ozemljilivni vodnik = zelena/rumena
 Земля = зелено/жълто
 Uzemljenje = zelena/žuta
 Zemlja = zelena/ žuta
 Terre = vert/jaune
 Aarding = groen/geel




3 96x 02 - 3 96x 12 - 3 97x 02 - 3 97x 56




100 W max.	10 A - 230 V~
 	




3 96x 03 - 3 96x 13 - 3 971 03 - 3 976 52




250 W max.	20 A - 230 V~
 	

3 96x 04 - 3 96x 14 - 3 97x 07 - 3 97x 53



100 W max.	10 A - 230 V~
 	

3 96x 08 - 3 96x 18 - 3 971 30 - 3 976 24



100 W max.	6 A - 230 V~
