





- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code



Legrand CLOSE UP



- Configurez le produit à partir de l'application Close Up.
- Setup the product via the Close Up app.

	110 - 230 V~
	50 / 60 Hz
	2 x 1.5 mm ² ou/or 1 x 2.5 mm ²
	-10°C / +30°C
	PIR
	100 lux

	10 mn	
	• Mode Passage • Walkthrough mode	
Hauteur/Height 1.7 m mini	3 m x 24 m (2.5 m)	
Bluetooth®	5.0 compatible 4.2	• Portée : 10 m • Reach: 10 m
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
• Consommation en veille : • Standby consumption :	Charge/Load OFF → 0,53 W	Charge/Load ON → 1,2 W



- **F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz**
- **P (Puissance) : <100 mW**

- **F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz**
- **P (Power) : <100 mW**

- Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 53** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrand.com/ecatalogue**
- **LEGRAND**, declares that radio equipment of the type Cat. no. **0 485 53** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: **www.legrand.com/ecatalogue**

• Retour configuration usine • Reset button		• Bouton radio bind • Radio bind button	
• Capteur infra-rouge • PIR sensor		• Bouton radio network • Radio network button	
• LED de présence • Presence LED		• LED radio • Radio LED	
• LED Bluetooth® • Bluetooth® LED		• Capteur de luminosité • Daylight sensor	

• Bouton radio network • Radio network button	< 0.5s Rejoindre un réseau / Ouverture et fermeture réseau > 5s Reset Radio	< 0.5s Join network / Network opening and closing > 5s Radio reset	
• Bouton bind • Radio bind button	< 0.5s Création réseau / Initiator binding > 5s Target Binding	< 0.5s Network creation / Binding Initiator > 5s Target Binding	
• Bouton Reset • Reset button	< 0.5s Redémarrage > 5s Retour configuration Usine	< 0.5s Reboot > 5s Return to factory settings	
• LED radio • Radio LED	Echec Opération radio Reset produit (<i>rouge flash</i>)	Radio operation failed Product reset (<i>flashing red</i>)	
	Réseau radio ouvert (<i>magenta fixe</i>)	Open radio network (<i>steady magenta</i>)	
	Procédure de join réseau en cours (<i>magenta clignotant</i>)	Network join procedure in progress (<i>blinking magenta</i>)	
	Procédure de binding en cours (<i>bleu clignotant</i>)	Binding procedure in progress (<i>blinking blue</i>)	
	Mise à jour (<i>cyan clignotant</i>)	Update (<i>blinking Cyan</i>)	
	Anomalie produit (<i>blanc fixe</i>)	Product anomaly (<i>steady white</i>)	
	Démarrage (<i>jaune fixe</i>)	Start-up (<i>steady yellow</i>)	
• LED de présence • Presence LED	80s au démarrage du produit 1s à chaque détection (<i>vert fixe</i>)	80s at product start-up 1s each detection (<i>steady green</i>)	
• LED Bluetooth® • Bluetooth® LED	Produit appairé avec un smartphone (<i>bleu fixe</i>)	Product paired with a smartphone (<i>steady blue</i>)	

													
230 V~	2000 W	8.5 A	1000 VA	4.3 A	10x(2x36 W)	4.3 A	500 VA	2.1 A	1000 VA	4.3 A	350 VA	2.1 A	I max. ≤ 2A
110 V~	1000 W		500 VA		5x(2x36 W)		250 VA		500 VA		175 VA		

① - Lampe à incandescence et Halogène

② - Lampe halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

③ - Tube fluorescent

④ - Lampe fluocompacte à ballast intégré

⑤ - Lampe fluocompacte à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

⑥ - Lampe à LEDs

⑦ - Contacteur

① - Incandescent and Halogen lamps

② - Halogen lamp with separate ferromagnetic or electronic transformer

③ - Fluorescent tubes

④ - Compact fluorescent lamp with integrated ballast

⑤ - Compact fluorescent lamps with transformer ferromagnetic or separate electronic

⑥ - LED lamp

⑦ - Contactor



+




Ø 68


3 - 20 mm

- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension.
- **Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.**
- Installation and wiring must be carried out with the power off.
- **Please follow the Safety Instructions carefully.**


1



2




3



B



4



Maximum 5G 1,5mm²





15 mm


8 mm





5 mm




6




7



• Couloir • Corridor



• Poteau
• Post




• Câblage

- (*) Ce produit peut être commandé par :
 - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation) Ou
 - Un bouton poussoir filaire commande filaire (ON/OFF et variation)
 Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

• Wiring

- (*) This product can be controlled by:
 - A wireless batteryless control (ON/OFF without dimming) Or
 - A wired control (ON/OFF and dimming)
 And it can control (in wireless mode) a connected outlet.



- La distance maximum du bouton poussoir filaire à l'entrée auxiliaire est de 50 m.

- The maximum distance from the wired push-button control to the auxiliary input is 50 m.

(*)

- Possibilité de combiner un commande d'éclairage sans fils et sans pile (maximum 2 par détecteur)
- Possibility of combining a wireless batteryless control (maximum 2 per sensor)

Références / Cat.Nos 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L

- et une prise connectée (maximum 5 par détecteur)
- and a connected outlet (maximum 5 per sensor)

Références / Cat.Nos 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71


- suivant la description des procédures du **Guide LIGHT UP**
- as described in the **LIGHT UP Guide**

• Primaire/Secondaire

- Le produit est configuré par défaut en **Primaire**. Pour le passer en **Secondaire**, suivre la description dans le **Guide technique LIGHT UP**.
- Le Primaire ne pourra être associé qu'avec 5 détecteurs maximum configurés en Secondaire.





• Primary/Secondary

- The product is configured as **Primary** by default. To change it to **Secondary**, follow the description in the **LIGHT UP Technical Guide**.
- The Primary can only be associated with a maximum of 5 Secondary sensors.



- Le Secondaire permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.
- Dans le cas d'une utilisation en «**Primaire/Secondaire**», le poussoir devra être uniquement connecté au détecteur «**Primaire**».

- The Secondary extends the detection area. No load will be associated with it.
- If used in "**Primary/Secondary**" mode, the push-button should only be connected to the "Primary" detector.






Auto ON/OFF



Manual ON / Auto OFF



- Approche axiale
- Walk towards



- Approche transversale
- Walk across

