

Câble pour réseaux locaux cat.5e U/UTP PVC

Référence(s) : 0 328 74




1. UTILISATION

Câble destiné aux réseaux de transmission VDI à haut débit.

Compatible avec les applications 802.3 bt PoE++ jusqu'à type 4 conformément aux normes d'installation ISO/IEC 14763-2 : 2019 et EN 50174-2 : 2018

2. DESCRIPTION



MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- EUROCLASS
- Vitesse de propagation
- Traçabilité
- Métrage (longueur en mètres restante)

Marquages complémentaires (sur l'étiquette)

- Désignation
- Made in...

3. PERFORMANCE A 100 MHZ (NORME ANSI/TIA 568.2-D)

	0 328 74
Affaiblissement maximum (dB/100 m)	22
NEXT minimum (dB)	35,3
PS NEXT (dB)	32,3
ACRF (dB / 100 m)	23,8
PS ACRF (dB / 100 m)	20,8
Return Loss (dB)	20,1

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIQUES

Référence	0 328 74
Type	U/UTP
Type de gaine	PVC
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	0,89±0,01
Diamètre nominal moyen du câble (mm)	4,9 ± 0,1
Poids du câble (Kg/Km)	35
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	20
Jauge AWG*	24

* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

5. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Référence	0 328 74
Type	U/UTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	95 *
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	66 %
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

* selon Norme : IEC 61156-5

6. INFORMATIONS POUR COMMANDE

Référence	0 328 74
Type	U/UTP
Couleur	Gris RAL 7035
Conditionnement (m)	1000
Emballage	Touret

7. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport et de stockage : 0 à + 50 °C
Température de stockage avant utilisation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)
Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe Eca

8. NORMES ET AGREMENTS

Cat 5e, 100 MHz
Performances et caractéristiques électriques :
- ANSI/TIA 568.2-D
- EN 50173-1
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)
- IEC 61156-5
IEEE 802.3bt : PoE++