


Câble pour réseaux locaux Cat.7_A S/FTP Cca - AWG23

Référence(s) : 0 328 54




1. UTILISATION

Câble 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux informatiques à haut débit.

Compatible avec les applications 802.3 bt PoE++ jusqu'à type 4 conformément aux normes d'installation ISO/IEC 14763-2 : 2019 et EN 50174-2 : 2018

2. DESCRIPTION



3. MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- Vitesse de propagation
- Métrage (longueur en mètres)

Marquages complémentaires (sur l'étiquette)

- Désignation
- Made in...

4. PERFORMANCE

Le Câble a un PS ACR-F, représentant la bande passante, positif jusqu'à 1200Mhz.


■ 4.1 Performance 1000MHz suivant ISO/IEC 11801

Maximum attenuation (dB/100m):	61,9
Minimum NEXT (dB) :	60,4
Minimum PS-NEXT (dB) :	57,4
Minimum ACR-F (dB / 100 m) :	35,3
Minimum PS ACR-F (dB / 100 m) :	32,4
Minimum Return Loss (dB) :	15,1

■ 4.2 Performance du câble à 1200Mhz

Maximum attenuation (dB/100m):	63.4
Minimum NEXT (dB) :	81.0
Minimum PS-NEXT (dB) :	78.0
Minimum ACR-F (dB / 100 m) :	52.0
Minimum PS ACR-F (dB / 100 m) :	39.0
Minimum Return Loss (dB) :	17.0

■ 4.3 Graphique du PS ACR-F du câble contre la ISO/IEC 11801



5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANQUES

Référence	0 328 54
Type	S/FTP
Type de gaine	LSZH-FR
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	1,38±0.1
Diamètre du câble (mm)	7,5 ± 0,8
Poids du câble (Kg/Km)	65,5
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	60
Jauge AWG*	23

* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Référence	0 328 54
Type	S/FTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	67
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	76 %
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

* selon Norme : IEC 61156-5

7. INFORMATIONS POUR COMMANDE

Référence	0 328 54
Type	S/FTP
Couleur	Jaune RAL 1018
Conditionnement (m)	1000
Emballage	Touret

8. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport : 0 à + 50 °C

Température de stockage avant utilisation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)

Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : EN 50399

IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2

Densité des fumées : IEC 61034-2, EN 61034-2

Toxicité des gaz de combustion : IEC 60754-2, EN 60754-2

Classification de ségrégation "d" selon ISO/CEI 14763-2 :

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe Cca s1a, d1, a1

Aussi conforme à Dca et Eca

9. NORMES ET AGREMENTS

Cat 7A, 1000 MHz

Performances et caractéristiques électriques :

Série ISO/IEC 11801 : Norme internationale de systèmes de câblage générique

Série EN 50173 : Norme européenne de systèmes de câblage générique

IEC 61156 : Norme internationale de spécifications pour câbles à paires torsadées

IEEE 802.3af , IEEE 802.3at , IEEE 802.3bt : "Power over Ethernet", Types 1 à 4, jusqu'à 90W