


27100...135




The manufacturer assumes no responsibility for damage resulting from the non-application or incorrect application of the instructions provided herein.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.


El fabricante no se responsabiliza de los daños originados como resultado de la falta de aplicación o aplicación incorrecta de las presentes instrucciones.

O fabricante declinará toda e qualquer responsabilidade pelo resultado do não cumprimento das indicações constantes do presente manual de instruções.





	3p	4p
A	X	X
B	C	C
C	4	4
D	6	8
E	2	3

A




B



C




D




E

TEST


1



2



PUSH TO TRIP



TRIPPED

3




RESET

3-4 poles

126
(4.96")

∅ 3.65 or M4
(∅ 0.14" or M4)

35
(1.38")




3-4 poles

52
(2.04")

37
(1.45")

24
(0.95")

5
(0.20")



3 poles

52
(2.04")

37
(1.45")

102
(4.01")

33
(1.31")



4 poles

52
(2.04")


37
(1.45")

137
(5.39")

51
(2.01")




1 Nm / 8.8 lb-in.



2

3





63
(2.48")

63
(2.48")

46.6
(1.83")


46.6
(1.83")



D

M8 x 16

8...13 Nm / 71...115 lb-in.



DRX 250	
Flexible	Solid
35 → 120 mm ²	35 → 150 mm ²
#2 → 250 MCM	#2 → 300 MCM

