

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Prise SUB-D 15 Mosaic™ pour connexion informatique type point à point
Raccordement à souder

2. MONTAGE

Montage direct par enclipsage sur goulottes et colonnes de distribution pour appareillage Mosaic™, boîte d'encastrement Batik™ sur supports Mosaic™ de Legrand avec plaques Mosaic™ de Legrand
Montage sur panneau avec support réf. 748 52

3. CARACTERISTIQUES MATIERES

• Connecteur

SUB-D 15

Contact : Alliage cuivreux. Protection or sur nickel
Fixe Ø 1 mm
Raccordement à souder sur fil uniquement

Câble : Jauge AWG 20 max. Ø maxi sur gaine 2,1 mm

Nombre de cycles : 200 accouplements

Chaleur humide : 21 jours

Température d'utilisation : - 55° C à + 105° C

Tension de tenue (50 Hz) : 1000 V eff

Tension nominale (50 Hz) : 300 V eff

Intensité maxi par contact : 5 A

Résistance d'isolement : ≥ 5 G Ω

Résistance de contact : ≤ 10 m Ω

• Plastron

Polycarbonate blanc

Auto-extinguibilité : 750° C/5 s

5. MISE EN OEUVRE


Connecteur livré non monté

6. SPECIFICATIONS


Connecteur interchangeable avec les connecteurs subminiatures -D, conformes à la MIL-C-24308 et à la NF C 934-25

7. COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

Supports



Connecteurs



A	B	C	D	E	H
39,3	24,7	33,3	8	12,7	27,6
I	J	K	M		
7,2	10,8	24	5,2		