




USO

Lámpara de señalización con LEDs blanco - con interruptor ON/OFF
2 módulos

GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Lámpara de señalización 127/230 V~	K4382	☐ KW71 ☐ KM71 ☒ KG71
Lámpara de señalización 12/24 V~	K4382V12V24	☐ KW71 ☐ KM71 ☒ KG71

Colores: ☐ Blanco ☐ Sand ☒ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)


	A	B	C	D
K4382	45.2	44.7	28.5	4

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 1,5 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 8 mm
Destornillador: plano 3mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP20

- Características mecánicas
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material
Material:
Mecanismo y frontal: PC (polycarbonato)
Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas
Tensión: 12V a.c. Consumo: 0.06 W
Tensión: 24V a.c. Consumo: 0.08 W
Tensión: 127V a.c. Consumo: 0.15 W
Tensión: 230V a.c. Consumo: 0.5 W

- Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma IEC/EN-60598-2-2.
Consultar el e-catálogo