

PIAL | Zeffia®

PRATICIDADE E BELEZA
AO SEU ALCANCE




PIAL | Zeffia®

Praticidade em todos os ambientes da sua casa



Modularidade para combinações personalizadas

Uma linha modular, fácil de montar e combinar com as funções que você precisa. Personalize cada ponto de sua casa de forma rápida e segura.



A linha
PIAL | Zeffia®
 deixa sua vida
 mais fácil, e sua
 casa mais bonita
 e agradável


De acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes, a linha apresenta uma superfície lisa que preserva sua beleza por muito mais tempo.

Suas teclas largas são mais ergonômicas e suaves no acionamento, e seguem a tendência de mercado.

Uma linha bonita e fácil de instalar, que se ajusta perfeitamente à parede através do ajuste gradual.



- Acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes.




- Teclas largas são mais ergonômicas e suaves no acionamento.



- Uma linha com diversas opções de funções para compor a combinação necessária.



- O ajuste gradual da placa ao suporte proporciona perfeito acabamento entre placa e parede.



- Sistema Orolux: mais praticidade na hora de fixar. Sistema que facilita a instalação em caixas embutidas mais profundas na parede.

Opção de
 conjuntos
 pré-montados,
 que facilitam
 a compra





 Esquemas de ligação **página a seguir**

Emb.	Ref.	Conjuntos montados com 1 função										
		Borne à parafuso										
		Interruptores 10A - 250 V~										
20	6801 00		Simple									
20	6801 05		Paralelo									
10	6801 19		Intermediário									
10	6801 18		Bipolar simples									
		Pulsador 2A - 250 V~										
10	6801 09		Pulsador campainha (sino gravado)									
		Variadores de luminosidade										
1	6801 30		Rotativo - 127 V~ - 300 W									
1	6801 31		Rotativo - 220 V~ - 500 W									
		Sensor de presença com fotocélula										
		Acende automaticamente a iluminação logo que detectado um movimento (pessoas, animais, etc). Apaga automaticamente a iluminação quando, após uma duração de tempo regulável de 6 segundos a 6 minutos, não há movimento dentro de seu campo de detecção. Detecção se instalado a 1,2 m do chão: altura 2,5 m; raio: 8 m; ângulo horizontal: 130°. Pode substituir um interruptor. Sensibilidade de detecção regulável. Possui fotocélula que limita o funcionamento do sensor nos momentos em que o ambiente está com baixo nível de iluminação (ex.: iluminação natural). Instalação embutida (em caixa de embutir na mesma altura dos interruptores). Indicado para utilização com lâmpadas incandescentes e halógenas. Proporciona economia de energia.										
												
		<table><tr><th>Tensão</th><th>Frequência (Hz)</th><th>Potência (W)</th></tr><tr><td>127 V~</td><td>50/60</td><td>mínima 60</td></tr><tr><td>220 V~</td><td></td><td>máxima 150</td></tr></table>	Tensão	Frequência (Hz)	Potência (W)	127 V~	50/60	mínima 60	220 V~		máxima 150	
Tensão	Frequência (Hz)	Potência (W)										
127 V~	50/60	mínima 60										
220 V~		máxima 150										
1	6801 34											
		Acende automaticamente a iluminação logo que detectado um movimento (pessoas, animais, etc). Apaga automaticamente a iluminação quando, após uma duração de tempo regulável de 1 à 3 minutos, não há movimento dentro de seu campo de detecção. Detecção se instalado a 1,2 m do chão: raio: 8 m; ângulo horizontal: 110°. Pode substituir um interruptor. Compatível com todos os tipos de cargas: lâmpadas incandescentes, fluorescentes, fluorescentes compactas, LEDs, transformadores ferromagnéticos e eletrônicos.										
												
		<table><tr><th>Tensão</th><th>Frequência (Hz)</th><th>Potência (W)</th></tr><tr><td>127 V~</td><td>50/60</td><td>máxima 400</td></tr><tr><td>220 V~</td><td></td><td>800</td></tr></table>	Tensão	Frequência (Hz)	Potência (W)	127 V~	50/60	máxima 400	220 V~		800	
Tensão	Frequência (Hz)	Potência (W)										
127 V~	50/60	máxima 400										
220 V~		800										
1	6801 46											
		Cigarras										
10	6801 32		Cigarra 127 V~									
10	6801 33		Cigarra 220 V~									

Emb.	Ref.	Conjuntos montados com 2 funções	
		Borne à parafuso	
		Tomadas	
		Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.	
		10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm	
		20 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4,8 mm	
20	6801 10		2P+T 10 A
20	6801 20		2P+T 20 A
		Tomadas para telefonia e TV	
20	6801 25		Híbrida padrão Telebrás + RJ11 (2 fios)
20	6801 27		Antena de TV - Coaxial 75 Ω
		Dois interruptores 10 A - 250 V~	
20	6801 01		2 simples
20	6801 03		1 simples + 1 paralelo
20	6801 06		2 paralelos
		Duas tomadas	
		Tomadas em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.	
		10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm	
20	6801 11		2 2P+T 10 A
		Um interruptor + uma tomada	
		Tomadas em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.	
		10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm	
20	6801 12		1 simples + 1 2P+T 10 A 250 V~
20	6801 14		1 paralelo + 1 2P+T 10 A 250 V~
		Tomada para telefonia	
20	6801 26		2 RJ11 (2 fios)

Conjuntos montados com 3 funções			
		Borne à parafuso	
		Interruptores	
20	6801 02		3 simples
20	6801 04		2 simples + 1 paralelo
20	6801 08		1 simples + 2 paralelos
20	6801 07		3 paralelos
		Dois interruptores + uma tomada	
		Tomadas em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.	
		10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm	
20	6801 13		2 simples + 1 2P+T 10 A
20	6801 15		2 paralelos + 1 2P+T 10 A
20	6801 16		1 simples + 1 paralelo + 1 2P+T 10 A



Esquemas de ligação **página a seguir**


Emb.	Ref.	Módulos
20	6801 50	Interruptor simples 10A - 250 V~ Simples borne à parafuso
20	6801 51	Interruptor paralelo 10A - 250 V~ Paralelo borne à parafuso
20	6801 52	Interruptor intermediário 10A - 250 V~ Intermediário borne à parafuso
20	6801 53	Interruptor bipolar - 250 V~ Bipolar simples borne à parafuso - 10A
10	6801 54	Bipolar simples borne à parafuso - 25A
10	6801 42BP	Pulsador 2A - 250 V~ Campainha (sino gravado) borne parafuso
20	6801 65	Módulos Cego (1 posto)
20	6801 66	Cego (3 postos)
20	6801 67	Saída de fio
20	6801 60	Tomada - 250 V~ 2P+T 10 A - borne à parafuso
20	6801 61	2P+T 20 A - borne à parafuso
20	6801 55	Tomada para telefonia, informática e TV Híbrida padrão Telebrás + RJ11 2 fios (3 postos)
20	6801 56	RJ11 - 2 fios
20	6801 57	Antena de TV coaxial 75 Ω
5	6801 58	Tomada RJ45 Cat 5e UTP LCS²

Emb.	Ref.	Placas com suporte
20	6801 80	Placa 4"x2" Cega
20	6801 81	1 posto
20	6801 82	2 postos
20	6801 83	3 postos separados
20	6801 37	1 posto + saída de Fio
10	6801 73	Placa 4"x4" Cega
10	6801 74	1 + 1 Posto
10	6801 75	2 + 2 Postos separados
10	6801 76	3 + 3 Postos juntos
10	6801 77	3 + 3 Postos separados
10	6801 78	3 Postos separados + 3 postos juntos

■ Interruptor simples 10 A - 250 V~

Comanda a iluminação de um único local.
Instalação realizada apenas com 1 interruptor.


Borne a parafuso



■ Interruptor paralelo 10 A - 250 V~


Comanda a iluminação até 2 pontos distantes.
Instalação realizada apenas com 2 interruptores.

Borne a parafuso




■ Interruptor paralelo + intermediário 10 A - 250 V~

Comanda a iluminação/aparelhos de 3 ou mais pontos distantes.
Instalação realizada apenas com 2 interruptores paralelos e quantos interruptores intermediários forem necessários para atender o circuito de iluminação.




■ Interruptor bipolar simples 10 A e 25 A - 250 V~

Comanda a iluminação/aparelhos de um único local.
Mecanismo com contato duplo para sectionar 2 fios.
Utilizado principalmente em circuitos 220 V~ (fase/fase) ou cargas simultâneas.
Instalação realizada apenas com 1 interruptor.




■ Pulsador borne parafuso 2 A - 250 V~




■ Variador de luminosidade

Para lâmpadas incandescentes e dicróicas diretas 127/220 V~.
Comanda a iluminação de um único local.
O usuário pode adequar a intensidade luminosa do ambiente ao seu gosto através do botão rotativo.
Giro no sentido horário = aumento da iluminação.
Giro no sentido anti-horário = redução da iluminação.
127 V~ - 300 W 220 V~ - 500 W



■ Sensor de presença - Bivolt com fotocélula


Compatível com todos os tipos de cargas: lâmpadas incandescentes, fluorescentes, fluorescentes compactas, LEDs, transformadores ferromagnéticos e eletrônicos.




Tensão	Lâmpada Incandescente	Fluorescente Compacta LED
220V~	800W	280W
127V~	400W	180W

Campainha cigarra

Pulsador borne automático



Pulsador borne a parafuso




Tomada 2P+T NBR 14136

Para disponibilizar energia a equipamentos com plugues 2P e plugues 2P com aterramento. Possibilita segurança ao usuário contra contato direto às partes energizadas.


Capacidade: Plugue com pinos Ø 4 mm
- carga máx. 10 A - 250 V~.
Plugue com pinos Ø 4,8 mm
- carga máx. 20 A - 250 V~.

Borne a parafuso




Tomada telefônica híbrida

Para conectar telefones com plugues padrão Telebrás ou RJ11 2 fios. Para linhas telefônicas convencionais a 2 fios.



Conexão dos fios no conector LCS²

Identificação dos contatos por etiquetas sobre os conectores. A conexão dos fios devem ser idênticos do patch panel e da tomada RJ45.




Conexão com cabo 4 pares trançados

Segundo norma EIA/TIA 568 A

Linha de baixo:

Norma EIA/TIA 568 A



Segundo norma EIA/TIA 568 B

Linha de cima:

Norma EIA/TIA 568 B




Caso de uma conexão com cabo de telefone Corel

Segundo identificação Corel


Números de 1 a 8:

identificação Corel




Dimensional das placas (mm)

Placas 4"x2"



Placas 4"x4"



SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos;



Call center para suporte técnico;



Programa contínuo de formação e treinamentos;



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros



SAC Serviço de
Atendimento ao Cliente
0800 11 8008



sac@legrand.com.br
www.legrand.com.br



www.legrand.com.br



facebook.com/LegrandBrasil



legrand.com.br/blog



youtube.com/LegrandBrasil



linkedin.com/company/legrand-brasil



pinterest.com/LegrandBrasil



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

R. Verbo Divino, 1207 - Bl. A
Chácara Santo Antônio
CEP 04719-901 - São Paulo/SP