

Werden Sie der Experte für das Smarte Zuhause



Inhalt

4 Intelligentes Heizen

- 6 Smartes Thermostat
- 8 Smartes OPENTHERM Thermostat
- 10 Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
- 12 Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

14 Sicherheit

- 16 Smarte Aussenkamera
- 18 Smarte Innenkamera
- 20 Smartes Video-Alarmsystem
- 21 Smarte Tür- und Fenstersensoren
- 21 Smarte Innen-Alarmsirene
- 22 Smarter Rauchmelder
- 24 Smarte Kohlenmonoxidmelder

- 26 Smarte Videotürklingel
- 28 Bticino Sprechanlage Classe 300EOS with Netatmo mit den Security-Produkten der Netatmo-Familie erweitern
- 30 Smarter Raumluftsensor

32 Eigenschaften

Unser Netatmo PRO Programm



4 JAHRE PRO-GARANTIE

Vermitteln Sie Ihren Kunden ein Gefühl von Sicherheit mit der 4 Jahre PRO-Garantie, die exklusiv für die PRO-Produktreihe von Netatmo angeboten wird



NEUE KUNDEN

Werden Sie zertifizierter Fachinstallateur von Netatmo PRO. So können Sie von Kunden auf der Website netatmo.com gefunden werden



KUNDENSUPPORT

Lassen Sie sich telefonisch oder im Online-Chat von unseren Experten beraten. Ein technischer Support, der Sie vor und nach dem Kauf unterstützt

Unsere Produkte, unser Engagement

100% INKLUSIVE

Ohne Abo, ohne Gebühren und ohne versteckte Kosten!

100% SICHER

Datenschutz und Privatsphäre

100% ERWEITERT

Kostenlose regelmässige Updates mit neuen Funktionen und Privatsphäre



Intelligentes Heizen

Ihre Kunden sparen auf einfachem Weg Energie,
ohne dabei auf Komfort zu verzichten

Eine Lösung für jedes Zuhause



Smartes Thermostat
NTH-PRO

Für **individuelle Heizkessel
oder Wärmepumpen:**

Smartes OPENTHERM
Thermostat
OTH-PRO



Für **Zentralheizungen oder
Fernwärme:**

Smartes Starterpaket mit
2 Heizkörperthermostate

NVP-PRO

Zubehör



Zusätzliches Smartes
Heizkörperthermostat
NAV-PRO

Funktioniert mit dem
Smarten Thermostat

Mit dem **Smarten
Starterpaket mit 2
Heizkörperthermostaten
erweiterbar**

Diese intelligenten Heizkörperventile werden per Funk mit dem Relais
verbunden (enthalten beim Smarten Thermostat oder beim Smarten
Heizungs-Starterpaket).



Fernsteuerung der Heizung

Mit der Energie-App oder der Home+Control App von Legrand können Ihre Kunden die Heizung über Ihr Smartphone regulieren und die Temperatur in Ihrem Haus, von Ihrem Bett oder vom anderen Ende der Welt aus anpassen.



Testen Sie die Demoversion:

NTH-PRO

Die Lösung für
**individuelle Heizkessel oder
Wärmepumpen**

Smartes Thermostat

Komfort und Energiesparen im Alltag



Ihre Vorteile

☑ Maximale Kompatibilität

Das Smarte Thermostat ist mit über 1500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel. Überprüfen Sie die Kompatibilität unter check.netatmo.com.

☑ Einfache Installation

So einfach wie die Installation eines herkömmlichen Thermostats. Entscheiden Sie sich für eine verdrahtete oder drahtlose Installation.

☑ Erweiterbar

Mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten erweiterbar. Bis zu 20 Heizkörperthermostate pro Installation. Bieten Sie Ihren Kunden mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten, zur Kontrolle jedes einzelnen Raums, eine komplette Heizungslösung.

Vorteile für Ihre Kunden



Mit dem vorprogrammierten Tagesprogramm, das ganz einfach vom Kunden eingestellt werden kann. Das Thermostat berücksichtigt die Isolierung im Haus Ihres Kunden und die Aussentemperatur, um zu programmieren, wann die Heizung eingeschaltet werden soll.



Ihre Kunden regulieren ihre Heizung auf Distanz mittels Smartphone, Tablet, Computer oder direkt über das Thermostat.



Die Auto-Adapt-Funktion des Netatmo-Thermostats berücksichtigt die Isolierung Ihres Hauses und die Aussentemperatur und berechnet daraus den Einschaltzeitpunkt für die Heizung. So haben Sie immer die gewünschte Temperatur.



Jeden Monat erhält Ihr Kunde einen massgeschneiderten Energiesparbericht. Der Bericht hilft ihm, den Verbrauch zu überwachen und einen Heizplan für optimale Einsparungen vorzunehmen.





Wie funktioniert es?


Das Smarte Thermostat ist mit über 1500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel

Das Smarte Thermostat verbindet sich via Funk mit dem Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels Wi-Fi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App. Es ersetzt dabei die meisten verdrahteten und drahtlosen Wand-Thermostate. Oder Sie installieren es als neues Thermostat um den Heizkessel zu steuern.

Überprüfen Sie die Systemkompatibilität Ihres Kunden unter check.netatmo.com

Beispiel einer kabellosen Installation:

(funktioniert auch mit einer verkabelten Installation eines Netatmo Thermostats)



Die Verpackung enthält:

- 1 Thermostat
- 1 Mobile Halterung + Wandhalterung
- 1 Verbindungsmodul
- 1 Adapter für den Heizkessel
- 1 Netzadapter
- 1 Montagehalterung
- 4 Farbaufkleber
- 3 AAA-Batterien
- 4 Schrauben/Dübel



Smartes OPENTHERM Thermostat

Energiesparen, ohne auf alltäglichen
Komfort zu verzichten



Ihre Vorteile

☑ Maximale Kompatibilität

Das modulierende smarte Thermostat ist mit den meisten OpenTherm-Heizkesseln kompatibel, unabhängig von der verwendeten Energie (Gas, Öl, Holz).

☑ Einfache Installation

Das Modulierende Thermostat lässt sich so einfach wie ein traditionelles Thermostat drahtlos installieren, so dass es überall in der Wohnung aufgestellt werden kann. Das Netatmo-Relais ist mit dem Heizkessel verbunden und kontrolliert das Heizen.

☑ Erweiterbar

Mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten erweiterbar. Für die individuelle Steuerung jedes Raumes können zusätzlich in 10 Räumen bis zu 20 Heizkörperthermostate hinzugefügt werden.

Vorteile für Ihre Kunden



Dank des Heizplans, des Abwesenheits- und Frostschutzmodus spart man noch mehr Energie!

Basierend auf fünf Fragen zur täglichen Nutzung erstellt das Thermostat einen auf den Lebensstil abgestimmten Heizplan. Neben diesem Zeitplan gibt es noch den Abwesenheits- und Frostschutzmodus, der die Heizung jeweils regelt, wenn für längere Zeit niemand zu Hause ist.



Fernsteuerung per Smartphone, Tablet oder Computer.

Das Thermostat lässt sich über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer mit der Home+Control App steuern.



Ein intelligentes Thermostat, das sich Ihrem Lebensstil anpasst und Sie in Echtzeit informiert.

Die Auto-Adapt-Funktion bezieht das Wetter und die Temperaturgegebenheiten des Hauses mit ein und das Modulierende Thermostat nuanciert die Wassertemperatur des OpenTherm-Heizkessels, um die gewünschte Temperatur zu garantieren.



Die Kontrolle des sanitären Warmwassers für OpenTherm-Speicherkessel.

Das Modulierende Thermostat reguliert das sanitäre Warmwasser der OpenTherm-Speicherkessel. Es ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Warmwasserproduktion.



Auto-Care-Funktion.

Die Auto-Care-Funktion macht Sie auf ein Problem aufmerksam. Zudem lokalisiert sie den genauen Ort des Fehlers für eine einfache Diagnose.






Wie funktioniert es?

Das Modulierende Smarte Thermostat ist mit den meisten OpenTherm-Heizkesseln kompatibel, unabhängig von der verwendeten Energie (Gas, Öl, Holz)

Es verbindet sich über Funk mit seinem Relais. Das Netatmo Relais verbindet sich über Wi-Fi mit dem Internet und ermöglicht die Fernsteuerung über die Anwendung. Das Thermostat erstellt einen Zeitplan entsprechend Ihren Lebensgewohnheiten und variiert die Wassertemperatur im Kreislauf, um die Temperatur im Haus anzupassen. Im Falle einer Anomalie am Kessel meldet es den identifizierten Fehler, um die Diagnose zu erleichtern. Es kann auch die Produktion von Brauchwasser an OpenTherm-Speicherheizkesseln über einen eigenen Zeitplan aus der App heraus regeln. Sie können es einfach als neues Thermostat oder als Ersatz für ein Bestehendes installieren.

Das Modulierende Thermostat wird kabellos installiert:



Die Verpackung enthält:

- 1 Thermostat
- 1 Mobile Halterung + Wandhalterung
- 1 Verbindungsmodul
- 1 Adapter für den Heizkessel
- 1 Netzadapter
- 1 Montagehalterung
- 4 Farbaufkleber
- 3 AAA-Batterien
- 4 Schrauben/Dübel



NVP-PRO

Smartes Starterpaket
mit 2 smarten
Heizkörperthermostaten

Smarte Heizkörperthermostate - Starterpaket

Die Lösung für kollektives Heizen: Die richtige
Temperatur in jedem Raum



Ihre Vorteile

✓ Maximale Kompatibilität

Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel. 2x10 Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Kompatibilität mit vorhandenen Thermostatventilen zu gewährleisten (Danfoss, M30x1,5, Oventrop und mehr).

✓ Einfache Installation

Ersetzen Sie die vorhandenen Thermostatventile Ihrer Kunden ganz einfach - selbst im Winter, wenn die Heizkörper betrieben werden.

✓ Erweiterbar

Mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten erweiterbar. Für die individuelle Steuerung jedes Raumes können zusätzlich in 10 Räumen bis zu 20 Heizkörperthermostate hinzugefügt werden.

Vorteile für Ihre Kunden



Mit dem vorprogrammierten Tagesprogramm, das ganz einfach vom Kunden eingestellt werden kann. Das Thermostat berücksichtigt die Isolierung im Haus Ihres Kunden und die Aussentemperatur, um zu programmieren, wann die Heizung eingeschaltet werden soll.



Ihre Kunden regulieren ihre Heizung auf Distanz mittels Smartphone, Tablet, Computer oder direkt über das Thermostat.



Die Auto-Adapt-Funktion berücksichtigt die Isolierung des Hauses und die Aussentemperatur und berechnet daraus den Einschaltzeitpunkt für die Heizung. So haben Sie immer die gewünschte Temperatur. Energieeinsparungen dank des Heizprogramms und der Fenster-Offen-Erkennung, um Energieverluste wirksam zu vermeiden.



Jeden Monat erhält Ihr Kunde einen massgeschneiderten Energiesparbericht. Der Bericht hilft ihm, den Verbrauch zu überwachen und einen Heizplan für optimale Einsparungen vorzunehmen.

*Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel, einschliesslich Danfoss, Heimeir, Honeywell und anderen. Das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket und Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat werden mit 2x10 oder 1x10 Heizkörper-Adaptoren ausgeliefert. M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.






Wie funktioniert es?

Die Smarten Heizkörperthermostate eignen sich für Sammelheizungen oder Fernwärme. Das Starterset besteht aus einem Verbindungsmodul (Relais) und 2 Smarten Heizkörperthermostaten. Diese sind kompatibel mit etwa 90% der marktüblichen Heizkörper, wie von Danfoss, M30x1,5 und Honeywell.

Die Smarten Heizkörperthermostate regulieren den Warmwasserzufluss. Sie verbinden sich über Funk mit dem im Starterset enthaltenen Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels Wi-Fi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App.

Überprüfen Sie auf unserer Website check.netatmo.com die Systemkompatibilität Ihres Kunden.

Beispiel einer Installation eines Smarten Thermostats an einem individuellen Heizkessel:



Die Verpackung enthält:

- 2 Smarte Heizkörperthermostate
- 2 x 10 Heizkörper-Adapter (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1,0), passend für die meisten Warmwasserheizungen
- 1 Verbindungsmodul
- 1 Netzadapter für das Verbindungsmodul
- 2 x 4 Farbaufkleber
- 2 x 2 AA-Batterien



NAV-PRO

Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

Ihre Kunden können die richtige Temperatur für jeden Raum festlegen

Funktioniert mit
dem **Smarten Thermostat**

Funktioniert mit
einem **Smarten
Heizkörperthermostat
Starterpaket**

Ihre Vorteile

✓ Maximale Kompatibilität

Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel. 2x10 Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Kompatibilität mit vorhandenen Thermostatventilen zu gewährleisten (Danfoss, M30x1,5, Oventrop und mehr).

✓ Einfache Installation

Ersetzen Sie die vorhandenen Thermostatventile Ihrer Kunden ganz einfach - selbst im Winter, wenn die Heizkörper betrieben werden.

✓ Mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten erweiterbar. Für die individuelle Steuerung jedes Raumes können zusätzlich in 10 Räumen bis zu 20 Heizkörperthermostate hinzugefügt werden.



Vorteile für Ihre Kunden



Mit dem vorprogrammierten Tagesprogramm, das ganz einfach vom Kunden eingestellt werden kann. Das Thermostat berücksichtigt die Isolierung im Haus Ihres Kunden und die Aussentemperatur, um zu programmieren, wann die Heizung eingeschaltet werden soll.



Ihre Kunden regulieren ihre Heizung auf Distanz mittels Smartphone, Tablet, Computer oder direkt über das Thermostat.



Die Auto-Adapt-Funktion berücksichtigt die Isolierung des Hauses und die Aussentemperatur und berechnet daraus den Einschaltzeitpunkt für die Heizung. So haben Sie immer die gewünschte Temperatur. Energieeinsparungen dank des Heizprogramms und der Fenster-Offen-Erkennung, um Energieverluste wirksam zu vermeiden.



Jeden Monat erhält Ihr Kunde einen massgeschneiderten Energiesparbericht. Der Bericht hilft ihm, den Verbrauch zu überwachen und einen Heizplan für optimale Einsparungen vorzunehmen.

*Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel, einschliesslich Danfoss, Heimeir, Honeywell und anderen. Das Smarte Heizkörperthermost Startpaket und zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat werden mit 2x10 oder 1x10 Heizkörper-Adaptoren ausgeliefert. M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.






Wie funktioniert es?

Die Smarten Heizkörperthermostate eignen sich für Sammelheizungen oder Fernwärme. Das Starterset besteht aus einem Verbindungsmodul (Relais) und 2 Smarten Heizkörperthermostaten. Diese sind kompatibel mit etwa 90% der marktüblichen Heizkörper, wie von Danfoss, M30x1,5 und Honeywell.

Die Smarten Heizkörperthermostate regulieren den Warmwasserzufluss. Sie verbinden sich über Funk mit dem im Starterset enthaltenen Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels Wi-Fi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App.

Überprüfen Sie auf unserer Website check.netatmo.com die Systemkompatibilität Ihres Kunden.

Beispiel einer Installation eines Smarten Thermostats an einem individuellen Heizsystem:



Die Verpackung enthält:

- 1 Smartes Heizkörperthermostat von Netatmo
- 10 Heizkörper-Adapter (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0), passend für die meisten Warmwasserheizungen
- 4 Farbaufkleber
- 2 AA-Batterien für das Smarte Heizkörperthermostat
- 1 Anleitung zur Adapterauswahl
- 1 Installationsanleitung





Sicherheit

Verlassen Sie Ihr Zuhause unbesorgt



Smarte Aussenkamera
NOC-PRO

Smarte Aussenkamera
mit Alarmsirene
NOC-S-PRO



Smarter
Kohlenmonoxid-Melder
NCO-PRO



Smarter
Rauchmelder
NSA-PRO-EU



Smarte
Videotürklingel
NDB-PRO



Smarte
Innenkamera
NSC-PRO




Smarte Tür- und
Fenstersensoren
DTG-PRO



Smarte
Innen-Alarmsirene
NIS01-PRO

Smartes Alarmsystem mit Kamera NBU-AS-PRO



Benachrichtigt Ihre Kunden in Echtzeit, sodass Sie im Falle eines Einbruchs auf Ihrem Grundstück sofort handeln können

HOME + SECURITY

Die beste App für ein sicheres Zuhause. Alarme und Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Bewegungs- und Personenerkennung, Ereignisinformationen und Türöffnerverwaltung mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche.

Testen Sie die Demoversion:



Smarte Aussenkamera

Benachrichtigung in Echtzeit, sodass im Falle eines Einbruchs sofort gehandelt werden kann



Ihre Vorteile

-  **Wird wie eine Aussenleuchte installiert**
 Mit einer Betriebsspannung von 100-240 V kann die Smarte Aussenkamera als Ersatz für die vorhandene Aussenleuchte installiert werden.
-  **Keine IT-kenntnisse für das Einrichten erforderlich**
 Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.
-  **Einfache Installation in 30 Minuten**
 Ersetzen Sie eine Aussenleuchte und verwenden Sie einfach die vorhandenen Stromkabel.
-  **Bauen sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit mehreren Kameras auf**
 Ihr Kunde kann all seine Überwachungskameras für den Innen- und Aussenbereich über ein und dieselbe App von Netatmo steuern.



Die smarte Aussenkamera mit integrierter Sirene!

NOC-S-PRO

Smarte Aussenkamera mit Sirene

Das Besondere an diesem Produkt: der 105dB laute Alarm, der Eindringlinge abschreckt.

Vorteile für Ihre Kunden



Intelligente Benachrichtigungen.

Geniessen Sie die Ruhe. Erhalten Sie Mitteilungen in Echtzeit über Ihr Smartphone, wenn eine Person oder ein Fahrzeug auf Ihrem Grundstück erkannt wird. Sie entscheiden was Sie als Nächstes tun.



Keine Fehlalarme mehr.

Mit der Funktion Alarmzonen können Sie nur nützliche Alarme empfangen. Definieren Sie die zu überwachenden Zonen, für die Sie Warnungen erhalten möchten.



Ausgestattet mit einem intelligenten Beleuchtungssystem.

Das integrierte intelligente Beleuchtungssystem erhellt Ihnen nachts den Weg und hilft Ihnen auch Eindringlinge abzuschrecken.



Zugang zu allen Funktionen ohne Abonnement.

Der Videospeicher, sowie alle Funktionen und Updates der Aussenkamera stehen dauerhaft ohne Abonnement zur Verfügung.





Wie funktioniert es?

Die Smarte Aussenkamera verbindet sich via Wi-Fi und kann einfach anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte installiert werden.

Ihr Kunde hat eine vorhandene Aussenlampe:

→ Installations-Video auf:

<https://pro.netatmo.com/de/presence/installation>

Ihr Kunde hat keine Aussenlampe oder möchte die Aussenkamera an einer anderen Stelle installieren:


→ Installieren Sie es wie eine Aussenlampe

Anforderungen:




Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich. Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.

Empfehlungen:



Höhe: 2,5 bis 4 Meter



Neigungswinkel: 30°

Die Verpackung enthält:

- 1 Smarte Aussenkamera
- 1 MicroSD-Karte (bereits in die Kamera eingesetzt)
- 1 Befestigungsplatte
- 1 Montagehalterung
- 1 Inbusschlüssel
- Schrauben und Dübel
- 1 Schutzumschlag
- 1 Anleitung
- 1 QR Code-Karte



Smarte Innenkamera

Direkte Benachrichtigung auf das Smartphone, wenn ein Unbefugter das Haus betritt und erfasst wird



Ihre Vorteile

✓ Einfache Installation in wenigen Minuten

Platzieren Sie die Kamera im Innenbereich mit Blick auf die Eingangstür Ihres Kunden. Schliessen Sie sie an das Stromnetz und melden Sie sie anschliessend im WLAN-Netzwerk an.

✓ Zu einer Alarmanlage erweiterbar

Bieten Sie Ihren Kunden eine komplette Sicherheitslösung mit der Smarten Innenkamera indem Sie die Innen-Alarmsirene und den Smarten Tür- und Fenstersensoren von Netatmo im System integrieren.

Vorteile für Ihre Kunden



Einbruchmeldung.

Bekanntes oder unbekanntes Gesicht? Mit Gesichtserkennung und sofortiger Einbruchmeldung, Massnahmen ergreifen, nur wenn nötig.



Zugang zu allen Funktionen, kein Abonnement notwendig.

Der Videospeicher der Innenkamera, sowie alle Funktionen und Upgrades, sind jederzeit auch ohne Abonnement zugänglich.



Schutz der Privatsphäre.

Anders als intelligente Sicherheitskameras vom Typ «Big Brother», die Aufgabe Ihrer Innenkamera ist es, Eindringlinge zu erkennen, nicht Ihre Verwandten. Es genügt, die Gesichtserkennung auszuwählen, die nicht aufgezeichnet werden sollen.





Wie funktioniert es?

Die Smarte Innenkamera verbindet sich via Wi-Fi und kann einfach in wenigen Minuten installiert werden.


→ Installationsvideo auf: <https://pro.netatmo.com/de/welcome/installation>

Anforderungen:

-  Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich. Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. (Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt).
-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
-  Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.

Empfehlungen:

Platzieren Sie die Smarte Innenkamera auf einem Tisch oder Regal in Richtung der Eingangstür.



Die Verpackung enthält:

- 1 Smarte Innenkamera
- 1 USB-Kabel
- 1 Netzadapter
- Micro-SD-Karte 8 GB



DTG-PRO

Smarte Tür- und Fenstersensoren

Benachrichtigung schon beim ersten Anzeichen eines Einbruchs



NIS01-PRO

Smarte Innensirene

Schreckt Eindringlinge ab, um das Haus gegen Einbrüche zu schützen



Vorteile für Ihre Kunden



Warnmeldung beim ersten Anzeichen eines Einbruchversuchs.

Ihre Kunden erhalten über ihr Smartphone eine Benachrichtigung von den Sensoren, noch bevor es zu einem Einbruch kommt. Die Sensoren werden an ausgewählten Türen und Fenstern installiert und können erkennen, ob jemand versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.



Warnmeldung bei offen gelassenen Fenstern.

Ihre Kunden können direkt in der App überprüfen, ob die mit Sensoren ausgestatteten Türen und Fenster geschlossen sind. Die Sensoren können sogar so eingestellt werden, dass sie eine Warnmeldung verschicken, wenn eine Tür oder ein Fenster zu lange offen gelassen wird.



Leistungsstarker 110 dB Alarm.

Wenn während der Abwesenheit Ihres Kunden ein unbekanntes Gesicht von der Smarten Innenkamera von Netatmo erkannt wird, löst die Sirene sofort einen Alarm von 110 dB aus, um den ungebetenen Gast in die Flucht zu schlagen. Daneben erhalten sie eine Warnmeldung und eine Videoaufzeichnung auf ihr Smartphone.



Automatisches Aktivierung/Deaktivieren beim Verlassen oder Ankommen.

Im Gegensatz zu anderen Alarmsystemen aktiviert sich das Alarmsystem von Netatmo automatisch, wenn Ihre Kunden ihr Zuhause verlassen, und deaktiviert sich wieder automatisch, wenn sie zurückkehren. Lästige Countdowns oder Sicherheitscodes entfallen.



Voraufgezeichnete Geräusche, um eine Anwesenheit zu simulieren.

Die Sirene umfasst eine Reihe von häuslichen Geräuschen, um im Falle eines Einbruchs eine Anwesenheit im Haus zu simulieren.

Smarte Video-Alarmanlage

Ein geschütztes Zuhause mit einer kompletten Sicherheitslösung, die in der Lage ist Eindringlinge abzuwehren

Ihre Vorteile

✓ **Konzipieren Sie ein intelligentes Alarmsystem für umfassenden Schutz**

Erstellen Sie ein Smartes Alarmsystem, indem Sie die Innenkamera, die Innensirene und die Fenster- und Türsensoren ergänzen.

✓ **Einfach zu installieren**

Laden Sie die Netatmo-App auf Ihr Smartphone herunter, um die verschiedenen Elemente zu verbinden. Platzieren Sie einfach die Kamera und die Smarte Innensirene im Eingang und bringen Sie die Smarte Öffnungsmelder an den Türen und Fenstern an die überwacht werden sollen.



Das System wird automatisch aktiviert, wenn sich kein Familienmitglied mehr zu Hause befindet.



Ein Echtzeit-Alarm wird zusammen mit einem Video des Eindringlings an das Smartphone gesendet.



Eindringen entdeckt?
Die Sirene geht automatisch los!



Das System schaltet sich dank der Gesichtserkennung automatisch aus, wenn ein Familienmitglied von der Kamera erkannt wird.

Die Verpackung enthält:

- 1 Smarte Innenkamera
- 3 Smarte Öffnungsdetektoren
- 1 Smarte Innensirene



Smarter Rauchmelder

Erhalten Sie Warnmeldungen in Echtzeit,
egal wo Sie sind



Ihre Vorteile

☑ Einfache Installation in wenigen Minuten

Beachten Sie die Tipps zum Einbauort in der Anleitung, um den kabellosen Smarten Rauchmelder sicher an der Decke zu befestigen.

☑ Nach höchsten Standards zertifiziert

Der Smarte Rauchmelder ist das Ergebnis technischer Präzision. Er erfüllt die Anforderungen höchster technologischer Standards, was durch folgende Zertifizierungen garantiert wird: CE, NF, Q-Label und LPCB.

☑ Selbsttest

Die Selbsttest-Funktion prüft, ob der Smarte Rauchmelder korrekt funktioniert. Wenn ein Problem erkannt wird, werden Sie per Smartphone benachrichtigt.

Vorteile für Ihre Kunden



Echtzeit-Alarm.

Wenn der Smarte Rauchmelder Rauch erkennt, löst dieser einen 85-Dezibel-Alarm aus und benachrichtigt Sie sofort per Smartphone. Unverzichtbar, wenn man nicht Zuhause ist.



10 Jahres-Batterie*.

Der Smarte Rauchmelder enthält eine Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer* - dies entspricht der maximalen Lebensdauer für alle Rauchmelder. Sie müssen die Batterien nicht mehr wechseln!




Ständige Selbstprüfungen.

Der Smarte Rauchmelder überwacht automatisch die eigene Batterie, den Rauchsensor und die WLAN-Verbindung.

*Lebensdauer für die typische Anwendung. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Verwendung des Smarten Rauchmelders variieren.
Weitere Informationen finden Sie unter: <https://netatmo.com/usage/nsd>



Wo sollte ein Smarter Rauchmelder von Netatmo installiert werden?



Anforderungen:



Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich (Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek). Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.

Die Verpackung enthält:

- 1 Smarter Rauchmelder
- 1 Montagehalterung
- 2 Schrauben und 2 Dübel
- 1 Anleitung



Smarter Kohlenmonoxid-Melder

Warnt Sie vor dem Ausströmen von Kohlenmonoxid



Ihre Vorteile

✓ Einfache Installation in nur wenigen Minuten

Er kann in jedem Raum an der Wand installiert werden. Es ist empfehlenswert, den Melder in allen Räumen mit einer Heizungsanlage anzubringen.

✓ Zertifiziert nach den höchsten Standards

Der Smarte Kohlenmonoxid-Melder von Netatmo verfügt über die besten Qualitätslabels. Die CE-Zertifizierung und die NF-Zertifizierung, die den zuverlässigsten Produkten vorbehalten ist.

✓ Autonomes Produkt

Der Smarte Melder funktioniert eigenständig, ohne dass eine zusätzliche Hausautomatisierungsbox gekauft werden muss.

Vorteile für Ihre Kunden



85-dB-Alarm und Echtzeit-Warnungen.

Im Falle von Kohlenmonoxid warnt der Kohlenmonoxid-Melder den Benutzer mit einem 85 dB lauten Alarm und einer sofortigen Benachrichtigung auf dem Smartphone. Unverzichtbar für die Alarmierung von Angehörigen und Rettungsdiensten!



10 Jahre Batterielebensdauer*.

Der Smarte Kohlenmonoxid-Melder von Netatmo ist mit einer 10-Jahres-Batterie* ausgestattet, was die maximale Lebensdauer aller Kohlenmonoxid-Melder darstellt. Praktisch: Es müssen keine Batterien gewechselt werden.




Selbsttest-Funktion.

Der Smarte Kohlenmonoxid-Melder überprüft sich selbst auf einwandfreie Funktion. Müssen wichtige Informationen geteilt werden? Es sendet dem Nutzer einfach eine Benachrichtigung auf sein Smartphone.

*Lebensdauer für die typische Anwendung. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Verwendung des Smarten Kohlenmonoxid-Melders variieren. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://netatmo.com/usage/nco>




Wo sollte der Netatmo Smarte Kohlenmonoxid-Melder installiert werden?



Für optimalen Schutz



Sehr zu empfehlen



Systemanforderungen:



Wi-Fi-Netzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich (erforderliche Mindestübertragungs-/Empfangsrate: 25 kb/s). Öffentliche Internetzugangspunkte werden nicht unterstützt.

Die Verpackung enthält:

- 1 Smarter Kohlenmonoxid-Melder
- 1 Montagehalterung
- 2 Schrauben und 2 Dübel
- 1 Benutzerhandbuch



Smarte Videotürklingel

Sehen Sie, wer bei Ihnen klingelt, und antworten Sie von überall aus



Ihre Vorteile

✓ Einfache Installation in 30 Minuten

Dafür muss lediglich ein Modul beim Läutwerk (Klingel, Gong) installiert werden und anschliessend die Klingeltaste durch die Smarte Videotürklingel ersetzt werden.

✓ Vollständige elektrische Kompatibilität

Die Smarte Videotürklingel ist mit den meisten elektrischen Installationen kompatibel (8-24 V und 230 V), was es ermöglicht, jede verdrahtete Klingelanlage zu ersetzen.

✓ Kein Batteriewechsel

Die Smarte Videotürklingel wird über die Kabel der bereits vorhandenen Klingel mit Strom versorgt. Batterien sind also überflüssig!

Vorteile für Ihre Kunden



Immer Zuhause, wo auch immer Sie sind.

Klingelt jemand an der Tür? Sehen und sprechen Sie live mit Ihrem Besuch über Ihr Smartphone, egal ob von zuhause oder vom anderen Ende der Welt.



Echter Schutz für Ihr Zuhause.

Die Personenerkennungsfunktion warnt Sie in Echtzeit, wenn jemand vor Ihrer Tür lauert. Ist es ein Eindringling? Schrecken Sie ihn mit dem eingebauten Lautsprecher ab.



Zugang zu allen Funktionen auch ohne Abonnement.

Der Videospeicher und alle weiteren Produkt- und App-Funktionen stehen jederzeit ohne Abo-Gebühren zur Verfügung.



24 Stunden am Tag den Durchblick.

Dank der integrierten Infrarot-Nachtsicht, lässt sich selbst bei tiefster Dunkelheit erkennen, was um den Eingangsbereich geschieht. So wird ein Rund-um-die-Uhr-Schutz, bei Tag und Nacht, gewährleistet.





Wie funktioniert es?

Dank der 8-24 V- und 230 V-Kompatibilität kann die Smarte Videotürklingel problemlos als Ersatz für eine bestehende Klingelanlage installiert werden. Dies ermöglicht dem Benutzer, sein bestehendes Läutewerk (Klingel, Gong) zu behalten.

Die Voraussetzungen für die Installation:



Ein persönliches
Wi-Fi Netzwerk



Eine vorhandene Klingelanlage
mit Läutewerk (Klingel, Gong)



Eine elektrische Installation
von 8-24 V oder 230 V


Nutzen Sie unser Tool, um die Kompatibilität der Anlagen Ihrer Kunden mit der Smarten Videotürklingel zu prüfen:

<https://check.netatmo.com/fr-fr/security/doorbell>.


HINWEIS : Die smarte Videotürklingel ist mit den folgenden Modellen von Legrand-Summern 230V kompatibel (Art.572207UP61, Art. 5722 04, Art. 0416 51).

Installationsschemen:

1) Das Läutewerk befindet sich in der Nähe der Tür



2) Das Läutewerk befindet sich im Verteiler



Darüber hinaus passt sich die intelligente Videotürklingel an jede Eingangskonfiguration an. Wenn die Türklingel z. B. schräg angebracht ist, was das Sichtfeld der Kamera einschränken würde, kann die Smarte Videotürklingel auf einer mitgelieferten, um 25° geneigten Halterung installiert werden.

Die Verpackung enthält:

1 Smarte Videotürklingel
1 MicroSD-Karte (bereits in
das Produkt eingefügt)
1 Wandhalterung
1 um 25° geneigte
Halterung
1 Endplatte

1 HomeKit-Karte
1 Gongmodul
1 Drahtverbinder
1 Bohrschablone
1 zusätzliche Sicherung,
Schrauben und Dübe
1 Benutzerhandbuch



Classe 300EOS with Netatmo

Viel mehr als nur eine
Videosprechanlage



alexa | built-in



▶ Video
anschauen

Vorteile für Ihre Kunden



Videosprechanlage.

Classe 300EOS with Netatmo ist die neue 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit integriertem Amazon Alexa Sprachassistenten.



Sprechen Sie mit der Classe 300EOS with Netatmo und sie antwortet Ihnen!

Classe 300EOS with Netatmo ist die neue 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit integriertem Amazon Alexa Sprachassistenten.



Smart Security.

Mit der Home + Security App ist es möglich, neben den Funktionen der Videosprechanlage auch die Security-Produkte der Netatmo-Familie einzubinden und so ein einfaches und schnelles Smart Security System zu realisieren.



Smart Home.

Die Smart Home Funktionen ermöglichen die Bedienung aller vernetzten Lösungen des Connected Home (Beleuchtung, Steckdosen, Rollläden, Heizung, ...) von zu Hause oder von überall aus steuerbar.

Durch die bereits enthaltenen Gateways zu den Hausautomationssystemen MyHOME und Arteor with Netatmo machen Sie Ihr Zuhause smart - mit wenig Aufwand und Kosten.



Steuerung und Verwaltung über ein Smartphone.

Ermöglicht die Steuerung von Netatmo-Sicherheitslösungen über die App Home + Security sowie die Funktionen von Smart Home Arteor with Netatmo und/oder MyHOME über die App Home + Control.



Videosprechanlage mit 2-Draht-Bus-Technik und integrierte WLAN-Anbindung






Die erste Video-Hausstation mit integrierter Alexa.

Nutzen Sie das volle Alexa-Erlebnis für alle Funktionen, wie z. B. :

-  Benutzerdefinierte Routinen
-  Musik abspielen
-  Smart Home ready
-  Wecker stellen
-  Notizen und Video-Sprechanlagenfunktionen



3639 15
964 875 200

Das Videoset enthält:

Eine AP-Türstation Art. 3430 93 Linea 3000 Black mit 1-2 Ruftasten, Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°) und Transponderleser. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 3500 20) und Zubehör (Art. 3430 63) unterputz montiert werden. Ein Regendach (Art. 3430 53) kann als zusätzlicher Schutz separat bestellt werden.

8 Transponder im Lieferumfang enthalten (6 Stück farbig, 2 Stück flach transparent)

Ein Netzgerät 2-Draht-Bussystem Art. 346050, 6 TE DIN

Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 3462 50

Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und 5" LCD-Touchscreen Art. 3448 42



3639 18
964 875 210

Das Videoset enthält:

Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1-2 Ruftasten Weitwinkelkamera (horizontal: 135°, vertikal: 96°). LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20mm)

Ein Netzgerät 2-Draht-Bussystem Art. 346050, 6 TE DIN

Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 3462 50

Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und 5" LCD-Touchscreen Art. 3448 42

Smarter Raumluftsensor



Leben und Arbeiten in einem gesunden Innenraum

Der Smarte Raumluftsensor misst die wichtigsten Parameter Ihres Raumes, damit Sie und Ihre Familie in einer gesunden Umgebung arbeiten und leben können.

Ihre Vorteile

✓ Kinderleichte Installation und Bedienung

Einfache Installation in nur wenigen Minuten Dank der App Healthy Home Coach. Ohne Abonnement oder Gebühren. App erhältlich im App Store und auf Google Play.

✓ Leicht erweiterbar

Überwachen Sie Ihre Lebensumgebung noch besser, indem Sie in jedem Raum einen Smarten Raumluftsensor aufstellen, der für die Gesundheit Ihrer Familie von Bedeutung ist.

Vorteile für Ihre Kunden



Fernzugriff.

Kontrollieren Sie Ihr Raumklima, wo immer Sie sind. Sie erhalten EchtzeitWarnungen, wenn es Änderungen in Ihrer Umgebung gibt.



Feuchtigkeit.

Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit in den Räumen.



Luftqualität.

Zur Überwachung des CO2-Werts, Kontrolle der Raumluftverschmutzung und Bekämpfung des Coronavirus.



Lärm.

Überwachen Sie den Lärmpegel – für einen gesunden Schlaf.



Temperatur.

Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur für Sie stimmt – Tag und Nacht.



Eine Anzeige des CO2-Wertes.

in Echtzeit auf 3 verschiedene Stufen: grün, gelb, rot.





Wie funktioniert das?

Der Raumluftsensor verbindet sich einfach via Wi-Fi mit dem Internet und lässt sich leicht installieren.

Sie möchten Daten sammeln, Analysen durchführen und diese in eine Excel-Tabelle exportieren oder E-Mail-Benachrichtigungen versenden und unterschiedliche Standorte gleichzeitig überwachen?

Der Smarte Raumluftsensor misst die wichtigsten Parameter Ihres Raumes, damit Sie in einer gesunden Umgebung arbeiten und leben können. Zusätzlich, der Intelligente Raumluftsensor verrät Ihnen alle Geheimnisse Ihrer Räumlichkeiten auf einem personalisierten Dashboard, das in Zusammenarbeit mit unserem Partner www.Airteq.eu entwickelt wurde. (Diese personalisierte Dienstleistung, die von Airteq angeboten wird, ist über ein Abonnement kostenpflichtig).

Mithilfe der Partnerplattform besteht die Möglichkeit, auf einen personalisierten Dashboard der gemessenen Daten zuzugreifen:

- Automatisch Berichte nach Tag/Woche/Monat/Jahr
- Warnungen
- Eine Speicherung der Daten bis zu 60 Monate
- Export der Daten im Excel-Format.



Dashboard Airteq

Leben und Arbeiten in einem gesunden Innenraum



Die Verpackung enthält:

- 1 Smarte Raumluftsensor
- 1 Montagehalterung
- 1 Benutzerhandbuch



Eigenschaften



NTH-PRO



OTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

NTH-PRO

Smarter Thermostat

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck. Durchscheinender Plexiglas-Würfel. E-Paper-Display; Energieeffizient, mit erweiterter Reichweite und optimaler Ablesbarkeit. Zeitlose Form. Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren Farben. Nur für den Innenbereich bestimmt.

ABMESSUNGEN

Thermostat: 83 x 83 x 22 mm

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Messbereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: ± 0,1 °C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Masseinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Thermostat: 3 AAA-Batterien
(2 Jahre Lebensdauer)
Verbindungsmodul: 220/240 V

TECHNISCHE DATEN

Thermostat mit potentialfreiem Kontakt (ON/OFF). Maximaler Schaltstrom: 4 A. Maximale Schaltspannung: 250 VAC. Maximaler Schaltleistung: 120 VA. Leistungsfaktor: $\cos \varphi > 0,8$

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

1 Thermostat, 1 Netzadapter
1 Mobile Halterung + Wandhalterung
1 Verbindungsmodul, 1 Montageplatte
1 Adapter für den Heizkessel
4 Farbaufkleber, 3 AAA-Batterien
4 Schrauben/Dübel

SYSTEMANFORDERUNGEN

Drahtloser Breitband-Internetzugang.
Öffentliche Zugangspunkte (Hotspots) werden nicht unterstützt

FUNK-EIGENSCHAFTEN

Zwischen dem Verbindungsmodul und der Internetbox: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES)
Zwischen dem Thermostat und dem Verbindungsmodul: Weitbereichsfunk (868 MHz).

NVP-PRO

Smarte Heizkörperthermostate Starter-Set

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck. UV-beständiger, durchscheinender Plexiglas-Zylinder. Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren Farben. Beständig gegen 95% relative Luftfeuchtigkeit. Nur für den Innenbereich bestimmt.

ABMESSUNGEN

Heizkörperthermostat: 80 x 58 mm.
Verbindungsmodul: 83 x 83 x 24 mm

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Messbereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: ± 0,1 °C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Masseinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Thermostat: 3 AAA-Batterien
(2 Jahre Lebensdauer) erbindungsmodul:
220/240 V

DAS SET ENTHÄLT:

2 Smarte Heizkörperthermostate
2 x 10 Heizkörper-Adapter (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1,0), passend für die meisten Heizkörperventile.
1 Verbindungsmodul
1 Netzadapter für das Verbindungsmodul
2 x 4 Farbaufkleber
2 x 2 AA-Batterien

SYSTEMANFORDERUNGEN

Drahtloser Breitband-Internetzugang.
u214Öffentliche Zugangspunkte (Hotspots) werden nicht unterstützt.

FUNK-EIGENSCHAFTEN

Zwischen dem Verbindungsmodul und der Internetbox: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES). Zwischen dem Thermostat und dem erbindungsmodul: Weitbereichsfunk (868 MHz).

OTH-PRO

Modulierender Smarter Thermostat

PRODUKTBESCHREIBUNG

Programmierbares Thermostat mit intelligenter Bedienung. E-Paper Display. Transparenter Plexiglas Würfel entworfen von Philippe Starck. Kann mit einer der 4 mitgelieferten Farbblebestreifen individuell gestaltet werden. Die Temperatur kann direkt am Thermostat eingestellt werden. Nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen.

ABMESSUNGEN

Thermostat: 83 x 83 x 22 mm

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Messbereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: ± 0,1 °C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Masseinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Thermostat: 3 AAA-Batterien (2 Jahre Lebensdauer) Verbindungsmodul:
220 V /240 V

SYSTEMANFORDERUNGEN

Drahtloser Breitband-Internetzugang.
Öffentliche Zugangspunkte (Hotspots) werden nicht unterstützt

TECHNISCHE DATEN

Thermostat mit potentialfreiem Kontakt (ON/OFF). Maximaler Schaltstrom: 4 A. Maximale Schaltspannung: 250 VAC. Maximaler Schaltleistung: 120 VA. Leistungsfaktor: $\cos \varphi > 0,8$

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

1 Intelligentes modulierendes Thermostat
1 Mobile Halterung + Wandhalterung
1 Relais, 1 Montageplatte
1 Adapter für den Heizkessel
4 Farbaufkleber, 3 AAA-Batterien
4 Schrauben/Dübel

EINRICHTUNG UND KOMPATIBILITÄT

Ausschliesslich kompatibel mit den modulierenden OpenTherm-Heizkesseln. OpenTherm-Kontrolle über das Relais, potentialfrei. Schaltstrom: max. 4 A; Schaltspannung: max. 250 VAC; Schaltleistung: max. 120 VA (4 A Last bei 30 V, 1 A Last bei 110 V/120 V oder 0,5 A Last bei 220 V/240 V) Leistungsfaktor: $\cos \varphi > 0,8$

FUNK-EIGENSCHAFTEN

Zwischen dem Verbindungsmodul und dem WLANRouter: WLAN 802.11 b/g/n (2,4GHz). Unterstützte Sicherheit: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES) Zwischen dem Thermostat und dem Verbindungsmodul: Weitbereichsfunk (868 MHz)

NAV-PRO

Zusätzlicher Smarter Heizkörperthermostat

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck. UV-beständiger, durchscheinender Plexiglas-Zylinder. Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren Farben. Sie können beliebig viele Programme erstellen. Temperaturanpassung auch direkt am Thermostat möglich. Nur für den Innenbereich bestimmt.

ABMESSUNGEN

Heizkörperthermostat: 80 x 58 mm

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung): Messbereich: 0 °C bis 50 °C, Messgenauigkeit: ± 0,5°C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Maßeinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

STROMVERSORGUNG

2 AA-Batterien (2 Jahre Lebensdauer)

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

1 Smartes Heizkörperthermostat von Netatmo.
10 Heizkörper-Adapter (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1,0), passend für die meisten Heizkörperventile.
4 Farbaufkleber.
2 AA-Batterien für das Smarte Heizkörperthermostat.
1 Anleitung zur Adapterauswahl.
1 Installationsanleitung.

App Energy

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren. App über App Store und Google Play erhältlich. Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard. Zugriff von mehreren Geräten.



KOMPATIBEL MIT IOS / ANDROID

Die neueste Version von iOS oder iPadOS wird empfohlen. Eine aktuelle Android-Version mit Zugang zu Google Play wird empfohlen.



NOC-PRO



NOC-S-PRO

NOC-PRO und NOC-S-PRO Smarte Aussenkamera

PRODUKTBESCHREIBUNG

Smarte Aussenkamera mit der Erkennung von Personen, Tieren und Autos
Einteiliges Aluminiumgehäuse, hochwiderstandsfähiges Kunststoffglas mit UV-Schutz
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Kamera: Videosensor: 4MP
Sichtfeld: 100° horizontal, Auflösung: Bis zu 1920 x 1080
Auflösung: Video Full HD 1080, Kodierung: H.264
Erfassung mit grosser Reichweite: bis zu 20 m
8-facher Digitalzoom in Videos, Mikrofon, Livestream
LED-Flutlicht: 12 W, dimmbare weisse LED
Infrarot-Nachtsicht: Erfassung bis 15 m
Wetterfest: Entwickelt für den Aussenbereich (H2O-Schutz) IP66

Nur NOC-S-PRO
Sirene: 105 dB

ABMESSUNG
50 x 200 x 110 mm

SPANNUNGSVERSORGUNG
100-240 V, 50-60 Hz ersetzt jede vorhandene Beleuchtungsanlage.

DATENSPEICHERUNG
Lokale Speicherung auf microSD-Karte und optional auf Dropbox oder FTP-Server.
MicroSD-Karte bis 32 GB (Klasse 10)

ANFORDERUNGEN
Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.
Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek.
Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.

FUNK-SPEZIFIKATIONEN
Drahtlos: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-persona

SICHERHEIT
Sichere, hochwertige Verschlüsselung (IPsec, TLS)



NSC-PRO



DTG-PRO



NIS-PRO

NBU-AS-PRO

NBU-AS-PRO Smarte Video-Alarmanlage

Merkmale der Referenzen NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO

NSC-PRO Smarte Innenkamera

PRODUKTBESCHREIBUNG

Warnungen bei Eindringlingen.
Gesichtserkennung.
Schutz der Privatsphäre, H.264-Kodierung, Mikrofon

ABMESSUNG
45 x 45 x 155 mm

SPANNUNGSVERSORGUNG
USB-Adapter SV/2A über ein mitgeliefertes 230 V Steckernetzteil.

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:
1 Smarte Innenkamera.
1 USB-Kabel.
1 Netzadapter.
18 GB Micro-SD-Karte

DATENSPEICHERUNG

Lokale Speicherung auf microSD-Karte und optional auf Dropbox oder FTP-Server.
MicroSD-Karte bis 32 GB (Klasse 10)

ANFORDERUNGEN

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.
Ethernet RJ-45 Anschluss: 10/100 Mbits
Drahtlos: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

SICHERHEIT

Sichere, hochwertige Verschlüsselung (IPsec, TLS)

DTG-PRO Smarte Tür- und Fenstersensoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einteilige wasserdichte Sensoren mit Bewegungs-/Vibrationserkennung sowie Offen-/Geschlossen-Erkennung.

ABMESSUNG
76 x 15,8 x 30,4 mm

STROMVERSORGUNG
2 AA-Batterien (mitgeliefert)

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

3 Smarte Öffnungsdetektoren für Fenster und Türen, doppelseitige Aufkleber, 3 x 2 AAA-Batterien

ANFORDERUNGEN

Die Sensoren funktionieren nur mit der separat erhältlichen Smarten Innenkamera von Netatmo.

NIS01-PRO Smarte Innen-Alarmsirene

PRODUKTBESCHREIBUNG

110 dB Alarm, vorab gespeicherte Geräusche zur Simulation der Anwesenheit, Vibrationssensor zur Erkennung von Deaktivierungsversuchen.

ABMESSUNG
130 mm (Durchmesser) x 35 mm (Tiefe)

STROMVERSORGUNG
Batterie- oder Netzbetrieb über ein microUSB-Kabel (nicht mitgeliefert).

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:
1 Smarter Rauchmelder
1 Montageplatte
2 Schrauben und 2 Dübel
1 Anleitung

ANFORDERUNGEN

Muss im selben Raum wie die Kamera installiert werden.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN:

Drahtlose Kommunikation mit der Smart Home Kamera über Bluetooth Low Energy (BLE).
Maximal 1 Sirene pro Kamera

App Home+Security

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren. App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.

KOMPATIBEL MIT IOS / ANDROID

Die neueste Version von iOS oder iPadOS wird empfohlen.
Eine aktuelle Android-Version mit Zugang zu Google Play wird empfohlen.





NSA-PRO



NCO-PRO



NDB-PRO

NSA-PRO Smarter Rauchmelder

PRODUKTBESCHREIBUNG
85 dB Alarm, Hochleistungs-fotoelektrische Sonde, Abdeckungsdurchschnitt: 50 m²

ABMESSUNG
Durchmesser: 115 mm x Tiefe: 44 mm

STROMVERSORGUNG
Eingebaute 10-Jahres-Batterie*

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:
1 Smarter Rauchmelder 1 Montageplatte
2 Schrauben und 2 Dübel
1 Anleitung

ANFORDERUNGEN
Drahtloser Breitband-Internetzugang.
Öffentliche Zugangspunkte (Hotspots)

werden nicht unterstützt. Auch wenn die Wi-Fi-Verbindung nicht konfiguriert ist, erkennt der Smarter Rauchmelder den Rauch und ertönt.
Wi-Fi ist erforderlich, um Alarmer vom SSmarter Rauchmelder auf Ihrem Smartphone zu empfangen.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz),
Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-persönlich
Bluetooth Low Energy (BLE).

*Lebensdauer für die typische Anwendung. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Verwendung des smarten Rauchmelders variieren. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://netatmo.com/usage/nco>

NCO-PRO Smarter Kohlenmonoxid-Melder

PRODUKTBESCHREIBUNG
Smarter Kohlenmonoxid-Melder mit Alarm 85 dB und Echtzeit-Warnungen auf Ihrem Smartphone

ABMESSUNG
100 mm x 100 mm x 23 mm

STROMVERSORGUNG
Eingebaute 10-Jahres-Batterie*

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:
1 Smarter Kohlenmonoxid-Melder,
1 Halterung, 2 Schrauben und 2 Dübel,
1 Benutzerhandbuch

ANFORDERUNGEN
Drahtloser Breitband-Internetzugang.
Öffentliche Zugangspunkte (Hotspots) werden nicht unterstützt. Auch wenn die Wi-Fi-Verbindung nicht hergestellt ist, erkennt

der Melder Kohlenmonoxid und alarmiert.
Wi-Fi ist erforderlich, um Warnungen des Kohlenmonoxid-Melders auf Ihrem Smartphone zu empfangen.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-persönlich
Bluetooth Low Energy (BLE).

*Lebensdauer für die typische Anwendung. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Verwendung des smarten Rauchmelders variieren. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://netatmo.com/usage/nco>

NDB-PRO Smarte Videotürklingel

PRODUKTBESCHREIBUNG
Smarte Videotürklingel mit Videoanrufen und Personenmeldungen auf dem Smartphone.
Kamera: 2 Megapixel, 5-facher Digitalzoom
Video: Full HD 1080p, H.264-Codierung, HDR
Sichtfeld: 140° diagonal
Ton: hochwertige(s) Lautsprecher und Mikrofon
Nachtsicht: Infrarot-LED
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Wetterbeständig: H2O-Schutz und Zertifizierung nach IP44

ABMESSUNG
136 x 45 x 29 mm

STROMVERSORGUNG
8-24 V & 230 V; benötigt eine verkabelte Türklingel mit Läutwerk (Klingel, Gong)

KOSTENLOSE VIDEOSPEICHERUNG
Lokale Speicherung auf der MicroSD-Karte mit der Möglichkeit der Sicherung auf Dropbox oder FTP-Server. MicroSD-Karte bis zu 32 GB (Klasse 10)

ANFORDERUNGEN
Benötigt eine verkabelte Türklingel mit Gong. Highspeed-Internetverbindung. Es ist eine Mindestgeschwindigkeit für Up- & Download von 25 KB/Sek. notwendig. Hotspots werden nicht unterstützt.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz),
Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-persönlich.

REGULIERUNGSERKLÄRUNGEN
Konformitätserklärung und FCC-Konformitätserklärung. Open-Source-Konformität.

SICHERHEIT
Sichere, hochwertige Verschlüsselung (IPsec, TLS)

App Home+Security

KOSTENLOSE APP
Keine Abonnementgebühren. App über App Store und Google Play erhältlich. Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



KOMPATIBEL MIT IOS / ANDROID
Die neueste Version von iOS oder iPadOS wird empfohlen.
Eine aktuelle Android-Version mit Zugang zu Google Play wird empfohlen.



NHC-PRO-EC

NHC-PRO-EC Smarter Raumluftsensor

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Smarte Raumluftsensor misst die wichtigsten Parameter Ihres Raumes, damit Sie und Ihre Familie in einer gesunden Umgebung arbeiten und leben können.

Genaue Messung der Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Lärm und Temperatur. Sie können mehrere Geräte verbinden und Sie können alle Räume mit einer kostenlosen App überwachen.

Zusätzlich mithilfe der Partnerplattform www.Airteq.eu besteht die Möglichkeit, auf einen personalisierten Dashboard der gemessenen Daten zuzugreifen und diese herunterzuladen:

ABMESSUNG

45 x 45 x 155 mm

SPANNUNGSVERSORGUNG

USB-Adapter SV/2A über ein mitgeliefertes 230 V Steckernetzteil.

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

- 1 Smarte Raumluftsensor
- 1 Montagehalterung
- 1 Benutzerhandbuch

ANFORDERUNGEN

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.

WLAN-Anbindung: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

SICHERHEIT

Sichere, hochwertige Verschlüsselung (IPsec, TLS)



App Healthy Home Coach

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren. App über App Store und Google Play erhältlich. Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.

Zugriff von mehreren Geräten.

KOMPATIBEL MIT IOS / ANDROID

Die neueste Version von iOS oder iPadOS wird empfohlen.

Eine aktuelle Android-Version mit Zugang zu Google Play wird empfohlen.





KUNDENSUPPORT

Lassen Sie sich telefonisch
oder im Online-Chat von
unseren Experten beraten.
Ein technischer Support,
der Sie vor und nach dem
Kauf unterstützt.



LEGRAND (Schweiz) AG
Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs AG
☎: + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch
www.legrand.ch