


UNE GESTION NOUVELLE DE L'ÉCLAIRAGE



ÉCLAIRER MIEUX,
CONSOMMER MOINS



A photograph of a modern, minimalist interior space. The ceiling is white and features several circular recessed lights. The walls are also white, and the floor is made of light-colored tiles. In the background, there is a glass partition and a doorway. The overall atmosphere is clean and bright.

LAISSEZ-VOUS GUIDER VERS UNE GESTION NOUVELLE DE L'ÉCLAIRAGE

Les hublots Legrand se réinventent pour vous proposer une nouvelle offre complète, adaptée à chacun de vos besoins. Un concentré de technologie et de nouvelles fonctions, servi par un design épuré... Et plus encore !

Grâce à une synergie des savoir-faire, nos hublots s'inscrivent dans un système d'éclairage complet.

Associées aux solutions de gestion de l'éclairage Legrand, nous vous propulsons vers une nouvelle expérience : celle de la simplicité, de la fiabilité, de l'économie et de l'efficacité.


Sommaire



LUMO
Page 02



PRIMUS
Page 06



DIANA FLAT
Page 10



LARGO
Page 14



TUBE
Page 16



SUPER 400
Page 18



CHARTRES INFINI
Page 20



CHARTRES ESSENTIEL
Page 22



ASTRÉO
Page 24



CHARTRES CLASSIC
Page 26



HUBLOTS ÉTANCHES
Page 28



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Page 30



G5 LED
Page 32



DÉCLENCHEURS ET COFFRETS DE SÉCURITÉ
Page 34



LAMPE PORTABLE D'INTERVENTION
Page 36

LUMO

LED

Lumo est un luminaire moderne, polyvalent et élégant pour les espaces de vie et les lieux publics. Ce luminaire de nouvelle génération dissimule plusieurs fonctions à l'intérieur. La luminosité réglable et la température de couleur variable font de Lumo un pionnier de l'éclairage des espaces.



"Polyvalent, esthétique et technologiquement avancé !"

DUALWHITE

Les luminaires Ensto avec la solution DualWhite sont équipés d'une option intégrée permettant de basculer la température de couleur de la lumière. Vous pouvez facilement passer de 3000 K à 4000 K, ce qui permet de faire des économies sur les références de produits en vous offrant la possibilité de modifier la température de couleur en fonction du projet avec le même luminaire.



**Dual
White**

1 lumière,
2 températures de couleur

Lumo

Luminaire universel



LU267.900/DW

IP44 IK07

Construction

Diffuseur : Polycarbonate opale

Boîtier : Polycarbonate

Modèles LED DualWhite :

9 W, Flux lumineux de la lampe : 900 lm et 450 lm (4000 K)

23 W, Flux lumineux de la lampe : 2300 lm, 1500 lm et 1000 lm (4000 K)

Températures de couleur : 3000 K / 4000 K, sélectionnables via un interrupteur sur la platine sous la lampe

Indice de rendu des couleurs (Ra) : > 80, Facteur de puissance : 0,90

Température ambiante : -20 °C à +25 °C

Durée de vie de la lampe LED : 50 000 heures

Commande

Les luminaires Lumo "Détection HF" sont des luminaires équipés d'un capteur haute fréquence pour la détection de mouvement. Ils permettent de régler le temps (1-30 minutes), la sensibilité et la fonction du détecteur de crépuscule.

Montage

Pour le montage au plafond et sur le mur

Bornes à vis 3 x 2,5 mm² pour la connexion

Pour les luminaires avec détecteur de mouvement, veuillez consulter le mode d'emploi.

Hauteur maximale jusqu'au plafond : 6 mètres

Hauteur sur le mur : 1,7 à 2,7 mètres





Convient pour une installation autonome et en mode maître-esclave

REMARQUE ! L'installation maître-esclave n'est possible qu'avec d'autres luminaires Lumo.

Réf.	ON/OFF
	Couleur : blanc Tension : 230 V Degré de protection : IP 44 Classe de protection : II Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur opale Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K (blanc neutre)
LU267.900/DW 941 005 281	Luminaire universel LUMO IP 44 LED 9 W 900/450 lm Ø 267 mm / Hauteur : 57 mm
LU335.2300/DW 941 005 301	Luminaire universel LUMO IP 44 LED 23 W 2300/1500/1000 lm Ø 335 mm / Hauteur : 63 mm

Réf.	Détection HF
	Couleur : Blanc Tension : 230 V Fonction : Détection HF Indice de protection : IP44 Classe de protection : II Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur opale Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K (Blanc neutre)
LU267R.900/DW 941 005 291	Luminaire universel LUMO IP 44 LED 10.5 W 900/450 lm Ø 267 mm / Hauteur : 57 mm
LU335R.2300/DW 941 005 311	Luminaire universel LUMO IP 44 LED 25 W 2300/1500/1000 lm Ø 335 mm / Hauteur : 63 mm

■ Caractéristiques techniques





Les luminaires élégants et polyvalents de la gamme Lumo diffusent une lumière douce et offrent une large gamme d'options pour l'éclairage général, vous offrant la liberté de choix.

PRIMUS

LED

Primus est une solution d'éclairage universelle pour les écoles et les bureaux, adaptée à de nombreuses exigences de projets différents et abordables.



"La fierté de sa classe !"

OPTIQUE

Découvrez l'éclairage parfait pour chaque environnement avec nos lampes exclusives Ensto ! Disponibles en deux longueurs différentes et équipées de technologies avancées, nos lampes offrent une qualité de lumière exceptionnelle et une adaptabilité polyvalente.

Choisissez entre le réflecteur Louvre élégant ou le diffuseur microprismatique innovant pour personnaliser la distribution de la lumière selon vos préférences individuelles. Avec les lampes Ensto, vous créez non seulement une atmosphère agréable, mais vous apportez également une touche élégante à chaque pièce.

Nos lampes sont non seulement esthétiquement attrayantes, mais aussi hautement fonctionnelles. La technologie avancée garantit un éclairage efficace et économe en énergie, adapté aussi bien à un usage domestique que professionnel.

Explorez le monde des lampes Ensto et laissez-vous séduire par le parfait mélange entre design et fonctionnalité. Que vous souhaitiez embellir votre maison ou concevoir un espace professionnel, les lampes Ensto sont le choix idéal pour des solutions d'éclairage sophistiquées. Optez pour la qualité, le style et l'innovation – redécouvrez la lumière avec Ensto !

DALI

Les drivers DALI permettent de connecter des luminaires aux systèmes de contrôle basés sur le DALI et aux bâtiments intelligents. Comparée à une installation de sortie fixe, la capacité de gradation et de contrôle individuel des drivers DALI permet d'importantes économies d'énergie et offre un contrôle précis de l'éclairage en fonction des spécifications des luminaires.

Primus

Luminaire apparent / suspendu



PRI12L



PRI12M

IP20

Structure

Châssis : Acier blanc (RAL 9016) revêtu par poudre

Ailettes : Aluminium anodisé, UGR<19

Optique : Optique microprismatique, UGR<19

Indice de protection : IP 20

Durée de vie du module LED à Ta = 25 °C :

100 000 heures (L70)

100 000 heures (L80)

71 000 heures (L90)

Durée de vie du conducteur LED à Ta = 25 °C :


100 000 heures (défaillance max. de 10 %)

Montage

Directement au plafond ou sur un rail d'éclairage, ou avec suspension par câbles

Les accessoires de montage doivent être commandés séparément

Réf.	ON/OFF	Réf.	DALI
	Châssis : Blanc (RAL 9016) Tension : 230 V Fonction : ON/OFF Largeur : 140 mm Hauteur : 50 mm Classe d'efficacité énergétique : D Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K		Châssis : Blanc (RAL 9016) Tension : 230 V Fonction : DALI Largeur : 140 mm Hauteur : 50 mm Classe d'efficacité énergétique : D Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K
PRI12L 941 005 001	Luminaire Primus ON/OFF, 25 watts, 3310 lm Longueur : 1207 mm / Optique : Louvre-Reflektor	PRI12LED 941 005 011	Luminaire Primus DALI, 25 watts, 3310 lm Longueur : 1207 mm / Optique : Louvre-Reflektor
PRI15L 941 005 021	Luminaire Primus ON/OFF, 31 watts, 4140 lm Longueur : 1487 mm / Optique : Louvre-Reflektor	PRI15LED 941 005 031	Luminaire Primus DALI, 31 watts, 4140 lm Longueur : 1487 mm / Optique : Louvre-Reflektor
PRI12M 941 005 321	Luminaire Primus ON/OFF, 25 watts, 3310 lm Longueur : 1207 mm / Optique : Diffuseur microprismatique	PRI12MED 941 005 331	Luminaire Primus DALI, 25 watts, 3310 lm Longueur : 1207 mm / Optique : Diffuseur microprismatique
PRI15M 941 005 341	Luminaire Primus ON/OFF, 31 watts, 4140 lm Longueur : 1487 mm / Optique : Diffuseur microprismatique	PRI15MED 941 005 351	Luminaire Primus ON/OFF, 31 watts, 3880 lm Longueur : 1487 mm / Optique : Diffuseur microprismatique




Primus


Luminaire apparent / suspendu

■ Caractéristiques techniques


PRI12/15L/MP



PRI12/15LU30/MP





PRI12/15LU50/MP




PRI/RAILMB

Profil en U
pour lampes



PRI/RAILMB

PRI/RAMP



Primus

Accessoires pour luminaires Primus

Réf.	Kit de suspension à corde
RVLX01 941 005 131	Suspension à corde sans baldaquin 
RVLX02 941 005 141	Suspension à corde avec baldaquin Ø 31 mm 
RVLX03 941 005 151	Suspension à corde avec baldaquin Ø 67 mm 

Réf.	Bride de fixation
PRI/RAILMB 941 005 101	Étrier de fixation pour support de luminaire PRIMUS 

Réf.	Raccord
PRI/RAMPM 941 005 111	Plaque de raccordement pour luminaires suspendus Primus 

Primus

Caractéristiques techniques

Matériau : Acier
Longueur : 180 mm

Matériau : Acier
Longueur : 180 mm

Matériau : Acier
Longueur : 180 mm

Couleur : Blanc
Matériau : Acier
Longueur : 93 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 18 mm

Couleur : Blanc
Matériau : Acier
Longueur : 125 mm
Largeur : 118 mm
Hauteur : 12 mm

DIANA FLAT LED

LED

Diana Flat LED est une série de luminaires mince et modulaire conçue pour l'éclairage général dans les bureaux et les espaces commerciaux. La technologie d'éclairage par tranche, associée à un diffuseur opale ou microprismatique, confère même aux espaces les plus exigeants une apparence parfaitement finie.



"Une lampe optiquement élégante et simple pour l'éclairage général."



OPTIQUE

Les luminaires Ensto offrent une multitude d'options pour des solutions optiques variables à choisir. Symétriques, larges et bien d'autres encore, nos gammes de produits proposent plusieurs options de distribution et d'émission de lumière pour répondre à votre projet et à vos besoins.

TUNABLE WHITE

Les luminaires Ensto équipés de la solution Tunable White constituent une base pour l'éclairage centré sur l'humain. Vous pouvez intégrer les luminaires Ensto TW à de nombreux systèmes de contrôle, offrant une transition en douceur entre 2700 K et 4000 K. La solution Tunable White est parfaitement adaptée aux environnements de bureau modernes.

DALI

Les drivers DALI permettent de connecter des luminaires aux systèmes de contrôle basés sur le protocole DALI et aux bâtiments intelligents. Comparées à une installation à puissance fixe, les options de gradation et de contrôle individuel offertes par les drivers DALI permettent, en fonction des spécifications des luminaires, des économies d'énergie considérables et une flexibilité de contrôle accrue.

Diana

Plafonnier LED Panel



DL6X6O

IP20/44

Construction

Châssis : Aluminium blanc revêtu de poudre
Optique : Diffuseur opale (O) ou optique micro-prismatique (MP)
Indice de protection (IP) de la lumière : IP44 en dessous, IP20 au-dessus
Température ambiante : +25 °C
Durée de vie des modules LED à Ta = 25 °C :
100 000 heures (L70)
100 000 heures (L80)
50 000 heures (L90)
Durée de vie du pilote LED à Ta = 25 °C :
100 000 heures (max. 10 % de défaillance)

Montage

Pour le plafond à bord en T (600 x 600 mm)
Pour le montage en saillie (600 x 600 mm) avec un cadre de montage en saillie séparé
Pour le montage encastré (600 x 600 mm) avec un cadre de montage encastré séparé
Sur un plafond massif (600 x 600 mm) avec un cadre séparé
Pour le montage suspendu avec un kit de suspension séparé
Kit de suspension de 600 x 600 mm, hauteur de suspension maximale de 1500 mm
-o- Câblage 3 x 2,5 mm² et 5 x 2,5 mm² (DALI)
L'alimentation peut être montée sur le dessus du panneau ou à côté

Réf.	Diffuseur opale
	Châssis : Aluminium Tension : 230 V Longueur : 597 mm Largeur : 597 mm Hauteur : 11 mm Classe d'efficacité énergétique : D Optique : Diffuseur opale Indice de rendu des couleurs (IRC) : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K Flux lumineux de la lampe LED : 4980 lm ON/OFF Diana Plafonnier LED Panel 600 x 600 39 W 4000 K LED O DALI/SwitchDIM Diana Plafonnier LED Panel 600 x 600 39 W 4000 K LED O DALI
DL6X6O 941 005 261	
DL6X6OED 941 005 271	


Réf.	Diffuseur microprismes
	Châssis : Aluminium Tension : 230 V Longueur : 597 mm Largeur : 597 mm Hauteur : 11 mm Classe d'efficacité énergétique : D Optique : Diffuseur à microprismes Indice de rendu des couleurs (IRC) : Ra > 80 Température de couleur : 4000 K Flux lumineux du luminaire LED : 4980 lm ON/OFF Diana Plafonnier LED Panel 600 x 600 39 W 4000 K LED MP DALI/SwitchDIM Diana Plafonnier LED Panel 600 x 600 39 W 4000 K LED MP DALI
DL6X6M 941 005 241	
DL6X6MED 941 005 251	

Diana


Plafonnier LED Panel

■ Caractéristiques techniques

Diana Flat LED opale



Diana Flat LED microprismes



Diana

Accessoires

Réf.	
RVDL6X6 941 005 121	Kit de suspension Kit de suspension à corde DIANA 
DL6X6-KM 941 005 041	Cadre AP Cadre AP DIANA 600 x 600 mm 
DL6X6-LK 941 005 051	Cadre d'encastrement Cadre d'encastrement DIANA 600 x 600 mm 
DL6X6-UK30 941 005 061	Cadre d'encastrement pour plafonds 30 mm Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 30 mm 
DL6X6-UKR30 941 005 081	Cadre d'encastrement pour plafonds 30 mm avec grille Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 30 mm avec grille 
DL6X6-UKR54 941 005 071	Cadre d'encastrement pour plafonds 54 mm avec grille Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 54 mm avec grille 
DL6X6-UKR54 941 005 091	Cadre d'encastrement pour plafonds 54 mm Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 54 mm 

Diana

Caractéristiques techniques

Matériau : Acier
Longueur : 140 mm

Couleur : Blanc
Longueur : 605 mm
Largeur : 605 mm
Hauteur : 51 mm
Poids : 2,4 kg

Couleur : Blanc
Longueur : 637 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur : 66 mm
Poids : 0,2 kg

Matériau : Acier inoxydable
Couleur : Blanc
Longueur : 595 mm
Largeur : 595 mm
Hauteur : 42 mm
Poids : 1 kg

Matériau : Acier inoxydable
Couleur : Blanc
Longueur : 595 mm
Largeur : 595 mm
Hauteur : 42 mm
Poids : 1 kg

Matériau : Acier inoxydable
Couleur : Blanc
Longueur : 595 mm
Largeur : 595 mm
Hauteur : 66 mm
Poids : 1.2 kg

Matériau : Acier inoxydable
Couleur : Blanc
Longueur : 595 mm
Largeur : 595 mm
Hauteur : 66 mm
Poids : 1.5 kg

LARGO

LED

La prochaine génération d'éclairage extérieur est arrivée. Largo est une lampe LED particulièrement élégante conçue pour une utilisation intensive. Le boîtier en fonte d'aluminium est à la fois un écran pour une supériorité technique et une garantie de durabilité. Avec la LED, la puissance lumineuse peut être réglée selon les préférences.

"Luminaire élégant pour les années à venir !"

DUALWHITE

Les luminaires Ensto avec la solution DualWhite sont équipés d'une option intégrée permettant de basculer la température de couleur de la lumière. Vous pouvez facilement passer de 3000 K à 4000 K, ce qui permet de faire des économies sur les références de produits en vous offrant la possibilité de modifier la température de couleur en fonction du projet avec la même lampe.



**Dual
White**

1 lumière,
2 températures de couleur

Largo

Plafonnier / Applique



45 032 49



45 032 55

IP66 IK10

Construction

Boîtier en aluminium moulé sous pression
 Diffuseur en polycarbonate protégé contre les UV
 Modèles de LED : Puissance de raccordement 9 W ou 15 W, modèles HF 10,5 W et 16,5 W, voir le flux lumineux du luminaire dans le tableau
 3000 K / 4000 K, sélectionnable via l'interrupteur sur la platine sous le diffuseur
 Indice de rendu des couleurs (Ra) : > 80, Facteur de puissance : 0,9
 Température ambiante : -20 °C à +30 °C
 Durée de vie du module LED : 50 000 heures

Montage



Pour le montage au plafond et sur le mur
 Passages de câbles au bas du luminaire et également sur les côtés

Réf.	ON/OFF
45 032 49 941 005 161	Couleur : Noir Tension : 230 V Fonction : ON/OFF Indice de protection : IP66 Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur en polycarbonate
45 032 52 941 005 181	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 9 W 800/400 lm Ø 270 mm / Hauteur : 74 mm
	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 15 W 1300/850/600 lm Ø 340 mm / Hauteur : 83 mm

Réf.	ON/OFF, semi-couvert
45 032 55 941 005 201	Couleur : Noir Tension : 230 V Fonction : ON/OFF Indice de protection : IP 66 Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur en polycarbonate / Semi-couvert
45 032 58 941 005 221	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 9 W 650/330 lm Ø 270 mm / Hauteur : 75 mm
	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 15 W 1000/700/500 lm Ø 340mm / Hauteur : 83 mm

Réf.	Détection HF
45 032 50 941 005 171	Couleur : Noir Tension : 230 V Fonction : Détection HF Indice de protection : IP 66 Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur en polycarbonate
45 032 53 941 005 191	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 10.5 W 800/400 lm Ø 270 mm / Hauteur : 74 mm
	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 16.5 W 1300/850/600 lm Ø 340 mm / Hauteur : 83 mm

Réf.	Détection HF, semi-couvert
45 032 56 941 005 211	Couleur : Noir Tension : 230 V Fonction : Détection HF Indice de protection : IP 66 Classe d'efficacité énergétique : E Optique : Diffuseur en polycarbonate / Semi-couvert
45 032 59 941 005 231	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 9 W 650/330 lm Ø 270 mm / Hauteur : 75 mm
	Plafonnier / Applique LARGO IP 66 LED 15 W 1000/700/500 lm Ø 340 mm / Hauteur : 83 mm



TUBE

LED

Tube est un luminaire durable, rentable et polyvalent. Facile à installer grâce à son câblage continu, il convient parfaitement pour l'éclairage des garages, parkings ou zones de stockage extérieures.

*"Un luminaire rentable
adapté à une large
gamme d'applications."*



Tube

Luminaire pour locaux mouillés



TU12.4000

IP65 IK08

Construction

Châssis et couvercle en polycarbonate
Pattes de fixation en acier inoxydable
LEDs fixes, non remplaçables
Indice de protection IP 65, IK 08
Température ambiante de fonctionnement : -30 °C à +45 °C
Température de couleur : 4000 K, Ra>80
Durée de vie des modules LED : 50 000 heures

Montage


Montage au plafond ou sur un rail suspendu
Câblage traversant, possibilité de connexion aux deux extrémités du luminaire

Réf. **Tube 1265 mm**

Couleur : Gris
Tension : 230 V
Fonction : ON/OFF
Longueur : 1265 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Poids : 2,4 Kg
Puissance : 40 W
Source lumineuse : LED
Classe d'efficacité énergétique : E
Optique : Diffuseur opale
Flux lumineux du luminaire LED : 4000 lm

TU12.4000
941 005 361

Luminaire pour locaux mouillés IP 65 4000 lm 40 W 840




Tube 1565 mm

Couleur : Gris
Tension : 230 V
Fonction : ON/OFF
Longueur : 1565 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Poids : 2,8 Kg
Puissance : 60 W
Source lumineuse : LED
Classe d'efficacité énergétique : E
Optique : Diffuseur opale
Flux lumineux du luminaire LED : 6000 lm

TU15.6000
941 005 371

Luminaire pour locaux mouillés IP 65 6000 lm 60 W 840




Tube


Caractéristiques techniques

■ Caractéristiques techniques

40W



60W



SUPER 400

SANS AMPOULE

Luminaires Super 400 pour caves, locaux techniques, couloirs, escaliers, façades, parkings couverts dans les constructions neuves et rénovations.



Applique Super 400

sans ampoule, ON/OFF




Pour l'éclairage de caves, de garages ou d'un local à vélos, le luminaire Super 400 est un choix judicieux

Réf.	ON/OFF
Blanc 5002 70 924 120 419	Matériau du châssis : Polypropylène Matériau du diffuseur : Polycarbonate Fonction : ON/OFF Montage : Montage mural et plafonnier Éclairage : Direct Dimensions : Ø 296 mm Unité d'emballage : 5 Indice de protection (IP) : IP 44 Résistance aux chocs (IK) : IK 07 Classe de protection : II, 850°C/30 secondes Puissance de la lampe (W) : Halogène max. 70 W / PL max. 23 W Douille : E27 Disponible uniquement en emballages de 5 unités, ampoules non incluses
Noir 5002 76 924 130 419	Douille : E27, sans ampoule, unité d'emballage : 1

Applique Super 400

Caractéristiques techniques

■ Dimensions



CHARTRES INFINI

Pourquoi choisir entre design, performance, fiabilité et simplicité de pose ?

Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l'éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération.

TECHNOLOGIE LED :

jusqu'à 50 000 heures en fonctionnement

COMPOSITION :

patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

ÉPAISSEUR :

à partir de 69 mm d'épaisseur

DESIGN EXTRA-PLAT

PUISSANCE :

2 000 lumens

2 TAILLES :

Ø 300 mm
Ø 322 mm (AV)

PATÈRE DISSOCIABLE :

entraxe identique à tous les modèles Chartres

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

3 FINITIONS AU CHOIX :

gris métal, blanc, anthracite



Arrivée des câbles possible par moulure

Patère dissociable

qui permet de ne pas refaire le câblage et la fixation en cas de remplacement du produit. Patère livrée avec le hublot dans un compartiment séparé permettant ainsi de conserver le hublot dans son carton lors de la pose des patères.

Entraxe identique

à tous les modèles Chartres* à taille équivalente ainsi qu'à d'autres modèles du marché (dispense du protocole amiante)

*à taille identique



LIMITEZ LES RISQUES

Grâce à une pose en deux temps, limitez les risques de dégradation ou de vol sur les chantiers.

Chartres Infini

Hublots extra-plats LED



SL532018



SL532019



SL532020



SL532025



489990

Luminaire LED extra-plat adapté aux couloirs, escaliers et parkings souterrains

Les luminaires sont conformes aux normes et compatibles CEE

(BAR-EQ-110) - Durée de vie jusqu'à 50 000 heures

Installation facile grâce à la plaque de montage amovible

Points de fixation identiques

Remplacement facile des luminaires existants sans avoir à percer de nouveaux trous

Fonction : ON/OFF

Classe d'efficacité énergétique : D

Plaque de montage et diffuseur en polycarbonate, corps du luminaire en aluminium

Indice de protection IP 55 / IK 10 et renforcé pour résister aux actes de vandalisme IP 66 / IK 10+ (50 Joules) - Classe de protection II

Température de couleur : 4000 K - Ra > 80

Réf.

ON/OFF

Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur ou en intérieur

Taille 1 (T1) - 2000 lm

Consommation totale : 27 W

○ Blanc

● Anthracite

○ Gris métal

Best-Price-Pack

Achetez 5, payez 4 + 1 tournevis spécial pour le pack antivandale offert

○ Blanc, Taille 1 - 2000 lm

Outils de montage

Tournevis pour hublots antivandales

Tournevis pour vis anti-démontage

489990


983 800 001

Chartres Infini


Caractéristiques techniques

Dimensions


T1 Standard



T1 Antivandale



Points de fixation de la plaque de montage



CHARTRES ESSENTIEL

Esthétisme et efficacité pour un modèle à LED
économique

COMPOSITION :

diffuseur et corps en polycarbonate

TAILLE :

Ø 300 mm
Ø 322 mm (AV)

ÉPAISSEUR :

69 mm d'épaisseur

DESIGN EXTRA-PLAT

PUISSANCE :

de 1 000 à 1 500 lumens

TECHNOLOGIE LED :

jusqu'à 40 000 heures
en fonctionnement


3 FINITIONS AU CHOIX :

gris métal, blanc, anthracite



Idéal pour : les halls d'entrée, les couloirs,
les escaliers, les façades, les parkings couverts

FONCTIONS CHARTRES ESSENTIEL



ON/OFF

Le hublot ne s'allume que lorsqu'il est alimenté,
il s'actionne par une commande externe,
comme par exemple un interrupteur ou un
détecteur. Vous devenez le maître de la lumière
en un instant.



VERSION ANTIVANDALE

Forte résistance aux actes de vandalisme

INDICES DE PROTECTION

IP 55 / IK 10



Chartres Essentiel

Hublots extra-plats LED - 1000 à 1500 lm



SL532100



SL532101

Luminaires LED extra-plats (69 mm pour la taille 1) adaptés aux couloirs, escaliers et parkings souterrains

Les luminaires sont conformes aux normes et compatibles CEE (BAR-EQ-110) - Durée de vie jusqu'à 40 000 heures

Fonction : ON/OFF

Diffuseur et corps du luminaire en polycarbonate

Indice de protection IP 55 / IK 10 - Classe de protection II

Température de couleur : 4000 K - Ra > 80

Réf.	
Standard Ø 300 mm	
SL532100	
924 154 809	
SL532101	
924 154 819	
SL532102	
924 154 829	
SL532106	
924 154 839	
SL532107	
924 154 849	
SL532108	
924 154 859	
Antivandale Ø 322 mm	
SL532103	
924 155 809	
SL532104	
924 155 819	
SL532105	
924 155 829	
SL532109	
924 155 839	
SL532110	
924 155 849	
SL532111	
924 155 859	
Best-Price-Pack	
SL532100BP4	
924 154 909	
SL532106BP4	
924 154 939	
SL532103BP4	
924 155 909	
SL532109BP4	
924 155 939	

ON/OFF

Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur ou en intérieur

Classe d'efficacité énergétique : C

Taille 1 (T1) - 1000 Lm

Consommation totale : 10 W

○ Blanc

● Anthracite

● Gris métal

Taille 1 (T1) - 1500 Lm

Consommation totale : 15 W

○ Blanc

● Anthracite

● Gris métal

Best-Price-Pack

Achetez 5, payez 4 + 1 tournevis spécial pour le pack antivandale offert

○ Blanc, Taille 1 - 1000 lm


○ Blanc, Taille 1 - 1500 lm

Chartres Essentiel


Caractéristiques techniques

Dimensions


T1 Standard



T1 Antivandale



Points de fixation



ASTRÉO

qui répond aux usages les plus fréquents.
Le hublot idéal pour les espaces techniques.

COMPOSITION :

diffuseur et corps en polycarbonate

TAILLE :

Ø 328 mm
Ø 328 mm (AV)

TECHNOLOGIE:

LED

PUISSANCE :

De 800 à 1 400 lumens


2 FINITIONS AU CHOIX :

blanc, anthracite



Idéal pour : les caves, les locaux techniques, les parkings couverts

FONCTIONS



ON/OFF

Astréo ne s'allume que lorsqu'il est alimenté.
Il s'actionne par une commande externe
comme un interrupteur ou un détecteur.
À vous de jouer !



VERSION ANTIVANDALE

Protection renforcée contre les actes de vandalisme

INDICES DE PROTECTION

IP 44 / IK 07 (standard)
IK 09 (antivandale)



Astréo LED

Hublots fonctionnels



SL532180



SL532181

Luminaires fonctionnels adaptés aux caves, locaux techniques, couloirs, escaliers, façades et parkings souterrains
Les luminaires sont conformes aux normes
Durée de vie jusqu'à 40 000 heures

Fonction : ON/OFF

Diffuseur et corps du luminaire en polycarbonate

Indice de protection IP 44 - IK 07 pour les luminaires standards / IK 09

pour les luminaires résistants aux actes de vandalisme

Classe de protection II

Température de couleur : 4000 K

Réf.	
Standard Ø 328 mm	Antivandale Ø 328 mm
SL532180 924 130 819	SL532190 924 130 859
SL532181 924 130 809	SL532191 924 130 849
SL532182 924 130 839	SL532192 924 130 879
SL532183 924 130 829	SL532193 924 130 869
Pack	
SL532180BP4 924 130 919	SL532190BP4 924 130 959
SL532182BP4 924 130 939	SL532192BP4 924 130 979

ON/OFF

Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur ou en intérieur

Classe d'efficacité énergétique : D

LED 800 lm

Consommation totale : 10 W

○ Blanc

● Anthracite

LED 1400 lm

Consommation totale : 15 W

○ Blanc

● Anthracite

Best-Price-Pack

Achetez 5, payez 4 + 1 tournevis spécial pour le pack antivandale offert

○ Blanc - LED 800 lm


○ Blanc - LED 1400 lm

Astréo LED


Caractéristiques techniques

■ Dimensions

Standard et antivandale



■ Points de fixation



CHARTRES CLASSIC

Luminaire pour intérieur et extérieur. Idéal pour l'éclairage des couloirs ou des terrasses de jardin, ainsi que pour une utilisation dans les bâtiments utilitaires ou résidentiels. Il y a toujours un modèle "Chartres" adapté à votre projet.



Hublots résidentiels Chartres Classic

IP 54



5145 70



5145 76

Luminaire pour usage intérieur et extérieur
Idéal pour l'éclairage des couloirs ou des terrasses de jardin, ainsi que pour une utilisation dans les bâtiments utilitaires ou résidentiels
Il y a toujours une "Chartres" adaptée à votre projet

Montage : Montage mural et plafonnier

Éclairage : Direct

Indice de protection (IP) : IP 54

Résistance aux chocs (IK) : IK 10

Classe de protection : II

850°C/30 secondes

Réf.	Chartres Classic Taille 1
Blanc 5145 70 924 120 209	Noir 5145 76 924 130 209
5142 70 924 120 309	5142 76 924 130 309

Chartres Classic Taille 1

Fonction : Détecteur de mouvement HF (haute fréquence)

Dimensions : Ø 296 mm

Unité d'emballage : 1

Détection HF

Puissance de la lampe (W) : Halogène - max. 53 W / PL - max. 20 W (ampoule E27 non incluse)

Réglages : Directement sur le module HF à l'aide d'un potentiomètre rotatif

ON/OFF

Puissance de la lampe (W) : Halogène - max. 53 W / PL - max. 20 W (ampoule E27 non incluse)

Blanc 5245 70 924 120 619	5242 70 924 120 519
---	--

Chartres Classic Taille 2

Fonction : Détecteur de mouvement HF (haute fréquence)

Dimensions : Ø 340 mm

Unité d'emballage : 1

Détection HF

Puissance de la lampe (W) : Halogène - max. 70 W / PL - max. 23 W (ampoule E27 non incluse)

ON/OFF

Puissance de la lampe (W) : Halogène - max. 70 W / PL - max. 23 W (ampoule E27 non incluse)

5149 99	Matériel de remplacement Module HF Puissance de commutation : Moteur 180 W max / 230 V~ Lampes à incandescence 800 W max / 230 V~ Lampes fluorescentes 500 VA max / 230 V~ Technologie : Plage de fréquences 5,8 GHz Consommation électrique : ± 0,9 W Conformité : R&TTE 1999/5/CE (Règlementation concernant les Hz + Télécommunications)
----------------	--

Blanc 5442 70 924 140 319	Noir 5442 76 924 150 319
---	--

Chartres Classic Ovale

Fonction : ON/OFF

Dimensions : 225 x 321 mm

Unité d'emballage : 1

ON/OFF

Puissance de la lampe (W) : Halogène - max. 53 W / PL - max. 17 W (ampoule E27 non incluse)




Hublots résidentiels Chartres Classic



Caractéristiques techniques

Cotes d'encombrement et de fixation Chartres Classic

Taille 1 Ø 296 mm



Taille 2 Ø 350 mm




Temporisation ajustable entre 10s...30 min

Portée ajustable de 1...6 m

Crépusculaire ajustable de 10...2000 Lux

Chartres Classic Ovale



HUBLOTS ÉTANCHES

Pour la construction résidentielle et utilitaire



Hublots étanches

À usage domestique ou tertiaire



0 624 50



0 624 02



0 604 77 + 0 605 08

Réf. Hublots IP 54 - IK 08 - Classe II

Diffuseur polycarbonate monté sur charnières
Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec.
Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E

Rectangulaires - Plexo

Avec charnières, ouverture réversible à droite ou à gauche
Socle gris, sans ampoule

0 624 00

924 000 329

Avec diffuseur clair

Pour lampe à culot E27 55 W maxi en halogène, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED

0 624 02

924 000 339

Avec diffuseur rouge (pour utilisation en balisage chantiers, locaux techniques, signalisation)

Pour lampe à culot E27 55 W maxi en halogène, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED

Bebilux Classic

IP 44, IK 04

Étanche classe II

Diffuseur verre, avec grille de protection

Différentes couleurs

Livré sans ampoule

Avec grille en plastique

Grise, 60 W/E27

0604 05

924 017 119

0604 92

924 015 119

Blanc, 60 W/E27

Avec grille en métal

Grise, 60 W/E27

0604 15

924 018 119

0604 19

924 018 319

Grise, 100 W/E27



Bebilux Métal - IP 55 / IK 04 - Classe I

Hublot métal et verre, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Pour presse-étoupe ISO20 (fourni)

Température d'utilisation :

- minimum : - 30°C

- maximum : + 35°C

Ovale

Pour ampoules, max. 55 W halogène, max. 17 W fluorescente ou 8 W LED

Avec diffuseur en verre, douille E27

0 604 77

924 021 249

0 605 08

924 088 249

Grille de protection en métal pour luminaires réf. 0 604 77
Augmente le degré de protection à IK 07

Rond

Pour ampoules, max. 70 W halogène, max. 20 W fluorescente ou 12 W LED

Avec diffuseur en verre, douille E27

0 604 83

924 022 349

0 605 09

924 088 349

Grille de protection en métal pour luminaires réf. 0 604 83
Augmente le degré de protection à IK 07

Douille de lampe Plexo - IP 20 - Classe II

Avec boîte de dérivation ronde Ø 70 mm et 4 entrées
Adaptée à une installation inclinée ou droite selon l'orientation du montage, de couleur grise



Douille E27

Douille B22 - 250 VA

0 601 52

920 401 001

0 600 52


920 411 001

Hublots étanches

Caractéristiques techniques


Cotes d'encombrement et de fixation

Bebilux




Métal



Ovale



Rond



Lampe Plexo



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Choisissez le détecteur de mouvement correspondant
à votre type de montage.



Détecteurs de mouvement



0 489 45



0 489 44





0 489 46




0 697 80

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Intérieur
0 489 45 545 103 001	Fixation au mur - saillie Détection infrarouge 140°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 42 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,74 W en veille
0 489 44 545 102 001	Fixation au plafond - encastré Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m 3 fils avec neutre IP 41 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s - 10 minutes Consommation 0,5 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm



Réf.	Extérieur
0 489 46 545 104 001	Fixation au mur ou au plafond - saillie Détection infrarouge 360°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 55 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,75 W en veille S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie
0 488 98 545 424 001	Fixation au mur ou au plafond - saillie avec tête orientable Détection infrarouge 360° avec tête orientable, portée Ø8 m (plafond) ou Ø12 m (mural) Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini : 1,70 m) 3 fils avec neutre IP 55 Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 12 s à 16 minutes Consommation 0,9 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m



G5 LED

LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ GARANTIES

La protection est garantie avec les luminaires de secours Legrand et leurs accessoires correspondants.

En cas d'urgence, nous vous assurons un passage bien éclairé et balisé qui permet une évacuation en toute sécurité.




Luminaires d'éclairage de sécurité G5 LED

standard, autotestables



061731LS + 660867



Certifiés à la norme européenne EN 60 598-2-22 + CB-certifié
Alimentation 230 VA $\pm$ 10%
IP 42, IK 07
Classe II
Installables sur support inflammables
Batterie d'accumulateurs Ni-Cd- ou Ni-MH
Temps de recharge : 24 heures
Équipé d'un écran de contrôle LED pour la batterie
Système de test automatique sur toutes les versions d'autotest :
Équipé d'un indicateur LED vert
Lorsque le voyant vert s'éteint, cela est indiqué :
- Panne d'alimentation électrique
- La batterie ne se recharge pas
Type de montage :
Montage au mur, au plafond ou au faux plafond
Type de marquage : simple face pour le montage au mur et double face pour le montage au plafond et au faux plafond

Réf.	Standard	Autotestable
	061730LS 927 304 003	
	061731LS 927 304 013	
	061733LS 927 304 033	
	061734LS 927 304 043	
	061732LS 927 304 023	
	061736LS 927 304 053	
	061737LS 927 304 063	
		061731LA 927 304 073
		061733LA 927 304 083
		061734LA 927 304 093

Luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires d'éclairage de sécurité G5 LED non permanents

Autonomie norm	Sources de lumière	Accu	Flux lumineux
1 h	2 LED	Ni-Cd	90 lumens
1 h	4 LED	Ni-Cd	200 lumens
1 h	4 LED	Ni-Cd	350 lumens
1 h	4 LED	Ni-Cd	425 lumens
2 h	4 LED	Ni-MH	200 lumens

Luminaires d'éclairage de sécurité G5 LED permanents ou non permanents

Autonomie norm	Sources de lumière	Accu	Flux lumineux
1 h	2 LED	Ni-Cd	250 lumens
1 h	4 LED	Ni-Cd	250 lumens

Luminaires d'éclairage de sécurité G5 LED non permanents


Autonomie norm	Sources de lumière	Accu	Flux lumineux
1 h	2 LED	Ni-Cd	200 lumens
1 h	4 LED	Ni-MH	350 lumens
1 h	4 LED	Ni-MH	425 lumens

Luminaires d'éclairage de sécurité G5 LED

accessoires



0617 82 + 0617 71 + 6608 65



Réf.

0617 82
927 991 943

0617 83
927 991 903

0617 87
927 991 903

Accessoires de fixation pour luminaires

Diffuseur double face

Permet de remplacer le diffuseur livré avec le luminaire
Montage par simple clipsage sur un seul luminaire
Seulement pour pictogrammes 310 x 112 mm

Cadre de montage pour G5

Pour faux-plafond ou maçonnerie
Profondeur d'installation 52 mm
Couleur : blanc
Découpe : 128 mm x 344 mm

Pour faux-plafond ou maçonnerie
Profondeur d'installation 64 mm
Couleur : blanc
Découpe : 158 mm x 374 mm

Pictogramme adhésif

Dimensions 310 x 112 mm



6608 65
927 990 433

6608 66
927 990 443

6608 67
927 990 413

6608 69
927 990 423

6608 74
927 990 473

6608 56
927 990 543

6608 55
927 990 533

6608 57
927 990 513

Conformes aux normes AEA1

Dimensions 325 x 150 mm
Visible depuis une distance de 15 m



Pièces détachées

Accumulateurs

Accu NiCd 2,4 - 0,8 Ah pour 061730LS

0610 87

6609 62

Accu NiCd 4,8V-1,5Ah pour 061733LS, 061734LS, 061731LA

6609 71

Accu NiMH 4,8V-2,0Ah pour 061732LS, 061737LS, 061733LA, 061734LA

6609 72

Accu NiCd 3,6 V - 1,6 Ah pour 061731LS, 061736LS

Déclencheurs manuels

pour alarme incendie, issues de secours et sécurité



138012



138023



138071



038097



038038

Coffrets de sécurité

coupure d'urgence



038009



038011



038024

Réf.	Déclencheurs manuels à membrane
1380 12 260 993 831	Conforme à la norme EN 54-11, CE DPC (pour les modèles en rouge et vert) Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement, réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit Pour équipement d'alarme incendie standard Boîtiers de couleur rouge (RAL3000) Membrane IP 30, IK 07, Classe II Dimensions : 90 x 90 x 57 mm Réarmement en face avant du produit, équipé d'un contact O/F, 5A, 24 V A membrane déformable (réarmable)
1380 23 260 994 811	Pour issues de secours Boîtiers de couleur vert (RAL6016) Membrane IP 30, IK 07, Classe II Dimensions : 90 x 90 x 57 mm Réarmement en face avant du produit, équipé d'un contact 5A, 24 V A membrane déformable (réarmable)
1380 71 260 997 881	Coffret de sécurité Boîtiers de couleur blanc (RAL9003) Membrane IP 30, IK 07, Classe II Dimensions : 90 x 90 x 57 mm Réarmement en face avant du produit, équipé d'un contact NO/NF 6A 250 VA / 5A - 24 V / 1A - 48 V A membrane déformable (réarmable)
1380 25 260 991 851	Boîtiers de couleur jaune (RAL1032) Avec volet de protection transparent réf. 038097

	Accessoires
0380 97 260 997 991	Volet transparent plombable pour déclencheurs manuels réf. 1 380 12/23/71
0380 38 354 993 871	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels réf. 0380 12 /23/71

Réf.	Coffrets bris de glace
	IK 07, IP 44, Classe II Equipés de : - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0013 90) - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible) - 2 entrées par l'arrière du produit Ø 20 - 2 entrées latérales - 1 contact NF - 1 contact NO 230 VA - 6 A / 400 VA - 4,5 A 48 V - 1 A / 24 V - 1,5 A Dimensions : 125 x 125 x 71 mm Livrés sans marteau (réf. 0380 91)
0380 09 260 991 871	Coffrets coup de poing Coup de poing à accrochage Déverrouillage par clé n° 850 Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) à LED longue durée 230 V - 12 mA Carte 12 - 48 V
0380 11	Coffrets double position Coup de poing à impulsion Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing) Coffrets rouges sans voyant
0380 24 260 994 871	Coffrets double position Coup de poing à impulsion Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing) Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) 230 VA - 12 mA Carte 12 - 48 V

Coffrets de sécurité et accessoires



0380 91



0380 54



0380 55



0380 56

Réf.	Coffrets réserve de clés
	Coffrets réserve de clés IP 44 - IK 07 Polycarbonate - Classe II Equipés de : - une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 - 1 contact 48 VA - 100 mA, qui signale le bris de glace 3 arrivées de câble pour PE PG 7 Dimensions : 125 x 125 x 45 mm Marteau brise glace (réf. 0 380 91) à commander séparément
038054	Rouge
038055	Vert
038056	Blanc
0380 91 260 998 961	Accessoires pour coffrets de sécurité Marteau avec chaînette et support mural
0380 60 260 998 971	Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets réf. 0380 09/11/24/54/55/56



LAMPE PORTABLE D'INTERVENTION

Lampe portable d'intervention



0608 94



0608 95

Réf.

Lampe portable d'intervention LED IP 55 IK 08


0608 94
927 414 073

Classe de protection : II
Consommation : 1,8 W
Bouton-poussoir avec 4 positions :
- Arrêt
- Allumage pleine puissance (100 lm - 1 heure)
- 1/3 de la puissance (45 lm - 3 heures)
- Clignotement
Couleur du boîtier : gris
Poignée positionnable à 120 °C
Dos aimanté pour fixation sur support métallique
2 modes de pose : mural ou libre

0608 95
927 412 633

Lampe portable d'intervention LED IP 65 IK 10

Classe de protection : II
Consommation : 0.6 W
Bouton poussoir à 4 positions :
- Arrêt
- Allumage pleine puissance (100 lm - 1 heure)
- 1/3 de la puissance (45 lm - 3 heures)
- Clignotement
Couleur du boîtier : rouge
Poignée positionnable à 120 °C
Dos aimanté pour fixation sur support métallique
2 modes de pose : mural ou libre



VISITEZ NOTRE
SITE WEB

@ legrand.ch

youtube.com/legrand_schweiz

linkedin.com/legrand-schweiz

facebook.com/legrand_schweiz

instagram.com/legrand_schweiz



LEGRAND (SUISSE) SA

Industriestrasse 25

5033 Buchs AG

☎ : +41 (0)56 464 67 67

info@legrand.ch

www.legrand.ch