

## Daker DK Plus 6000 – Inverter

3 101 76



### ÍNDICE

Pág.

1. Características generales .....	1
2. Características técnicas .....	1

### 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El SAI Legrand modelo Daker DK Plus 6000 es un grupo de continuidad con tecnología de PWM de alta frecuencia, de Doble conversión en línea, neutro pasante, Potencia Nominal 6.000 VA - 6000 W. No tiene baterías internas pero puede conectarse con uno o más armarios externos que contienen baterías de acumuladores herméticos reguladas por válvula. La ausencia de baterías internas reduce las dimensiones de este SAI a solo 2 unidades rack.

Este SAI tiene una forma que le permite ser instalado en Torre y en los armarios Rack.

El rectificador del SAI está compuesto por un circuito de control y regulación (PFC) que, además de ser rectificador, se ocupa de:

- corregir automáticamente el factor de la potencia de carga para llevarlo a un valor  $>0,99$  con carga aplicada en salida del 20% de la carga nominal;
- alimentar el inverter sin usar la energía de las baterías, incluso en presencia de tensión de red muy baja;
- asegurar una distorsión armónica total de la corriente de entrada THD<sub>in</sub>  $<3\%$  sin adicionar filtros o componentes suplementarios.

El circuito de bypass está diseñado y realizado como se describe a continuación:

- Conmutador electromecánico
- Lógica de mando y de control gestionada por un microprocesador que se ocupa de:
  - transferir automáticamente la carga directamente sobre la red primaria, sin interrumpir la alimentación, cuando se crean condiciones de sobrecarga, sobretemperatura, tensión continua superior a las toleradas y anomalías en el inverter;
  - transferir automáticamente la carga de la red primaria a la línea del inverter, sin interrupción de la alimentación, en el momento de la restauración de las condiciones normales de carga;
  - si la red primaria y el inverter no están sincronizados, el bypass deberá deshabilitarse.

Un software de diagnóstico y apagado (UPS Communicator) debidamente instalado en un PC, conectado al SAI, permite acceder a todos los datos de funcionamiento, efectuar regulaciones y configuraciones de las funciones especiales, y controlar el apagado de los sistemas operativos Windows y Linux.

Un software opcional (UPS SuperviSor) permite el apagado jerárquico multiservidor y la gestión remota del SAI para cualquier sistema operativo en red heterogénea (Windows, Novell, Linux y los más conocidos Unix).

Daker DK Plus 6000 es gestionado por un microprocesador que a través de un panel de control con pantalla LCD, puede visualizar las alarmas y las modalidades de funcionamiento, como se describe a continuación:

- funcionamiento normal
- frecuencia de salida
- funcionamiento con batería
- funcionamiento con bypass
- SAI averiado
- sobrecarga
- anomalía genérica
- conexión neutra errada
- reserva de autonomía
- fin de autonomía

El Sistema Estático de Continuidad Daker DK Plus 6000 incorpora el marcado CE de acuerdo con las Directivas 2014/35, 2104/30 y ha sido diseñado y realizado conforme con las siguientes normas:

- EN 62040-1 "Requisitos generales y de seguridad para los SAI utilizados en zonas accesibles a los operarios".
- EN 62040-2 "Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)".
- EN 62040-3 "Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo".

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Generales	
Potencia nominal (VA)	6000
Potencia activa (W)	6000
Tecnología	Doble conversión en línea VFI-SS-111
Forma de onda	Sinusoidal
Estructura SAI	Convertible torre y rack 19

Entrada	
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia de entrada	50-60 Hz $\pm 5\%$ Autosensing
Intervalo de la Tensión de Entrada	160 V - 288 V con carga completa
THD Corriente de entrada	$<3\%$
Factor de potencia de entrada	$>0,99$

Salida	
Tensión de Salida	230V $\pm 1\%$
Frecuencia de Salida (nominal)	50/60 Hz (configurable desde el panel LCD) $\pm 0,1\%$
Factor de Cresta	3:1
THD Tensión de salida	$<3\%$
Tolerancia Tensión de Salida	$\pm 1\%$

**2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** *(sigue)*

<b>Baterías</b>	
Expansión Autonomía	Sí
Número de baterías	-
Tipo/Tensión serie de baterías	-
Autonomía de carga 80% (mín.)	-

<b>Comunicación y gestión</b>	
Pantalla e Indicaciones	Cuatro botones y cuatro leds para el control del estado del SAI en tiempo real.
Puertos de Comunicación	Puertos seriales RS232, USB
Gestión Remota	Disponible
Slot para interfaz de red	SNMP

<b>Características mecánicas</b>	
Dimensiones A x L x P (mm)	440x88 (2U) x 680
Dimensiones Cabina Batería A x L x P (mm)	440x88 (2U) x 680
Peso Neto (kg)	25

<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura operativa (°C)	0 ÷ 40 °C
Grado de protección	IP21
Humedad relativa (%)	20÷80 % sin condensación
Nivel de ruido a 1 m (dBA)	< 50
Disipación térmica (BTU/h)	1300

<b>Certificaciones</b>	
Normativas	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3