



INSPIRUJE
KREATYWNOŚĆ

CelianeTM



#LegrandImprovingLives

 **legrand**[®]

CelianeTM

MA JUŻ SWOJĄ HISTORIĘ!



2007

Powstaje Celiane, całkowicie odmieniając wygląd łączników i gniazd oraz wyznaczając nowy standard osprzętu elektroinstalacyjnego do domu.



2014

Celiane rewolucjonizuje świat gniazd elektrycznych dzięki wprowadzeniu gniazda płaskiego o unikalnej konstrukcji.



2017

Celiane idzie o krok dalej wraz z Netatmo, tworząc dostępne dla wszystkich rozwiązania do inteligentnego domu.

HISTORIA TRWA...

Innowacyjny design	2
Łączniki i przyciski z pierścieniem	4
Ramki dekoracyjne z tworzywa	6
Ramki z wykończeniem metalowym	8
Ramki w stylu Eco	10
Ramki z materiałów oryginalnych	12
Wybór i instalacja Celiane	14
Gniazdo Celiane Surface	16
Szybkie łączenie gniazd Celiane	18
Ładowarki Celiane USB Power Delivery	20
Ściemniacz obrotowy Celiane	22
Łącznik bezdotykowy Celiane	24
Wybór rozwiązań Celiane – tabele doboru	26
Wybór rozwiązań Celiane – strony katalogowe	40
Celiane – produkt ekologiczny	51

“*Rozwinęliśmy nasze mocne strony, aby
wzbogacić Twoje doświadczenie.*”

Fabien Striblen, Główny Projektant, Grupa Legrand

Celiane™



INNOWACYJNE WZORNICTWO,
KTÓRE WYZNACZA TRENDY

LEKKOŚĆ DOTYKU



Delikatne detale – łagodnie zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie



Poczucie lekkości – unoszący się klawisz, jakby zawieszony w powietrzu



Teksturowane, materiałowe detale widoczne na wszystkich elementach ramki

Smukłe, eleganckie krzywizny

Celiane ewoluowała. Jej płynne linie, wyrafinowana elegancja i wyraźniejsza tożsamość łączą się, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenie.



Delikatny akcent świetlny wskazujący stan oświetlenia



Subtelna funkcja podświetlenia, która ułatwia orientację w ciemności



Nowa interpretacja designu Celiane with Netatmo – łączniki connected

Celiane™



HARMONIA NA
WYCIĄgniĘCIE RĘKI

NOWY MECHANIZM STEROWANIA




Idealna harmonia materiałów
- ramek, plakietek i pierścieni



Subtelne podświetlenie podkreśla
stylowy charakter

Subtelna elegancja

Celiane prezentuje nowy sposób sterowania oświetleniem. Elegancki i szlachetny, nowy mechanizm pierścieniowy łączników i przycisków poprawia komfort obsługi i wykorzystuje najwyższej jakości materiały.



Idealne połączenie:
dopasowana ramka
i materiały plakietek
(patrz str. 33)

Celiane™



INSPIRUJE DO ODMIANY
TWOJEGO DOMU



INSPIRUJĄCA

Ramki dekoracyjne z tworzywa

Niezależnie od tego, czy szukasz wykończeń matowych, błyszczących, czarnych, białych czy modnych kolorów, nasze dekoracyjne ramki oferują mnóstwo inspiracji, które pozwolą podnieść atrakcyjność Twoich wnętrz.



CZERŃ METEOR



CZERŃ MATOWA



KOBALT



SZAFRAN



SELEDYN



BIEL EMALIOWANA



BIEL WZORZYSTA



KASZMIR EMALIOWANY



BIEL MIGDAŁOWA



BŁĘKIT BURZOWY



POPIEL

Celiane™



ODKRYWA
NOWE TRENDY



NOWOCZESNA



Ramki metalowe

Odzwierciedlając aktualne trendy, metalowe wykończenia wykorzystują różne odcienie, aby podkreślić wystrój wnętrza, niezależnie od tego, czy jest on elegancki, nowoczesny, modny czy tradycyjny.



MOSIĄDZ SATYNOWY



BRĄZ SATYNOWY



ALUMINIUM SATYNOWE



STAL SATYNOWA

Nowe wykończenia Celiane doskonale komponują się z rozwiązaniami Celiane with Netatmo

> Patrz katalog Smart Home



Celiane™



TWORZY ATMOSFERĘ
KOMFORTU I CIEPŁA



AUTENTYCZNA

Ramki w stylu eko

Wykończenia w stylu eko zapewniają wyjątkowe doświadczenie, łącząc naturalne materiały z tradycyjnym kunsztem rzemieślniczym, by wprowadzić do Twojego domu naturalną nutę..



KOREK⁽¹⁾



BUK⁽¹⁾



FILC



- Drewno pochodzące z lasów objętych zrównoważoną gospodarką leśną

(1) Ramki drewniane to unikatowe elementy wykonane z naturalnego materiału, który może różnić się wyglądem i kolorem w zależności od egzemplarza.

Celiane™



MATERIAŁY DOPASOWANE
DO WSZYSTKICH TWOICH
POTRZEB





Ramki z materiałów oryginalnych

Delikatność porcelany, elegancja szkła, sztywność metalu i ciepło drewna... Celiane odkrywa wyjątkowe cechy autentycznych materiałów, by wzbogacić Twoją przestrzeń.



PORCELANA Z LIMOGES



SZKŁO OPAL



SZKŁO ONYKS



NIKIEL SATYNOWY JASNY



NIKIEL SATYNOWY CIEMNY



Plakietki są dostępne w wykończeniach wybranych ramek, ale rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi ramkami.

- Drewno pochodzące z lasów objętych zrównoważoną gospodarką leśną

(1) Ramki drewniane to unikatowe elementy wykonane z naturalnego materiału, który może różnić się wyglądem i kolorem w zależności od egzemplarza.



DĄB⁽¹⁾



JESION WENGE⁽¹⁾

Celiane™

DOBIERAJ I INSTALUJ CELIANE™ Z ŁATWOŚCIĄ

Celiane jest prosta w instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i przy modernizacjach. Puszki i uchwyty montażowe Batibox zapewniają łatwy montaż niezależnie od rodzaju ściany.

Funkcjonalna

Celiane jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami puszek montażowych, od pojedynczych do poczwórnych. Przykłady:



EcoBatibox do ścian karton-gips



Batibox uniwersalne



Batibox do ścian murowanych




Batibox do ścian karton-gips

Wytrzymały i sztywny uchwyt



Dodatkowa ochrona przed odkształceniem dzięki wzmacniającym żebrom

Stal z pokryciem antykorozyjnym



MODUŁOWA

Estetyczna

Celiane można montować poziomo lub pionowo, w konfiguracjach od pojedynczych do poczwórnych. Przykłady:



Ramka podwójna
Mosiądz satynowy



Ramka pojedyncza
Korek



Ramka pojedyncza
Szafran



Ramka potrójna
Nikiel satynowy jasny

RAMKI KOMPONUJĄCE SIĘ
Z PŁAKIETKAMI

Trzy kolory plakierek



Biała



Czarna



Tytanowa

Idealne dopasowanie ramek i plakierek



Idealne dopasowanie
ramki do ściany

Idealne dopasowanie
do ramki

System montażu kompensujący niedoskonałości
osadzenia puszek

Celiane™

WIĘCEJ MIEJSCA NA OKABLOWANIE

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWE GNIAZDO NA RYNKU

Gniazda płaskie Celiane zostały opracowane tak, żeby zapewnić wygodny montaż i przestrzeń na przewodowanie nawet w puszkach o głębokości 40 mm.

Celiane™
Surface





POJEDYNCZE GNIAZDO
Z UZIEMIENIEM DO NOWYCH
I MODERNIZOWANYCH INSTALACJI




STWORZONA DLA CIEBIE

WIĘCEJ MIEJSCA NA OKABLOWANIE!

Gniazdo Celiane Surface zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej łatwości montażu.



Poprzednie gniazdo



Nowe gniazdo

ŁATWE PODŁĄCZANIE/ODŁĄCZANIE

Zaciski typu push-in zostały przeprojektowane dla łatwiejszego odłączania. Kompatybilne z przewodami giętkkimi.

(1) W porównaniu z poprzednim gniazdem

CZTEROKROTNA
REDUKCJA SIŁY
NACISKU



PLAKIETKA GNIAZDA
NIE COFA SIĘ PRZY
DOTYKU



Łatwe łączenie gniazd z użyciem dedykowanego akcesorium

Celiane™

ZREDUKUJ CZAS PODŁĄCZENIA

NOWE AKCESORIUM DO ŁĄCZENIA GNIAZD

Połącz sąsiadujące gniazda 2P+Z (CM0119) i/lub USB (CM0154) w szybki i łatwy sposób – bez użycia narzędzi. To innowacja znacznie skracająca czas instalacji.



INNOWACJA
OSZCZĘDZAJĄCA
TWÓJ CZAS



INNOWACYJNA

ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB NA POŁĄCZENIE 2 LUB 3 GNIAZD ZE SOBĄ

CM0119



Celiane Surface

CM0154



Ładowarka USB 20W
Power Delivery



Oznaczenia dla miejsc
podłączenia akcesorium
z tyłu gniazd



1




Rozpocznij od połączenia
2 gniazd z użyciem
akcesorium.



2

Połącz kolejne gniazdo
z użyciem kolejnego
akcesorium.



3

Podłącz przewody
do gniazda

SZYBSZA I ŁATWIEJSZA BUDOWA ZESTAWÓW GNIAZD



STAL SATYNOWA



NIKIEL SATYNOWY JASNY



Celiane™

ŁADOWANIE PEŁNĄ MOCĄ

ŁADOWARKI USB POWER DELIVERY

Celiane oferuje szybsze ładowanie w domach i firmach: seria ładowarek USB z wbudowaną technologią Power Delivery zapewnia szybsze ładowanie wszystkich kompatybilnych urządzeń.

Celiane™
USB
Power
Delivery



WYŻSZA
WYDAJNOŚĆ

HIGH-TECH



SZYBKE ŁADOWANIE W ZASIĘGU RĘKI

- Szybkie ładowanie wszystkich urządzeń multimedialnych wyposażonych w technologię Power Delivery 3.0, w tym smartfonów i tabletów (Apple Android) oraz laptopów (PC, Mac).
- Optymalizacja dostarczanej mocy, zapewniająca szybszy cykl ładowania bez wpływu na żywotność baterii.
- Kompatybilność ze wszystkimi smartfonami, tabletami i laptopami wyposażonymi w port USB typu C – nowy standard.


ŁADOWANIE POWER DELIVERY: NAWET 25% SZYBSZE

20 W Power Delivery

1 HR 08 MIN

15 W standard

1 HR 25 MIN



BŁĘKIT BURZOWY

DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA LAPTOPA LUB SMARTFONA

Ładowarka 1 x USB typ C
Power Delivery 45 W



ALUMINIUM SATYNOWE

DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA DWÓCH URZĄDZEŃ

Ładowarka 2 x USB typ C
Dostępna w wersjach
Power Delivery 20 W lub
30 W



BUK

DLA STARYCH I NOWYCH URZĄDZEŃ

Ładowarka USB typ A + C
Power Delivery 20 W



SZKŁO OPAL

DO WYMIANY ZWYKŁEGO GNIAZDA

Gniazdo 2P+Z ze
zintegrowaną ładowarką
USB typ C

Celiane™

NOWA JAKOŚĆ W STEROWANIU OŚWIETLENIEM

NOWOŚĆ: ŚCIEMNIACZ OBROTOWY CELIANE

Ściemniacz obrotowy Celiane pozwala stworzyć nastrojowe oświetlenie poprzez proste obrócenie podświetlanego pierścienia, zapewniając intuicyjną obsługę.

Celiane™
Ściemniacz
obrotowy



TWORZENIE
ODPOWIEDNIEGO
NASTROJU W DOMU



Naciśnij środek klawisza lub przekręć pierścień, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie



Obróć pierścień w lewo/prawo, aby ustawić poziom oświetlenia



Niebieska dioda do funkcji podświetlenia



Biała dioda do funkcji wskaźnika

INTUICYJNA



BIAŁY ORNAMENT

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW OŚWIETLENIA

- Obsługa oświetlenia LED, żarowego, świetlówek z balastem, od 5 do 200 W
- Podłączenie z lub bez przewodu neutralnego



Biały



Czarny




Tytan

Dostarczany z plakietką i uchwytem montażowym - wystarczy wybrać wykończenie ramki



BRĄZ SATYNOWY

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI CONNECTED



Ściemniacz obrotowy connected w instalacji smart to możliwość sterowania z aplikacji na smartfonie lub głosem

> Patrz Katalog Smart Home



Sterowanie oświetleniem w aplikacji Home + Control



Sterowanie z wykorzystaniem asystenta głosowego



NIKIEL SATYNOWY CIEMNY


Celiane™

STEROWANIE BEZDOTYKOWE

ŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY CELIANE

Praktyczny i higieniczny. Łącznik bezdotykowy pozwoli Ci włączyć lub wyłączyć oświetlenie samym zbliżeniem dłoni.

Celiane™
Łączniki
bezdotykowe



STEROWANIE OŚWIETLENIEM
RUCHEM DŁONI PRZED
ŁĄCZNIKIEM



PRAKTYCZNA




**ŁĄCZNIKI BEZDOTYKOWE SĄ IDEALNYM
ROZWIĄZANIEM DO KUCHNI, ŁAZIENKI, HOLU,
OBIEKTÓW MEDYCZNYCH, LABORATORIÓW**



DO NOWYCH INSTALACJI I DO RENOWACJI

- Może zastąpić tradycyjny łącznik, nie wymaga przewodu neutralnego
- Podświetlenie LED dla łatwiejszej lokalizacji w mroku.



Montaż w puszkach
o głębokości 30 lub 40 mm

BUDOWA KOMPLETNEGO MECHANIZMU					Wskazówka				
 +  +  +  MechanizmKlawisz/plakietkaUchwyt uniwersalny (patrz s. 36-39)Ramka (patrz s. 36-39)					 = 				
MECHANIZMY			+	KLAWISZE I PLAKIETKI					
									
			Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny ⁽¹⁾			
ŁĄCZNIKI (s. 40)									
ŁĄCZNIKI	Łącznik 1-biegunowy 10 AX	CM0002	Standard	CB0001	CN0001	CT0001	CB0027		
			Z plakietką opisową	CB5001	CN5001	CT5001	-		
	Łącznik uniwersalny (1-biegunowy lub schodowy) 10 AX	CM0001	Standard	CB0001	CN0001	CT0001	CB0027		
			Podświetlany + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB1001	CN1001	CT1001	CB1027		
			Ze wskaźnikiem + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB0007	CN0007	CT0007	CT1027		
			Z plakietką opisową	CB5001	CN5001	CT5001	-		
	Łącznik 1-biegunowy podwójny 10 AX	2 x CM0002	Standard	CB2001	CN2001	CT2001	CB2027		
	Łącznik uniwersalny podwójny (świecznikowy lub podwójny schodowy) 10 AX	2 x CM0001	Standard	CB2001	CN2001	CT2001	CB2027		
			Podświetlany + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB3001	CN3001	CT3001	CB3027		
			Ze wskaźnikiem + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB2007	CN2007	CT2007	CT3027		
	Łącznik uniwersalny (1-biegunowy lub schodowy) 10 AX + przycisk NO+NZ 6A	CM0001 + CM0031		CB2001	CN2001	CT2001	CB2027		
	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy lub przycisk do oświetlenia - bezdotykowy - 200 W LED Okablowanie z lub bez przewodu neutralnego	CM0003		CB0003 ⁽²⁾	CN0003	CT0003	CB0003		

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

2) Antybakteryjny

				+ KLAWISZE I PLAKIETKI				
				○ Biały	● Czarny	● Tytanowy	○ Biały antybakteryjny⁽¹⁾	
ŁĄCZNIKI (CIĄG DALSZY)(s. 40)								
ŁĄCZNIKI	Łącznik krzyżowy 10 AX	CM0005	Standard	CB0005	CN0005	CT0005	-	
			Podświetlany + LED CM0224 (s. 49) (zamawiana osobno)	CB1005	CN1005	CT1005	-	
			Ze wskaźnikiem + LED CM0225 (s. 49) (zamawiana osobno)					
	Łącznik 2-biegunowy 16 AX	CM0020	Standard	CB0020	CN0020	CT0020	-	
			Podświetlany + LED CM0224 (s. 49) (zamawiana osobno)	CB1020	CN1020	CT1020	-	
			Ze wskaźnikiem + LED CM0225 (s. 49) (zamawiana osobno)					
	Łącznik uniwersalny ciągnowy 10 AX Dostarczany z ciągnem 1,5 m	CM0008		CB0008	CN0008	CT0008	-	
	Łącznik czasowy 2-przewodowy bez N - 200 W LED	CM0077		CB0077	CN0077	CT0077	-	
PRZYCISKI	Łącznik czasowy programowalny	CM0078		CB0078	CN0078	CT0078	-	
	Łącznik jednobiegunowy pięciokrotny - 10 AX	5 x CM0002		CB0029	CN0029	CT0029	-	
	Łącznik uniwersalny pięciokrotny - 10 AX	5 x CM0001		CB0029	CN0029	CT0029	-	
PRZYCISKI (s. 40)								
PRZYCISKI	Przycisk przełączny NO/NZ 6 A	CM0031	Standard	CB0001	CN0001	CT0001	CB0027	
			Podświetlany + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB1001	CN1001	CT1001	CB1027	
			Z plakietką opisową	CB5001	CN5001	CT5001	-	
	Przycisk podwójny przełączny NO/NZ 6 A	2 x CM0031	Standard	CB2001	CN2001	CT2001	CB2027	
			Podświetlany + wybrana LED (s. 49) (zamawiana osobno)	CB3001	CN3001	CT3001	CB3027	
	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy lub przycisk do oświetlenia - bezdotykowy - 200 W LED Okablowanie z lub bez przewodu neutralnego	CM0003		CB0003 ⁽²⁾	CN0003	CT0003	CB0003	

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

2) Antybakteryjny

MECHANIZMY			KLAWISZE I PLAKIETKI				
			Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny ⁽¹⁾	
PRZYCISKI (CIAĞ DALSZY) (s. 40)							
PRZYCISKI	Przycisk jednobiegunowy NO 6 A	CM0032	CB0001	CN0001	CT0001	CB0027	
	Przycisk jednobiegunowy NO 6 A z zaciskiem bezpotencjałowym do stosowania ze wskaźnikiem ref. CM0222 (s. 49)	CM0033	CB0007	CN0007	CT0007	CT1027	
	Przycisk przełączny ciągnowy NO/NZ 6 A z ciągnem 1,5 m	CM0034	CB0008	CN0008	CT0008	-	
	Przełącznik cichy 300 W LED sterowany przyciskiem	CM0070	CB0007	CN0007	CT0007	CT1027	
	Przycisk pięciokrotny przełączny NO+NZ 6 A	5 x CM0031	CB0029	CN0029	CT0029	-	
ŚCIEMI NIACZE UNI WERSALNE (s. 42)							
ŚCIEMI NIACZE	Ściemniacz obrotowy 200 W LED (podłączenie z lub bez N)	mechanizm z plakietką	CB0408	CN0408	CT0408	-	
	Ściemniacz przyciskowy 2 przewody 125 W LED (podłączenie bez N)	CM0060	CB0060	CN0060	CT0060	-	
	Ściemniacz przyciskowy 3 przewody 150 W LED (podłączenie z N)	CM0064	CB0064	CN0064	CT0064	-	
	Ściemniacz przyciskowy 1-10 V (podłączenie z N)	CM0061	CB0061	CN0061	CT0061	-	
ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE (s. 43)							
BEZ WYMUSZENIA	Detektor ruchu 2 przewody bez N 100 W LED kompatybilny z programatorem modułowym	CM0050	CB0050	CN0050	CT0050	-	
	Detektor ruchu 3 przewody z N 500 W LED z opcją master/slave	CM0051					
Z WYMUSZENIEM	Detektor ruchu 2 przewody bez N 100 W LED kompatybilny z programatorem modułowym	CM0050	CB0051	CN0051	CT0051	-	
	Detektor ruchu 3 przewody z N 500 W LED z opcją master/slave	CM0051					
MECHANIZMY NA KLUCZ (s. 43)							
ŁĄCZNIKI	Łącznik 2-pozycyjny na klucz (do wyposażenia we wkładkę ref. 069795 s.43)	CM0071	CB0071	CN0071	CT0071	-	
	Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego	CM0073	CB0073	CN0073	CT0073	-	
PRZYCISKI	Przycisk 3-pozycyjny na klucz (do wyposażenia we wkładkę ref. 069795 s.43)	CM0072	CB0072	CN0072	CT0072	-	

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

MECHANIZMY				KLAWISZE I PLAKIETKI				
			Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny⁽¹⁾		
STEROWANIE ROLETAMI (str. 44)								
STEROWANIE ROLETAMI	Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami	CM0043	CB0043	CN0043	CT0043	CB6027		
	Przycisk do pośredniego sterowania roletami (przez element sterujący w obudowie rolety)	CM0044						
	Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami	CM0045						
	Przełącznik do grupowego sterowania roletami (do stosowania z nr ref. CM0043)	CM0047	Bez plakietki		-			
STEROWANIE DRZWIAMI (s. 44)								
DRZWI	Łącznik bezdotykowy do otwarcia drzwi	CM0004	CB0003 ⁽²⁾	CN0003	CT0003	CB0003		
STEROWANIE WENTYLACJĄ I OGRZEWANIEM (s. 44-45)								
WENTYLACJA	Łącznik sterowania wentylacją	CM0001	CB6001	CN6001	CT6001	-		
	Przycisk sterowania wentylacją	CM0031						
	Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem czasowym	CM0014	CB0077	CN0077	CT0077	-		
	Regulator prędkości wentylatora	CM0015	CB0015	CN0015	CT0015	-		
OGRZEWANIE	Termostat z sondą do elektrycznego ogrzewania podłogowego	CM0251	CB0251	CN0251	CT0251	-		
	Termostat do ogrzewania i klimatyzacji	CM0250	CB0250	CN0250	CT0250			
	Termostat z przewodem sterowania do ogrzewania elektrycznego	CM0252						
	Łącznik czasowy programowalny	CM0078	CB0078	CN0078	CT0078			

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

2) Antybakteryjny

MECHANIZMY		+ KLAWISZE I PLAKIETKI				
		 Biały	 Czarny	 Tytanowy		
WYJŚCIA KABLOWE I ZAŚLEPKI (s. 45)						
WYJŚCIA KABLOWE I ZAŚLEPKI	Wyjście kablowe bez zacisków	CM0181	CB0181	CN0181	CT0181	
	Wyjście kablowe z zaciskami przyłączeniowymi	CM0183				
	Zaślepka	-	CB0210	CN0210	CT0210	
CENTRALNE ODKURZANIE (s. 45)						
ODKURZANIE	Gniazdo odkurzacza centralnego bez styku (włączenie układu poprzez wytworzenie próżni) (brak możliwości montażu w ramach wielokrotnych)	mechanizm z plakietką i uchwytem montażowym	CB0260	CN0260	CT0260	
	Gniazdo odkurzacza centralnego ze stykiem (włączenie układu poprzez zestyk elektryczny) (brak możliwości montażu w ramach wielokrotnych)	mechanizm z plakietką i uchwytem montażowym	CB0261	CN0261	CT0261	
	Zestaw akcesoriów montażowych do gniazd odkurzacza centralnego	-	CM0261			
LAMPKI, SYGNALIZATORY (s. 46)						
LAMPKI	Lampka LED do czytania	mechanizm z plakietką	CB0270 ⁽¹⁾	CN0270 ⁽¹⁾	CT0270 ⁽¹⁾	
	Lampka typu SPOT obracana	mechanizm z plakietką	CM0271 Plakietka matowy chrom			
	Lampka typu SPOT korytarzowa	mechanizm z plakietką	CM0272 Plakietka biała opalizująca			
	Lampka typu SPOT schodowa	CM0274	CB0274	CN0274	CT0274	
	Lampka sygnalizacyjna	mechanizm z plakietką	CM0276			
	Lampka przeszkodowa autonomiczna	mechanizm z plakietką	CM0281 Plakietka opalizująca z pierścieniem tytanowym			
	Lampka przeszkodowa z czujnikiem	CM0278	CB0278	CN0278	CT0278	
DZWONKI (s. 44)						
DZWONKI	Dzwonek z sygnalizacją świetlną 8-12 V	CM0202	CB0201	CN0201	CT0201	
	Dzwonek z sygnalizacją świetlną 230 V	CM0201				

UWAGA:
1) Z elastycznym ramieniem i kloszem w kolorze aluminium

MECHANIZMY				KLAWISZE I PLAKIETKI				
				Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny ⁽¹⁾	
GNIAZDA ZASILAJĄCE (s. 47)								
GNIAZDA WTYCZKOWE	Gniazdo 2P+Z (automatyczne zaciski sprężynowe) Współpracuje z akcesorium do łączenia gniazd ref CM0100	CM0119	Płaskie	CB0119	CN0119	CT0119	CB5027	
			Płaskie ze wskaźnikiem do wyposażenia w lampkę ref. 067664 (s. 49)	CB1119	CN1119	CT1119	-	
			Płaskie czerwone (do oznaczenia wydzielonych obwodów)	CB3119 (czerwony)			-	
	Gniazdo płaskie 2P+Z z USB C (automatyczne zaciski sprężynowe)	mechanizm z plakietką i uchwytem montażowym		CB0140	CN0140	CT0140	-	
	Gniazdo 2P+Z z blokadą (czerwone) (zaciski śrubowe)	mechanizm z plakietką		CM0115 (czerwona plakietka)			-	
	Gniazdo 2P (automatyczne zaciski sprężynowe)	CM0110		CB0110	CN0110	CT0110	-	
Gniazdo 2P+Z standard niemiecki (automatyczne zaciski sprężynowe)	CM0120		CB0120	CN0120	CT0120	-		
GNIAZDA ŁADOWAREK (CIĄG DALSZY) (s. 47)								
GNIAZDA USB	Gniazdo USB A+C 20 W Power Delivery	CM0155 dostępne od lipca 2026		CB0154	CN0154	CT0154	-	
	Gniazdo USB C+C 20 W Power Delivery Współpracuje z akcesorium do łączenia gniazd ref CM0100	CM0154					-	
	Gniazdo USB C+C 30 W Power Delivery	CM0158					-	
	Gniazdo USB C 45 W Power Delivery	CM0156					-	
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ (s. 47)								
Ogranicznik przepięć		CM0193		CB0193	CN0193	CT0193	-	

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

MECHANIZMY			KLAWISZE I PLAKIETKI				
			Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny ⁽¹⁾	
GNIAZDA TELEWIZYJNE (s. 48)							
KOŃCOWE DO INSTALACJI "GWIAZDA"	Gniazdo TV-R-SAT DAB+ (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0388	CB0388	CN0388	CT0388	CB7027	
	Gniazdo TV-R-SAT-SAT (2 przewody) (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0393	CB0393	CN0393	CT0393	-	
	Gniazdo TV-SAT (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0392	CB0392	CN0392	CT0392	-	
	Gniazdo TV "męskie" (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0382	CB0382	CN0382	CT0382	-	
	Gniazdo TV typu „F” (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0380					
	Gniazdo TV typu „F”podwójne (końcowe do instalacji typu "gwiazda")	CM0399	CB0399	CN0399	CT0399	-	
PRZELOTOWE	Gniazdo TV "męskie" (przelotowe do instalacji "szeregowej")	CM0386	CB0382	CN0382	CT0382	-	
	Gniazdo TV-R-SAT (przelotowe do instalacji "szeregowej")	CM0378	CB0388	CN0388	CT0388	-	
ZAKOŃCZENIOWE	Gniazdo TV "męskie" (zakończeniowe do instalacji "szeregowej")	CM0387	CB0382	CN0382	CT0382	-	
	Gniazdo TV-R-SAT (zakończeniowe do instalacji "szeregowej")	CM0379	CB0388	CN0388	CT0388	-	
GNIAZDA AUDIO I WIDEO (s. 48)							
GNIAZDA GŁOŚNIKOWE	Gniazdo głośnikowe pojedyncze	CM0311	CB0311	CN0311	CT0311	-	
	Gniazdo głośnikowe podwójne	2 x CM0311	CB2311	CN2311	CT2311	-	
	Gniazdo głośnikowe pojedyncze bananowe	CM0312	CB0312	CN0312	CT0312	-	
	Gniazdo głośnikowe podwójne bananowe	2 x CM0312	CB2312	CN2312	CT2312	-	
GNIAZDA AUDIO I WIDEO	Gniazdo HDMI 2.0 audio/video typu A z przewodem przyłączeniowym	CM0314	CB0314	CN0314	CT0314	-	
	Gniazdo audio Jack 3,5 mm	CM0318	CB0318	CN0318	CT0318	-	
	Gniazdo XLR „żeńskie”	CM0313	CB0313	CN0313	CT0313	-	
Potencjometr 100 V - 25 W		CM0315	CB0315	CN0315	CT0315	-	

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)

MECHANIZMY			KŁAWISZE I PLAKIETKI				
			Biały	Czarny	Tytanowy	Biały antybakteryjny ⁽¹⁾	
GNIAZDA INFORMATYCZNE (s. 49)							
GNIAZDA POJEDYNCZE RJ45	Gniazdo RJ 45 - UTP kat. 6	CM0344	CB0346	CN0346	CT0346	CB8027	
	Gniazdo RJ 45 - FTP kat. 6	CM0345					
	Gniazdo RJ 45 - STP kat. 6	CM0347					
	Gniazdo RJ 45 - UTP kat. 6A	CM0349					
	Gniazdo RJ 45 - STP kat. 6A	CM0346					
GNIAZDA PODWÓJNE RJ45	Gniazdo 2 x RJ 45 - UTP kat. 6	2 x CM0344	CB2346	CN2346	CT2346	-	
	Gniazdo 2 x RJ 45 - FTP kat. 6	2 x CM0345					
	Gniazdo 2 x RJ 45 - STP kat. 6	2 x CM0347					
	Gniazdo 2 x RJ 45 - UTP kat. 6A	2 x CM0349					
	Gniazdo 2 x RJ 45 - STP kat. 6A	2 x CM0346					
INNE GNIAZDA DATA	Gniazdo USB DATA 2.0 Typ-A z przewodem podłączeniowym	CM0326	CB0325	CN0325	CT0325	-	
	Gniazdo USB DATA 2.0 Typ-A z zaciskami śrubowymi	CM0325					
	Gniazdo światłowodowe SC/APC	CM0320	CB0320	CN0320	CT0320	-	
	Adapter Keystone			CB0343	CN0343	CT0343	-

UWAGA:

1) Montaż w dedykowanych ramach antybakteryjnych (s. 37)



MECHANIZMY			KLAWISZE I PLAKIETKI			
			Biały	Czarny	Tytanowy	
WYPOSAŻENIE DO HOTELU standardowe mechanizmy z dedykowanymi plakietkami						
ŁĄCZNIKI	Łącznik uniwersalny 10 AX z symbolem "Oświetlenie ogólne"	CM0001	CB0021	CN0021	CT0021	
	Łącznik uniwersalny podwójny 10 AX z symbolem "Lampa/ Lampka biurkowa"	2 x CM0001	CB0022	CN0022	CT0022	
	Łącznik uniwersalny podwójny 10 AX z symbolem "Lampka nocna/ Lampka nocna"	2 x CM0001	CB0023	CN0023	CT0023	
	Łącznik uniwersalny 10 AX z symbolem "Nie przeszkadzać" do wyposażenia w LED podświetlenia (s. 49)	CM0001	CB0024	CN0024	CT0024	
	Łącznik podwójny jednobiegunowy NO 6 A z symbolem "Nie przeszkadzać/ Sprzątnąć pokój" do wyposażenia w 2 wskaźniki ref 067620 (s. 49)	2 x CM0033	CB3033	CN3033	CT3033	
PRZYCISKI	Przycisk przełączny NO+NZ 6A z symbolem "Oświetlenie ogólne"	CM0031	CB0021	CN0021	CT0021	
	Przycisk przełączny NO+NZ 6A z symbolem "Lampa/ Lampka biurkowa"	2 x CM0031	CB0022	CN0022	CT0022	
	Przycisk przełączny NO+NZ 6A z symbolem "Lampka nocna/ Lampka nocna"	2 x CM0031	CB0023	CN0023	CT0023	
STEROWANIE ROLETAMI/ŻALUZJAMI	Łącznik do sterowania roletami z symbolem "Góra - stop - dół"	CM0043	CB0025	CN0025	CT0025	
	Przycisk do sterowania roletami z symbolem "Góra - stop - dół"	CM0044				
	Łącznik do sterowania storami z symbolem "Rozsuń - stop - zasunąć"	CM0043	CB0026	CN0026	CT0026	
	Przycisk do sterowania storami z symbolem "Rozsuń - stop - zasunąć"	CM0044				
ŁĄCZNIKI NA KARTĘ	Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę	CM0010	CB0010	CN0010	CT0010	
	Łącznik hotelowy RFID na kartę	CM0012				
INNE	Lampka do czytania LED	mechanizm z plakietką	CB0270 ⁽¹⁾	CN0270 ⁽¹⁾	CT0270 ⁽¹⁾	
	Gniazdo golarki dostarczane z uchwytem	CM0135	CB0135	CN0135	CT0135	




UWAGA:

1) Z elastycznym ramieniem i kloszem w kolorze aluminium

MECHANIZMY					KLAWISZE I PLAKIETKI	
					Biały IP44 ⁽¹⁾	
ŁĄCZNIKI standardowe mechanizmy z dedykowanymi plakietkami						
ŁĄCZNIKI	Łącznik 1-biegunowy 10 AX	CM0002	Standard	CB8001		
			Z plakietką opisową	CB7001		
	Łącznik uniwersalny (1-biegunowy lub schodowy) 10 AX	CM0345	Standard	CB8001		
			Z plakietką opisową	CB7001		
	Łącznik 1-biegunowy podwójny 10 AX	2 x CM0002	Standard	CB4001		
	Łącznik uniwersalny podwójny (świecznikowy lub podwójny schodowy) 10 AX	2 x CM0001	Standard	CB4001		
Łącznik uniwersalny (1-biegunowy lub schodowy) 10 AX + przycisk NO+NZ 6A		CM0001 + CM0031		CB4001		
Przyciski standardowe mechanizmy z dedykowanymi plakietkami						
PRZYCISKI	Przycisk przełączny NO/NZ 6 A	CM0031	Standard	CB8001		
			Z plakietką opisową	CB7001		
	Przycisk podwójny przełączny NO/NZ 6 A	2 x CM0031	Standard	CB4001		
Wyjścia kablowe standardowe mechanizmy z dedykowanymi plakietkami						
WYJŚCIA KABLOWE	Wyjście kablowe bez zacisków	CM0181		CB8181		
	Wyjście kablowe z zaciskami przyłączeniowymi	CM0183				
Gniazda zasilające (standardowe mechanizmy z dedykowanymi plakietkami)						
GNIAZDA	Gniazdo 2P+Z (automatyczne zaciski sprężynowe) Współpracuje z akcesorium do łączenia gniazd Rapido ref CM0100	CM0119	Standard	CB8119		

UWAGA:
1) Montaż w dedykowanych ramach IP44 (s. 37)

Montaż poziomy lub pionowy 		Ramka  Uchwyt montażowy	Pojedyncze (2-moduły)	Podwójne (2x2-moduły)	Potrójne (3x2-moduły)	Poczwórne (4x2-moduły)
			  080251	  080252	  080253	  080254
TWORZYWO	Biel emaliowana		CP0001	CP0002	CP0003	CP0004
	Czerń matowa (matowa)		CP0101	CP0102	CP0103	CP0104
	Kaszmir emaliowany		CP0201	CP0202	CP0203	CP0204
	Kobalt		CP0301	CP0302	CP0303	CP0304
	Szafran		CP0401	CP0402	CP0403	CP0404
	Seledyn		CP0501	CP0502	CP0503	CP0504
	Biel wzorzysta		CP0601	CP0602	CP0603	CP0604
	Czerń meteor (matowa)		CP0701	CP0702	CP0703	CP0704
	Błękit burzowy (matowa)		CP0901	CP0902	CP0903	CP0904
	Popiel (matowa)		CP1001	CP1002	CP1003	CP1004
METALOWE WYKOŃCZENIE	Biel migdałowa (matowa)		CP1101	CP1102	CP1103	CP1104
	Mosiądz satynowy		CP1201	CP1202	CP1203	CP1204
	Brąz satynowy		CP1601	CP1602	CP1603	CP1604
	Aluminium satynowe		CP1701	CP1702	CP1703	CP1704
	Stal satynowa		CP1801	CP1802	CP1803	CP1804

Montaż poziomy lub pionowy 			Ramka 	Uchwyt montażowy 	Pojedyncze (2-moduły)	Podwójne (2x2-moduły)	Potrójne (3x2-moduły)	Poczwórne (4x2-moduły)
					  080251	  080252	  080253	  080254
MATERIAŁY ORIGINALNE	Korek⁽¹⁾				CP1301	CP1302	CP1303	CP1304
	Buk⁽¹⁾				CP1401	CP1402	CP1403	CP1404
	Filc				CP1501	CP1502	CP1503	CP1504
	Szkle onyks				CP1901	CP1902	CP1903	CP1904
	Szkle opal				CP2001	CP2002	CP2003	CP2004
	Nikiel satynowy jasny				CP2101	CP2102	CP2103	CP2104
	Nikiel satynowy ciemny				CP2201	CP2202	CP2203	CP2204
	Porcelana z Limoges				CP2301	CP2302	CP2303	-
	Dąb⁽¹⁾				CP2401	CP2402	CP2403	CP2404
	Jesion Wenge⁽¹⁾				CP2501	CP2502	CP2503	CP2504
SPECJALNE	Antybakteryjne⁽²⁾				CP2601	CP2602	CP2603	-
	IP 44 - Biały				CP2701	CP2702 (montaż z użyciem 2 uchwytów 080251)	-	-

UWAGA:

(1) Ramki z drewna (korek, buk, dąb i jesion wenge) są unikalnymi elementami wykonanymi z naturalnego materiału, którego wygląd i kolor mogą się różnić w zależności od egzemplarza.

(2) Zawiera jony srebra, które ograniczają rozwój bakterii na powierzchni

Montaż poziomy lub pionowy 		- Łącznik uniwersalny CM0001 - Przycisk CM0031	- Łącznik uniwersalny CM0001 x 5 - Gniazdo gólkarki CM0135		
		1 moduł	4/5 modułów	4 x 2 moduły	6 x 2 moduły
Ramka 					
Uchwyt montażowy		 080250	 080252	 080264	 080266
LINIA DECO	Biel emaliowana 	CP0013	CP0008	CP0009	CP0010
	Czerń matowa (matowa) 	CP0113	CP0108	CP0109	CP0110
	Kaszmir emaliowany 	CP0213	-	CP0209	CP0210
	Kobalt 	-	CP0308	-	-
	Szafran 	-	CP0408	-	-
	Seledyn 	-	CP0508	-	-
	Biel wzorzysta 	-	CP0608	-	-
	Czerń meteor (matowa) 	-	CP0708	-	-
	Błękit burzowy (matowa) 	-	CP0908	-	-
	Popiel (matowa) 	-	CP1008	-	-
	Biel migdałowa (matowa) 	-	CP1108	-	-

Montaż poziomy lub pionowy 			• Łącznik uniwersalny CM0001 x 5 • Gniazdo gólaraki CM0135		
			4/5 modułów	4 x 2 moduły	6 x 2 moduły
Ramka 					
Uchwyt montażowy			 080252	 080264	 080266
METALOWE WYKOŃCZENIE	Mosiądz satynowy		CP1208	-	-
	Brąz satynowy		CP1608	-	-
	Aluminium satynowe		CP1708	-	-
	Stal satynowa		CP1808	CP1809 ⁽³⁾	CP1810 ⁽³⁾
MATERIAŁY ORYGINALNE	Korek⁽²⁾		CP1308	-	-
	Buk⁽²⁾		CP1408	-	-
	Filc		CP1508	-	-
	Szkoło onyx		CP1908	-	-
	Szkoło opal		CP2008	-	-
	Nikiel satynowy jasny		CP2108	-	-
	Nikiel satynowy ciemy		CP2208	-	-
	Dąb⁽²⁾		CP2408	-	-
	Jesion Wenge⁽²⁾		CP2508	-	-

UWAGA:

(1) Ramki z drewna (korek, buk, dąb i jesion wenge) są unikalnymi elementami wykonanymi z naturalnego materiału, którego wygląd i kolor mogą się różnić w zależności od egzemplarza.



CM0001 + klawisz
+ ramka Biel emaliowana



2 x CM0001 + klawisz
+ ramka Stal satynowa



CM0001 + klawisz + LED
+ ramka Czerń matowa



CM0003 + klawisz
+ ramka Popiel

Pak.	Nr ref.	Łączniki
10	CM0002	Łącznik jednobiegunowy 10 AX  Pozwala stworzyć następujące funkcje: - łącznik podwójny z wykorzystaniem 2 mechanizmów - łącznik pięciokrotny z wykorzystaniem 5 mechanizmów Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
10	CM0001	Łącznik uniwersalny 10 AX (jednobiegunowy / schodowy)  Pozwala stworzyć następujące funkcje: - łącznik z funkcją podświetlenia lub wskaźnika poprzez dodanie lampki LED - łącznik z plakietką opisową - łącznik podwójny z wykorzystaniem 2 mechanizmów - łącznik pięciokrotny z wykorzystaniem 5 mechanizmów Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0003	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy lub przycisk do oświetlenia - bezdotykowy  Do załączania i wyłączania oświetlenia poprzez ruch dłoni przed frontem łącznika (maks. odległość 7 cm). Może pracować w trybie łącznika jednobiegunowego, schodowego lub przycisku. Maks. 200 W dla oświetlenia LED.
5	CM0005	Łącznik krzyżowy 10 AX  Dodaje trzeci punkt sterowania w układzie dwóch łączników schodowych. Możliwość stworzenia łącznika krzyżowego z funkcją podświetlenia lub wskaźnika poprzez dodanie lampki LED.
1	CM0008	Łącznik uniwersalny ciągnowy 10 AX  Do załączania i wyłączania oświetlenia poprzez pociągnięcie cięgna. Dostarczany z cięgnem 1,5 m. Idealny do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.
1	CM0077	Łącznik czasowy 2-przewodowy  Podłączenie 2-przewodowe bez N. Do sterowania oświetleniem: - 200 W dla źródeł LED - 400 VA dla halogenów niskonapięciowych i świetlówek - 250 VA dla silników (np. wentylatorów) Zwłoka czasowa konfigurowana od 25 s do 15 min.
1	CM0078	Łącznik czasowy programowalny  Do wysyłania komend Komfort lub Eko przewodem sterowniczym ogrzewania lub do programowania załączenia/wyłączenia obwodu elektrycznego (ekspres, radio itp.). Stałe wyświetlanie aktualnego programu. Obsługuje do 28 programów w układzie 7-dniowym 1 wyjście ze stykiem przełącznym. Maks. 2300 W

Pak.	Nr ref.	Łącznik 2-biegunowy - 16 AX
5	CM0020	 Umożliwia jednoczesne załączanie lub rozłączanie biegunów fazowego i neutralnego. Możliwość stworzenia łącznika 2-biegunowego z funkcją podświetlenia lub wskaźnika poprzez dodanie lampki LED. Pojemność zacisków: 2 x 2,5 mm ² lub 1 x 4 mm ² .
10	CM0031	Przyciski Przycisk przełączny NO/NZ 6 A  Pozwala stworzyć następujące funkcje: - przycisk podświetlany poprzez dodanie lampki LED - przycisk z uchwytem etykiety - przycisk podwójny z wykorzystaniem 2 mechanizmów - przycisk pięciokrotny z wykorzystaniem 5 mechanizmów Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
10	CM0032	Przycisk jednobiegunowy NO 6 A  Do realizacji funkcji przycisku. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
10	CM0033	Przycisk jednobiegunowy NO 6 A z zaciskiem bezpotencjałowym do stosowania ze wskaźnikiem ref. CM0222 (s. 49)  Do realizacji przycisku z funkcją wskaźnika z wykorzystaniem 2 zacisków bezpotencjałowych i lampki LED ref. CM0221 lub CM0222 Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0034	Przycisk przełączny ciągnowy NO/NZ 6 A z cięgnem 1,5 m  Do załączania i wyłączania oświetlenia poprzez pociągnięcie cięgna. Dostarczany z cięgnem 1,5 m. Idealny do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.
1	CM0003	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy lub przycisk do oświetlenia - bezdotykowy  Do załączania i wyłączania oświetlenia poprzez ruch dłoni przed frontem łącznika (maks. odległość 7 cm). Może pracować w trybie łącznika jednobiegunowego, schodowego lub przycisku. Maks. 200 W dla oświetlenia LED. Podłączenie z lub bez przewodu neutralnego (więcej funkcji z przewodem neutralnym). Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0070	Przełącznik cichy 300 W LED sterowany przyciskiem  Do sterowania obwodem więcej niż 2 przyciskami. Instalacja w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.

Celiane™

Łączniki i przyciski z mechanizmem RING



Pak.	Nr ref.	Łączniki i przyciski RING
		Do załączania i wyłączania oświetlenia poprzez zmianę położenia pierścienia. Mechanizm dostarczany w komplecie z uchwytem montażowym i pierścieniem w czarnym kolorze. Do wyposażenia w specjalną plakietkę (patrz niżej) i ramkę z linii Materiały oryginalne.
1	CM0006	Łączniki i przyciski RING Łącznik uniwersalny 10 AX (jednobiegunowy / schodowy)
1	CM1006	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy z podświetleniem. Dostarczany z lampką LED 230 V. Pobór 0,15 mA.
1	CM2006	Łącznik 1-biegunowy lub schodowy ze wskaźnikiem. Dostarczany z lampką LED 230 V. Pobór 3 mA.
1	CM0030	Przycisk przełączny NO/NZ 6 A Przycisk przełączny 6A
1	CM1030	Przycisk przełączny z podświetleniem. Dostarczany z lampką LED 230 V. Pobór 0,15 mA.
		Plakietki do mechanizmów RING Plakietka w wykończeniach zaprojektowanych dla ramek linii Materiały oryginalne
1	CB0006	● Szkło onyks
1	CB1006	○ Szkło opal
1	CB2006	● Nikiel satynowy jasny
1	CB3006	● Nikiel satynowy ciemny
1	CB4006	● Dąb
1	CB5006	● Jesion Wenge
1	CB6006	○ Porcelana z Limoges

● Drewno pochodzące z lasów objętych zrównoważoną gospodarką leśną

Celiane™


Łączniki i przyciski z mechanizmem RING

Sposób montażu



UWAGA

Ramki z prawdziwego Dębu i Jesionu mają naturalne słoje. Dla najlepszego efektu wizualnego, plakietkę należy zamontować tak, aby słoje na plakietce i na ramce miały ten sam kierunek.



Sposób demontażu




Kierunek montażu dla funkcji podświetlenia

Zainstaluj mechanizm w kierunku wskazanym przez oznakowanie, tak aby oznakowanie oświetlenia znalazło się na dole




Używanie

Naciśnij górę lub dół pierścienia w przypadku łącznika, lub dół w przypadku przycisku




CB0408
+ ramka Biel emaliowana

CN0408
+ ramka Czerni matowy

CM0060 + klawisz
+ ramka Kobalt

CM0064 + klawisz +
ramka Seledyn

Pak.	Nr ref.	Ściemniacze obrotowe uniwersalne
		Mogą być stosowane w układzie z jednym lub więcej przyciskami bez podświetlenia, realizującymi funkcje: załączenie, wyłączenie, ściemnianie. Ściemniacz obrotowy 200 W LED - z lub bez N Do załączania, wyłączania i ściemniania wszystkich regulowanych (z możliwością ściemniania) źródeł światła. - 7 do 200 W: ściemniacze LED i świetlówki kompaktowe - 7 do 200 VA: halogeny ELV z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 7 do 200 W: halogeny i oświetlenie żarowe 230 V - 7 do 200 VA: świetlówki liniowe z balastem Można zaprogramować włączenie sygnalizacji LED: - niebieskie dla trybu podświetlenia - białe dla trybu wskaźnika oraz ruchu pokrętki Załączenie oświetlenia na 2 sposoby: - ruchem pokrętki zwiększającym stopniowo jasność dożądanego poziomu - naciśnięciem środka pokrętki (wewnątrz pierścienia) Ściemniacz może zastąpić łącznik w puszcze o głębokości min. 40 mm. Podłączenie z lub bez przewodu neutralnego (więcej funkcji z przewodem neutralnym). Dostarczany z plakieta i tymczasową osłoną ochronną. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CB0408	
1	CN0408	
1	CT0408	

- Biały
- Czarny
- Tytanowy

Pak.	Nr ref.	Ściemniacze przyciskowe uniwersalne
		Ściemniacz przyciskowy 2 przewody 125 W LED - bez N Do załączania, wyłączania i ściemniania wszystkich regulowanych (z możliwością ściemniania) źródeł światła. - 3 do 125 W: ściemniacze LED i świetlówki kompaktowe - 3 do 125 VA: halogeny ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 3 do 125 W: halogeny i oświetlenie żarowe 230 V - 3 do 125 VA: świetlówki liniowe z balastem Płynne załączanie i wyłączanie oświetlenia (2 s). Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej intensywności oświetlenia. Możliwość włączenia funkcji podświetlenia/wskaźnika. Pobór w trybie czuwania < 0,3 W Głębokość 35 mm. Do wyposażenia w plakieta, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0060	
		Ściemniacz przyciskowy 3 przewody 150 W LED - z N Do załączania, wyłączania i ściemniania wszystkich regulowanych (z możliwością ściemniania) źródeł światła. - 0 do 150 W: ściemniacze LED i świetlówki kompaktowe - 0 do 150 VA: halogeny ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 0 do 150 W: halogeny i oświetlenie żarowe 230 V - 0 do 150 VA: świetlówki liniowe z balastem Płynne załączanie i wyłączanie oświetlenia (2 s). Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej intensywności oświetlenia. Możliwość włączenia funkcji podświetlenia/wskaźnika. Pobór w trybie czuwania < 0,7 W Głębokość 35 mm. Do wyposażenia w plakieta, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0064	
		Ściemniacz przyciskowy 1-10 V - z N Do załączania, wyłączania i ściemniania świetlówek liniowych z balastem elektronicznym 1-10 V - do 600 VA: Do wyposażenia w plakieta, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0061	
		Aktywny kompensator Należy go instalować możliwie najbliżej źródła. Pozwala na stosowanie 2-przewodowych elementów elektronicznych (bez N) do sterowania wszystkimi dostępnymi źródłami (LED, świetlówki kompaktowe, halogeny ELV z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, świetlówki liniowe). Pobór: 0,2 W (czuwanie), 1,8 W (praca)
1	0 401 49	

Celiane™

Łączniki automatyczne / detektory ruchu



CM0050 + plakietka
+ ramka Filc



CM0051 + plakietka
+ ramka Kobalt

Celiane™

Mechanizmy na klucz



CM0071 + plakietka
+ ramka Błękit burzowy

Pak.	Nr ref.	Detektory ruchu
1	CM0050	Współpracuje z wszystkimi źródłami światła. Detekcja w oparciu o podczerwień. Kąt detekcji: 170°. Zasięg detekcji: maks. 8 m. Zwłoka czasowa: 5 s do 30 min. Progowy poziom oświetlenia: 5 do 1275 luksów. Ustawienie czułości: 4 poziomy. Możliwe ręczne zasterowanie za pomocą maks. 10 przycisków. Z opcją ręcznego aktywowania lub bez, zależnie od wybranej plakietki. Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 30 mm. Detektor ruchu 2 przewody (bez N) 100 W LED Do sterowania następującymi źródłami: - 2 do 100 W: LED i świetlówki kompaktowe - 2 do 150 W: halogeny i oświetlenie żarowe 230 V - 2 do 150 VA: LED, świetlówki kompaktowe, halogeny, świetlówki liniowe z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. W przypadku umieszczenia większej liczby detektorów (maks. 3 równolegle) w tym samym obwodzie, wzrasta wartość minimalnego obciążenia. Może być stosowany z modułowym programatorem elektronicznym DIN (na szynę TH35) Pobór w trybie czuwania < 0,01W Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0051	Detektor ruchu 3 przewody (z N) 500 W LED Do sterowania następującymi źródłami: - 0 do 500 W: LED i świetlówki kompaktowe - 2000 W: halogeny i oświetlenie żarowe 230 V - 1000 VA: LED, świetlówki kompaktowe, halogeny, świetlówki liniowe z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. Możliwość umieszczenia większej liczby detektorów (maks. 10 równolegle) w tym samym obwodzie. Opcja układu 1 Master / maks. 10 Slave. Pobór w trybie czuwania < 0,015W Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	0 401 49	Aktywny kompensator Należy go instalować możliwie najbliżej źródła. Pozwala na stosowanie 2-przewodowych elementów elektronicznych (bez N) do sterowania wszystkimi dostępnymi źródłami (LED, świetlówki kompaktowe, halogeny ELV z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, świetlówki liniowe). Pobór: 0,2 W (czuwanie), 1,8 W (praca)

Pak.	Nr ref.	Łączniki / przyciski na klucz
1	CM0071	Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę. Do wyposażenia we wkładkę ref. 069795 lub standardową wkładkę europejską. Łącznik 2-pozycyjny na klucz 2 zestyki NO - 10 A - 230 V Klucz może być wyjęty w pozycji OFF
1	CM0072	Przycisk 3-pozycyjny na klucz Przełączny z pozycją OFF - 10 A - 230 V Klucz może być wyjęty w pozycji OFF
1	0 697 95	Wkładka Wkładka europejska Dostarczana z kompletem 3 kluczy
5	CM0073	Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego Do jednoczesnego zdalnego wyłączenia standardowego oświetlenia i ustawienia oświetlenia awaryjnego w tryb czuwania. Stosowany do stworzenia wielu punktów sterowania, aby przestawić system oświetlenia w budynku w tryb czuwania (np. jeden przy każdym wejściu). Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.



CM0043 + klawisz
+ ramka Aluminium satynowe

Pak.	Nr ref.	Sterowniki rolet - 6 A - 250 V ~
		Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0043	Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami  Pozwala na bezpośrednie sterowanie roletami / żaluzjami / markizami
5	CM0045	Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami  Pozwala na bezpośrednie sterowanie roletami / żaluzjami / markizami
5	CM0044	 Pozwala na pośrednie sterowanie roletami / żaluzjami / markizami poprzez elektroniczną jednostkę sterującą. Wymaga stosowania przekaźnika ref. CM0047.
1	CM0047	Przekaźnik do grupowego sterowania roletami  Pozwala na jednoczesne sterowanie wieloma roletami / żaluzjami / markizami. Stosowany w połączeniu z ref. CM0044. Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm.
1	CM0004	Łącznik bezdotykowy do otwarcia drzwi  Przeznaczony do otwierania drzwi poprzez ruch dłoni przed frontem łącznika. Możliwe ustawienia parametrów działania: - sygnalizacja LED: ON lub OFF - detekcja: < 10 cm lub < 30 cm - tryb impulsowy lub przełączania - NO, NZ lub NO/NZ (przełączny) Parametry mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Głębokość 25 mm. Zasilanie 12-24-48 V= Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.



CM0001+ klawisz
+ ramka Seledyn

Pak.	Nr ref.	Mechaniczne sterowanie wentylacją
		Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0001	Łącznik sterowania wentylacją  Łącznik uniwersalny do wykorzystania jako sterownik do scentralizowanego systemu wentylacji mechanicznej w zakresie: mała prędkość - duża prędkość
1	CM0031	Przycisk sterowania wentylacją  Przycisk przełączny NO/NZ do wykorzystania jako sterownik do otwierania i zamykania wylotów wentylacji.
1	CM0014	Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem czasowym  Przeznaczony do załączania wentylacji (wentylator wyciągowy) oraz oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia, wentylator działa przez zdefiniowany czas od 25 s do 15 min. Wyposażony w podświetlenie. Sterowanie w zakresie: - Oświetlenie: 250 W - Wentylacja: 250 VA
1	CM0015	Regulator prędkości wentylatora  Przeznaczony do załączania/wyłączania wentylatora sufitowego oraz zmiany jego prędkości

Celiane™

Sterowanie ogrzewaniem



CM0250 + plakietka
+ ramka Biel wzorzysta

Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.

Pak.	Nr ref.	Termostat do wszystkich systemów ogrzewania
1	CM0250	Termostat do ogrzewania i klimatyzacji Przeznaczony do współpracy z panelami grzewczymi sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym, gazowym i klimatyzacją. Przycisk trybu komfort eco: - Zimą: ogrzewanie obniżone o maks 4°C poniżej pożądanej temperatury. - Latem: klimatyzacja podniesiona o maks 4°C powyżej pożądanej temperatury. Funkcja ochrony przed zamarzaniem. Zakres regulacji: 10°C to 30°C Dokładność regulacji: +/- 0.5°C Zestyk NO/NZ do sterowania ogrzewaniem lub klimatyzacją: maks. 8 A
1	CM0252	Termostat do ogrzewania elektrycznego Termostat z przewodem sterowania 230V~ Przeznaczony do współpracy z panelami grzewczymi sufitowymi i ogrzewaniem podłogowym. Zakres regulacji: 10°C to 30°C Dokładność regulacji: +/- 0.5°C Obciążenie: maks. 8 A (zestyk NO) Może współpracować z kontrolerem zużycia energii poprzez wejście przewodu sterowniczego.
1	CM0251	Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego Wyposażony w czujkę temperatury otoczenia oraz dodatkową czujkę do podłogi. Krótkie naciśnięcie przycisku wyboru przełącza tryby: komfort -> ochrona przed zamarzaniem -> wył. itd. Długie naciśnięcie reguluje jasność LED. Zakres regulacji: 10°C to 30°C Dokładność regulacji: +/- 0.5°C Obciążenie: maks. 8 A
1	CM0078	Łącznik czasowy programowalny Do wysyłania komend Komfort lub Eko przewodem sterowniczym ogrzewania lub do programowania załączenia/wyłączenia obwodu elektrycznego (ekspres, radio itp.). Stałe wyświetlanie aktualnego programu. Obsługuje do 28 programów w układzie 7-dniowym 1 wyjście ze stykiem przełącznym. Maks. 2300 W

Celiane™

Wyjścia kablowe, zaślepki, centralne odkurzanie




CM0181 + plakietka
+ ramka Seledyn



CB0260
+ ramka Buk

Pak.	Nr ref.	Wyjścia kablowe
10	CM0181	Wyposażone w uchwyt przewodu Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę. Wyjście kablowe bez zacisków
10	CM0183	Wyjście kablowe z 4 automatycznymi zaciskami z przodu (1.5 mm²) i z tyłu (2.5 mm²) dla łatwiejszego podłączenia urządzeń.
10	CB0210	Zaślepka Przeznaczone do "zarezerwowania" miejsca na zamontowanie dodatkowego mechanizmu w przyszłości. Po przewierceniu może być również wykorzystana jako wyjście kablowe. Montaż bezpośrednio na uchwycie. ○ Biały ● Czarny ● Tytanowy
10	CN0210	
10	CT0210	
1	CB0260	Gniazda odkurzaczy Służą do podłączenia węża odkurzacza do centralnego systemu odkurzania. Nie może być instalowane z innymi mechanizmami Celiane w ramach wielokrotnych. Nie wymaga użycia puszkii podtynkowej. Może być podłączone do rury o średnicy Ø 51 i współpracuje z wężami o średnicy Ø 38 mm. Dostarczane z plakietką i uchwytami montażowymi. Do wyposażenia w ramkę pojedynczą. Gniazdo odkurzacza centralnego bez styku Gniazdo centralnego odkurzacza przeznaczone do systemów bezstykowych (system bezprzewodowy aktywowany zmianą ciśnienia). Współpracuje z następującymi systemami: - Aldes: modele Family, Boosty, c.Cleaner, c.Booster i c.Power - Générale d'aspiration: model Sonis ○ Biały ● Czarny ● Tytanowy
1	CN0260	
1	CT0260	
1	CB0261	Gniazdo odkurzacza centralnego ze stykiem Gniazdo centralnego odkurzacza przeznaczone do systemów ze stykiem elektrycznym Współpracuje z następującymi systemami: - Aldes: model c.Dooble - Générale d'aspiration - Tréma, Turbix ○ Biały ● Czarny ● Tytanowy
1	CN0261	
1	CT0261	
1	CM0261	Zestaw akcesoriów montażowych Zawiera proste i kątowe akcesoria połączeniowe


CM0270
+ ramka Szkło onyks

CM0278
+ ramka Błękit burzowy

CM0201 + plakietka
+ ramka Nikiel satynowy jasny

Pak.	Nr ref.	Lampki
		Wypożęzone w niewymienne lampki LED Kolor LED: 3000 K - biały neutralny Zasilanie: 230 V - Klasa energetyczna: A Zaciski śrubowe Lampka LED do czytania Wypożęzona w elastyczne ramię pozwalające na orientowanie klosza. Wbudowany łącznik ON/OFF z opcją ściemniania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie. Strumień 110 lumenów (odpowiednik żarówki 15 W). Pobór: 3,3 W Żywotność LED: 40 000 godzin Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Dostarczana z plakietką. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CB0270	○ Biały (Ramię i klosz w kolorze Aluminium)
1	CN0270	● Czarny (Ramię i klosz w kolorze Aluminium)
1	CT0270	● Tytanowy (Ramię i klosz w kolorze Aluminium)
1	CM0271	Lampka typu SPOT obracana Przeznaczona do montażu nad biurkiem, blatem kuchennym, łóżkiem itp. Klosz obracany 360° dla uzyskania oświetlenia w odpowiednim kierunku. Sterowanie standardowym lub elektronicznym łącznikiem z przewodem neutralnym lub za pomocą detektora z przewodem neutralnym. Strumień 80 lumenów. Pobór: 2,8 W Żywotność LED: 50 000 godzin Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Dostarczana z plakietką w kolorze Chrom matowy. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0272	Lampka typu SPOT korytarzowa Przeznaczona do montażu przy podłodze lub na ścianie, np. w korytarzu, holu. Sterowanie standardowym lub elektronicznym łącznikiem z przewodem neutralnym lub za pomocą detektora z przewodem neutralnym. Strumień 120 lumenów. Pobór: 2,4 W Żywotność LED: 50 000 godzin Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Dostarczana z plastikową, białą, opalizującą plakietką. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0274	Lampka typu SPOT schodowa Przeznaczona do tworzenia kierunkowego, dekoracyjnego podświetlenia. Zalecana wysokość montażu: 30 cm od podłogi. Sterowanie standardowym lub elektronicznym łącznikiem z przewodem neutralnym lub za pomocą detektora z przewodem neutralnym. Strumień 110 lumenów. Pobór: 2,2 W Żywotność LED: 50 000 godzin Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.

Pak.	Nr ref.	Lampki (c.d.)
1	CM0276	Lampka sygnalizacyjna Możliwość ustawienia 2 poziomów jasności. Zasilanie 230 V~ Dostarczana z plakietką, uchwytem dla etykiet oraz zestawem etykiet kolorowych (pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony) i z piktogramami dla identyfikacji funkcji. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0281	Lampka przeszkodowa autonomiczna Okrągła lampka z niebieskim podświetleniem w trybie czuwania. Biała LED włącza się automatycznie po zaniku zasilania. Zasilanie 230 V~. Autonomia: maks. 1 h. Dostarczana z opalizującą plakietką i pierścieniem w kolorze tytanowym. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0278	Lampka przeszkodowa z czujnikiem Przeznaczona do oświetlenia drogi lub oświetlenia przeszkody / stopnia w ciemności, bez włączania głównego oświetlenia. Wypożęzona w czujkę podczerwieni i lampki LED. Możliwość włączenia sygnalizacji dźwiękowej. Kąt detekcji: 180°. Zasięg detekcji: 6 m Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
		Dzwonki z sygnalizacją świetlną Mogą współpracować z 5 przyciskami do obsługi 2 różnych wejść. Wybór 13 melodii – dla każdego z wejść inna melodia. Głośność regulowana od 53 do 80 dB (w odległości 1 m). Wypożęzone w dodatkową sygnalizację LED. Możliwe ręczne wyłączenie melodii przez naciśnięcie przycisku z przodu. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CM0202	Dzwonek z sygnalizacją świetlną 8-12 V Zasilanie 8-12 V~ – 50 Hz ze sterowaniem SELV. Użyć transformatora 8 VA ref. 004225 lub ref. 042025. Współpracuje z przyciskami Celiane ref. CM0031.
1	CM0201	Dzwonek z sygnalizacją świetlną 230 V Zasilanie 230 V~ – 50 Hz Współpracuje z przyciskami Celiane ref. CM0031 i podświetleniem LED ref CM0220.

Celiane™

Gniazda zasilające



2 x CN0140 + plakietki
+ ramka Buk



CM0100

Celiane™

Gniazda ładowarek USB



CM0158 + plakietka
+ ramka Biel migdałowa



CM0193

Pak.	Nr ref.	Gniazda zasilające 16 A - 250 V~
10	CM0119	Gniazdo płaskie 2P+Z  Pozwala stworzyć różne wersje gniazd elektrycznych w zależności od plakietki: - Płaskie z plakietkami CB/CN/CT0119 - Płaskie ze wskaźnikiem z plakietkami CB/CN/CT0119 i diodą LED ref. 067664 - Płaskie czerwone z plakietką CB3119 - Zwykłe IP44 z plakietką CB8119 Automatyczne zaciski sprężynowe (2 x 2,5 mm ²) Możliwość tworzenia gniazd wielokrotnych poprzez połączenie kolejnych gniazd (maks. 3) za pomocą szybkozłącza CM0100. Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.
1	CB0140	Gniazdo płaskie 2P+Z + ładowarka USB C Przeznaczone do zasilania urządzeń podłączonych do gniazda 2P+Z oraz jednoczesnego ładowania urządzeń mobilnych. Wbudowana ładowarka USB C 1.5 A - 5 V/7.5 W na froncie gniazda. Wyposażone w ogranicznik przepięć. Automatyczne zaciski sprężynowe (2 x 2,5 mm ²). Nie współpracuje z szybkozłączem CM0100. Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 40 mm. Dostarczane z uchwytem montażowym i plakietką. Do wyposażenia w ramkę. Możliwość montażu w ramach wielokrotnych.
1	CN0140	
1	CT0140	
10	CM0115	Gniazdo 2P+Z z blokadą, czerwone  Gniazdo z blokadą, dla wydzielonego obwodu (np. zasilanie komputerów). Zaciski śrubowe (2 x 2,5 mm ²). Z przestonami. Dostarczane z czerwoną plakietką. Do wyposażenia w uchwyt montażowy i ramkę
10	CM0110	Gniazdo 2P  Gniazdo bez uziemienia z automatycznymi zaciskami sprężynowymi (2 x 2,5 mm ²) i przestonami. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę
10	CM0120	Gniazdo 2P+Z - standard niemiecki  Gniazdo z uziemieniem w standardzie niemieckim. 16 A - 250 V~. Automatyczne zaciski sprężynowe (2 x 2,5 mm ²) i przestony. Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę

- Biały
- Czarny
- Tytanowy

Pak.	Nr ref.	Gniazda ładowarek USB Power Delivery
5	CM0155 od 07.2026	Gniazdo USB A+C 20 W  Typ A + Typ C Zaciski śrubowe
5	CM0154	Gniazdo USB C+C 20 W  Typ C + Typ C Automatyczne zaciski sprężynowe. Współpracuje z szybkozłączem ref CM0100
5	CM0158	Gniazdo USB C+C 30 W  Typ C + Typ C Zaciski śrubowe
5	CM0156	Gniazdo USB C 45 W  Typ C + zaślepka Zaciski śrubowe
1	CM0193	Ogranicznik przepięć  Zabezpieczenie instalowane w pobliżu komputerów lub urządzeń elektronicznych w instalacji chronionej już przez ogranicznik przepięć w rozdzielni głównej. Może ograniczać przepięcie w obwodach gniazd – maksymalnie 5 gniazd pojedynczych lub 10 gniazd podwójnych. Zapewnia ciągłość zasilania w przypadku wystąpienia przepięcia (atmosferycznego lub sieciowego). Zgodny z normą EN 61643-11. Znamionowy prąd wyładowczy (In): 1,5 kA. Maksymalny prąd wyładowczy (Imax): 6 kA. Poziom ochrony: (Up): L-N: 1 kV. Napięcie (Uoc): 3 kV - Uc L-N: 250 V~. Ochrona sygnalizowana przez diodę LED: - zielona: ogranicznik przepięć sprawny; - czerwona: należy wymienić moduł ogranicznika.
1	CM0194	 Moduł do wymiany
10	CM0100	Akcesorium do łączenia gniazd  Przeznaczone do szybkiego łączenia gniazd w zestawy wielokrotne. Do stosowania z gniazdami 2P+Z ref. CM0119 i/lub ładowarką USB ref. CM0154. Montaż w poziomie do 3 gniazd połączonych 2 szybkozłączami w puszcze o głębokości min. 40 mm.


CM0388 + plakietka
+ ramka Popiel

CM0393 + plakietka
+ ramka Aluminium satynowe

CM0387 + plakietka
+ ramka Biel emaliowana

Gniazda dostosowane do odbierania sygnału telewizji (naziemna cyfrowa, satelita, kablowa) i radia (FM, DAB+). Kompatybilne z Ultra HD TV. Gniazda ekranowane klasy A kompatybilne z 4G LTE. Zgodny z normą EN 50083 i Dyrektywą EM 50083-2. Zalecany przewód koncentryczny 17 VATC. Widoczność podłączenia w mechanizmie. Złącza TV "męskie" radio i "żeńskie" - Ø9.5 mm Złącze satelitarne - typ "F" TV: 5-68/320 - 862 MHz R: 87.5 - 240 MHz SAT: 950 - 2400 MHz Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę.

Pak.	Nr ref.	Gniazda końcowe do instalacji typu "gniazda"
10	CM0388	Gniazdo TV-R-SAT DAB+ Radio FM i DAB+ TV-R-SAT - 1 przewód Kanał zwrotny TV
10	CM0393	Gniazdo TV-R-SAT-SAT (2 przewody) TV-R-SAT/SAT - 2 przewody Wejście 1: TV-R-SAT1; wejście 2: SAT2 Kanał zwrotny TV
10	CM0392	Gniazdo TV-SAT TV-SAT - 1 przewód
10	CM0382	Gniazdo TV "męskie" 0-2400 MHz Kanał zwrotny TV
10	CM0380	Gniazdo TV typu „F” 0-2400 MHz Kanał zwrotny TV
1	CM0399	Gniazdo TV typu „F” podwójne Odbiór TV Multimedia i Internet 5-862 MHz 1 wejście, 2 wyjścia typu "F"
Gniazda do instalacji "szeregowej"		
Wymagają w instalacji obecności wzmacniacza. Zalecany przewód koncentryczny 17 VATC. Widoczność podłączenia w mechanizmie. Złącza TV "męskie" radio i "żeńskie" - Ø9.5 mm Złącze satelitarne - typ "F" TV: 5-68/320 - 862 MHz R: 87.5 - 240 MHz SAT: 950 - 2400 MHz Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę		
10	CM0386	Gniazdo TV "męskie" przelotowe Tłumiennosc < 14 dB
10	CM0378	Gniazdo TV-R-SAT przelotowe Tłumiennosc < 14 dB Zalecany montaż w puszcze podtynkowej o głębokości 50 mm.
10	CM0387	Gniazdo TV "męskie" zakończeniowe Tłumiennosc < 10 dB
10	CM0379	Gniazdo TV-R-SAT zakończeniowe Tłumiennosc < 14 dB Zalecany montaż w puszcze podtynkowej o głębokości 50 mm.


CM0311 + plakietka
+ ramka Aluminium satynowe

CM0314 + plakietka
+ ramka Czerń meteor

Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę

Pak.	Nr ref.	Gniazda głośnikowe
Do podłączania głośników - idealne do instalacji kina domowego 5.1 Możliwość podłączenia przewodów o przekroju do 4 mm².		
10	CM0311	Gniazdo głośnikowe pojedyncze Zaciski z kodem barwnym (czerwony - czarny). Możliwość stworzenia gniazda podwójnego poprzez zestawienie 2 mechanizmów obok siebie.
1	CM0312	Gniazdo głośnikowe pojedyncze "bananowe" Zapewnia optymalną jakość dźwięku. Złącze z brązu platerowane złotem 1,5 µm Możliwość stworzenia gniazda podwójnego poprzez zestawienie 2 mechanizmów obok siebie.
Gniazda audio i wideo		
1	CM0314	Gniazdo HDMI 2.0 audio/wideo typu A z przewodem przyłączeniowym Gniazdo HDMI 2.0 Typ A z przewodem Wyposażone w złącza "żeńskie" i przewód 15 cm do szybkiego podłączenia do standardowych kabli HDMI z wtyczką "męską" Przeznaczone do transmisji cyfrowego sygnału audio/wideo jakości HD i UHD między źródłem (DVD lub Blu-Ray player, konsola, PC itd.) i kompatybilnym odbiornikiem (TV, projektor itp.) Maks. odległość między 2 gniazdami: 10 m
1	CM0318	Gniazdo audio Jack 3,5 mm Do realizowania połączeń audio
1	CM0313	Gniazdo XLR „żeńskie” Zapewnia połączenie stereo dla urządzeń peryferyjnych takich jak mikrofon, wzmacniacz, konsola miksująca itp. Zalecany przewód audio: 1-parowy ekranowany 0,14 mm² do 0,50 mm². Maks. długość przewodu między 2 gniazdami: 50 m (przy większych odległościach zalecane jest stosowanie wzmacniacza audio).
1	CM0315	Potencjometr 100 V - 25 W Przeznaczony do lokalnej regulacji poziomu mocy w systemie nagłośnienia 100V.

Celiane™

Gniazda informatyczne



CM0346 + plakietka
+ ramka Brąz satynowy



CM0326 + plakietka
+ ramka Szafran



CB0231



CN0232



CM0223 + plakietka
+ ramka Czerni matowa



2 x CM0221 + plakietki
+ ramka Biel wzorzysta


Do wyposażenia w plakietkę, uchwyt montażowy i ramkę

Pak.	Nr ref.	Gniazda RJ45
10	CM0344	Gniazda beznarzędziowe do szybkiego zarabiania Do stosowania ze skrętką 4-parową (linka - AWG 26; drut - AWG 22 do AWG 26). Kod barwny wg sekwencji T568A i T568B. Zgodne z normami ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568. Możliwość stworzenia gniazda podwójnego poprzez zestawienie 2 mechanizmów obok siebie z dedykowanymi plakietkami.
		Gniazdo RJ 45 - UTP kat. 6 Pojedyncze, nieekranowane UTP, kat. 6
10	CM0345	Gniazdo RJ 45 - FTP kat. 6 Pojedyncze, ekranowane FTP, kat. 6
10	CM0347	Gniazdo RJ 45 - STP kat. 6 Pojedyncze, ekranowane STP, kat. 6 Wspiera transmisję danych, TV i telefonii. Dla transmisji TV i satelitarnej stosować z kablem ref. 032789 lub 032788 (wspierają transmisję do 2150 MHz).
10	CM0349	Gniazdo RJ 45 - UTP kat. 6A Pojedyncze, nieekranowane UTP, kat. 6A Wspiera transmisję danych, TV i telefonii. Dla transmisji TV i satelitarnej stosować z kablem ref. 032789 lub 032788 (wspierają transmisję do 2150 MHz)..
10	CM0346	Gniazdo RJ 45 - STP kat. 6A Pojedyncze, ekranowane STP, kat. 6A Wspiera transmisję danych, TV i telefonii. Dla transmisji TV stosować z kablem ref. 032789 lub 032788 (wspierają transmisję do 2150 MHz)..
		Gniazda USB DATA "żeńskie" Przeznaczone do udostępnienia połączeń multimedialnych bliżej użytkownika (klawiatura, mysz, kamera cyfrowa)
1	CM0326	Gniazdo USB z przewodem podłączeniowym Gniazdo USB 2.0 Typ A Wyposażone w przewód 15 cm ze złączem "żeńskim" USB dla szybkiego podłączenia.
1	CM0325	Gniazdo USB z zaciskami śrubowymi Gniazdo USB 2.0 Typ A Podłączenie z użyciem listwy z zaciskami 1 mm ²
1	CM0320	Gniazdo światłowodowe SC/APC Gniazdo światłowodowe z 2 dwustronnymi złączami SC/APC i zaślepkami ochronnymi. Montaż w puszcze podtynkowej o głębokości min. 50 mm.
		Adapter Keystone Pojedynczy (podwójny po wyłamaniu zaślepki)
	CB0343 CN0343 CT0343	☐ Biały ☒ Czarny ☐ Tytanowy

Pak.	Nr ref.	Puszki natynkowe
		Możliwe uzyskanie 2 wysokości (27,5 mm i 40 mm). Nie współpracują z ramkami z Materiałów oryginalnych. Śruby w zestawie.
2 2	CB0231 CN0231	Pojedyncze (2 moduły) Z wyjmowanym wejściem dla montażu na listwie 20 x 12,5 mm. ☐ Biały ☒ Czarny
1 1	CB0232 CN0232	Podwójne (4 moduły) Do montażu poziomego lub pionowego Z wyjmowanym wejściem dla montażu na listwie 32 x 12,5 mm. ☐ Biały ☒ Czarny
1 1	CB0233 CN0233	Potrójne (6 modułów) Do montażu poziomego lub pionowego Z wyjmowanym wejściem dla montażu na listwie 32 x 12,5 mm. ☐ Biały ☒ Czarny
10 10	CM0220 CM0223	Wtykane lampki LED Biała LED - dla funkcji podświetlenia 230 V - 0.15 mA - szara podstawa 12-24-48 V white - biała podstawa
10 10	CM0221 CM0222	Niebieska LED - dla funkcji wskaźnika 230 V dla standardowego podłączenia - 3 mA - pomarańczowa podstawa 230 V dla podłączenia z dystrybucją fazy - 3 mA - czerwona podstawa
1	067620	Biała LED - dla funkcji wskaźnika 12-24-48 V ELV na zacisku bezpotencjałowym - biała podstawa
10 10	CM0224 CM0225	Lampki LED 230 V dedykowane Dla łącznika 2-biegunowego ref. CM0020 oraz łącznika krzyżowego ref CM0005 Biała lampka LED dla funkcji podświetlenia - 0.15 mA Niebieska lampka LED dla funkcji wskaźnika - 0.6 mA
1	067664	Dla gniazda ref. CM0119 Biała lampka LED dla funkcji wskaźnika - 2.4 mA
10	CM0230	Plakietka opisowa Do naklejenia na ramkę w celu umieszczenia opisu identyfikacyjnego

Zmiana łącznika schodowego na łącznik schodowy z funkcją wskaźnika za pomocą lampki LED

Obwód łącznika schodowego z lampką LED dla funkcji wskaźnika z dystrybucją fazy ref. CM0222



Obwód istniejącego łącznika schodowego z lampką LED dla funkcji wskaźnika ref. CM0221




Tabela doboru lampek LED



	Wtykowe lampki LED			
	Podświetlenie 12-24-48 V	Podświetlenie 230 V	Wskaźnik 230 V	
	CM0223	CM0220	CM0221	CM0222
Łącznik jednobiegowy	✓	✓	✗	✓
Łącznik schodowy ze standardowym podłączeniem	✓	✓	✓	✗
Łącznik schodowy z podłączeniem fazy	✓	✓	✗	✓
Przycisk	(ref. CM0031)	(ref. CM0031)	✗	(ref. CM0033)

Nr ref.	Pobór prądu (mA)	
CM0223	12 V _~ : 0.2	12 V _~ : 0.4
	24 V _~ : 0.9	24 V _~ : 1.2
	48 V _~ : 2.7	48 V _~ : 3.7

Celiane™

CELIANE - PRODUKT EKOLOGICZNY

Legrand aktywnie angażuje się w rozwój gospodarki niskoemisyjnej i minimalizację wpływu działalności na klimat. Celiane, dzięki koncepcji zorientowanej na ekologię, pomaga nam wypełniać to zobowiązanie.

LEGRAND ANGAŻUJE SIĘ W ŁAGODZENIE WPŁYWU NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Od produkcji wyrobów po koniec ich cyklu życia Legrand dąży do zmniejszenia śladu węglowego Grupy.



Dokumentacja PEP (Product Environmental Profile) jest dostępna na specjalne życzenie klienta.



LEGRAND KONCENTRUJE SIĘ NA GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

W naszych produktach wykorzystujemy coraz więcej materiałów z odzysku.



Czarne spody ramek

100%
PLASTIKU
Z ODZYSKU



Mechanizm łącznika Celiane nr ref. CM0001

100%
PLASTIKU
Z ODZYSKU

Pudełko Celiane



Opakowanie jednostkowe Celiane

100%
NADAJĄCE
SIĘ DO
RECYKLINGU
0%
PLASTIKU

Wszystkie ELEMENTY drewniane (ramki) pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, odpowiedzialny.



Dąb



Jesion wenge, Buk,
Korek

(1) Wg porównania ekopaszportu PEP nr LGRP-00992-V01.01-FR z jednostką funkcjonalną uznaną za czynnik przyczyniający się do zmian klimatu.

Celiane™

INSPIRUJE
KREATYWNOŚĆ



facebook/legrand



linkedin/legrandpolska



instagram/legrand_polska



legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30

Informacja techniczna o produktach:

(w godz. od 9.00 do 17.00)

+48 22 549 23 22

(z telefonów komórkowych)