

ARTEOR™ WITH NETATMO



Globale Stärke, die auf lokalem Wissen basiert

Legrand ist weltweit Spezialist für elektrische und digitale Gebäude-Infrastruktur.



Unsere Produktentwicklung ist innovationsgetrieben.

Die Legrand Gruppe ist bestrebt, den Anteil an Produktneuheiten durch grosse Investitionen in Forschung und Entwicklung (ca. 5 % des Umsatzes) und rund 3.900 aktive Patente hoch zu halten und so innovative Lösungen am Markt zu präsentieren.

SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

Legrand sieht seine soziale Verantwortung als logische Konsequenz der seit vielen Jahren praktizierten transparenten Unternehmensführung.

Die CSR-Roadmap bestätigt unser fortlaufendes Engagement in nachhaltige Entwicklung.



SMART HOME

für jedermann



Arteor with Netatmo ist Teil des Legrand Eliot-Programms, das der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für das vernetzte Zuhause gewidmet ist – leicht zu bedienen und warten, für jedermann zugänglich und an die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Gewohnheiten der Nutzer anpassbar. Das System steigert den Wert eines jeden Zuhauses und macht den Alltag um die entscheidende Nuance bequemer und sicherer.

MERKMALE & FUNKTIONEN

Einleitung	4-5
Beleuchtungssteuerung	6-7
Zentral gesteuerte Beleuchtung	8
Smarte Rollladensteuerung	9
Szenen-Taster	10-11
Vernetzte Steckdosen	12-13
Verdrahtete und funkbasierte Steuerungen	14-17
Fünf Schritte zu einem vernetzten Zuhause	18-19
Smarthome per Smartphone	20-21
Sprachsteuerung	22-23
Technologie trifft Design	24-25
Smarter with Netatmo - das neue vernetzte Thermostat	26
Montage! Was muss ich wissen	27
Produktübersicht	28-29

PRODUKTAUSWAHL

Vernetztes Gateway	30
Vernetzte verdrahtete Lichtschalter	31
Vernetzte Module für Steckdosen	32
Vernetzter Installationsschutz und Energiezähler	32
Vernetzte Rollladenschalter	33
Vernetzte Funk-Szenentaster	34
Vernetzte Funk-Sender für Beleuchtung	35
Vernetzte Funk-Sender für Rollladen und Funk-Sender	35-36
Vernetzter Raumthermostat	37
Programm Arteor : Steckdosen	38
Programm Arteor : TV-Abdeckungen, Blinddeckel, Datendosen	39
Programm Arteor : Montageplatten, Aufputzrahmen	40
Programm Arteor : Rahmenplatten	41-45
Auswahltablette Montage- und Rahmenplatten	46-47

LAZINE

VERNETZTES WOHNEN



DAS LEBEN KANN
SO EINFACH SEIN

ARTEOR™ WITH Netatmo

Digitalisierung und Vernetzung vereinfachen unser Leben und machen es bequemer. Die Technik verändert die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren, reisen und leben. Gleichzeitig wird alles immer komplexer. Deshalb hat sich Legrand vorgenommen, vernetzte digitale Technologien so einfach wie möglich für Designer, Installateure und Nutzer zu gestalten.

Das Ergebnis ist Arteor with Netatmo, eine Lösung, die die innovative Netatmo Smart-Home-Technologie mit den eleganten modularen Verdrahtungsmöglichkeiten von Legrand kombiniert. Das steigert den persönlichen Komfort und die Sicherheit eines vernetzten Zuhauses, ist schnell und einfach zu installieren und passt sich an veränderte Gewohnheiten und Bedürfnisse an.

Alle Funktionen einer Arteor with Netatmo-Installation lassen sich per Smartphone oder Tablet über die App Home + Control steuern, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Mithilfe der App können Sie bequem einzelne Lichter ein- oder ausschalten, Rollläden, Jalousien und Haushaltsgeräte steuern oder selbst komplexere Szenarien in Gang setzen.





ZigBee/WiFi-Gateway
Seite 30

Funk-Master-Switch Kommen/Gehen
Seite 34

DIE SMARTE FUNKLÖSUNG



Arteor with Netatmo ist eine funkbasierte Lösung für das vernetzte Zuhause. Intelligente Produkte kommunizieren über eine ZigBee-Funkverbindung (Wellenbereich 2,4 GHz), das heisst ohne aufwändige Verkabelung. Mit diesen Produkten kreieren Sie individuelle Lösungen für ein einzigartiges Zuhause.

EINFACH, FLEXIBEL UND ERWEITERBAR

Arteor with Netatmo wurde speziell entwickelt, um Ihr Zuhause noch individueller, zweckmässiger und sicherer zu machen. Einfach für Designer, die noch mehr nützliche Funktionen ohne Kabelsalat integrieren können. Einfach für Installateure, die das System ohne grossen Aufwand oder Fachkenntnisse installieren können. Einfach für Anwender, die sich über die unkomplizierte Bedienung und die erweiterbare und individuell anpassbare Anwendung freuen. Dank Works with-Programm von Legrand und ZigBee 3.0-Zertifizierung lässt sich das System Arteor with Netatmo optimal in Drittlösungen einbinden. Erfahren Sie mehr unter legrand.ch.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG


EINFACH INTELLIGENT



Funk-Schalter mit Dimmeroption
ohne N-Leiter
Seite 31



Funk-Schalter mit Dimmeroption
und N-Leiter
Seite 31



Funk-Wandsender
Seite 35

MEHR ALS NUR AN ODER AUS

Dank der integrierten Dimmerfunktion können Sie das Licht nicht nur ein- oder ausschalten, sondern auch für jede Gelegenheit unterschiedliche Beleuchtungsszenarien einrichten. Die Schalter mit Dimmerfunktion sind mit oder ohne Nullleiter erhältlich und für alle modernen Leuchtmittel ausgelegt, einschliesslich dimmbarer LED-Leuchten. So gestalten Sie Ihre Beleuchtung flexibel und sparen dabei Energie. Die Ansteuerung erfolgt über einen oder mehrere drahtlose Lichtschalter (Wandsender), was Ihnen komplette Freiheit bei der Planung und Gestaltung bietet – im Neubau ebenso wie bei Renovierungen.

LED



CFL




Halogen



Glühlampe





Funk-Schalter mit Dimmeroption und N-Leiter
Seite 31



Funk-Wandsender 2-fach
Seite 35

PRAKTISCH VERNETZTE BELEUCHTUNG

Die Arteor with Netatmo-Schalter mit Dimmeroption haben eine praktische Speicherfunktion, die das Licht mit derselben Helligkeit wiedereinschaltet, mit der es ausgeschaltet wurde. Mit der Home + Control App stellen Sie ganz bequem per Smartphone ein passendes Beleuchtungsszenario ein.

Funk-Mikromodul für
Beleuchtung – zur
Vernetzung von Leuchten
mit Deckenmontage
Seite 31



Das Mikromodul wird in der Deckeneinlassdose (Lampenstelle) nahe der Leuchte installiert. So lässt sich eine herkömmlich installierte Leuchte ohne aufwändige Verkabelung in eine praktisch vernetzte Beleuchtung verwandeln.

Funk-Wandsender zur Unterputzmontage

Der Funk-Wandsender wird in die Unterputzdose eingebaut und sorgt für die einfache Erweiterung eines verdrahteten Beleuchtungssystems, ohne dabei ästhetische Kompromisse eingehen zu müssen.
Seite 35



ZENTRAL GESTEUERT

BELEUCHTUNGSOPTIONEN



Funk-Wandsender
Seite 35

LICHTMANAGEMENT LEICHT GEMACHT

Der smarte Schrittschalter CX³ with Netatmo ist mit den Gateways Arteor with Netatmo und CX³ with Netatmo kompatibel und wird in den Schaltkasten eingebaut. Der smarte Schrittschalter wird entweder über verdrahtete Taster oder durch Funk-Wandsender gesteuert. In beiden Fällen lässt sich die Beleuchtung über die Home + Control App oder per Sprachassistent einstellen. Sie haben die Wahl zwischen individueller Bedienung, Integration in Szenarien oder einfach einzurichtenden täglichen oder wöchentlichen Programmierungen. Über die App lässt sich auch der Stromverbrauch überwachen, was Ihnen gezielt beim Energiesparen hilft.



CX³ with Netatmo
smarter Schrittschalter
Seite 31

SMARTE ROLLADENSTEUERUNG

EINFACH PRAKTISCH



Funk-Rollladenschalter
Seite 33

Funk-Wandsender für Rollläden
Seite 35

Arteor with Netatmo macht das regelmässige Öffnen und Schliessen von Rollläden und Jalousien wesentlich einfacher. Zudem bieten die Funk-Rollladenschalter eine Stoppfunktion und eine


Höhenregelung. Ein einziger Funk-Wandsender für Rollläden kann bis zu 20 verdrahtete Schalter regeln, sodass mit einem Tastendruck ganze Rollladengruppen zentral oder als Teil eines vorprogrammierten Szenarios bedient werden können. Noch bequemer erfolgt die Bedienung mithilfe der Home + Control App oder per Sprachassistent.



Unterputz-Funk-Wandsender für Rollläden
Seite 35

SZENEN-TASTER

MEHR OPTIONEN
FÜR EINEN NOCH
PERSÖNLICHEREN TOUCH



Funk-Master-Switch Kommen/Gehen
Seite 34



Funk-Szenentaster Tag/Nacht
Seite 34

Programmierbare Szenarien sparen Zeit bei täglich wiederkehrenden Abläufen. Die Schalter bieten vorprogrammierte Szenarien, die Sie über die Home + Control App ganz einfach an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. So können Sie beispielsweise über einen Schalter neben der Eingangstür die Rollläden öffnen und das Licht einschalten, wenn Sie nach Hause kommen. Beim Verlassen des Hauses genügt ebenso ein Tastendruck, um die Rollläden zu schliessen und alle Lichter auszuschalten.

VIER EINSTELLBARE SZENARIEN

Mit dem 4-fach-Handsender Arteor with Netatmo können Sie vier unterschiedliche Szenarien ganz nach Ihren Wünschen einrichten. Mithilfe der App können Sie den Szenarien sowohl Namen als auch entsprechende Symbole zuweisen. Die Programmierung ist extrem einfach und kann jederzeit problemlos geändert werden. Mehr dazu finden Sie auf Seite 34.



Nach Hause kommen




Arbeiten von zu Hause



Relaxen am Abend



Essen




VERNETZTE STECKDOSEN

FERNBEDIENUNG
LEICHT GEMACHT



MEHR FREIHEIT BEI DER PLANUNG UND VERWENDUNG

Arteor with Netatmo macht mit dem Steckdosenmodul Ihre Steckdosen zu intelligenten Bestandteilen Ihres vernetzten Zuhauses. Damit können Sie jede Art von Haushaltsgerät aus der Ferne ein- oder ausschalten oder in einzelne Szenarien integrieren. Vernetzte Steckdosen können über frei an der Wand positionierbare Schalter angesteuert und mit der Home + Control App oder per Sprachassistent bedient werden. Zudem liefern vernetzte Steckdosen nützliche Informationen über den wöchentlichen oder monatlichen Stromverbrauch und senden im Falle einer Störung eine Fehlermeldung an Ihr Smartphone, damit Sie gezielte Massnahmen ergreifen können.





EINE STARKE LÖSUNG FÜR LASTEN BIS 20 A

Mit dem smarten Installationsschutz CX³ with Netatmo in Verbindung mit den Gateways Arteor with Netatmo bzw. CX³ with Netatmo lassen sich selbst Geräte mit starkem Energieverbrauch sicher aus der Ferne bedienen und in die Smart-Home-Installation integrieren. Ganz gleich, ob es sich um Warmwasserbereiter oder Ladeboxen für Elektrofahrzeuge handelt – Sie können sich auf die praktische Fernbedienung und vorprogrammierte Prozesse verlassen. Über die App lässt sich auch der Stromverbrauch überwachen, was Ihnen gezielt beim Energiesparen hilft.

CX³ with Netatmo
smarter Installationsschutz
Für spezifische
Schaltkreise bis 20 A
Seite 32



WENIGE KOMPONENTEN

VIELE OPTIONEN

Das System Arteor with Netatmo besteht aus wenigen einfachen Komponenten. Das Starterpaket enthält ein Gateway oder ein DIN-Reihengateway mit den vernetzten Bedienelementen zur Steuerung von Beleuchtung, Rollläden oder Haushaltsgeräten. Damit können Sie Szenarien verwalten, zentrale Funktionen einrichten und individuelle Einstellungen aus der Ferne vornehmen.

VERNETZTE VERDRAHTETE PRODUKTE

Verdrahtete Produkte werden genauso wie konventionelle Produkte installiert und dann über das ZigBee-Wellenband mit 2,4 GHz mit den drahtlosen, frei platzierbaren Schaltern gekoppelt. Durch das dynamische Funknetzwerk können alle Funktionen jederzeit neu eingerichtet werden. Auch zusätzliche Produkte lassen sich ganz einfach hinzufügen.

STARTERPAKET


**FUNK-Gateway
Starterpaket
Seite 30**

**Funkbasiertes Gerät
(batteriebetrieben)**

oder

**CX³ smartes DIN-Gateway
Seite 30**

Ein Gateway erzeugt das Funknetzwerk und stellt die WiFi-Verbindung mit den vernetzten Geräten her. Das Starterpaket besteht aus dem ZigBee/WiFi-Gateway und dem Funk-Master-Switch Kommen/ Gehen.



Die Home + Control App zur Steuerung des Systems per Smartphone oder Tablet ist für Android- und iOS-Geräte erhältlich. Laden Sie die App einfach in Ihrem App Store herunter.

[Download on the App Store](#) [GET IT ON Google Play](#)

HOME + CONTROL app

FUNKTIONEN

Verdrahtete Geräte (230 V AC)

BELEUCHTUNG



Funk-Schalter mit und ohne Dimmoption
und mit und ohne N-Leiter
Seite 31



Funk-Mikromodul für Beleuchtung
Seite 31



CX³ with Netatmo
smarter Schrittschalter
Seite 31

ROLLADEN/JALOUSIEN



Funk-Rolladenschalter
Seite 33



Funk-Mikromodul für Rollladen
Seite 33

VERNETZTE STECKDOSEN



CX³ with Netatmo
smarter Installationsschütz
Seite 30



Modul für Steckdosen
Seite 32

WENIGE KOMPONENTEN

VIELE OPTIONEN

FUNKTIONEN

BELEUCHTUNG

AUFPUTZMONTAGE



Funk-Wandsender
1-fach und 2-fach
Seite 35

UNTERPUTZMONTAGE



Funk-Sender für
Beleuchtung – 1 Modul
Seite 35

BESCHATTUNG

AUFPUTZMONTAGE



Funk-Wandsender für
Rollläden – 1-fach
Seite 35

FUNKSTEUERUNG

Funkschalter zur Bedienung von Licht und Rollläden dienen zur Erweiterung der Installation und ermöglichen die gruppenbasierte oder zentrale Fernsteuerung von Beleuchtung, Rollläden und Jalousien. Die Schalter können im Laufe der Zeit flexibel an Neuerungen angepasst werden. Mit drahtlosen Szenariensteuerungen aktivieren Sie vorprogrammierte komplexe Szenarien, die für gesteigerten Komfort nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen sorgen oder wenn Sie das Haus verlassen und nach Hause kommen. Mit dem 4-fach-Handsender können Sie vier unterschiedliche Szenarien einrichten.

Funkbasierte Geräte (batteriebetrieben)

BESCHATTUNG


UNTERPUTZMONTAGE



Funk-Sender für
Rollläden – 1 Modul
Seite 35

SZENARIEN

AUFPUTZMONTAGE



Funk-Master-Switch
Kommen/Gehen – 1-fach Seite 34



Funk-Szenentaster
Tag/Nacht – 1-fach Seite 34



Funk-Handsender 4-Kanal
Seite 34


UNTERPUTZMONTAGE



Funk-Master-Switch
Kommen/Gehen – 1 Modul Seite 34



Funk-Szenentaster
Tag/Nacht – 1 Modul Seite 34




HINWEIS: Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen für die Verlegung von Stromkabeln.

EINFACHE INSTALLATION

FÜR NEUBAUTEN UND RENOVIERUNGEN

FÜNF SCHRITTE ZU EINEM VERNETZTEN ZUHAUSE

1




Wenn alle verdrahteten Geräte installiert sind und die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchten alle LEDs rot.

2





Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Mitte des Master-Switch.

3




Die LEDs leuchten grün, um anzuzeigen, dass das Netzwerk eingerichtet wurde.



Arteor with Netatmo funktioniert auf Funkbasis, dass keine zusätzliche Verdrahtung benötigt, da es die bestehende Infrastruktur verwendet. Deshalb ist es die ideale Lösung für die Umstellung einer bestehenden Installation auf ein vernetztes Zuhause. Für Neubauprojekte bietet das System eine Reihe von Vorteilen, beispielsweise den verringerten Arbeitsaufwand dank der einfachen Installation.

4



Um einen Funkschalter hinzuzufügen, den Schalter gedrückt halten und dreimal auf das verdrahtete Gerät tippen, das angesteuert werden soll. Die LEDs leuchten blau, um anzuzeigen, dass die Koppelung erfolgreich abgeschlossen wurde.


5



Anschliessend kurz auf den Master-Switch drücken, um alle LEDs auszuschalten.

SMARTHOME PER SMARTPHONE


MACHEN SIE IHR
LEBEN SMARTER




Die App Home + Control ändert alles – nicht nur die Steuerung Ihres Smart Homes, sondern auch die Konfigurierung. Mit der App richten Sie das gesamte System nach Ihren persönlichen Vorlieben ein. Schaffen Sie individuelle Szenarien, bedienen Sie einzelne Geräte aus der Ferne und behalten Ihren Stromverbrauch im Auge.




Dieselbe App, mit der das System vom Installateur programmiert wird, verwenden Sie auch zur Steuerung des gesamten Netzwerks. Vor allem die Fernsteuerungsoptionen sind sehr nützlich. Die App zeigt intelligente Warnmeldungen an, wenn beispielsweise der Kühlschrank nicht mehr mit Strom versorgt wird oder im Haus noch Licht brennt, obwohl niemand daheim ist. Sie können das System also aus der Ferne steuern und gegebenenfalls geeignete Massnahmen ergreifen.




Die Konfiguration erfolgt in wenigen einfachen Schritten



Jeder Raum wird einzeln eingerichtet




Alle Funktionen können individuell eingestellt werden




Nutzer können alle Familienmitglieder einladen



Der Stromverbrauch einzelner Geräte kann überwacht werden




Sie können schnell auf Störungen reagieren



Intelligente Warnmeldungen können jederzeit und überall eingesehen werden

SPRACHSTEUERUNG

MIT EINEM
SPRACHASSISTENTEN





Die moderne Heimtechnologie wird zunehmend komplexer, aber auch immer benutzerfreundlicher. Arteor with Netatmo ermöglicht die Steuerung von Funktionen mithilfe von virtuellen Assistenten. In Verbindung mit Google Assistant, Amazon Alexa oder Apple Siri gehorcht das System aufs Wort und reagiert prompt auf Befehle wie «Wohnzimmerlicht einschalten».



Vernetzte verdrahtete und Batteriebetriebene Produkte für die Steuerung Seite 31-36

EINFACH VIELFÄLTIG

Arteor with Netatmo ermöglicht die Steuerung aller vernetzten Geräte mithilfe der virtuellen Assistenten Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Siri. Per Sprachsteuerung schalten Sie ganz einfach das Licht ein oder aus, aktivieren Szenarien oder stellen die gewünschte Temperatur ein.



TECHNOLOGIE TRIFFT DESIGN

MACHT DAS
LEBEN STYLISHER

NEUTRAL/BASIC (KUNSTSTOFF LACKIERT)



Champagne



Weiss



Graphite



Soft Alu



Magnesium



Dark Bronze

METALL BRUSHED/ GEBÜRSTET



Black



Stainless Steel



Gold Brass



Pink Champagne


METALL REFLECTIVE/REFLEKTIEREND



Black



Stainless Steel



Gold

MIRROR/GLAS



Mirror Black



Mirror White

WOOD/HOLZ



Grey Oak

SIGNATURE



Cube



DAS NEUE VERNETZTE THERMOSTAT Smarther

WITH
Netatmo

Das vernetzte Thermostat Smarther with Netatmo überwacht und regelt die Temperatur auf einfache Weise. Über die App Home + Control, die auch mit virtuellen Assistenten funktioniert, regeln Sie auf intelligente Weise die Temperatur in Ihrem Zuhause.

Erfahren Sie mehr unter
legrand.ch




The Home + Control app is available on



MONTAGE! WAS MUSS ICH WISSEN?

EINFACH ZU MONTIEREN,
WEIL IHRE ZEIT KOSTBAR IST



MONTAGEPLATTE (M)

Montageplatten, S. 40

EINSATZ (BF)

Einsätze, S. 30 bis 39

RAHMENPLATTE (R)

Rahmenplatten, S. 41-47

BAUKASTEN

VOM EINSATZ ZUM FERTIGAPPARAT

BF


Einsatz kombinierbar



+

M

Montageplatte



+

R

Rahmenplatten



=

UP

Komplettapparat Gr.1



BF

Einsatz kombinierbar



+

AP

Gehäuse 1x1



=


AP

Komplettapparat AP



Produktübersicht

Das System beruht auf traditioneller Verkabelung



Beleuchtung

Funk-Schalter Funk-Schalter mit Dimmeroption Funk-Schalter mit Dimmeroption



5742 01 5743 40 5742 02
5742 20 5743 42 5742 21

Funk-Mikromodul für Beleuchtung



5742 43

Vernetzbarer Schrittschalter



4121 70

Funk-Wandsender Licht



5742 60
5742 80

Funk-Wandsender Licht



5742 65
5742 85

Funk-Wandsender Licht UP



5742 91
5742 76

Funk-Bewegungsmelder



5742 52

Funk-Sender ON/OFF



0676 94

Beschattung

Funk-Rollladenschalter



5742 04
5742 22

Funk-Mikromodul für Rollläden



0676 97

Funk-Wandsender Rollläden



5742 62
5742 82

Funk-Wandsender Rollläden UP



5742 74
5742 95

Energiemanagement und Verbrauch

Funk-Modul für Steckdosen



5742 00
5742 28

UP-Raumthermostat Smarter 2



UP XW8002
UP XG8002
AP XW8002W

Vernetzbarer Installationsschutz



4121 71

Schritt 1: Gateway für ein vernetztes Zuhause



Home + Control



5742 64

4121 81



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten **Seite 46-47**

Erzeugt das Funknetzwerk und stellt die WiFi-Verbindung mit den vernetzten Geräten her. Ermöglicht die Fernsteuerung einer vernetzten Installation (Licht, Rollläden, Haushaltsgeräte) durch Verwendung eines Smartphones mit der App Home + Control und/oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten. Muss als Starterpaket für die Steuerung einer vernetzten Installation bestellt werden. Wird durch zusätzliche vernetzte Produkte vervollständigt. WiFi-Verbindung mit 2,4 GHz erforderlich.

VE	Art	Funk-Gateway Starterpaket
		Bestehend aus: -1 Funk-Gateway inkl. Frontpartie Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden (S. 40-47) Kann anstelle eines bestehenden Produkts eingebaut werden Geeignet für Unterputzdose mit einer Tiefe von 47mm -1 Funk-Master-Switch Kommen/Gehen zum Abrufen von 2 Alltagszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden Rahmenabdeckungen und Montageplatten (S. 40-47) müssen separat bestellt werden Zum Einrichten des Funknetzwerks und zur Steuerung der Szenarien Mit langlebiger 3-Volt-Batterie CR2032 zur Stromversorgung und 2 abziehbaren Klebestreifen zur Befestigung der Bedieneinheit auf jeder Art von Untergrund LED-Anzeige für Batteriestatus
1	5742 64 404 740 301	Weiss
1	5742 84 404 740 341	Magnesium

VE	Art	Smartes DIN-Gateway
1	4121 81 404 930 001	Für die Montage auf DIN-Schiene Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm Nennstrom I _N : 110 - 240V AC Frequenz: 50/60Hz Verlustleistung: max. 2W Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz (Leistung <) -5 + 45° Anschluss über Schraubklemmen



Legrand App Home + Control erhältlich über **Google Play und im App Store**



Arteor™ with Netatmo ist Teil des Eliot-Programms von Legrand, das der Entwicklung nachhaltiger vernetzter Lösungen gewidmet ist. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder für

technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung unter +41 (0) 56 464 67 67

Connected home

Funk-Schalter, Funk-Schalter mit Dimmeroption, Funk-Mikromodul für Beleuchtung, vernetzbarer Schrittschalter

Schritt 2: Verdrahtete Produkte



Home + Control



5742 01



5742 02



5743 40



5742 43



4121 70



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten **Seite 46-47**

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)

VE	Art	Funk-Schalter
		Schalter mit N-Leiter 100-500 W - 1 Modul Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden (S. 40-47) Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung Kann durch einen oder mehrere Funk-Wandsender oder mit einem Schalter Sch.3 geschaltet werden Für alle Lasten geeignet Geeignet für Unterputzdose mit einer Tiefe von 47mm Kontroll- oder Orientierungsanzeige kann über die App Home + Control aktiviert werden ZigBee-zertifiziertes Produkt
1	5742 01 404 740 401	Weiss
1	5742 20 404 740 441	Magnesium

VE	Art	Funk-Schalter mit Dimmeroption
		Schalter ohne N-Leiter 5-300 W - 2 Module Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden (S. 40-47) Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Für das lokale oder ferngesteuerte Ein- und Ausschalten oder Dimmen der Beleuchtung Kann durch einen oder mehrere Funk-Wandsender geschaltet werden Dimmerfunktion und Kontroll-/Orientierungsanzeige können über die Home + Control App aktiviert werden Für alle Lasten geeignet: -7 W bis 300W Glüh- und Halogenlampen -5 W bis 50W LED-Leuchtmittel (max. 5) -9 W bis 60W Kompakt-Leuchtstofflampen -10VA bis 300VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren Der Schalter wird mit einem Kompensator (Best.Nr. 0401 49) geliefert, der so nah wie möglich an der Leuchte positioniert werden sollte. Dies ist für eine optimale Funktion, insbesondere beim Dimmen, entscheidend und gilt für alle Leuchtmittel Geeignet für Unterputzdose mit einer Tiefe von 47mm ZigBee-zertifiziertes Produkt
1	5742 02 404 740 601	Weiss
1	5742 21 404 740 641	Magnesium

VE	Art	Funk-Schalter mit Dimmeroption
		Schalter mit N-Leiter 5-300 W - 1 Module Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden (S. 40-47) Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Für das lokale oder ferngesteuerte Ein- und Ausschalten oder Dimmen der Beleuchtung Kann durch einen oder mehrere Funk-Wandsender geschaltet werden Dimmerfunktion und Kontroll-/Orientierungsanzeige können über die Home + Control App aktiviert werden Für alle Lasten geeignet: -Dimmbare LEDs: 150 W -Halogen mit Transformator: 150VA -Leuchtstoffröhre: 150VA -Halogen 230VA und Glühlampe 150 W Geeignet für Unterputzdose mit einer Tiefe von 47mm ZigBee-zertifiziertes Produkt
1	5743 40 404 741 401	Weiss
1	5743 42 404 741 441	Magnesium

VE	Art	Funk-Mikromodul für Beleuchtung
		Mit N-Leiter 300 W Zur Installation direkt bei der Lampenstelle Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder aufgrund des vorhandenen Steuereingangs, auch mittels herkömmlicher Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Zum Schalten von LED-, Halogen und Kompakt-Leuchtstofflampen bis 300 W ZigBee-zertifiziertes Produkt
1	5742 43 404 741 201	

VE	Art	CX ³ Smarter Schrittschalter 1P 16A
		Der vernetzbare Schrittschalter kann elektrische Verbraucher bis 16A von überall aus schalten Ermöglicht über die Legrand App Home + Control: -Messung und Überwachung des Verbrauchs (kWh) von 1-phasigen Regelkreisen - Punktuelle Fernbedienung - direkt per Smartphone oder Sprachsteuerung oder Umsetzung von kundenspezifischen Szenarien -Planung eines Tages- und/oder Wochenplans Kann durch konventionelle Taster und/oder mit "Arteor™ mit Netatmo" vernetzte Geräte verbunden werden Technische Daten: -Kontakt: 1 Schliesser -Bemessungsstrom I _e : 16A -Selbstschützende Steuerklemmen: erfordert keinen 2ASchutzschalter oder Sicherungsschutz -Geräuscharmes Stromstossrelais (< 10 dB) -Breite: 1 x 17,5mm Modul ZigBee-zertifiziertes Produkt
1	4121 70 404 850 011	

Connected home

Funk-Modul für Steckdosen

Schritt 2: Verdrahtete Produkte



5742 00



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten
Seite 46-47

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)

Funk-Modul für Steckdosen

VE	Art	
1	5742 00 404 740 201	 16A - 230V~ - 3680 W - 1 Modul Das Steckdosenmodul kann eine bereits vorhandene Steckdose ansteuern Dabei wird dieselbe Verdrahtung genutzt Das Relais kann sowohl den aktuellen als auch den Gesamtverbrauch messen Geeignet für Unterputzdose mit einer Tiefe von 47mm Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden LED-Status-Anzeigefunktion ○ Weiss ● Magnesium
1	5742 28 404 740 241	

Connected home

Vernetzter Installationsschutz und Energiezähler



Home + Control



4121 71



4120 15

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)

VE	Art	
1	4121 71 404 660 011	 CX³ Smartes Installationsschutz 1P 20A Ermöglicht die Steuerung (EIN/AUS) von Verbrauchern Ermöglicht über die Legrand App Home + Control: -Messung und Überwachung des Verbrauchs (kWh) des 1-phasigen Regelkreises -Steuerung eines anderen Schützes > 20A mono -Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 4800 W oder von Motoren bis zu 2400 VA oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge bis zu 16A Technische Daten: -Kontakt: 1 Schliesser -Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100-240V AC -Frequenz: 50/60Hz -Stossspannungsfestigkeit Uimp: 4kV -Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A/AC1: 20A -Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B/AC3: 5A Thermischer Nennstrom: 20A Geräuscharme Schaltung < 10 dB Aufgrund interner Schutzbeschaltung ist beim Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 keine zusätzliche 2A Absicherung erforderlich Erlaubt den Einsatz einer Sammelschiene Schraubklemmen
1	4120 15 981 871 291	

EMDX³ Smarter Energiezähler

Max. Stromkreiswert 80A 1
Ruhestromwandler im Lieferumfang enthalten
Ermöglicht dem Nutzer:
-die Messung des aktuellen Gesamtstromverbrauchs eines Einphasenwechselstromkreises
-die Nachverfolgung des täglichen/wöchentlichen/monatlichen/jährlichen Gesamtverbrauchs des entsprechenden Stromkreises (in kWh oder als Wert)
-das Versenden einer Mitteilung bei Erreichen eines einstellbaren Schwellenwerts der aktuellen Gesamtleistung
100-240VA - 50/60Hz
Breite: 1x17,5mm Modul
Schraubklemmen

Connected home

Funk-Rollladenschalter, Funk-Mikromodul für Rollläden

Schritt 2: Verdrahtete Produkte



Home + Control



5742 04



0676 97



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten **Seite 40-47**

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)

VE	Art	Funk-Rollladenschalter
		Der Funk-Rollladenschalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Rollladenschalter ersetzen Dabei kann dieselbe Verdrahtung und Installationsdose genutzt werden Verwendbar für alle verdrahteten Rollladen-Motoren mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern. Ein Neutralleiter ist erforderlich Kann durch einen oder mehrere Funk-Wandsender für Rollläden geschaltet werden Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 47mm Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden
1	5742 04 404 740 501	 ☐ Weiss ☒ Magnesium
1	5742 22 404 740 501	

VE	Art	Funk-Mikromodul für Rollläden IP 44
1	0676 97 404 740 101	Einbauaktor zur lokalen oder Fernsteuerung von Rollläden Kann durch einen oder mehrere Funk-Wandsender für Rollläden geschaltet werden Kompatibel mit Rollläden mit mechanischem oder elektronischem Anschlag Vorsicht: Anschluss an den Neutralleiter ist notwendig. Nicht kompatibel mit funkgesteuerten Rollladenmotoren Kann auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten installiert werden Max. 1x500VA ZigBee-zertifiziertes Produkt

Schritt 3: Batterieversorgte Produkte und drahtlose Wandsender



Home + Control



5742 61



5742 70



5742 63



5742 73



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten **Seite 46-47**

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)

Der Master-Switch wird in der Nähe der Eingangstür installiert, um Alltagsszenarien zu steuern (z. B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/"Alles Aus" beim Verlassen)

Der Master-Switch wird im Starter-Paket und einzeln angeboten, etwa zur Ergänzung, wenn z. B. ein Haus mehr als eine Eingangstür besitzt. Die individuellen Alltagsszenarien, wie Beleuchtung, Rollläden und Steckdosenmodule müssen nur einmal programmiert werden und sind dann auf allen Master-Switches identisch

Diese Szenarien werden über die App Home + Control konfiguriert. Der Funk-Szenentaster Tag/Nacht wird genutzt, um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosenmodule einbezogen. Die Szenarien können über die App Home + Control eingerichtet werden

VE	Art	Funk-Master-Switch Kommen/Gehen
1	5742 61 404 741 101	Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. CR 2032 - 3V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. Standby-Lebensdauer: 8 Jahre. Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden.
1	5742 81 404 741 141	
		○ Weiss ● Magnesium

VE	Art	Funk-Master-Switch Kommen/Gehen UP
1	5742 70 404 741 501	Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 40mm. Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden.
1	5742 79 404 741 641	
		○ Weiss ● Magnesium

VE	Art	Funk-Szenentaster Tag/Nacht
1	5742 63 404 740 701	Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. Standby-Lebensdauer: 8 Jahre. Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden.
1	5742 83 404 740 741	
		○ Weiss ● Magnesium

VE	Art	Funk-Szenentaster Tag/Nacht
1	5742 73 404 741 601	Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 40mm. Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden.
1	5742 90 404 741 741	
		○ Weiss ● Magnesium

VE	Art	Hansender 4 Kanal
1	0676 95 404 741 551	Wird verwendet, um einer vernetzten Installation 4 zusätzliche Szenarien hinzuzufügen. Die Szenarien werden über die App Home + Control angepasst. Mithilfe der Home + Control App können die Szenarien durch Namen und Symbole ergänzt werden. Mit langlebiger 3-Volt-Batterie CR2032 zur Stromversorgung. ZigBee-zertifiziertes Produkt. Für den Schlüsselanhänger.
		● Magnesium

Connected home

Funk-Sender

Schritt 3: Batterieversorgte Produkte und drahtlose Wandsender



Home + Control



5742 60



5742 91



5742 65



5742 62



5742 74



Auswahltabelle für Rahmenabdeckungen und Montageplatten **Seite 46-47**

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)
 Steuert Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung und Steckdosenmodule an
 Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden
 Steuert Funk-Rolladenschalter und Funk-Einbauaktor für Rolläden
 Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden

VE	Art	Funk-Wandsender für Beleuchtung
		Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden CR 2032 - 3V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. Standby-Lebensdauer: 8 Jahre Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden
1	5742 60 404 741 001	○ Weiss
1	5742 80 404 741 041	● Magnesium

VE	Art	Funk-Wandsender für Beleuchtung UP
		Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 40mm
1	5742 91 404 741 801	○ Weiss
1	5742 76 404 741 541	● Magnesium

VE	Art	Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung
		Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 40mm
1	5742 65 404 740 901	○ Weiss
1	5742 85 404 740 941	● Magnesium

VE	Art	Funk-Wandsender für Rollläden
		Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden CR 2032 - 3V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. Standby-Lebensdauer: 8 Jahre Befestigungsplatten, Rahmenplatten oder AP-Gehäuse müssen separat bestellt werden
1	5742 62 404 740 801	○ Weiss
1	5742 82 404 740 841	● Magnesium

VE	Art	Funk-Wandsender für Rollläden UP
		Für die Montage in einer Standard-Installationsdose mit einer Tiefe von 40mm
1	5742 74 404 741 701	○ Weiss
1	5742 95 404 741 841	● Magnesium

Schritt 3: Batterieversorgte Produkte und drahtlose Wandsender



Home + Control



0676 94



5742 52



0401 49

Für ein vernetztes Zuhause. Erfordert die vorherige Installation eines Netatmo Gateways (S. 30)
Steuert Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung und Steckdosenmodule an

VE	Art	Funk-Sender ON/OFF
1	0676 94 404 740 001	Taster Schnittstelle "...with Netatmo" zur Einbindung von konventionellen Schaltern und -Tastern, sowie anderer Geräte mit potentialfreien Kontakten zum Ein und Ausschalten von Lasten Für den Einbau in eine Installationsdose hinter den Schalter-/Taster Einsätze CR 2032 - 3V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. Standby-Lebensdauer: 8 Jahre ZigBee-zertifiziertes Produkt

VE	Art	Kompensator
1	0401 49 545 407 001	Der aktiv Kompensator sorgt für die Kompatibilität der elektronischen Beleuchtungssteuerung, 2-Draht ohne Neutralleiter, für alle handelsüblichen Leuchten (LED, Leuchtstoff, NV-Halogenleuchte mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, Halogen 230V, Leuchtstoffröhren, Glühbirnen)

VE	Art	Funk-AP Bewegungsmelder IP 44
1	5742 52 404 741 301	Ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 verdrahteten Schaltern, Mikromodule und Relais (Steckdosen) Einfaches Pairing durch Antippen der verkabelten Produkte oder durch Verwendung der Home + Control App Wird mit 2 x AA-Batterien geliefert Für den Innen- und Außenbereich Empfohlener Abstand zwischen 2 Sensoren: 6 m Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m Zeitverzögerung einstellbar von 15 s bis 15 min Reichweite: 8 m Erfassungswinkel: 140° Sensorreichweite einstellbar von 2 m bis 8 m Lichtpegelschwelle einstellbar von 1 bis 1000 Lux Modul zum drahtlosen Ein-/Ausschalten

Connected home

Raumthermostat

Smarter 2



Home + Control



XW8002



XG8002

Mit dem vernetzten WLAN-Raumthermostat von Legrand kann man die Heizung bequem von überall per Smartphone steuern
Kostenlose App, keine Abonnementgebühren. App Home+Control erhältlich im App Store / Google Play

Eigenschaften:

Wochenprogramme

Funktionsmodus (Komfort / Nacht / Eco / Frost)

Geolokalisierung

Manuelle Werteinstellung via Smartphone

Boost-Funktion; die Boost-Funktion hilft dem Nutzer kühle Räume innerhalb kürzester Zeit aufzuheizen (30, 60 oder 90 Minuten)

Verwaltung mehrerer Thermostate

Management von Thermostaten die in verschiedenen Häusern installiert sind

Verbrauch 2 W

Betriebstemperatur 5 ÷ 40 °C

Sollwerttemperatur 5 °C ÷ 40 °C

Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)

Einspeisung 230V

Kontakte: C, NO, NC

Wireless-Gerät entspricht dem 802.11b /g /n Standard

Frequenz von 2,4 bis 2,4835 GHz, Sendeleistung <lt/>20 dBm

Sicherheitsprotokoll WPA / WPA2

VE	Art	UP-Raumthermostat Smarter 2
1	XW8002 439 041 001	UP-Montage Masse (BxHxT): 126x87x12,6mm Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und / oder PB503N, PB502N ○ Weiss
1	XG8002 439 040 051	● Schwarz

VE	Art	AP-Raumthermostat Smarter 2
1	XW8002W 439 040 001	AP-Montage Masse (BxHxT): 126x87x12,6mm ○ Weiss

VE	Art	Mögliche Einlassdosen zu UP Smarter 2
1	500CH 372 507 676	 Für Bohrlöcher Ø71mm, 8 Einführungen Einlasstiefe 60mm
1	503E 372 135 304	 Rechteckig, 107x74mm Tiefe: 50mm Horizontale Montage Italienischer Standard
1	PB503N 964 190 390	 Für Fräsloch Ø68mm Tiefe: 50mm Horizontale Montage Italienischer Standard
1	PB502N 964 090 190	 Für Fräsloch Ø68mm Tiefe: 50,5mm Italienischer Standard



5718 20



5718 27



5718 31 UP61




5718 23



5718 22



5718 24

VE	Art	Steckdosen Typ 13 LNPE 10A - 250V
1	5718 20 639 413 001	1-fach Typ 13 - 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Magnesium
1	5718 70 639 413 841	
1	5718 27 657 414 001	Steckdosen 2xTyp 13 LNPE 10A 250V 2-fach Typ 13 parallel - 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Magnesium
1	5718 78 657 434 841	
1	5718 28 657 434 001	Steckdosen 2xTyp 13/1 LNPE 10A 250V 2-fach Typ 13 getrennt - 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Magnesium
1	5718 78 657 434 841	
1	5718 30 UP 61 657 315 001	Steckdosen 3-fach Typ 13 LNPE 10A Anschlüsse parallel Ausführung Monobloc. Kann nicht in Mehrfachkombinationen oder in Aufputzgehäuse eingebaut werden Nur Bauart Monobloc lieferbar Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ² Nicht kombinierbar, geliefert mit Befestigungs- und Rahmenplatte Monobloc  ○ Weiss ● Graphite
1	5718 30 UP 68 657 315 141	
1	5718 31 UP 61 657 335 001	Anschluss getrennt  ○ Weiss ● Graphite
1	5718 31 UP 68 657 335 141	

VE	Art	Steckdosen Typ 15 3LNPE 10A 250/400V
1	5718 23 641 420 001	2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Magnesium
1	5718 23 M 641 420 841	
1	5718 22 639 423 001	Steckdosen Typ 23 LNPE 16A - 250V 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Graphite
1	5718 72 639 423 841	
1	5718 29 657 423 001	Steckdosen 2xTyp 23 LNPE 16A 250V 2-fach Typ 23 parallel - 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Graphite
1	5718 79 657 423 841	
1	5718 24 641 601 001	Steckdosen Typ 25 3LNPE 16A 250/400V 2 Module Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm ²  ○ Weiss ● Graphite
1	5718 24 M 641 601 841	

Arteor™

TV Abdeckungen, Blinddeckel



5718 43



0770 70

VE	Art	Frontplatte TV-R
1	0 787 89 378 123 001	○ Weiss
1	0787 89 M 378 123 841	● Magnesium
1	0787 89 WISI 378 127 001	Frontplatte TV-R-Daten ○ Weiss
1	0787 89 WISIM 378 127 841	● Magnesium
1	5718 43 378 124 001	Frontplatte TV-R-Daten Front 45x45mm Geliefert ohne Einsatz Für handelsübliche Antennensteckdosen Gr. 1 ○ Weiss
1	5718 93 378 125 841	● Magnesium
1	0770 70 378 415 001	Blindabdeckung - 1 Modul Aufschnappbar in Montageplatte Front 22.5x45mm Einbautiefe: 16mm ○ Weiss
1	5728 41 378 415 841	● Magnesium
1	0770 71 378 405 001	Blindabdeckung - 2 Module Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 16mm ○ Weiss
1	5728 42 378 405 841	● Magnesium

Arteor™

Datendosen, Blindabdeckung




0765 73



0765 76


VE	Art	Datendosen Kat. 6A
1	0765 73 877 716 001	Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik, farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B Normenkonform nach ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 C2
1	5728 06 CH 877 402 841	1 x RJ 45 STP - 1 Modul ○ Weiss
1	0765 76 877 676 001	● Magnesium
1	0765 63 877 706 001	1 x RJ 45 STP - 2 Module ○ Weiss
1	5728 06 CH 877 706 841	● Magnesium
1	0765 66 877 619 001	Datendosen Kat. 6 Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik, farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B Normenkonform nach ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 C2
1	5728 23 CH 877 706 841	1 x RJ 45 STP - 1 Modul ○ Weiss
1	0765 66 877 619 001	● Magnesium
1	5728 17 CH 877 619 841	1 x RJ45 STP - 2 Modul ○ Weiss
1	0765 61 877 708 001	● Magnesium
1	5728 02 CH 877 708 841	1 x RJ45 UTP - 1 Modul ○ Weiss
1		● Magnesium



5717 57



5717 52



5717 53




5718 44

VE	Art	Montageplatten Metall
1	5717 57 376 111 031	Alle Montageplatten werden mit Staubschutz ausgeliefert Achsabstand Apparate 57mm Universal-Montageplatte Gr. I 2 Module Für alle Einsätze Bauart BF und handelsübliche Apparate mit Lochbefestigung 52mm
1	5717 52 376 210 031	Montageplatte Gr. 2x1 / 1x2 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage
1	5717 53 376 310 031	Montageplatte Gr. 3x1 / 1x3 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage
1	5717 59 376 410 031	Montageplatte Gr. 4x1 / 1x4 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage
1	5717 54 376 220 031	Montageplatte Gr. 2x2 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden

VE	Art	Montageplatten Metall
1	5717 55 376 320 031	Montageplatte Gr. 3x2 / 2x3 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden
1	5717 56 376 330 031	Montageplatte Gr. 3x3 Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden
1	5718 44 282 011 001	Aufputzrahmen Abmessungen 79x79x54mm, Isolierstoff Geliefert mit Montageplatte Für Einbau von Einsätzen Bauart BF Anreihbar
1	5718 44-68 282 011 141	○ Weiss ● Magnesium

Abmessungen Montageplatten



Art	Anordnung	Abmessungen (mm) LxBxH
5717 57	1-fach	84x79x1,2
5717 52	2-fach	139x85x1,2
5717 53	3-fach	199x85x1,2
5717 54	4-fach (2x2)	150x150x1,2
5717 55	6-fach	206x150x1,2
5717 56	9-fach	206x206x1,2
5717 59	4-fach (1x4)	255,5x85x1,2

Staubschutz

Steckbar, transparent
Alle Montageplatten werden mit spezifischem Staubschutz ausgeliefert

Die Apparate lassen sich auch mit aufgesetztem Staubschutz bedienen



5717 01



5711 21



5717 21



5717 01 M



5711 01



5711 11

VE	Art	Rahmenplatten Basic	
		Kunststoff lackiert Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck- Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57mm	
		Weiss	
1	5717 01 375 110 001	1x1	
1	5717 02 375 210 001	2x1	
1	5717 03 375 310 001	3x1	
1	5717 07 375 410 001	4x1	
1	5717 04 375 220 001	2x2	
1	5717 05 375 320 001	3x2	
1	5717 06 375 330 001	3x3	
		Soft Alu	
1	5711 21 375 110 431	1x1	
1	5711 22 375 210 431	2x1	
1	5711 23 375 310 431	3x1	
1	5711 24 375 410 431	4x1	
1	5711 25 375 220 431	2x2	
1	5711 26 375 320 431	3x2	
1	5711 27 375 330 431	3x3	
		Graphite	
1	5717 21 375 110 141	1x1	
1	5717 22 375 210 141	2x1	
1	5717 23 375 310 141	3x1	
1	5717 27 375 410 141	4x1	
1	5717 24 375 220 141	2x2	
1	5717 25 375 320 141	3x2	
1	5717 26 375 330 141	3x3	

VE	Art	Rahmenplatten Basic	
		Magnesium	
1	5717 01 M 375 110 841	1x1	
1	5717 02 M 375 210 841	2x1	
1	5717 03 M 375 310 841	3x1	
1	5717 07 M 375 410 841	4x1	
1	5717 04 M 375 220 841	2x2	
1	5717 05 M 375 320 841	3x2	
1	5717 06 M 375 330 841	3x3	
		Champagne	
1	5711 01 375 110 011	1x1	
1	5711 02 375 210 011	2x1	
1	5711 03 375 310 011	3x1	
1	5711 04 375 410 011	4x1	
1	5711 05 375 220 011	2x2	
1	5711 06 375 320 011	3x2	
1	5711 07 375 330 011	3x3	
		Dark bronze	
1	5711 11 375 110 491	1x1	
1	5711 12 375 210 491	2x1	
1	5711 13 375 310 491	3x1	
1	5711 14 375 410 491	4x1	
1	5711 15 375 220 491	2x2	
1	5711 16 375 320 491	3x2	
1	5711 17 375 330 491	3x3	




5717 34



5717 37



5711 81



5711 91

VE	Art	Rahmenplatten High End	
		Mit metallischer oder laminierter Oberfläche. Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57mm	
		Mirror White	
1	5717 34 375 110 401	1x1	
1	5717 35 375 210 401	2x1	
1	5717 36 375 310 401	3x1	
1	5717 47 375 410 401	4x1	
1	5717 61 375 220 401	2x2	
1	5717 66 375 230 401	3x2	
1	5717 71 375 330 401	3x3	
		Mirror Black	
1	5717 37 375 110 451	1x1	
1	5717 38 375 210 451	2x1	
1	5717 39 375 310 451	3x1	
1	5717 48 375 410 451	4x1	
1	5717 62 375 220 451	2x2	
1	5717 67 375 230 451	3x2	
1	5717 72 375 330 451	3x3	


VE	Art	Rahmenplatten High End	
		Grey Oak	
1	5711 81 375 110 031	1x1	
1	5711 82 375 210 031	2x1	
1	5711 83 375 310 031	3x1	
1	5711 84 375 410 031	4x1	
1	5711 85 375 220 031	2x2	
1	5711 86 375 320 031	3x2	
1	5711 87 375 330 031	3x3	
		Cube	
1	5711 91 375 110 441	1x1	
1	5711 92 375 210 441	2x1	
1	5711 93 375 310 441	3x1	
1	5711 94 375 410 441	4x1	
1	5711 95 375 220 441	2x2	
1	5711 96 375 320 441	3x2	
1	5711 97 375 330 441	3x3	

Arteor™

Rahmenplatten High End Metal Brushed/Gebürstet



5717 40



5711 41



5712 01



5711 31

VE	Art	Rahmenplatten High End
		Mit metallischer oder laminierter Oberfläche. Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57mm
		Stainless Steel
1	5717 40	1x1
	375 110 801	
1	5717 41	2x1
	375 210 801	
1	5717 42	3x1
	375 310 801	
1	5717 49	4x1
	375 410 801	
1	5717 63	2x2
	375 220 801	
1	5717 68	3x2
	375 230 801	
1	5717 73	3x3
	375 330 801	
		Gold Brass
1	5711 41	1x1
	375 110 851	
1	5711 42	2x1
	375 210 851	
1	5711 43	3x1
	375 310 851	
1	5711 44	4x1
	375 410 851	
1	5711 45	2x2
	375 220 851	
1	5711 46	3x2
	375 320 851	
1	5711 47	3x3
	375 330 851	

VE	Art	Rahmenplatten High End
		Pink Champagne
1	5712 01	1x1
	375 110 091	
1	5712 02	2x1
	375 210 091	
1	5712 03	3x1
	375 310 091	
1	5712 04	4x1
	375 410 091	
1	5712 05	2x2
	375 220 091	
1	5712 06	3x2
	375 320 091	
1	5712 07	3x3
	375 330 091	
		Black
1	5711 31	1x1
	375 110 251	
1	5711 32	2x1
	375 210 251	
1	5711 33	3x1
	375 310 251	
1	5711 34	4x1
	375 410 251	
1	5711 35	2x2
	375 220 251	
1	5711 36	3x2
	375 320 251	
1	5711 37	3x3
	375 330 251	



5711 51



5711 71




5711 61





VE	Art	Rahmenplatten High End
		Mit metallischer oder laminierter Oberfläche. Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57mm
		Stainless Steel
1	5711 51 375 110 231	1x1
1	5711 52 375 210 231	2x1
1	5711 53 375 310 231	3x1
1	5711 54 375 410 231	4x1
1	5711 55 375 220 231	2x2
1	5711 56 375 320 231	3x2
1	5711 57 375 330 231	3x3
		Black
1	5711 71 375 110 151	1x1
1	5711 72 375 210 151	2x1
1	5711 73 375 310 151	3x1
1	5711 74 375 410 151	4x1
1	5711 75 375 220 151	2x2
1	5711 76 375 320 151	3x2
1	5711 77 375 330 151	3x3

VE	Art	Rahmenplatten High End
		Gold
1	5711 61 375 110 861	1x1
1	5711 62 375 210 861	2x1
1	5711 63 375 310 861	3x1
1	5711 64 375 410 861	4x1
1	5711 65 375 220 861	2x2
1	5711 66 375 320 861	3x2
1	5711 67 375 330 861	3x3


Abmessungen Rahmenplatten

	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (Basic) (mm)	C (High End) (mm)
1-fach	92	92	45,4	45,4	7,7	8,0
2-fach	92	157	45,4	45,4	7,7	8,0
3-fach	92	213	45,4	45,4	7,7	8,0
4-fach (1x4)	92	269	45,4	45,4	7,7	8,0
4-fach	157	157	45,4	45,4	7,7	8,0
6-fach	157	213	45,4	45,4	7,7	8,0
9-fach	213	213	45,4	45,4	7,7	8,0



		Farb-Nr.	61	68	65	23	18	20	34	37	
		Ausführung	NEUTRAL / BASIC						MIRROR / GLAS		
											
Montageplatte Grösse		Farbe	Weiss	Graphite	Soft Alu	Magnesium	Champagne	Dark bronze	Mirror White	Mirror Black	
	1x1	5717 57 376 111 031	5717 01 375 110 001	5717 21 375 110 141	5711 21 375 110 431	5717 01 M 375 110 841	5711 01 375 110 011	5711 11 375 110 491	5717 34 375 110 401	5717 37 375 110 451	
	2x1 oder 1x2	5717 52 376 210 031	5717 02 375 210 001	5717 22 375 210 141	5711 22 375 210 431	5717 02 M 375 210 841	5711 02 375 210 011	5711 12 375 210 491	5717 35 375 210 401	5717 38 375 210 451	
	3x1 oder 1x3	5717 53 376 310 031	5717 03 375 310 001	5717 23 375 310 141	5711 23 375 310 431	5717 03 M 375 310 841	5711 03 375 310 011	5711 13 375 310 491	5717 36 375 310 401	5717 39 375 310 451	
	4x1 oder 1x4	5717 59 376 410 031	5717 07 375 410 001	5717 27 375 410 141	5711 24 375 410 431	5717 07 M 375 410 841	5711 04 375 410 011	5711 14 375 410 491	5717 47 375 410 401	5717 48 375 410 451	
	2x2	5717 54 376 220 031	5717 04 375 220 001	5717 24 375 220 141	5711 25 375 220 431	5717 04 M 375 220 841	5711 05 375 220 011	5711 15 375 220 491	5717 61 375 220 401	5717 62 375 220 451	
	3x2 oder 2x3	5717 55 376 320 031	5717 05 375 320 001	5717 25 375 320 141	5711 26 375 320 431	5717 05 M 375 320 841	5711 06 375 320 011	5711 16 375 320 491	5717 66 375 230 401	5717 67 375 230 451	
	3x3	5717 56 376 330 031	5717 06 375 330 001	5717 26 375 330 141	5711 27 375 330 431	5717 06 M 375 330 841	5711 07 375 330 011	5711 17 375 330 491	5717 71 375 330 401	5717 72 375 330 451	

	40	44	46	48	41	49	45	50	55
	METAL							WOOD	SIGNATURE
	Brushed / Gebürstet				Reflective / Reflektierend				
									
	Stainless Steel	Gold Brass	Pink Champagne	Black	Stainless Steel	Black	Gold	Grey Oak	Cube
	5717 40 375 110 801	5711 41 375 110 851	5712 01 375 110 091	5711 31 375 110 251	5711 51 375 110 231	5711 71 375 110 151	5711 61 375 110 861	5711 81 375 110 031	5711 91 375 110 441
	5717 41 375 210 801	5711 42 375 210 851	5712 02 375 210 091	5711 32 375 210 251	5711 52 375 210 231	5711 72 375 210 151	5711 62 375 210 861	5711 82 375 210 031	5711 92 375 210 441
	5717 42 375 310 801	5711 43 375 310 851	5712 03 375 310 091	5711 33 375 310 251	5711 53 375 310 231	5711 73 375 310 151	5711 63 375 310 861	5711 83 375 310 031	5711 93 375 310 441
	5717 49 375 410 801	5711 44 375 410 851	5712 04 375 410 091	5711 34 375 410 251	5711 54 375 410 231	5711 74 375 410 151	5711 64 375 410 861	5711 84 375 410 031	5711 94 375 410 441
	5717 63 375 220 801	5711 45 375 220 851	5712 05 375 220 091	5711 35 375 220 251	5711 55 375 220 231	5711 75 375 220 151	5711 65 375 220 861	5711 85 375 220 031	5711 95 375 220 441
	5717 68 375 230 801	5711 46 375 320 851	5712 06 375 320 091	5711 36 375 320 251	5711 56 375 320 231	5711 76 375 320 151	5711 66 375 320 861	5711 86 375 320 031	5711 96 375 320 441
	5717 73 375 330 801	5711 47 375 330 851	5712 07 375 330 091	5711 37 375 330 251	5711 57 375 330 231	5711 77 375 330 151	5711 67 375 330 861	5711 87 375 330 031	5711 97 375 330 441



LEGRAND (Schweiz) AG
Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs AG
☎: + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch
www.legrand.ch