

7 let záruka

SUNO™



PŘEPNI SE DO POHODY




SVĚTOVÝ SPECIALISTA
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

 **legrand®**

JEDNODUŠE VE SPOJENÍ S VAŠÍM DOMOVEM

Stačí pouze zadat příkaz a vaše přání bude splněno.



Sledujte spotřebu

Převzmete úplnou kontrolu nad spotřebou energie.



Zajistěte si pohodlí

Prizpůsobte vytápění svému dennímu režimu.



Ovládejte rolety

Snadné otevírání a zavírání rolet.

**V případě zájmu
kontaktujte Legrand.**



Přivítejte návštěvu

Přivítejte návštěvníky, i když jste mimo domov.



Mějte pocit bezpečí

Na vše budete upozorněni, ať už jste kdekoliv. Nad svým domem tak budete mít stále dohled.

Mobilní aplikace pro iOS
a Android v českém jazyce.



Home + Control



Home + Security

Ovládejte své osvětlení

Vylepšete své osvětlení na „připojenou“ verzi.




STYL, KTERÝ S VÁMI SOUZNÍ

Řada **SUNO** si elegantně poradí s prvky, které nezapadají do interiéru. Protože doma se všichni chceme cítit příjemně.

Je jednoduchá, nadčasová a neutrální, takže se snadno začlení do konceptu vašeho domova.






Ostré rohy a mírné zakřivení na horní straně jsou nenápadným designovým řešením.

Suno – osobitost s jemným dotekem.


**JEDNA MÍSTNOST, JEDNO PROSTŘEDÍ!
VAŠE PŘÁNÍ, VAŠE BARVY!**

SLAĎTE SI BARVY


Tři druhy provedení jsou dokonalým interiérovým řešením pro každý styl.



Hliník



Černá



Bílá


Pět druhů rámečků dodává produktu nejen jedinečný charakter, ale zajistí taky jeho větší variabilitu.

S texturou, leštěný nebo matný - vyberte si kombinaci, která vyhovuje přesně vašim představám.

S TEXTUROU



Broušený hliník



Broušená černá

MATNÉ



Antracit

LESKLÉ




Šedá



Písek

SNADNÉ, A INTUITIVNÍ

- ✓ Menší výška a hloubka zajistí 100% kompatibilitu se všemi instalačními krabicemi
- ✓ Rychlé zapojení pomocí automatických svorek
- ✓ Vždy bezpečný - kontakty s krytím IP20 zabrání dotyku prstů s částmi, které jsou pod napětím



Pevná kovová
montážní deska

Testovací body
pro měřicí zařízení






Schéma zapojení vyznačené na
zadní straně mechanismu





Chráněné rozpěrky pro zamezení
poškození kabelu




🕒 **10.00**
INSTALACE SUNO
U PANÍ KRATOCHVÍLOVÉ



🕒 **17.30**
PROCHÁZKA PO LESE...
I S RODINOU!

UŽIJTE SI SVO


Instalace zásuvek



Flexibilní systém instalace

- 1 Upevněte montážní desku do instalační krabice pomocí šroubů nebo rozpěrek.
- 2 Umístěte rámeček na montážní desku instalovaného mechanismu.
- 3 Rámeček upevněte přišroubováním krytky zásuvky.

Instalace spínačů





Dokonalé sladění krytky a rámečku

- 1 Upevněte montážní desku do instalační krabice pomocí šroubů nebo rozpěrek.
- 2 Nacvakněte rámeček na montážní desku instalovaného mechanismu.
- 3 Instalaci dokončete nacvaknutím krytky mechanismu.

OBODU VOLBY

Vícenásobné rámečky



PŘÍJEM STÁLÝ ENERGIE

Máte nevyčerpatelnou energii? **SUNO ji má také!**

Hrajete videohry, na elektrickou kytaru nebo posloucháte hudbu? SUNO zajistí zdroj energie pro všechny vaše oblíbené činnosti!



Zásuvka 2P+T



Zásuvka 2x 2P+T

🕒 **9.00**
PRÁCE NA
PROJEKTU

🕒 **21.00**
POSLECH HUDBY
PO PRÁCI



Nabíječka USB A+C




Zásuvka 2P+T
s USB C nabíječkou

VÍCE MOŽNOST

Lepší funkčnost, větší pohodlí.

Široké spektrum spínačů vyhoví jakémukoliv požadavku.



Jednoduchý spínač



Spínač podsvětlený




Trojítý jednopólový
spínač



Tahové tlačítko




Dvojpolový spínač



Dvojítý spínač

TÍ OVLÁDÁNÍ



SKLOUBENÍ DOKONALÉHO PROSTŘEDÍ S ÚSPOROU ENERGIE

JE NYNÍ

Úspora energie a souvisejících nákladů je nyní ještě dostupnější.
Ovládejte své osvětlení efektivně díky univerzálním
a automatickým spínačům.

Od velmi slabého osvětlení přes měsíční svit až po plný jas.
Nastavte si osvětlení na požadovanou hodnotu podle svých představ.



Otočný stmívač

Svítejte pouze tam, kde je to potřeba.



Automatický spínač
se třemi vodiči



Automatický spínač
se dvěma vodiči

MOŽNÉ



Termostat



Kartový spínač



Ovládač rolet a markýz

DATOVÉ, TV, AUDIO A VIDEO PŘIPOJENÍ

Kompletní řada produktů určených pro audio a video připojení poskytuje požadovanou úroveň zábavy, relaxace a také funkčnosti.



TV zásuvka



Zásuvka TV-RD-SAT-SAT



HDMI



RJ45 CAT6 UTP +
TV TYP „F“



🕒 **18.00**
HRANÍ HER S TÁTOU



🕒 **21.00**
FILMOVÁ NOC



RJ11+RJ45 CAT6 UTP



RJ45 CAT5e UTP

ZVÝŠENÉ KRYTÍ

Řada SUNO je vhodným řešením pro všechna roční období i přírodní podmínky!



Automatický spínač IP44



Zásuvka 2P+T IP44

Řada s krytím IP44

Výrobky SUNO s krytím IP44 jsou ideální pro instalaci ve vlhkých prostorech, jakými jsou například koupelny, kuchyně, technické místnosti nebo také chráněné venkovní prostory.



Univerzální rámeček IP44




Sada IP44
pro jednoduchý spínač

Sada IP44 vám zajistí voděodolnost standardních mechanických ovládacích prvků.



Sada IP44
pro dvojnásobný spínač



🕒 **9.00**
VYBÍRÁM SI SVŮJ MODEL SUNO



🕒 **9.30**
ZAČÍNÁ MOJE HODINA JÓGY



7 211 06 + 7 215 01



7 211 11 + 7 215 01



7 213 08 + 7 215 11



7 211 03 + 7 215 01



7 210 40

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
10	7 211 01	Spínač č. 1 Automatické svorky
1	7 213 01	○ Bílá
1	7 214 01	● Hliník
		● Černá
1	7 211 11	Spínač č. 1 se signalizačním podsvětlením Automatické svorky
1	7 213 11	Vybaveny 0,125 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 26)
1	7 214 11	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá
10	7 211 06	Střídavý přepínač č. 6 Automatické svorky
1	7 213 06	○ Bílá
1	7 214 06	● Hliník
		● Černá
1	7 211 16	Střídavý přepínač č. 6 se signalizačním podsvětlením Automatické svorky
1	7 213 16	Vybaven 0,125 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 26)
1	7 214 16	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá
5	7 211 07	Křížový přepínač č. 7 Šroubové svorky
1	7 213 07	○ Bílá
1	7 214 07	● Hliník
		● Černá
1	7 211 02	Dvojpolový spínač Šroubové svorky
1	7 213 02	○ Bílá
1	7 214 02	● Hliník
		● Černá
1	7 211 12	Dvojpolový spínač se signalizačním podsvětlením Šroubové svorky
1	7 213 12	Vybaven 3 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 6 650 91)
1	7 214 12	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá
1	7 211 05	Sériový spínač č. 5 Automatické svorky
1	7 213 05	○ Bílá
1	7 214 05	● Hliník
		● Černá
1	7 211 15	Sériový spínač č. 5 se signalizačním podsvětlením Automatické svorky
1	7 213 15	Vybaven 2 × 0,125 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 26)
1	7 214 15	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~ (pokračování)
5	7 211 08	Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 Automatické svorky
1	7 213 08	○ Bílá
1	7 214 08	● Hliník
		● Černá
1	7 211 18	Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 se signalizačním podsvětlením Automatické svorky
1	7 213 18	Vybaven 2 × 0,125 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 26)
1	7 214 18	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá
1	7 211 04	Spínače 16 AX - 250 V~ Spínač č. 1 Automatické svorky
1	7 213 04	○ Bílá
1	7 214 04	● Hliník
		● Černá
1	7 211 14	Spínač č. 1 se signalizačním podsvětlením Automatické svorky
1	7 213 14	Vybaven 2,5 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 21)
1	7 214 14	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá
1	7 211 03	Spínač 20 AX - 250 V~ Trojité jednopólový spínač Šroubové svorky
1	7 213 03	○ Bílá
1	7 214 03	● Hliník
		● Černá
10	7 210 40	Sada příslušenství pro IP44 spínače a tlačítka Sady příslušenství pro vytvoření IP44 spínače/tlačítka Sady slouží pro přestavbu spínačů z IP2X na IP44 Příslušenství IP44 pro jednoduché spínače ⁽¹⁾
5	7 210 41	Příslušenství IP44 pro dvojité spínače

1: S výjimkou dvojpolových spínačů, křížových přepínačů, trojnásobných jednopólových spínačů

Suno™

tlačítka



Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Tlačítka 6 A - 250 V~
10 1 1	7 211 09 7 213 09 7 214 09	Tlačítko se spínacím kontaktem Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 10 7 213 10 7 214 10	Tlačítko s držákem štítku podsvětlené Automatické svorky Vybaveno 0,125 mA LED diodou s nízkou spotřebou (obj. č. 7 645 26) S průhlednou kolébkou (držák štítku) Tři různě barevné vložky (bílá / béžová, hliník, černá) ○ Bílá / slonová kost ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 13 7 213 13 7 214 13	Tlačítko se spínacím kontaktem, symbol zvonku Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 17 7 213 17 7 214 17	Tlačítko dvojité se spínacím kontaktem Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 00 7 213 00 7 214 00	Tahové tlačítko Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá

Suno™

stmívače



Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Stmívače 240 V~ - 50 Hz
1 1 1	7 211 79 7 213 79 7 214 79	Vybavené přepětovou ochranou a ochranou proti zkratu Po zapnutí se rozsvítí na úroveň nastavenou před posledním vypnutím Šroubové svorky Lze je ovládat dálkově pomocí neosvětlených tlačítek (obj. č. 7 211 09), přičemž každé tlačítko může plnit funkci ZAP/VYP a stmívání. Otočný stmívač bez N vodiče Pro všechny typy světelných zdrojů: - stmívatelné LED diody: 5 W – 75 W (max. 10 žárovek) - stmívatelné kompaktní zářivky: 5 W – 75 W (max. 10 zářivek) - halogenové žárovky s feromagnetickým nebo elektronickým transformátorem: 5 VA – 300 VA - zářivková trubice – předřadník: 5 VA – 300 VA - halogenové a klasické žárovky 240 V~: 5 W – 300 W Po zapnutí se postupně (2 sekundy) rozsvítí na úroveň nastavenou před posledním vypnutím ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 78A 7 213 78A 7 214 78A	Tlačítkový stmívač bez N vodiče, 2 vodiče Šroubové svorky Pro všechny typy žárovek: Stmívatelné LED, CFL: 3 až 125 W LED (max. 10 zářivek) Halogenové žárovky 230 V~ : 3 až 125 W Halogenové žárovky s feromagnetickým nebo elektronickým transformátorem: 3 až 125 VA ○ Bílá ● Hliník ● Černá



Přístroje jsou dodávány s krytkou a montážní deskou, bez rámečků (str. 35).

Bal. Obj. č. PIR pohybové senzory – 2vodičové zapojení

PIR technologie
Max. zátěž, oblast detekce a schéma zapojení viz následující technické strany.
Doporučená výška instalace: 1,2 m
Max. 3 senzory lze zapojit paralelně a případně je doplnit o časový spínač:
– schémata zapojení a vzdálenosti viz následující technické strany
– nutno dodržet minimální zátěž (1 senzor = 2 W, 2 senzory = 6 W, 3 senzory = 10 W)
Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 5 – 1 275 luxů nebo může spínat bez ohledu na úroveň přirozeného osvětlení jen na základě detekce pohybu
Nastavitelná doba sepnutí: od 5 s do 30 min.
Nastavení citlivosti (vzdálenosti detekce): 2–8 m
Spotřeba 0,01 W v klidovém stavu
Instalace do zapuštěné krabice min. hloubky 40 mm nebo na povrch s krabicemi viz str. 34

Senzor bez manuálního ovládaní - IP44

- Bílá
- Hliník
- Černá

Senzor s manuálním ovládaním - IP20

Módy ON/AUTO/OFF:
v módu ON je senzor zapnutý po dobu 4 hodin a následně přejde do režimu AUTO, v módu OFF je senzor trvale vypnutý.

- Bílá
- Hliník
- Černá

Kompensátor pro 2vodičové senzory

Zapojení paralelně co nejbližší k zátěži
Používá se v následujících případech:
– zátěž je nižší než požadovaná min. zátěž senzoru
– blikání zátěže (E27 nebo GU10/kompaktní zářivky, feromag. trať...)
– dlouhá kabeláž – zátěž mírně svítí, i když je napájení vypnuté
– okruh je spínán podsvětleným spínačem

PIR pohybové senzory – 3vodičové zapojení

PIR technologie
IP 20, bez manuálního ovládaní
Max. zátěž, oblast detekce a schéma zapojení viz následující technické strany.
Doporučená výška instalace: 1,2 m
Max. 10 senzorů lze zapojit paralelně.
Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 5 – 1 275 luxů nebo může spínat bez ohledu na úroveň přirozeného osvětlení jen na základě detekce pohybu
Nastavitelná doba sepnutí: od 5 s do 30 min.
Nastavení citlivosti (vzdálenosti detekce): 2–8 m
Spotřeba v klidovém stavu: max. 0,015 W
Instalace do zapuštěné krabice min. hloubky 40 mm nebo na povrch s krabicemi viz str. 34

Senzor bez manuálního ovládaní



- Bílá
- Hliník
- Černá

Suno™ pohybové senzory

tabulka zátěží a oblasti detekce

Oblast detekce

Shodné pro všechna provedení senzorů Suno.
– tmavě červená barva – chůze proti senzoru
– světle červená barva – chůze napříč oblastí detekce



Tabulka zátěží pohybových senzorů Legrand


1 x 2,5 mm ²						
2vodičové	2–150 W	2–100 VA	2–100 VA	2–150 VA	2–150 VA	2–150 VA
3vodičové	2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA

pohybové senzory


tabulka zátěží a schémata zapojení

Schémata zapojení – 2vodičové senzory


Základní zapojení



Zapojení s manuálním ovládáním pomocí NC tlačítek




Paralelní zapojení více senzorů




* Kompenzátor – popis funkce viz str. 24

Paralelní zapojení více senzorů se schodišťovými automaty (možnost spínání vyšší zátěže) a manuálním ovládáním pomocí nepodsvětleného NO tlačítka



Schémata zapojení – 3vodičové senzory

Paralelní zapojení více senzorů s manuálním ovládáním pomocí nepodsvětleného NO tlačítka



Pohybové senzory

PIR pohybové senzory pro venkovní a vnitřní použití



Bal.	Obj. č.	PIR pohybové senzory pro vnitřní prostory
1	0 489 41	PIR technologie, oblast detekce a max. zátěž viz následující technické strany. Doporučená výška instalace: 2,5 m 3vodičové zapojení, lze spojovat paralelně Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 10 – 1 275 luxů Nastavitelná doba sepnutí: od 5 s do 30 min. Optimální vzdálenost mezi 2 senzory: 6 m Spotřeba 0,75 W v klidovém režimu Stropní zapuštěná montáž přímo do podhledu pomocí montážních úchytů (v balení), IP 41. Montážní otvor Ø 65 mm
1	0 489 48	Stropní povrchová montáž, IP41
1	0 489 42	Nástěnná povrchová montáž, IP 42
PIR pohybové senzory pro venkovní prostory		
Nástěnná nebo stropní povrchová montáž		
PIR technologie, oblast detekce a max. zátěž viz následující technické strany, výklopná hlava Doporučená výška instalace: 2,5 m 3vodičové zapojení, lze spojovat paralelně IP 55 Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 1 – 1 275 luxů Nastavitelná doba sepnutí: od 12 s do 16 min. Optimální vzdálenost mezi 2 senzory: 6 m Spotřeba 0,4 W v klidovém režimu Povrchová montáž přímo na strop nebo zeď		
1	0 697 40	● Šedá
1	0 697 80	○ Běžová
Nástěnná povrchová montáž		
PIR technologie, oblast detekce a max. zátěž viz str. viz následující technické strany		
1	0 489 43	Doporučená výška instalace 2,5 m 3vodičové zapojení, lze spojovat paralelně IP 55 Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 10 – 1 275 luxů Nastavitelná doba sepnutí: od 10 s do 10 min. Optimální vzdálenost mezi 2 senzory: 10 m Spotřeba 0,75 W v klidovém režimu Povrchová montáž přímo na zeď



pohybové senzory

oblasti detekce



Oblast detekce

- tmavě červená barva – chůze proti senzoru
- světle červená barva – chůze napříč oblastí detekce



Obj. č. 0 489 41 a 0 489 48



Obj. č. 0 489 42



Obj. č. 0 489 43





7 211 36 + 7 215 01



7 214 75 + 7 215 21

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Termostaty
		Pokojevý termostat Ovládací otočné kolečko s indexem a možností nastavení min. a max. hodnot Nastavitelný rozsah od 5 °C do 30 °C (+/- 0,5 °C) Napájení: 230 V~ – 50/60 Hz Jeden beznapěťový přepínací kontaktní výstup Vhodný pro ovládání stropního a podlahového topení - Vypínací schopnost LV: 8 A – 250 VA - odporový indukční obvod 2 A – 250 VA - induktivní obvod - Vypínací schopnost ELV: 12–48 V~ - 12–24 V= , od 1 mA min. do 500 mA max. Šroubové svorky  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 36	
1	7 213 36	
1	7 214 36	
		Termostat pro podlahové topení S jedním beznapěťovým spínacím kontaktem a LED 16 A – 230 VA Regulace: 10 °C – 60 °C Dodáván se 4 m podlahovým senzorem (max. délka senzoru: 20 m) Automatická ochrana proti mrazu při teplotě nižší než 7 °C Šroubové svorky  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 37	
1	7 213 37	
1	7 214 37	
		Přepínač ovládání ventilátoru (0, 1, 2, 3) AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A Šroubové svorky  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 40	
1	7 213 40	
1	7 214 40	

Bal.	Obj. č.	Programovatelné termostaty
		Týdenní programování – regulace 0 °C až 40 °C. Citlivost regulace ± 0,5 °C. Spínaná zátěž při 230 V~ – 6 A odporová zátěž Podlahové čidlo nutno objednat zvlášť. Hloubka instalační krabice min. 50 mm Programovatelný termostat - černobílý displej  ○ Bílá ● Hliník ● Černá Programovatelný termostat - barevný displej  ○ Bílá ● Hliník ● Černá Podlahová čidla* Podlahové čidlo PVC 4 m Podlahové čidlo PVC 5 m
1	RGTT1SUB	
1	RGTT1SUH	
1	RGTT1SUC	
1	RGTT1CSUB	
1	RGTT1CSUH	
1	RGTT1CSUC	
1	RGSK8100K-2PS-4	
1	RGSK8100K-2PS-5	

* Nelze kombinovat s podlahovými termostaty 721135/721335/721435 a 721137/721337/721437.

Suno™

zásuvky



7 213 80 + 7 215 11



7 211 89 + 7 215 01



7 211 20 + 7 215 01



S 7 213 80 + 7 215 11



S 7 211 82

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A - 250 V~
10 1 1	7 211 80 7 213 80 7 214 80	Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 84 7 213 84 7 214 84	Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou Šroubové svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
		Zapuštěná zásuvka 2P+T s USB nabíječkou typu C Slouží k připojení spotřebiče a nabíjení chytrého telefonu, tabletu nebo jiného elektronického zařízení Nahrazuje tradiční zásuvku 2P+T bez nutnosti výměny kabeláže nebo stávající krabice Standardní port USB typ C: 1,5 A – 5,0 V – 7,5 W max. Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Třída II SELV S dětskou ochranou, automatické svorky
1 1 1	7 211 89 7 213 89 7 214 89	○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 86 7 213 86 7 214 86	Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou, klapka IP44 Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
10 1 1	7 211 82 7 213 82 7 214 82	Zásuvka 2x 2P+T s dětskou ochranou Automatické svorky S horním kolíkem otočeným o 30° Kompletní produkt s krytem a rámečkem ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	7 211 20 7 213 20 7 214 20	Německý standard zásuvky 16 A - 250 V~ Zásuvka 2P+T s dětskou ochranou Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá

Suno™

zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně
		Ochranná zásuvka slouží k ochraně všech druhů elektrických zařízení připojených k rozvodu NN proti pulsnímu přepětí Podmínkou dokonalé ochrany je správné uzemnění ochrany a instalace víceúrovňové ochrany podle doporučení souvisejících norem Jmenovité napětí: 230V/50 Hz Jmenovitý proud: 16 A Jmenovitý výbojový proud (8/20 ms): 1,5 kA Maximální výbojový proud (8/20 ms): 5 kA Ochranná úroveň: znak ≤ 0,9 kV (L/N), ≤ 1,5 kV (L(N)/PE) Zkušební napětí: 3 kV Signalizace poruchy: optická Při poruše a odpojení ochranného modulu se rozsvítí kontrolka na plastovém krytu zásuvky. V tomto případě již nejsou zařízení připojená k zásuvce chráněna proti pulsnímu přepětí a zásuvku je nutné neprodleně vyměnit.
1 1 1	S 7 211 80 S 7 213 80 S 7 214 80	2P+T s přepětovou ochr. III. st., třídy D Automatické svorky, s dětskou ochranou ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	S 7 211 84 S 7 213 84 S 7 214 84	2P+T s dětskou ochranou Šroubové svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1 1 1	S 7 211 82 S 7 213 82 S 7 214 82	2x 2P+T s přepětovou ochr. III. st., třídy D Automatické svorky, s dětskou ochranou S horním kolíkem otočeným o 30° Kompletní produkt s krytem a rámečkem ○ Bílá ● Hliník ● Černá



Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	USB nabíječky
1	7 211 30	USB nabíječka dvojitá typ A+C USB typ C: 5 V, 3 A, 15 W USB typ A: 5 V, 2,4 A, 12 W Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů Splňuje požadavky IEC 62680-1-3 Certifikace USB-IF Ochrana proti přepětí > 1 kV Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI) Šroubové svorky Třída II ELV ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 30	
1	7 214 30	
1	7 211 31	USB nabíječka dvojitá typ C+C 5 V, 3 A, 15 W Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů Splňuje požadavky IEC 62680-1-3 Certifikace USB-IF Ochrana proti přepětí > 1 kV Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI) Šroubové svorky Třída II ELV ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 31	
1	7 214 31	
1	7 211 39	Ovládače rolet a markýz Automatické svorky Spínač ovládání rolet 6 AX - 250 V~ 3 polohy: nahoru, dolů, stop Přímé ovládání motoru ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 39	
1	7 214 39	
1	7 211 38	Tlačítkový spínač ovládání rolet 6 A - 250 V~ 3 polohy: nahoru, dolů, stop ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 38	
1	7 214 38	
1	7 211 75	Mechanický kartový spínač Slouží ke spínání elektrického obvodu vložením karty Příklad použití: napájení hotelového pokoje pouze v případě přítomnosti hosta Pro použití s kartou obj. č. 0 898 06 (není součástí dodávky) Přístroje (mechanismy) bez časové prodlevy po vyjmutí karty Automatické svorky ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 75	
1	7 214 75	



Nevyžaduje instalaci komunikační brány. Limity instalace a schémata zapojení viz **technický katalog Legrand Smart Home**.

Bal.	Obj. č.	Termostat Smarther with Netatmo
1	XW8002	Termostat Smarther lze montovat na stěnu (obj. č. XW8002W) nebo do instalační krabice (ostatní varianty) hloubky min. 40mm (doporučená hloubka 50 mm a více). Nastavení pomocí aplikace Home + Control. Lze doplnit o Netatmo hlavice obj. č. NA-NAV-PRO Ovládání: – lokální, na dotykové obrazovce lze nastavit teplotu, boost na dobu 30–60–90 minut nezávisle na topném programu, zobrazit aktuální teplotu a vlhkost – vzdálené pomocí mobilitní aplikace Legrand Home + Control – hlasové pro základní funkce pomocí hlasových asistentů Google, Apple nebo Amazon Nastavení programů a dalších parametrů přístroje pomocí mobilní aplikace. Jas displeje lze regulovat. Napájení 230 VAC. Výstupem jsou 1 nebo 2 beznapěťové NO/NC kontakty – dle konkrétní varianty viz níže. Kapacita kontaktů: 5 A odporová a 2 A induktivní zátěž (při spínání cívek stykačů je nutné vzít v úvahu proudové špičky vzniklé při spínání) Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny) Topné programy: – lze nastavit v aplikaci Home + Control manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce – nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,1 °C Nastavení teploty: 7 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C Hystereze: nastavitelná od 0,1 °C s krokem ± 0,1 °C Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Rozměry: – zapuštěný termostat: 126 x 87 x 12,6 mm – povrchový termostat: 126 x 87 x 28,1 mm Bílý – zapuštěný Běžový – zapuštěný Černý – zapuštěný Bílý – povrchový
1	XM8002	
1	XG8002	
1	XW8002W	
1	NA-NAV-PRO	Termostatické hlavice – přídatné Slouží jako doplněk instalace termostatu Smarther with Netatmo, Netatmo termostatu (obj. č. NA-NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlav (obj. č. NA-NVP-PRO), nelze je použít samostatně Další vlastnosti hlav viz startovací kit obj. č. NA-NVP-PRO Obsah balení: – 1 termostatická hlavice – 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.) – 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice – 1 x 2 AA baterie



Pracuje
s aplikací
Home + Control



NA-NTH-PRO



NA-NVP-PRO



NA-NAV-PRO

Nevyžaduje instalaci komunikační brány. Limity instalace a schémata zapojení viz **technický katalog Legrand Smart Home**.

Bal.	Obj. č.	Termostat
1	NA-NTH-PRO	Montáž termostatu nástěnná nebo stolní (vždy napájení bateriemi) Nastavení pomocí aplikace Home + Control Ovládání: – lokální – vzdálené mobilní aplikací Home + Control (mobilní telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0) nebo PC – základní funkce hlasově pomocí Google Assistant, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým připojením Pracuje se všemi typy kotlů které pro sepnutí vyžadují pouze sepnutý kontakt Pro spínání lze použít relé nebo termostat s NO kontaktem: 230 V/0,5 A; 30 V/4A; nelze spínat cívky stykačů a indukční zátěž (pro řešení kontaktujte Legrand) Pro displej použít elektronický papír (spotřebovává energii z baterií pouze ve chvíli, kdy je termostat používán) Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny) Topné programy: – lze nastavit v aplikaci Home + Control manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce – nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu – mód „Away“ pro případ delší nepřítomnosti Kompletní historie vytápění s grafy pro pozdější analýzu Termostat ovládá max. 1 bezdrátové spínací relé Lze doplnit o přídatné termostatické hlavice obj. č. NA-NAV-PRO (nikoliv startovací kit NA-NVP-PRO) Dosah radiového signálu (868 MHz) až 100 m ve volném prostoru Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,1 °C Nastavení teploty: 7 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Podporované zabezpečení: Open/WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP a AES) Rozměry: – termostat – 83 x 83 x 22 mm (hloubka při instalaci na povrch s montážním úchytem je 46mm) – bezdrátové spínací relé – 24 x 83 x 83 mm Obsah balení: – termostat s relé – komunikační brána s relé – nástěnný a stolní adaptér – překrývací rámeček na stěnu – adaptér pro kotel s kabelem – zásuvkový adaptér pro bezdrátové spínací relé – 4 barevné samolepky pro termostat – 3 AAA baterie – 4 šrouby a hmoždinky

Bal.	Obj. č.	Termostatické hlavice – startovací kit
1	NA-NVP-PRO	Pro ovládání teplovodních radiátorů Hlavice lze instalovat horizontálně i vertikálně Napájení bateriemi Hlavice má teplotní senzory pro přesnější měření Nastavení pomocí aplikace Home + Control Ovládání: – lokální – vzdálené mobilní aplikací Home + Control (mobilní telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0) nebo PC – hlasově pomocí Google Assistant, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým připojením Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas (doba adaptace cca 1-2 týdny) Topné programy: – lze nastavit v aplikaci Home + Control manuálně pro každý den zvlášť nebo použít automatického průvodce – nastavení vytápění v závislosti na týdenním režimu – mód „Away“ pro případ delší nepřítomnosti – funkce «Otevřené okno» (pokud během 3 min poklesne teplota o 0,5 °C tak se ventil na 30 min uzavře) Kompletní historie vytápění s grafy pro pozdější analýzu Měření teploty: 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,5 °C Nastavení teploty: 5 °C až 30 °C s krokem ± 0,5 °C Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Podporované zabezpečení: Open/WEP/WPA/WPA-2 Rozměry: – hlavice: (symbol pro průměr) 58 mm, hloubka 80 mm (s kroužkem adaptéru) – brána: 24 x 83 x 83 mm Obsah balení: – 2 termostatické hlavice – 1 brána – 2 x 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.) – 2 x 4 barevné samolepky pro hlavice – 2 x 2 AA baterie
1	NA-NAV-PRO	Slouží jako doplněk instalace Netatmo termostatu (obj. č. NA-NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlavice (obj. č. NA-NVP-PRO), nelze je použít samostatně Další vlastnosti hlavice viz startovací kit obj. č. NA-NVP-PRO Obsah balení: – 1 termostatická hlavice – 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.) – 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice – 1 x 2 AA baterie





7 211 70 + 7 215 01



7 213 67 + 7 215 11



7 214 64 + 7 215 21



7 211 62 + 7 215 01

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky - hvězdicový rozvod
		Hvězdicové rozvody (1 zásuvka = 1 kabel k anténě) zajišťuje HD kvalitu distribuce televizního signálu Pro distribuci televizního a radiového signálu Všichni operátoři (DVB-T, satelit, Cablecast) Vyhovuje evropským směrnici EN 50083-4 a EN 50083-2 HDTV kompatibilní: nízký útlum (<1,5 dB) Stíněná zásuvka, LTE, ochrana před rušením signály mobilních sítí 3G a 4G TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení
1	7 211 70	Zásuvka TV-RD-SAT-SAT – 2 kabely Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 70	
1	7 214 70	
1	7 211 67	Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 67	
1	7 214 67	
1	7 211 71	Zásuvka TV-SAT – 2 kabely Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz SAT: 950–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 71	
1	7 214 71	
1	7 211 64	TV zástrčka Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 64	
1	7 214 64	
1	7 211 63	TV nebo SAT zásuvka typ „F“ Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 63	
1	7 214 63	
1	7 211 62	TV nebo SAT zásuvka typ „F“ + zásuvka RJ45 kategorie 6 UTP Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 62	
1	7 214 62	

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky - hvězdicový rozvod (pokračování)
1	7 211 73	Dvojnásobná zásuvka TV nebo SAT typ „F“ Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 73	
1	7 214 73	
1	7 211 68	TV zásuvky - průběžné Instalují se za účelem údržby Doporučen zesilovač a vyvažování linky TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 14 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 68	
1	7 214 68	
1	7 211 65	TV zásuvka Útlum: 14 dB TV: 0–862 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 65	
1	7 214 65	
1	7 211 69	TV zásuvky - koncové Instalují se za účelem údržby Doporučen zesilovač a vyvažování linky TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení 1 vstup s 1 odporovou zásuvkou Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 10 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 69	
1	7 214 69	
1	7 211 66	TV zásuvka Útlum: 14 dB TV: 0–862 MHz  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 66	
1	7 214 66	
1	7 211 74	Zásuvka TV-RD-SAT TV, krytka 30 mm K použití se specializovanými mechanismy konkurenčních výrobců televizních zásuvek  ○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 213 74	
1	7 214 74	



7 213 52 + 7 215 11



7 214 52 + 7 215 21



7 211 47 + 7 215 01

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Datové zásuvky Cat. 6A
		Zásuvky RJ45 vybavené beznástrojovým modulem LCS3. Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22. Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B. V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
1	7 211 54	Zásuvka 1x RJ45 Cat. 6A UTP
1	7 213 54	○ Bílá
1	7 214 54	● Hliník
		● Černá
1	7 211 58	Zásuvka 1x RJ45 Cat. 6A STP
1	7 213 58	○ Bílá
1	7 214 58	● Hliník
		● Černá
1	7 211 55	Zásuvka 2x RJ45 Cat. 6A UTP
1	7 213 55	○ Bílá
1	7 214 55	● Hliník
		● Černá
1	7 211 59	Zásuvka 2x RJ45 Cat. 6A STP
1	7 213 59	○ Bílá
1	7 214 59	● Hliník
		● Černá
		Datové zásuvky Cat. 6
		Zásuvky RJ45 vybavené beznástrojovým modulem LCS3. Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22. Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B. V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
1	7 211 52	Zásuvka 1x RJ45 Cat.6 UTP
1	7 213 52	○ Bílá
1	7 214 52	● Hliník
		● Černá
1	7 211 56	Zásuvka 1x RJ45 Cat.6 STP
1	7 213 56	○ Bílá
1	7 214 56	● Hliník
		● Černá
1	7 211 53	Zásuvka 2x RJ45 Cat.6 UTP
1	7 213 53	○ Bílá
1	7 214 53	● Hliník
		● Černá
1	7 211 57	Zásuvka 2x RJ45 Cat.6 STP
1	7 213 57	○ Bílá
1	7 214 57	● Hliník
		● Černá

Bal.	Obj. č.	Datové zásuvky Cat. 5e
		Zásuvky RJ45 vybavené beznástrojovým modulem LCS3. Možno použít kabely drát nebo licna AWG 26 až 22. Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B. V souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 3 (2017), ČSN EN 50173-1 a ANSI/TIA 568 C2.
1	7 211 50	Zásuvka 1x RJ45 Cat. 5e UTP
1	7 213 50	○ Bílá
1	7 214 50	● Hliník
		● Černá
1	7 211 51	Zásuvka 2x RJ45 Cat. 5e UTP
1	7 213 51	○ Bílá
1	7 214 51	● Hliník
		● Černá
		Optická zásuvka s SC/APC adaptéry
1	7 211 47	○ Bílá
1	7 213 47	● Hliník
1	7 214 47	● Černá
		Telefonní zásuvky RJ11
		Telefonní zásuvka RJ11 Opatřena kolíčkovým konektorem. Rychlé zapojení otočením o 1/4 otáčky. Volitelný odbočný díl.
1	7 211 61	○ Bílá
1	7 213 61	● Hliník
1	7 214 61	● Černá
		Telefonní zásuvka RJ11+RJ45 cat.6 UTP
5	7 211 60	○ Bílá
5	7 213 60	● Hliník
5	7 214 60	● Černá



72C5UB1 + 7 215 01

Přístroje jsou dodávány s krytkou a montážní deskou, bez rámečků.
Zásuvky RJ45 vybaveny beznástrojovým modulem LINKEO C – lze použít kabely drát nebo lica AWG 26 až 23.

Datové zásuvky Cat.6A LINKEO C

Bal.	Obj. č.	
1	72C7UB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.6A UTP
1	72C7UH1	○ Bílá
1	72C7UC1	● Hliník
		● Černá
1	72C7UB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.6A UTP
1	72C7UH2	○ Bílá
1	72C7UC2	● Hliník
		● Černá
1	72C7SB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.6A STP
1	72C7SH1	○ Bílá
1	72C7SC1	● Hliník
		● Černá
1	72C7SB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.6A STP
1	72C7SH2	○ Bílá
1	72C7SC2	● Hliník
		● Černá

Datové zásuvky Cat.6 LINKEO C

1	72C6UB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.6 UTP
1	72C6UH1	○ Bílá
1	72C6UC1	● Hliník
		● Černá
1	72C6UB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.6 UTP
1	72C6UH2	○ Bílá
1	72C6UC2	● Hliník
		● Černá
1	72C6SB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.6 STP
1	72C6SH1	○ Bílá
1	72C6SC1	● Hliník
		● Černá
1	72C6SB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.6 STP
1	72C6SH2	○ Bílá
1	72C6SC2	● Hliník
		● Černá

Datové zásuvky Cat.5e LINKEO C


1	72C5UB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.5e UTP
1	72C5UH1	○ Bílá
1	72C5UC1	● Hliník
		● Černá
1	72C5UB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.5e UTP
1	72C5UH2	○ Bílá
1	72C5UC2	● Hliník
		● Černá
1	72C5SB1	Zásuvka 1x RJ 45 Cat.5e STP
1	72C5SH1	○ Bílá
1	72C5SC1	● Hliník
		● Černá
1	72C5SB2	Zásuvka 2x RJ 45 Cat.5e STP
1	72C5SH2	○ Bílá
1	72C5SC2	● Hliník
		● Černá



7 213 49 + 7 215 11



7 211 43 + 7 215 01



7 211 94

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků.

Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

HDMI zásuvka

Bal.	Obj. č.	
1	7 211 49	Používá se k přenosu HD digitálních audio/video streamů mezi zdrojem (počítač, mechanika HD-DVD) a kompatibilním přijímačem (TV, video projektor)
1	7 213 49	Předkonektorovaná zásuvka HDMI 2.0
1	7 214 49	Vybavená kabelem o délce 15 cm
		○ Bílá
		● Hliník
		● Černá

Reproduktorová zásuvka

1	7 211 92	Svorky 4 mm ²
1	7 213 92	○ Bílá
1	7 214 92	● Hliník
		● Černá

Záslepka

1	7 211 43	Vybavená adaptérem Mosaic
1	7 213 43	○ Bílá
1	7 214 43	● Hliník
		● Černá

Kabelový vývod IP21

1	7 211 42	Max. průměr kabelu: 12 mm
1	7 213 42	S kabelovým úchytem
1	7 214 42	○ Bílá
		● Hliník
		● Černá





Krabice pro povrchovou montáž

1	7 211 94	Jednoduchá
1	7 213 94	○ Bílá
1	7 214 94	● Hliník
		● Černá
1	7 211 95	Dvojnásobná
1	7 213 95	○ Bílá
1	7 214 95	● Hliník
		● Černá

Suno™

tabulka pro výběr rámečku

Všechny rámečky mají stejné objednací číslo pro vodorovnou a svislou montáž.

PROVEDENÍ	RÁMEČKY					
	Jednoduchý	Jednoduchý IP44	Dvojnásobný	Trojnásobný	Čtyřnásobný	Pětinásobný
						
○ Bílá	7 215 01	-	7 215 02	7 215 03	7 215 04	7 215 05
○ Bílá IP44	-	7 211 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Hliník	7 215 11	-	7 215 12	7 215 13	7 215 14	7 215 15
● Hliník IP44	-	7 213 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Černá	7 215 21	-	7 215 22	7 215 23	7 215 24	7 215 25
● Černá IP44	-	7 214 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Písek	7 215 31	-	7 215 32	7 215 33	7 215 34	7 215 35
● Šedá	7 215 41	-	7 215 42	7 215 43	7 215 44	7 215 45
● Antracit	7 215 51	-	7 215 52	7 215 53	7 215 54	7 215 55
● Broušený hliník	7 215 61	-	7 215 62	7 215 63	7 215 64	7 215 65
● Broušená černá	7 215 71	-	7 215 72	7 215 73	7 215 74	7 215 75

(1): Kompatibilita se všemi mechanismy Suno™ - IP44 / IK04 - odolnost vůči UV záření



SLEDUJTE NÁS

- @ www.legrand.cz
- f www.facebook.com/legrandcz
- ig www.instagram.com/legrandcz
- in www.linkedin.com/company/legrand-česká-republika
- yt www.youtube.com/+legrandcz



Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz



Napište si o vzorkovník
na www.legrand.cz