



FASCLIC+ CABLOBEND



ODOLNÉ ŘEŠENÍ
RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE

FASCLIC+ lávky s intergovanými automatickými spojkami - co vám přináší?

Zkrácení doby instalace.
Finanční úsporu díky násobně rychlejšímu
spojování lávek - za stejnou dobu nainstalujete delší trasu.

POROVNÁNÍ RYCHLOSTI INSTALACE

(uvedený čas potřebný na spojení 2 lávek)



S Fasclit+: 5 sec



S rychlospojkami EDRN: 30 sec



S tradičními šroubovými spojkami KITASSTR...: 1 min




CABLOBEND


flexibilní ohyby - co vám přináší?

Rychlou instalaci bez použití nástrojů - výraznou úsporu času při instalaci (z desítek minut na minuty).

Množství konfigurací - ohyby si ručně natvarujete přesně podle potřeby - žádné kompromisy.

■ UKÁZKA „TRADIČNÍHO“ POSTUPU VÝROBY OBLOUKU





Nová řada FASCLIC+

Drátové kabelové lávky
s integrovanými
automatickými spojkami

Velmi komplexní řada se 4 výškami, šířkami mezi 50 a 600 mm a dostupná ve 4 povrchových úpravách, aby splňovala specifické potřeby různých typů instalací. **Lávky v řadě Fasclic+ jsou kompatibilní s veškerým příslušenstvím Cablofil i standardními lávkami CF a mohou být kombinovány v rámci jedné instalace.**



Kompletní sortiment naleznete v katalogu Cablofil nebo na www.legrand.cz/ke-stazeni/katalogy.



PŘEHLED SORTIMENTU

	FC 30	FC 54	FC 105	FC 150
	30 mm	54 mm	105 mm	150 mm
	50 až 600 mm	50 až 600 mm	100 až 600 mm	200 až 600 mm
	3 m	3 m	3 m	3 m
MATERIÁLY	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L 316L	EZ HR

EZ

Elektrolytické
zinkování hotových
výrobků

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

304L

304L nerezová
ocel

NF 10-088-2

HR


Zinko-hliníkový povlak
(vysoká odolnost proti
korozi)

EN 10244-2


316L

316L nerezová
ocel

NF 10-088-2



KOMERČNÍ
PROSTORY



DATOVÁ CENTRA







PRŮMYSL




POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL



INFRASTRUKTURA






Výhody nové řady

Řešení, které se
rychle a snadno
instaluje


Fasclic+ systém drátových lávek s integrovanými automatickými spojkami, který umožňuje rychlé beznástrojové spojení s maximální rychlostí a minimálním úsilím. Konstrukce systému nabízí také srovnatelnou odolnost jako konvenční spojka.

1 KATALOGOVÉ ČÍSLO = 1 KOMPLETNÍ PRODUKT LÁVKA + PŘIVAŘENÉ SPOJKY



1 Boční spojka

Profil je speciálně navržen tak, aby usnadnil zarovnání lávek při instalaci. Dvě lávky se jednoduše spojí zacvaknutím.



2 Spodní spojka

Spojky na dně zajišťují dodatečnou pevnost. Počet potřebných spojek závisí na šířce kabelové lávky.

VÝHODY ŘADY FASCLIC+



Bezšroubová
instalace.



Rychlost
instalace.




T-spoj patentovaná
bezpečná hrana pro
bezpečnější instalaci
a tahání kabelů
(kromě FC 30/50).



Elektrická kontinuita
zajištěna i při zatížení
pro výrobky z uhlíkové
nebo nízkouhlíkové
oceli (kromě FC 30/50).



Spojky a lávky navrženy tak,
aby minimalizovaly usazování
prachu nebo kapalin
a usnadňovaly čištění
(systém vhodný pro
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL).




Snadná instalace

Lávky sestavené
v několika
jednoduchých
krocích


Lávky Fasclic+ lze spojovat bez použití nářadí. Systém spojek byl navržen tak, aby mohl být instalován bez jakýchkoli omezení i ve stísněných prostorech.




SPOJOVÁNÍ LÁVEK



1 Přisadte konec se spojkami co nejdříve opačnému konci následující lávky tak, aby byly spojky zarovnané na prvním ocelovém drátu.



2 Zafixujte první boční spojku na místo, potom dokončete zacvaknutí druhé spojky zatlačením dolů.




3 Boční i spodní spojky jsou tak dokonale zafixovány ke koncovému ocelovému drátu připojené lávky, což zaručuje mechanickou pevnost.



ŽÁDNÉ PROSTOROVÉ OMEZENÍ


Minimální prostor potřebný k sestavení lávek je obzvláště kompaktní, což znamená, že jsou vhodné i pro nejmenší konfigurace:

Připevnění na zeď



Potřebná vzdálenost na boku: minimálně 13 mm

Připevnění ke stropu



Potřebná výška: minimálně 25 mm (odsazení mezi dvěma lávkami)

FC 30 - FASCLIC+ $\updownarrow$ 30 mm $\leftrightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm $\rightleftarrows$ 3 m



FC 30/50 $\rightarrow$ FC 30/150

FC 30/200 $\rightarrow$ FC 30/600


1

2

3

- FC 30/50
- FC 30/100
- FC 30/150
- FC 30/200
- FC 30/300
- FC 30/400
- FC 30/450
- FC 30/500
- FC 30/600

FC 30



FC 30/50
FC 30/100
FC 30/150
FC 30/200
FC 30/300
FC 30/400
FC 30/450
FC 30/500
FC 30/600

l
mm

KG
kg/m

EZ

HR

304L

316L



200 011	200 016	200 018	200 014
200 021	200 026	200 028	200 024
200 031	200 036	200 038	200 034
200 041	200 046	200 048	200 044
200 051	200 056	200 058	200 054
200 801	200 806	200 808	200 804
200 831	200 836	-	-
200 811	200 816	200 818	200 814
200 851	200 856	200 858	200 854

EZ - HR

L1500




kg/m




FC 54 - FASCLIC+ $\updownarrow$ 54 mm $\leftrightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm $\rightleftarrows$ 3 m




FC 54/50 $\rightarrow$ FC 54/100




1




FC 54/150 $\rightarrow$ FC 54/600



2



3



FC 54/50

FC 54/100

FC 54/150

FC 54/200

FC 54/300


FC 54/400

FC 54/450

FC 54/500

FC 54/600

FC 54



FC 54/50
FC 54/100
FC 54/150
FC 54/200
FC 54/300
FC 54/400
FC 54/450
FC 54/500
FC 54/600

l
mm

KG
kg/m

EZ

HR

304L

316L



200 061	200 066	200 068	200 064
200 071	200 076	200 078	200 074
200 081	200 086	200 088	200 084
200 091	200 096	200 098	200 094
200 101	200 106	200 108	200 104
200 201	200 206	200 208	200 204
200 251	200 256	200 258	200 254
200 301	200 306	200 308	200 304
200 401	200 406	200 408	200 404

EZ - HR

L2000





kg/m






FC 105 - FASCLIC+ 105 mm 100 → 600 mm 3 m



FC 105/100



FC 105/150 → FC 105/600



FC 105/100

FC 105/150

FC 105/200

FC 105/300


FC 105/400

FC 105/450

FC 105/500

FC 105/600

FC 105



FC 105/100

FC 105/150

FC 105/200

FC 105/300

FC 105/400

FC 105/450

FC 105/500

FC 105/600

l
mm

KG
kg/m

EZ

HR

304L

316L

200 891

200 896

200 898

200 894

200 901

200 906

200 908

200 904

200 911

200 916

200 918

200 914

200 921

200 926

200 928

200 924

200 931

200 936

200 938

200 934

201 931

200 936

201 938

201 934

200 941

200 946

200 948

200 944

201 031



201 036

201 038

201 034

EZ - HR

L2000




0.8L = L





FC 150 - FASCLIC+ 150 mm 200 → 600 mm 3 m



FC 150/200



FC 150/300 → FC 150/600



FC 150/200

FC 150/300


FC 150/400

FC 150/450

FC 150/500

FC 150/600

FC 150



FC 150/200

FC 150/300

FC 150/400

FC 150/450

FC 150/500

FC 150/600

mm

kg/m

EZ

HR

304L

316L

200 951

200 956

-

-

200 961

200 966

-

-

200 971

200 976

-

-

201 011

201 016

-

-

201 021

201 026

-

-

201 041

201 046

-



-

EZ - HR

L2000



kg/m



NOVÁ ŘADA CABLOBEND

PŘIZPŮSOBITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
S AUTOMATICKÝMI
SPOJKAMI




Komplexní řada se 3 výškami, šířkami mezi 100 až 600 mm, dostupná ve 4 povrchových úpravách, aby vyhovovala i velmi specifickým potřebám různých typů instalací. **Všechny produkty řady Cablobend jsou kompatibilní s lávkami Fasclic+ i standardními CF a mohou být kombinovány v rámci jedné instalace.**

Kompletní sortiment naleznete v katalogu Cablofil nebo na www.legrand.cz/ke-stazeni/katalogy.



**CABLOBEND,
FLEXIBILITA, NA KTEROU SE
MŮŽETE SPOLEHNOUT**

■ PŘEHLED SORTIMENTU

	CABLOBEND 54	CABLOBEND 105	CABLOBEND 150
	54 mm	105 mm	150 mm
	100 až 600 mm	100 až 600 mm	150 až 600 mm
OHYBY			
MATERIÁLY	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L	EZ HR 304L

LEGENDA	EZ Elektrolytické zinkování hotových výrobků ISO 20-81/82 NF/EN 12-329 DIN 50961	HR Zinko-hliníkový povlak (vysoká odolnost proti korozi) EN 10244-2	304L 304L nerezová ocel NF 10-088-2	316L 316L nerezová ocel NF 10-088-2
---------	--	---	---	---

■ VÝHODY ŘADY CABLOBEND



Rychlost instalace.



Bezšroubová instalace.



Většina ohybů lze nyní dosáhnout bez řezání; jediný produkt, který lze přizpůsobit konfiguraci.



T-spoj patentovaná bezpečná hrana pro bezpečnější instalaci a tahání kabelů.



Elektrická kontinuita zajištěna i při zatížení pro výrobky z uhlíkové nebo nízkouhlíkové oceli (pro šířky větší než 100 mm).




Spojky a lávky navrženy tak, aby minimalizovaly usazování prachu nebo kapalin a usnadňovaly čištění (systém vhodný pro POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL).

PŘIZPŮSOBITELNOST, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

**1 PRODUKT =
MNOHO
KONFIGURACÍ**


Cablobend je inovativní produkt, který vám umožňuje snadno a bez použití náradí vytvářet změny směru kabelových lávek. Cablobend lze použít v jakékoliv konfiguraci: ploché úhly, vnitřní stoupání nebo dokonce vnější stoupání. Díky Cablobendu se vyhnete řezání a plýtvání materiálem. Integrované spojky vám umožňují rychle a bez náradí provádět spojení s lávkami Fasclic+ nebo standardními CF.

■ JEDINÝ PRODUKT PRO RŮZNÉ VARIANTY INSTALACE



■ CABLOBEND

Široká škála výhod umožňuje rychlou a snadnou instalaci ve spojení s drátovými lávkami Cablofil (Fasclic+ i standardní řady CF).



1 Příslušenství Cablobend, konfigurace ohybu 90°, není potřeba žádné nářadí.



2 T-spoj patentovaná bezpečná hrana pro bezpečnou instalaci.




3 Hladké zaoblené hrany pro bezpečnější instalaci a snadné tahání a vedení kabelů.



4 Stejný počet drátů jako odpovídající drátové lávky pro zvýšenou pevnost.



5 Bezšroubový spojovací systém, kompatibilní s hygienickým designem.




RYCHLÁ, JEDNODUCHÁ INSTALACE


KONFIGURACE NA MÍRU BEZ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ.

Požadovaný tvar příslušenství Cablobend lze snadno přizpůsobit ručně, bez speciálních nástrojů, aby dokonale odpovídal potřebné konfiguraci v místě instalace.


- 1** Cablobend před instalací
(v dodaném stavu).




- 2** Cablobend natvarovaný bez nástrojů, pouze pomocí rukou,
plochý oblouk od 90° do 120°.



- 3** Přisazení ručně natvarovaného ohybu Cablobend
k drátové lávce Cablofil.




- 4** Beznástrojové spojení ohybu Cablobend s drátovou lávkou Cablofil
díky integrovaným automatickým spojkám.




■ CHYTRÉ KONFIGURACE


Cablobend lze nakonfigurovat tak, aby dokonale odpovídal skutečným podmínkám v místě instalace. Může být použit samostatně nebo v kombinaci s druhým Cablobendem.



Příklad konfigurace s jedním Cablobendem.




Příklad konfigurace se dvěma Cablobendy.



Příklad konfigurace se dvěma Cablobendy.

■ ZVÝŠENÍ PEVNOSTI

Některé konfigurace mohou vyžadovat vyšší pevnost. Pomocí vyztužovacích pásek RE a spojek CE 35 lze takový požadavek splnit. Příklad konfigurace níže (pro jiné konfigurace prosím konzultujte s katalogem Cablofil nebo technickými listy).



1 Vyztužovací pásek RE. K dispozici v délkách 10 metrů, který lze nařezat na požadovanou délku.

MATERIÁLY






PG HR 316L

2 CE 35 spojky


MATERIÁLY

GS HR 316L


CBB 54 - CABLOBEND 100 → 600 mm



RE




CE 35



BTRCC 6 x 20



CBB 54



CBB 54/100
CBB 54/150
CBB 54/200
CBB 54/300
CBB 54/400
CBB 54/450
CBB 54/500
CBB 54/600

l
mm

L
mm

kg
kg/m

EZ






HR

304L


316L

220 071	220 076	220 078	220 074
220 081	220 086	220 088	220 084
220 091	220 096	220 098	220 094
220 101	220 106	220 108	220 104
220 201	220 206	220 208	220 204
220 251	220 256	220 258	220 254
220 301	220 306	220 308	220 304
220 401	220 406	220 408	220 404


CBB 105 - CABLOBEND 100 → 600 mm



RE




CE 35



BTRCC 6 x 20








CBB 105




	l mm	L mm	kg/m	EZ	HR	304L	316L
CBB 105/100	100	379	0,794	220 891	220 896	220 898	-
CBB 105/150	150	507	1,088	220 901	220 906	220 908	-
CBB 105/200	200	507	1,21	220 911	220 916	220 918	-
CBB 105/300	300	640	2,28	220 921	220 926	220 928	-
CBB 105/400	400	768	3,107	220 931	220 936	220 938	-
CBB 105/450	450	897	3,807	221 931	221 936	221 938	-
CBB 105/500	500	897	4,003	220 941	220 946	220 948	-
CBB 105/600	600	1025	5,058	221 031	221 036	221 038	-


CBB 150 - CABLOBEND 150 → 600 mm



RE




CE 35



BTRCC 6 x 20




CBB 150



	 mm	 mm	 kg/m	EZ	HR	304L	316L
CBB 150/150	150	511	1,552	220 981	220 986	220 988	-
CBB 150/200	200	511	2,044	220 951	220 956	220 958	-
CBB 150/300	300	640	2882	220 961	220 966	220 968	-
CBB 150/400	400	768	3,789	220 971	220 976	220 978	-
CBB 150/450	450	897	4,614	221 011	221 016	221 018	-
CBB 150/500	500	897	4,855	221 021	221 026	221 028	-
CBB 150/600	600	1025	6,035	221 041	221 046	221 048	-

RE CBB 54 - CBB 105 - CBB 150 100 → 600 mm




RE

1



RE

1




CE 35

2



RE



RE

$\frac{L}{m}$
10


kg/m
1,92/1,95**


PG
350 461

HR
350 466

304L
-

316L
350 464

CE 35



CE 35



50

Ø

-

EZ
558 180

558 187

-

558 184

BTRCC 6 x 20



BTRCC 6 x 20

100/50*

6

801 011

350 402

801 018

801 014

* HR

** 316L



[facebook/legrand](https://facebook.com/legrand)



[linkedin/legrand](https://linkedin.com/company/legrand)



[instagram/legrand](https://instagram.com/legrand)



[youtube/legrand](https://youtube.com/legrand)



legrand.cz

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

