



Mosaic™ Tapa ciega

Références : 0 770 70/71 - 0 787 20/21 - 0 791 81L - 0 792 70/80



0 770 70



0 770 71

1. USO

Tapas ciegas preequipadas para la fijación de circuito impreso.
Fijación mediante clips.
Instalación empotrada o de superficie.

Productos antibacterianos


Esta tecnología permite la eliminación de bacterias, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no químicas).

Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos, etc). Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecidos.

2. GAMA

Denominación	Blanco	Aluminio	Negro mate	Blanco antibac*
Tapa ciega 1 módulo	0 770 70	0 792 70	-	0 787 20
Tapa ciega 2 módulos	0 770 71	0 792 80	0 791 81L	0 787 21

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 770 70 - 0 787 20 - 0 792 70	45	22,5	24,5	8,5
0 770 71 - 0 787 21 - 0 791 81 - 0 792 80	45	45	24,5	8,5

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Características mecánicas

Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41
Protección contra impactos: IK 04

■ 4.2 Características de los materiales

ABS - Blanco RAL 9003
- Blanco RAL 9003 + tratamiento antibacteriano*
- Pintado en aluminio barnizado (efecto purpurina)
- Pintado en Negro mate satinado RAL 9017

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV
Autoextinguibilidad: 650° C / 30 s

■ 4.3 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: -10° a 70° C
Temperatura de funcionamiento: -5° C a + 35° C

5. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno
Resistencia a los siguientes productos: Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

6. NORMAS ET HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación. Véase el e-catálogo.

*Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie