


1. USO

Detector de movimiento inalámbrico conectado.
 Puede controlar hasta 20 interruptores cableados, micromódulos de iluminación, salidas de cable y tomas de corriente conectadas.
 Para uso en interior y exterior.
 Se instala directamente en la pared.

2. GAMA


Descripción	Blanco
Detector de movimiento inalámbrico conectado. Detección por infrarrojos de 140°, alcance 8 m. Incluye 2 pilas AA 1,5 V. Equipado con un piloto led (configuración) y un botón RE-SET (oculto) para restablecer el modo de fábrica.	0 648 75

3. DIMENSIONES (mm)




A	B	C
114,5	77	48,5


4. FUNCIONAMIENTO



4.1 Instalación



Distancia óptima entre 2 sensores: 6 m



4.2 Detección

Altura mínima de instalación: 1 m
 Altura ideal de instalación: 2,5 m

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Características mecánicas

Resistencia a los golpes: IK 04

Protección frente a los cuerpos sólidos/líquidos: IP 44

■ 6.2 Características de los materiales

Color: Blanco RAL 9003

Caja y tapa delantera: PC

Lente: plástico blanco opalescente aspecto brillante con facetas

Sin halógeno

Resistente a los UV

■ 6.3 Características eléctricas

Funciona con 2 pilas AA - 1,5 V

Autonomía de las pilas: 2 años con 50 detecciones al día y una temporización de 3 minutos.

No utilizar pilas recargables

Banda de frecuencia: de 2,4 a 2,4835 Ghz

Nivel de potencia: < 10 mW

■ 6.4 Características térmicas

Temperatura de almacenaje: de 0° C a +45° C

Temperatura de uso: de +5° C a +45° C

7. MANTENIMIENTO

Mantener la lente limpia.

Limpieza de la superficie con un paño.

No utilizar: acetona, limpiadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los siguientes productos: hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

Atención: Para usar productos de limpieza específicos es necesaria una prueba previa.



Precaución de reciclaje de las pilas

8. NORMAS Y REGLAMENTOS

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico de tipo (0 648 75) cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la siguiente dirección: www.legrandoc.com

Conforme a las normas de instalación y fabricación.

Véase catálogo.